


Bloc de distribution MS6N-FRM-FRZ

FESTO




Caractéristiques

En bref

- Largeur des modules : 62 mm
- Sortie sur le dessus et le dessous
- Utilisable comme sortie intermédiaire pour différentes qualités d'air
- Utilisables en tant qu'entretoise entre deux manodétendeurs de taille MS6, avec manomètre et grand bouton de réglage

Fonction



Répartiteur d'air avec 4 raccords

Largeur

Largeur réduite de moitié (31 mm)

Codes de type

001	Série	
MS	Série MS	

002	Taille	
6	Dimension modulaire 62 mm	

003	Type de filetage	
N	Filetage NPT	

004	Fonction	
FRM	Module de dérivation	

005	Largeur	
FRZ	Demi-largeur de grille	

Fiche technique

Caractéristiques techniques générales

Raccord pneumatique 3	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14
Structure de construction	Module de dérivation
Position de montage	indifférente

Débit nominal normal qnN

Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2	14 600 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le haut	10 400 l/min
Débit nominal normal en sortie vers le bas	9 850 l/min

Conditions de service et ambiantes

Pression de service	0 ... 20 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Température ambiante	-10 ... 60°C
Température du fluide	-10 ... 60°C
Température de stockage	-10 ... 60°C
Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	2 - Effets de corrosion moyens
Certification	c UL us - Recognized (OL)


1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux

Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L


Dimensions

Dimensions – Blocs de distribution

 Téléchargement de données de CAO www.festo.com


	B1 [inch]	B2 [inch]	B3 [inch]	D2	L1 [inch]	L2 [inch]
MS6N-FRM-FRZ	1,22	1,22	2,44	1/2 NPT	3,01	1,22

Indications de commande

Références					
	Raccord pneumatique 3	Raccord pneumatique 4	Poids du produit	No. de pièce	Type
	NPT1/2-14	NPT1/2-14	163 g	554102	MS6N-FRM-FRZ

Accessoires

Equerre de fixation MS6-WP					
	Matériau d'équerre	Conformité PWIS	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Aluminium moulé sous pression	VDMA24364-B1/B2-L	76 g	532195	MS6-WP

Equerre de fixation MS6-WB					
	Matériau d'équerre	Conformité PWIS	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Acier	VDMA24364-B1/B2-L	121 g	532196	MS6-WB