


Valj z dvojnim batom DPZ

FESTO



Značilnosti

Pregledno na enem mestu

- Velika sila z visoko odpornostjo proti zasuku
- Dvojna sila v polovičnem prostoru
- Podajalna sila 100 do 1000 N pri delovnem tlaku 6 bar
- Nosilnost F_q od 8 do 105 N
- Dopustna momentna obremenitev (ML) s centralno delujočo silo od 0,1 do 3 Nm

Natančna nastavitve giba

- Standardni vijak s protimatico omogoča nastavljanje standardnih hodov znotraj 10 mm



Valj z dvojnim batom DPZ je mogoče kombinirati z različnimi pogoni. Za pritrditev med obema pogonoma je potreben komplet adapterjev:

www.festo.com/catalogue/dpz


Serijski

[DPZ] Valj z dvojnim batom z eno končno ploščo, dvosmerno delovanje

[DPZ]] Valj z dvojnim batom s skozično batnico in dvema končnima ploščama, dvosmerno delovanje



Primer uporabe



Razlaga kode

001	Serijska	
DPZ	Valj z dvojnim batom z eno končno ploščo, dvosmerno delovanje	
DPZJ	Valj z dvojnim batom s skoznjo batnico in dvema končnima ploščama, dvosmerno delovanje	
002	Velikost [mm]	
10	10	
16	16	
20	20	
25	25	
32	32	
003	Hod [mm]	
...	10 ... 100	

004	Blaženje	
P	Elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh	
005	Zaznavanje položaja	
A	Za mejno stikalo	
006	Vodilo	
	Drsno vodilo	
KF	Kroglično obtočno vodilo	
007	Vrsta batnice	
	Na eni strani	
S2	Skoznja batnica	

Podatkovni list

Splošni tehnični podatki

Premier bata	10 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Način delovanja	dvosmerno delovanje				
Konstruktivna zgradba	vodilo				
Vodilo	Dršno vodilo, Krogljčno obtočno vodilo				
Način delovanja pogonske enote	Jarem				
Razdalja xs med težiščem delovne obremenitve in jarmovo ploščo	0 mm				
Nastavljivo območje končnega položaja/dolžina	10 mm				
Blaženje	elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh				
Zaznavanje položaja	za mejno stikalo				
Položaj vgradnje	poljubno				

Delovni in okoljski pogoji

Premier bata	10 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Delovni tlak	0,25 ... 1 MPa	0,1 ... 1 MPa			
Delovni tlak	35 ... 145 psi	13,8 ... 145 psi			
Delovni tlak	2,5 ... 10 bar	1 ... 10 bar			
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]				
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)				
Temperatura okolice	-20 ... 80°C				
Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	0 – brez korozijske obremenitve, 2 – zmerna korozijska obremenitev				

1) DPZ-...-KF: KBK=0

Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Maks. koristna obremenitev DPZ-10/-16, DPZJ-10/-16

Premier bata	10 mm				16 mm					
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs	8 N	6 N	5 N	4 N	21 N	16 N	13 N	12 N	9 N	8 N

Maks. koristna obremenitev DPZ-20/-25, DPZJ-20/-25

Premier bata	20 mm						25 mm					
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs	28 N	22 N	18 N	17 N	13 N	11 N	43 N	34 N	28 N	25 N	19 N	16 N

Maks. koristna obremenitev DPZ-32, DPZJ-32

Premier bata	32 mm											
Hod	10 mm		25 mm		40 mm		50 mm		80 mm		100 mm	
Največja delovna obremenitev v odvisnosti od hoda pri določeni razdalji xs	104 N		85 N		72 N		65 N		51 N		45 N	

Sile in energija trka za DPZ-...

Premier bata	10 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	94 N	242 N	376 N	590 N	966 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	60 N	180 N	282 N	452 N	724 N
Udarne energija v končnih položajih	0,08 Nm	0,15 Nm	0,2 Nm	0,3 Nm	0,5 Nm

Podatkovni list

Sile in energija trka za DPZ-...-S2 in DPZJ-...

Premier bata	10 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok	60 N	180 N	282 N	452 N	724 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok	60 N	180 N	282 N	452 N	724 N
Udarna energija v končnih položajih	0,08 Nm	0,15 Nm	0,2 Nm	0,3 Nm	0,5 Nm

Uteži za DPZ-10/-16 z drsnimi vodili

Premier bata	10 mm	16 mm								
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	257 g	291 g	325 g	348 g	416 g	456 g	496 g	523 g	603 g	657 g

Uteži za DPZ-10/-16 s krogličnimi obtočnimi vodili

Premier bata	10 mm	16 mm								
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	266 g	300 g	334 g	357 g	395 g	435 g	475 g	502 g	582 g	636 g

Uteži za DPZ-20/-25 z drsnimi vodili

Premier bata	20 mm						25 mm					
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	607 g	666 g	725 g	764 g	882 g	960 g	891 g	971 g	1.052 g	1.105 g	1.265 g	1.372 g

Uteži za DPZ-20/-25 s krogličnimi obtočnimi vodili

Premier bata	20 mm						25 mm					
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	561 g	620 g	679 g	718 g	836 g	914 g	795 g	875 g	955 g	1.009 g	1.169 g	1.276 g

Uteži za DPZ-32 z drsnimi vodili

Premier bata	32 mm											
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	1.473 g	1.598 g	1.723 g	1.806 g	2.057 g	2.223 g	1.473 g	1.598 g	1.723 g	1.806 g	2.057 g	2.223 g

Uteži za DPZ-32 s krogličnimi obtočnimi vodili


Premier bata	32 mm											
Hod	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm	10 mm	25 mm	40 mm	50 mm	80 mm	100 mm
Teža izdelka	1.283 g	1.408 g	1.533 g	1.617 g	1.867 g	2.034 g	1.283 g	1.408 g	1.533 g	1.617 g	1.867 g	2.034 g

Materiali


Material pokrova	Gnetna aluminijeva zlitina
Material batnice	Cementirno jeklo, visoko legirano nerjavno jeklo
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material tesnil	Nitrilni kavčuk
Stanje RoHS	v skladu z RoHS po direktivi EU, ni v skladu z RoHS

Podatkovni list



Dop. prečna sila F_v odvisnosti od hoda L - batnica na eni strani - drsna vodila



Dop. prečna sila F_v odvisnosti od hoda L - batnica na eni strani - kroglična obtočna vodila




Podatkovni list


Dop. prečna sila F_v v odvisnosti od hoda L - skožnja batnica - drsna vodilaDop. prečna sila F_v v odvisnosti od hoda L - skožnja batnica - kroglična obtočna vodila

Podatkovni list



Dovoljeni navor M v odvisnosti od hoda L - batnica na eni strani - drsna vodila



Dopustni navor M v odvisnosti od hoda L - batnica na eni strani - kroglična obtočna vodila




Podatkovni list

Dop. vrtilni moment M v odvisnosti od hoda L - skožnja batnica - drsna vodilaDop. vrtilni moment M v odvisnosti od hoda L - skožnja batnica - kroglična obtočna vodila

Dimenzije

Dimenzije – DPZ-10/-16 – s končno ploščo

Prenos podatkov CAD www.festo.com



- [1] Pritrdilni utor za mejno stikalo
- [2] Omejevalni vijak za nastavitev hoda (max. 10 mm)
- [3] Priključek za stisnjen zrak
- [4] + = z dodano dolžino hoda

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1		L2	
															GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-10	48	50	33	28	6	7,5	M5	M4	M5	20	19	13	4,5	11,5	89,6	100	71,6	82
DPZ/DPZJ-16	58	60	39	40	8	7,5	M5	M4	M5	23	22	16	6	13	93,6	107	74,6	88

	L3	L4	L5	L7		L8		L11		L12 ±0,2		T1	T2	T3	T4	≈G1
				GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF					
DPZ/DPZJ-10	8	10	30	23,4	40,7	13,1	30,8	24,8	24,4	45,4	44,2	4,4	6	5	5	7
DPZ/DPZJ-16	9	10	30	22	38,9	11,6	25,5	30,6	30,6	51,4	54,4	4,4	5,5	6,5	5	8


	L1 ¹⁾	L18 ±0,03		L19 ±0,03	
DPZ/DPZJ	10	—		—	
	25	—		—	
	40	40		—	
	50	40		—	
	80	40		80	
	100	40		80	

1) Hod

Dimenzije

Dimenzije – DPZ-/-322025 – s končno ploščo

Prenos podatkov CAD www.festo.com



- [1] Pritrdilni utor za mejno stikalo
- [2] Omejevalni vijak za nastavitev hoda (max. 10 mm)
- [3] Priključek za stisnjen zrak
- [4] + = z dodano dolžino hoda

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L1		L2	
																GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-20	70	72	45,6	40	32	10	9	M6	M5	M5	25	24	16	7	14	98,6	115	76,6	93
DPZ/DPZJ-25	78	80	49,2	40	32	12	10,5	6,4	M5	M5	31	30	20	10	17	98,6	116	76,6	94
DPZ/DPZJ-32	96	98	57	40	35	16	10,5	6,4	M6	G1/8	39	38	26	11,5	21	110,1	130	80,1	100


	L3	L4	L5	L6	L7		L8		L11		L12 ±0,2		T1	T2	T3	T4	≈G1
					GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF					
DPZ/DPZJ-20	10	12	30	–	22,8	43,4	12,9	33,5	31	30,7	50,8	50,5	5,7	6,5	7	6	10
DPZ/DPZJ-25	10	12	28	38	20,2	40	8,7	28,8	36,2	33,8	59,2	56,5	6,4	8	7	6	10
DPZ/DPZJ-32	15	15	35	45	25	44,9	10	26	30,1	30,1	60,1	64	6,4	8	9	9	10

	L1 ¹⁾	L18 ±0,03	L19 ±0,03
DPZ/DPZJ	10	–	–
	25	–	–
	40	40	–
	50	40	–
	80	40	80
	100	40	80

1) Hod

Dimenzije

Dimenzije – DPZ-10/-16-...-S2 – s končno ploščo in skožno batnico


Prenos podatkov CAD www.festo.com

[1] += z dodano dolžino hoda

	L3	L7		L8		L13		L14		L15		L16 ±0,2	
		GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-10	8	23,4	40,7	13,1	30,8	89,6	124	71,6	106	24,8	24,7	45,4	44,4
DPZ/DPZJ-16	9	22	38,9	11,6	25,5	93,6	127,4	74,6	108,4	30,6	30,6	51,4	57,4

Dimenzije

Dimenzije – DPZ-20/-25/-32-...-S2 – s končno ploščo in skožno batnico


Prenos podatkov CAD www.festo.com

[1] += z dodano dolžino hoda

	L3	L7		L8		L13		L14		L15		L16 ±0,2	
		GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-20	10	22,8	43,4	12,9	33,5	98,6	139,2	76,6	117,2	31	30,4	50,8	50,2
DPZ/DPZJ-25	10	20,2	40	8,7	28,8	98,6	135	76,6	113	36,2	33	59,2	55,4
DPZ/DPZJ-32	15	25	44,9	10	26	110,1	149,9	80,1	119,9	30,1	30,1	60,1	67,9

Dimenzije

Dimenzije – DPZJ-10/-16-...-S2 – z dvema končnima ploščama in skožno batnico


Prenos podatkov CAD www.festo.com

[1] += z dodano dolžino hoda

	L3	L7		L8		L13		L14		L15		L16 ±0,2	
		GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-10	8	23,4	40,7	13,1	30,8	89,6	124	71,6	106	24,8	24,7	45,4	44,4
DPZ/DPZJ-16	9	22	38,9	11,6	25,5	93,6	127,4	74,6	108,4	30,6	30,6	51,4	57,4

Dimenzije

Dimenzije – DPZJ-20/-25/-32-...-S2 – z dvema končnima ploščama in skožno batnico

Prenos podatkov CAD www.festo.com

[1] += z dodano dolžino hoda

	L3	L7		L8		L13		L14		L15		L16 ±0,2	
		GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF	GF	KF
DPZ/DPZJ-20	10	22,8	43,4	12,9	33,5	98,6	139,2	76,6	117,2	31	30,4	50,8	50,2
DPZ/DPZJ-25	10	20,2	40	8,7	28,8	98,6	135	76,6	113	36,2	33	59,2	55,4
DPZ/DPZJ-32	15	25	44,9	10	26	110,1	149,9	80,1	119,9	30,1	30,1	60,1	67,9

Informacije za naročanje

DPZ – s končno ploščo				
Premier bata	Hod	Vodilo	Št. dela	Tip
10 mm	10 mm	Drsno vodilo	32681	DPZ-10-10-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162001	DPZ-10-10-P-A-KF
	25 mm	Drsno vodilo	32682	DPZ-10-25-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162002	DPZ-10-25-P-A-KF
	40 mm	Drsno vodilo	32683	DPZ-10-40-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162003	DPZ-10-40-P-A-KF
	50 mm	Drsno vodilo	32684	DPZ-10-50-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162004	DPZ-10-50-P-A-KF
16 mm	10 mm	Drsno vodilo	32686	DPZ-16-10-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162026	DPZ-16-10-P-A-KF
	25 mm	Drsno vodilo	32687	DPZ-16-25-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162027	DPZ-16-25-P-A-KF
	40 mm	Drsno vodilo	32688	DPZ-16-40-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162028	DPZ-16-40-P-A-KF
	50 mm	Drsno vodilo	32689	DPZ-16-50-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162029	DPZ-16-50-P-A-KF
	80 mm	Drsno vodilo	32690	DPZ-16-80-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162030	DPZ-16-80-P-A-KF
20 mm	10 mm	Drsno vodilo	32693	DPZ-20-10-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162061	DPZ-20-10-P-A-KF
	25 mm	Drsno vodilo	32694	DPZ-20-25-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162062	DPZ-20-25-P-A-KF
	40 mm	Drsno vodilo	32695	DPZ-20-40-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162063	DPZ-20-40-P-A-KF
	50 mm	Drsno vodilo	32696	DPZ-20-50-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162064	DPZ-20-50-P-A-KF
	80 mm	Drsno vodilo	32697	DPZ-20-80-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162065	DPZ-20-80-P-A-KF
25 mm	10 mm	Drsno vodilo	32700	DPZ-25-10-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162096	DPZ-25-10-P-A-KF
	25 mm	Drsno vodilo	32701	DPZ-25-25-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162097	DPZ-25-25-P-A-KF
	40 mm	Drsno vodilo	32702	DPZ-25-40-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162098	DPZ-25-40-P-A-KF
	50 mm	Drsno vodilo	32703	DPZ-25-50-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162099	DPZ-25-50-P-A-KF
	80 mm	Drsno vodilo	32704	DPZ-25-80-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162100	DPZ-25-80-P-A-KF
32 mm	10 mm	Drsno vodilo	159817	DPZ-32-10-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162131	DPZ-32-10-P-A-KF
	25 mm	Drsno vodilo	159818	DPZ-32-25-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162132	DPZ-32-25-P-A-KF
	40 mm	Drsno vodilo	159819	DPZ-32-40-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162133	DPZ-32-40-P-A-KF
	50 mm	Drsno vodilo	159820	DPZ-32-50-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162134	DPZ-32-50-P-A-KF
	80 mm	Drsno vodilo	159821	DPZ-32-80-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162135	DPZ-32-80-P-A-KF
100 mm	100 mm	Drsno vodilo	159822	DPZ-32-100-P-A
		Kroglično obtočno vodilo	162136	DPZ-32-100-P-A-KF

Informacije za naročanje


DPZ-...-S2 - s končno ploščo in skoznjo batnico				
Premier bata	Hod	Vodilo	Št. dela	Tip
10 mm	10 mm	Drsno vodilo	159862	DPZ-10-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162006	DPZ-10-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159863	DPZ-10-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162007	DPZ-10-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159864	DPZ-10-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162008	DPZ-10-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159865	DPZ-10-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162009	DPZ-10-50-P-A-KF-S2
16 mm	10 mm	Drsno vodilo	159867	DPZ-16-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162033	DPZ-16-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159868	DPZ-16-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162034	DPZ-16-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159869	DPZ-16-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162035	DPZ-16-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159870	DPZ-16-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162036	DPZ-16-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159871	DPZ-16-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162037	DPZ-16-80-P-A-KF-S2
20 mm	10 mm	Drsno vodilo	159874	DPZ-20-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162068	DPZ-20-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159875	DPZ-20-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162069	DPZ-20-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159876	DPZ-20-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162070	DPZ-20-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159877	DPZ-20-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162071	DPZ-20-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159878	DPZ-20-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162072	DPZ-20-80-P-A-KF-S2
25 mm	10 mm	Drsno vodilo	159881	DPZ-25-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162103	DPZ-25-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159882	DPZ-25-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162104	DPZ-25-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159883	DPZ-25-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162105	DPZ-25-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159884	DPZ-25-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162106	DPZ-25-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159885	DPZ-25-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162107	DPZ-25-80-P-A-KF-S2
32 mm	10 mm	Drsno vodilo	159891	DPZ-32-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162138	DPZ-32-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159892	DPZ-32-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162139	DPZ-32-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159893	DPZ-32-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162140	DPZ-32-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159894	DPZ-32-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162141	DPZ-32-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159895	DPZ-32-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162142	DPZ-32-80-P-A-KF-S2
100 mm	100 mm	Drsno vodilo	159896	DPZ-32-100-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162143	DPZ-32-100-P-A-KF-S2

Informacije za naročanje

DPZJ-....S2 - z dvema končnima ploščama in skožno batnico				
Premier bata	Hod	Vodilo	Št. dela	Tip
10 mm	10 mm	Drsno vodilo	159940	DPZJ-10-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162016	DPZJ-10-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159941	DPZJ-10-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162017	DPZJ-10-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159942	DPZJ-10-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162018	DPZJ-10-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159943	DPZJ-10-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162019	DPZJ-10-50-P-A-KF-S2
16 mm	10 mm	Drsno vodilo	159945	DPZJ-16-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162047	DPZJ-16-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159946	DPZJ-16-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162048	DPZJ-16-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159947	DPZJ-16-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162049	DPZJ-16-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159948	DPZJ-16-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162050	DPZJ-16-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159949	DPZJ-16-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162051	DPZJ-16-80-P-A-KF-S2
20 mm	10 mm	Drsno vodilo	159952	DPZJ-20-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162082	DPZJ-20-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159953	DPZJ-20-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162083	DPZJ-20-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159954	DPZJ-20-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162084	DPZJ-20-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159955	DPZJ-20-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162085	DPZJ-20-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159956	DPZJ-20-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162086	DPZJ-20-80-P-A-KF-S2
25 mm	10 mm	Drsno vodilo	159959	DPZJ-25-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162117	DPZJ-25-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159960	DPZJ-25-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162118	DPZJ-25-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159961	DPZJ-25-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162119	DPZJ-25-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159962	DPZJ-25-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162120	DPZJ-25-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159963	DPZJ-25-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162121	DPZJ-25-80-P-A-KF-S2
32 mm	10 mm	Drsno vodilo	159969	DPZJ-32-10-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162152	DPZJ-32-10-P-A-KF-S2
	25 mm	Drsno vodilo	159970	DPZJ-32-25-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162153	DPZJ-32-25-P-A-KF-S2
	40 mm	Drsno vodilo	159971	DPZJ-32-40-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162154	DPZJ-32-40-P-A-KF-S2
	50 mm	Drsno vodilo	159972	DPZJ-32-50-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162155	DPZJ-32-50-P-A-KF-S2
	80 mm	Drsno vodilo	159973	DPZJ-32-80-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162156	DPZJ-32-80-P-A-KF-S2
100 mm	100 mm	Drsno vodilo	159974	DPZJ-32-100-P-A-S2
		Kroglično obtočno vodilo	162157	DPZJ-32-100-P-A-KF-S2

Pregled perifernih naprav

Pregled perifernih naprav




Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Valj z dvojnim batom DPZ	dpz
[2]	Povratno-dušilni ventil GRLA	23
[3]	Vtično-navojni priključek QS	qs
[4]	Pokrov utora ABP	22
[5]	Približevalno stikalo SME-8/SMT-8	22
[6]	Centrirni zatič/tulka ZBS/ZBH	23

Oprema


Približevalno stikalo SMT-8M za T-utor, magnetorezistivno

smt


	Način pritrditve	Preklopni izhod	Električni priključek	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	fiksno privijačeno, lahko se vstavi v utor od zgoraj	3-žični vklopni kontakt NPN	Odprt konec	2,5 m	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Vtič M8, A-kodiran	0,3 m	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
		3-žični izklopni kontakt PNP	Odprt konec	7,5 m	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
				2,5 m	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
		3-žični vklopni kontakt PNP	Vtič M8, A-kodiran	0,3 m	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Vtič M12, A-kodiran		574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

Približevalno stikalo SME-8 za T-utor, magnetno Reed


sme

	Način pritrditve	Preklopni izhod	Električni priključek	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	fiksno privijačeno, lahko se vstavi v utor od zgoraj	3-žični vklopni kontakt	Odprt konec	2,5 m	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5 m	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
		2-žilni zapirnik	Vtič M8, A-kodiran	0,3 m	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
			Odprt konec	2,5 m	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
	vpetje v T-utor, lahko se vstavi v utor vzdolžno	Brez			150855	SME-8-K-LED-24
			Vtič M8, A-kodiran	0,3 m	150857	SME-8-S-LED-24
		Izklopni kontakt, 3-žilni	Odprt konec	7,5 m	160251	SME-8-O-K-LED-24


Povezovalni kabli NEBA, ravni, priključek M8

	Električni priključek 1, priključna tehnika	Električni priključek 2, priključna tehnika	Električni priključek 2, število polov/žil	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104	odprt konec	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Povezovalni kabli NEBA, kotni, priključek M8

	Električni priključek 1, priključna tehnika	Električni priključek 2, priključna tehnika	Električni priključek 2, število polov/žil	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104	odprt konec	3	2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Pokrov utora ABP za T-utor

	Material ohišja	Napotek glede materialov	Količina pakiranja [koso]	Št. dela	Tip
	ABS	V skladu z RoHS	2	151680	ABP-5-S

Oprema

Povratno-dušilni ventili GRLA					
	Pnevmatični priključek 2	Pnevmatični priključek 1	Št. dela	Tip	
	M5	Vtični priključek 3 mm	193137	GRLA-M5-QS-3-D	
		Vtični priključek 4 mm	193138	GRLA-M5-QS-4-D	
		Vtični priključek 6 mm	193139	GRLA-M5-QS-6-D	
	G1/8	Vtični priključek 3 mm	193142	GRLA-1/8-QS-3-D	
		Vtični priključek 4 mm	193143	GRLA-1/8-QS-4-D	
		Vtični priključek 6 mm	193144	GRLA-1/8-QS-6-D	
		Vtični priključek 8 mm	193145	GRLA-1/8-QS-8-D	

Centrirni zatič ZBS-5					
	Material tulke ¹⁾	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	Jeklo	1	1 g	150928	ZBS-5

1) 4 kosí v obsegu dobave

Centrirna puša ZBH-9					
	Material tulke ¹⁾	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	Jeklo	10	2 g	8137184	ZBH-9-B

1) 4 kosí v obsegu dobave