

ソレノイドコイル VACN

FESTO



型式コード

001	シリーズ	
VACN	ソレノイドコイルVACN	

002	コイルの種類	
H1	ブランジャチューブ 14mm用マグネットコイル H1	
N	ブランジャチューブ 9mm用マグネットコイル N	

003	電気接続	
A1	ピン配置 タイプA, EN 175301-803準拠	
K1	ケーブル	
K11	絶縁パイプ接続のケーブル	
R3	M12コネクタ Aコード, EN 61076-2-101に準拠	
R4	M12コネクタ Aコード, DESINAに準拠したピン配置	

004	定格動作電圧	
1	DC 24 V	
2A	AC 110 V/50-60 Hz	
3A	AC 230 V、50/60 Hz	
16B	AC120V, 60HzおよびAC110V, 50/60 Hz	

005	ケーブル長さ [m]	
0.5	0.5	
10	10	

006	EU認証	
	なし	
EX2	II 3GD	
EX4	II 2GD	

007	認証	
	なし	
U4	NEC 500準拠, クラス 1 Div 1	

008	防爆保護タイプ	
	なし	
A	本質的安全性	
M	カプセル化	
N	ノンスパーキング	

データシート

一般技術データ - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続形式A



電気接続	タイプA, DIN EN 175301-803準拠
操作方法	電動
取付方法	ローレットナット付
取付位置	任意

電気データ - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN、9 mm、電気接続形式A

定格作動電圧	DC 24 V			AC 230 V、50/60 Hz		AC 120V、60HzおよびAC 110V、50/60 Hz	
EU認証	なし	II 3GD	II 2GD	なし	II 3GD	なし	II 3GD
コイル特性値	24V DC: 0.7W	DC24V: 2.1W	–	230V AC: 50Hz, 起動電力 6.2VA, 保持電力 3.7VA, 230V AC: 60Hz, 起動電力 4.9VA, 保持電力 2.9VA	230V AC: 50Hz, 起動電力 6.9VA, 保持電力 4.1VA, 230V AC: 60Hz, 起動電力 5.4VA, 保持電力 3.3VA	110V AC: 50Hz, 起動電力 5.2VA, 保持電力 3.1VA, 110V AC: 60Hz, 起動電力 4.2VA, 保持電力 2.5VA	AC110V: 50Hz, 起動電力 6.9VA, 保持電力 4.1VA, AC110V: 60Hz, 起動電力 5.4VA, 保持電力 3.2VA
最大入力電力 P_i	–		1.6 W	–			
最大入力電圧 U_i	–		II C: 28 V II B: 32 V	–			
最大入力電流 I_i	–		II C: 115 mA II B: 195 mA	–			
必要な消費電流	–		27 mA	–			
有効な内部キャパシティ C_i	–		極めて小さい	–			
許容電圧変動	±10%		–	±10%			
サージ電圧耐性	–			4 kV	–	2.5 kV	–
スイッチオン時間	100%						
絶縁クラス	F						
エナメル線の絶縁等級	F	H		F	H	F	H
保護等級	IP65						
汚染度	–			3	–	3	–
最大入力パラメータ 本質安全回路	–		証明書を参照	–			

データシート

ATEX - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続形式A

EU認証	なし	II 3GD	II 2GD
ATEXカテゴリ ガス	–	II 3G	II 2G
防爆保護タイプ ガス	–	Ex ec IIC T5 Gc X	Ex ia IIC/IIB T6/T4 Gb
ATEXカテゴリ ダスト	–	II 3D	II 2D
防爆保護タイプ ダスト	–	Ex tc IIIC T95°C Dc X	Ex tb IIIC T80°C, T130°C Db
防爆周囲温度	–	-20°C ≤ Ta ≤ +50°C	T4, T130°C: -40°C ≤ Ta ≤ +85°C T6, T80°C: -40°C ≤ Ta ≤ +50°C
EU 域外時の EX 保護認証	–	EPL Dc (GB); EPL Gc (GB)	EPL Db (BR); EPL Db (CN); EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (BR); EPL Gb (CN); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)
証明書発行機関	DNV TAA000011J		2,021,322,307,003,993 CCC 2021322307003993 CCC-Ex: 2021322307003993 DNV 15.0188 DNV TAA000011J GYJ21.1326 IECEx PTB 15.0013 PTB 09 ATEX 2043

材料 - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN、9 mm、電気接続フォームA付き

材質 ハウジング	プラスチック, 銅
巻き上げ材質	銅
プラグ接点材質	真鍮
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

動作条件および環境条件 - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ用9 mm、電気接続形式A

定格作動電圧	DC 24 V			AC 230 V、50/60 Hz		AC120V、60HzおよびAC110V、50/60 Hz	
EU認証	なし	II 3GD	II 2GD	なし	II 3GD	なし	II 3GD
周囲温度	-20 ... 60℃	-20 ... 50℃		-20 ... 60℃	-20 ... 50℃		-20 ... 60℃
耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性						
CEマーク(適合性宣言を参照) ²⁾	－	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠	EU防爆指令 (ATEX) に基づく	欧州低電圧指令 に準拠	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠	欧州低電圧指令 に準拠	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	－	UK 防爆(EX)規定 に準拠 UK RoHS指令に準拠	UK 防爆(EX)規定 に準拠	UK電気機器規定 に準拠	UK 防爆(EX)規定 に準拠 UK RoHS指令に準拠	UK電気機器規定 に準拠	UK 防爆(EX)規定 に準拠 UK RoHS指令に準拠
海洋仕様 ³⁾	証明書を参照						

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照2) 詳細情報はwww.festo.com/catalogue/... Support/downloads3) 詳細情報はwww.festo.com/catalogue/... Support/downloads

データシート

一般技術データ - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続プラグM12x1付き、Aコード付き



電気ポート1, 芯数	2	4
規格準拠	ISO 20401	DESINA
電気ポート1, 接続方式	M12x1, EN 61076-2-101準拠のAコード	
電気ポート1, 接続種類	プラグ	
電気ポート1, 取付方法	ネジ式ロック	
操作方法	電動	
取付方法	ローレットナット付	
取付位置	任意	
信号ステータス表示	発光ダイオード	

電気データ - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続プラグM12x1付き、Aコード付き

コイル特性値	24V DC : 2.7W
許容電圧変動	±10%
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	F
エナメル線の絶縁等級	H
保護等級	IP65
汚染度	3

材料 - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続プラグM12x1付き、Aコード付き

材質 ハウジング	プラスチック
ソレノイドコイル材質	Duroplast, 銅, 鋼
巻き上げ材質	銅
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

動作条件および環境条件 - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ用9 mm、電気接続プラグM12x1付き、Aコード付き

周囲温度	-20 ... 60°C
耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性

1) 詳細情報 : www.festo.com/x/topic/kbk 参照

データシート

一般技術データ - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続ケーブル付き



EU認証	なし	II 2GD
電気接続	ケーブル	
ケーブル径	—	7 mm
ケーブル長	0.61 m	3 m; 10 m
操作方法	電動	
取付方法	ローレットナット付	
取付位置	任意	

電気データ - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN、9 mm、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	DC 24 V		AC 230 V、50/60 Hz		AC120V、60HzおよびAC110V、50/60 Hz	
EU認証	なし	II 2GD	なし	II 2GD	なし	II 2GD
コイル特性値	24V DC: 4.6W	24V DC: 2.6W	230V AC: 50Hz, 起動電力 11.5VA, 保持電力 8.0VA	230V AC: 50/60Hz, 出力 2.1VA	AC120V: 60Hz, 起動電力 10.0VA, 保持電力 6.8VA	AC110V: 50/60Hz, 消費電力 2.4VA
許容電圧変動	±10%					
スイッチオン時間	100%					
絶縁クラス	H	F	H	F	H	F
エナメル線の絶縁等級	H					
保護等級	IP65					
認証	NEC 500準拠, クラス 1 Div 1	なし	NEC 500準拠, クラス 1 Div 1	なし	NEC 500準拠, クラス 1 Div 1	なし

ATEX - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	DC 24 V		
EU認証	なし	II 2GD	
ケーブル長	0.61	3	10
ATEXカテゴリ ガス	－	II 2G	
防爆保護タイプ ガス	AEx m II T4 Ex m II T4	Ex mb IIC T6 Gb	
ATEXカテゴリ ダスト	－	II 2D	
防爆保護タイプ ダスト	－	Ex mb IIIC T80 C Db Ex mb tb IIIC T80°C Db	
防爆周囲温度	-20°C <= Ta <= +60°C	-20°C <= Ta <= +40°C -20°C <= Ta <= +50°C(シングル)	
EU 域外時の EX 保護認証	クラス I、グループ 1 (CA); クラス I、グループ 1(US); クラス I、グループ 2 (CA); クラス II、グループ 1(CA); クラス II、グループ 1(US); クラス III、グループ 1 (CA); クラス III、グループ 1 (US); EPL Gb (US)	EPL Db (BR); EPL Db (CN); EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (BR); EPL Gb (CN); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)	EPL Db (CN); EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (CN); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)
証明書発行機関	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X	

データシート

ATEX - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ9 mm用、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	AC 230 V、50/60 Hz		AC120V、60HzおよびAC110V、50/60 Hz	
EU認証	なし	II 2GD	なし	II 2GD
ケーブル長	0.61	3	0.61	3
ATEXカテゴリ ガス	–	II 2G	–	II 2G
防爆保護タイプ ガス	AEx m II T4 Ex m II T4	Ex mb IIC T6 Gb	AEx m II T4 Ex m II T4	Ex mb IIC T6 Gb
ATEXカテゴリ ダスト	–	II 2D	–	II 2D
防爆保護タイプ ダスト	–	Ex mb IIIC T80 C Db Ex mb tb IIIC T80°C Db	–	Ex mb IIIC T80 C Db Ex mb tb IIIC T80°C Db
防爆周囲温度	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C -20°C ≤ Ta ≤ +50°C(シングル)	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C -20°C ≤ Ta ≤ +50°C(シングル)
EU 域外時の EX 保護認証	クラス I、グループ 1 (CA); クラス I、グループ 1 (US); クラス I、グループ 2 (CA); クラス II、グループ 1 (CA); クラス II、グループ 1 (US); クラス III、グループ 1 (CA); クラス III、グループ 1 (US); EPL Gb (US)	EPL Db (BR); EPL Db (CN); EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (BR); EPL Gb (CN); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)	クラス I、グループ 1 (CA); クラス I、グループ 1 (US); クラス I、グループ 2 (CA); クラス II、グループ 1 (CA); クラス II、グループ 1 (US); クラス III、グループ 1 (CA); クラス III、グループ 1 (US); EPL Gb (US)	EPL Db (BR); EPL Db (CN); EPL Db (GB); EPL Db (IEC-EX); EPL Gb (BR); EPL Gb (CN); EPL Gb (GB); EPL Gb (IEC-EX)
証明書発行機関	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X

材料 - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN、9 mm、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	DC 24 V [1]		AC 230 V、50/60 Hz [3A]		AC120V、60HzおよびAC110V、50/60 Hz [16B]	
EU認証	なし	II 2GD	なし	II 2GD	なし	II 2GD
材質 ハウジング	プラスチック、銅					
巻き上げ材質	銅					
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応					
LABS 認証	VDMA24364 ゾーン III	VDMA24364-B2-L	VDMA24364 ゾーン III	VDMA24364-B2-L	VDMA24364 ゾーン III	VDMA24364-B2-L

動作条件および環境条件 - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ用9 mm、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	DC 24 V	
EU認証	なし	II 2GD
周囲温度	-20 ... 60°C	
耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性	
CEマーク(適合性宣言を参照) ²⁾	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠	
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠	
海洋仕様 ³⁾	証明書を参照	
証明書発行機関	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936 CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEx PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X	

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照

2) 詳細情報はwww.festo.com/catalogue/... Support/downloads

3) 詳細情報はwww.festo.com/catalogue/... Support/downloads

データシート

動作条件および環境条件 - ソレノイドコイルN、アーマチュアチューブ用9 mm、電気接続ケーブル付き

定格作動電圧	AC 230 V、50/60 Hz		AC120V、60HzおよびAC110V、50/60 Hz	
EU認証	なし	II 2GD	なし	II 2GD
周囲温度	-20 ... 60°C	-20 ... 50°C	-20 ... 60°C	-20 ... 50°C
耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性			
CEマーク(適合性宣言を参照) ²⁾	—	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠	—	EU防爆指令 (ATEX) に基づく EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	—	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠	—	UK 防爆(EX)規定に準拠 UK RoHS指令に準拠
海洋仕様 ³⁾	証明書を参照			
証明書発行機関	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X/02 DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照2) 詳細情報は www.festo.com/catalogue/... Support/downloads3) 詳細情報は www.festo.com/catalogue/... Support/downloads

一般技術データ - ソレノイドコイル H1 アーマチュアチューブ14 mm用、電気接続形式A



電気接続	タイプA, プラグ, DIN EN 175301-803準拠, 角形タイプ
取付方法	ロックナット付
コネクタの最大締付トルク	2 Nm
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ

電気データ - ソレノイドコイルH1、アーマチュアチューブ14 mm用、電気接続形式A

定格作動電圧	DC 24 V	AC 110 V/50-60 Hz	AC 230 V、50/60 Hz
コイル特性値	DC24V: 11.9W	110V AC: 50/60Hz, 起動電力 36.0VA, 保持電力 18.5VA	230V AC: 50/60Hz, 起動電力 36.0VA, 保持電力 18.9VA
許容電圧変動	±10%		
許容周波数変動	±10%		
サージ電圧耐性	—	2.5 kV	4 kV
スイッチオン時間	100%		
力率 cos {Φ}	0.7		
最速ピックアップ時間	12 ms		
保護等級	IP65		
保護等級に関する注記	組み立てられた状態		
汚染度	—	3	

材料 - ソレノイドコイルH1、アーマチュアチューブ14 mm用、電気接続形式A

ソレノイドコイル材質	銅, 銅, 熱可塑性の
巻き上げ材質	銅
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364 ゾーン III

データシート


動作条件および環境条件 - ソレノイドコイルH1アーマチュアチューブ14 mm用、電気接続形式A			
定格作動電圧	DC 24 V	AC 110 V/50-60 Hz	AC 230 V、50/60 Hz
周囲温度	-20 ... 50°C		
周囲および流体温度の制限	(スイッチオン時間が制限されている場合), -20 ~ 60°C		
耐食性クラス KBK ¹⁾	4 - 特に強度の耐腐食性		
CEマーク(適合性宣言を参照) ²⁾	–	欧州低電圧指令に準拠	
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	–	UK電気機器規定に準拠	

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk参照
2) 詳細情報はwww.festo.com/catalogue/... Support/downloads

寸法

寸法 - ソレノイドコイル VACN-N-A1

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] EN 175301-803フォームAに準拠したプラグパターン
- [2] ソレノイドコイル
- [3] M3固定ネジ

	B1	H1	H3	L1	L2	L4
VACN-N-A1-...	30	29,5	15,3	47,6	35,5	14,7

寸法

寸法 - ソレノイドコイル VACN-N-R3-1

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] ソレノイドコイル
- [2] 2ピンM12プラグ, Aコード(ISO 20401)

	B1	D1	H1	H2	L1	L2
VACN-N-R3-1	30	M12x1	36,5	29,5	48,4	38,4

寸法

寸法 - ソレノイドコイル VACN-N-R4-1 CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] ソレノイドコイル
- [2] M12x1プラグ、Aコード、Desina準拠4ピン

	B1	D1	H1	H2	L1	L2
VACN-N-R4-1	30	M12x1	34,4	29,5	48,4	38,4

寸法

寸法 - ソレノイドコイル VACN-N-A1-...-EX2-N

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] ソレノイドコイル
- [2] M3固定ネジ

	B1	H1	H2	L1	L2
VACN-N-A1-...-EX2-N	30	38,5	29,5	64	35,5

寸法

寸法 – ソレノイドコイル VACN-N-K11...-U4-M

CADデータのダウンロード www.festo.com




	B1 +0,2 -0,5	D2 ø	D3	H1 +0,35 -0,15	H3	L1	L2	L4	L5 ±10
VACN-N-K11-...	36	24,6	1/2NPT	31	14,5	43	18	23	610

寸法

寸法 - ソレノイドコイル VACN-N-K1-...-EX4-M

CADデータのダウンロード www.festo.com




	B1	D1	H1	H2	L1	L2	L5	L6	L7
VACN-N-K1-1-EX4-M	29,7	7	49,3	31,3	67	14,8	3000	43	7
VACN-N-K1-1-10-EX4-M	29,7	7	49,3	31,3	67	14,8	10000	43	7
VACN-N-K1-16B-EX4-M	29,7	7	49,3	31,3	67	14,8	3000	43	7
VACN-N-K1-3A-EX4-M	29,7	7	49,3	31,3	67	14,8	3000	43	7

寸法

寸法 – ソレノイドコイル VACN-N-A1...-EX4-A

CADデータのダウンロード www.festo.com



	B1	H1	H2	L1	L2
VACN-N-A1...-EX4-A	30	38,5	29,5	67,7	39,2

発注データ

注文データ - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN 9 mm, 電気接続プラグ付き

定格作動電圧	電気接続	規格準拠	EU認証	製品質量	製品番号	タイプ
	M12コネクタ Aコード, EN 61076-2-101に準拠	ISO 20401		100 g	8104526	VACN-N-R3-1
	M12コネクタ Aコード, DESINAに準拠したピン配置	DESINA			8104527	VACN-N-R4-1
DC 24 V	ピン配置 タイプA, EN 175301-803準拠		なし	95 g	8029144	VACN-N-A1-1
AC 230 V、50/60 Hz			II 3GD		8029136	VACN-N-A1-1-EX2-N
			II 2GD	114 g	8029139	VACN-N-A1-1-EX4-A
			なし	95 g	8029135	VACN-N-A1-3A
AC120V, 60HzおよびAC110V, 50/60 Hz			II 3GD		8029138	VACN-N-A1-3A-EX2-N
			なし		8029134	VACN-N-A1-16B
			II 3GD		8029137	VACN-N-A1-16B-EX2-N


注文データ - アーマチュアチューブ用ソレノイドコイルN 9 mm, 電気接続ケーブル付き


定格作動電圧	電気接続	EU認証	ケーブル長	製品質量	製品番号	タイプ
DC 24 V	ケーブル	II 2GD	3 m	353 g	8029143	VACN-N-K1-1-EX4-M
			10 m	762 g	8141606	VACN-N-K1-1-10-EX4-M
	絶縁パイプ接続のケーブル	なし	0.61 m	207 g	8029146	VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
AC 230 V、50/60 Hz	ケーブル	II 2GD	3 m	353 g	8029141	VACN-N-K1-3A-EX4-M
	絶縁パイプ接続のケーブル	なし	0.61 m	207 g	8029140	VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
AC120V, 60HzおよびAC110V, 50/60 Hz	ケーブル	II 2GD	3 m	353 g	8029142	VACN-N-K1-16B-EX4-M
	絶縁パイプ接続のケーブル	なし	0.61 m	207 g	8029145	VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M


注文データ - ソレノイドコイル H1 アーマチュアチューブ14 mm用、電気接続プラグ付き

定格作動電圧	電気接続	EU認証	製品質量	製品番号	タイプ
DC 24 V	ピン配置 タイプA, EN 175301-803準拠	なし	150 g	8022877	VACN-H1-A1-1
AC 110 V/50-60 Hz				8022878	VACN-H1-A1-2A
AC 230 V、50/60 Hz				8022879	VACN-H1-A1-3A

アクセサリ

ソケット				
	電気接続	ケーブルコネクタ	製品番号	タイプ
	3ピン, エルボソケット, タイプA, DIN EN 175301-803準拠, 角形タイプ	M16	539709	MSSD-C-M16
	3ピン, エルボソケット, タイプA, DIN EN 175301-803準拠, 四角形タイプ MSC, 角型 MSN1	Pg 9	34583	MSSD-C

接続ケーブル							
	電気接続	電気ポート 1, 接続方式	定格動作 電圧 DC	作動電圧 AC	ケーブル長	製品番号	タイプ
		ピン配置 タイプA, EN 175301- 803	24 V	24 V	0.3 m	3679771	NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3
					0.6 m	3679776	NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3
			110 V	110 V	0.3 m	3679772	NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3
					0.6 m	3579461	NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3
			230 V	230 V	0.6 m	3579462	NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3
					0.6 m	3579466	NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3
	ソケット, タイ プA				2.5 m	30932	KMC-1-230AC-2,5
					5 m	30934	KMC-1-230AC-5
			24 V		2.5 m	30931	KMC-1-24DC-2,5-LED
					5 m	30933	KMC-1-24DC-5-LED
					10 m	193459	KMC-1-24-10-LED

発光パッキン					
	電気接続	作動電圧 AC	作動電圧範囲 DC	製品番号	タイプ
	タイプA, DIN EN 175301-803準拠, 四角形タイプ MSC		12 ... 24 V	19145	MC-LD-12-24DC
		230 V		19146	MC-LD-230AC