


Porte-étiquette

FESTO



Codes de type

001	Série	
CPV18-BZ-ST	Porte-étiquette CPV18	
VMPAL-ST	Porte-étiquette VMPAL	
ASCF	Porte-étiquette ASCF	
CPX-ST	Porte-étiquette CPX	
CPVSC1-ST	Porte-étiquette CPVSC1	
CPV10-BZ-ST	Porte-étiquette CPV10	
VMPA14-ST	Porte-étiquette VMPA14	
VMPA1-ST	Porte-étiquette VMPA1	
CPV14-BZ-ST	Porte-étiquette CPV14	

002	Élément de désignation	
H	Porte-étiquette	
M	Porte-étiquettes pour bloc de raccordement	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Support	
RP1	Profil , support1, support compris	
RP3	Profil , support3, support compris	
T	Porte-étiquette transparent	

003	Affectation	
E2	Modèle E2	
L1	Modèle L1	
L2	Modèle L2	
P11	Modèle P11	
S1	Modèle S1	
S2	Modèle S2	
S6	Modèle S6	


004	Taille	
	Standard	
2	Taille 2	
10	Taille 10	
14	Taille 14	
18	Taille 18/18 mm	
1	Taille 1	

005	Emplacements de distributeur	
	Sans	
2V	2 emplacements de distributeurs	
3V	3 emplacements de distributeurs	
4V	4 emplacements de distributeurs	
5V	5 emplacements de distributeurs	
6V	6 emplacements de distributeurs	
7V	7 emplacements de distributeurs	
8V	8 emplacements de distributeurs	
9V	9 emplacements de distributeurs	
10V	10 emplacements de distributeurs	
11V	11 emplacements de distributeurs	
12V	12 emplacements de distributeurs	
13V	13 emplacements de distributeurs	
14V	14 emplacements de distributeurs	
15V	15 emplacements de distributeurs	
16V	16 emplacements de distributeurs	
17V	17 emplacements de distributeurs	
18V	18 emplacements de distributeurs	
19V	19 emplacements de distributeurs	
20V	20 emplacements de distributeurs	
21V	21 emplacements de distributeurs	
22V	22 emplacements de distributeur	
23V	23 emplacements de distributeurs	
24V	24 emplacements de distributeurs	

006	Version	
	Standard	
Z	Avec champs de marquage supplémentaires	

Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs CPV




Matériau du porte-étiquette	–
Matériau du hublot de contrôle	–
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs CPV

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	–
--	---

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux – Porte-étiquette avec hublot de contrôle pour terminaux de distributeurs CPV



Matériau du porte-étiquette	–
Matériau du hublot de contrôle	PVC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette avec hublot de contrôle pour terminaux de distributeurs CPV

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	2 - Effets de corrosion moyens
--	--------------------------------

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk


Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs CPV-SC



Matériau du porte-étiquette	PVC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs MPA-L



Taille du distributeur	10 mm	14 mm	20 mm
Taille de fût	10		
Poids du produit	3 g		5 g


Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs MPA-L

Matériau du porte-étiquette	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs MPA-L

Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
--	--

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs MPA-S




Série	Porte-étiquette VMPPA1	Porte-étiquette VMPPA14
Poids du produit	1 g	2,7 g

Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs MPA-S


Matériau du porte-étiquette	POM
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette avec étiquette en film papier pour terminaux de distributeurs MPA-S

Série	Porte-étiquette VMPA1	Porte-étiquette VMPA14
Poids du produit	1 g	1,5 g

Matériaux – Porte-étiquette avec étiquette en film papier pour terminaux de distributeurs MPA-S

Série	Porte-étiquette VMPA1	Porte-étiquette VMPA14
Matériau du porte-étiquette	–	PP
Note sur le matériau	Conforme à RoHS	
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette pour terminal CPX


Largeur	12 mm
Hauteur	2 mm
Longueur	48 mm
Poids du produit	5 g

Matériaux – Porte-étiquette pour terminal CPX

Matériau du porte-étiquette	PP
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour Motion Terminal CPX

Température ambiante	-5 ... 50°C
Température de stockage	-20 ... 70°C

Caractéristiques techniques générales – Porte étiquette pour Motion Terminal VTEM

Poids du produit	5,4 g
------------------	-------

Matériaux – Porte étiquette pour Motion Terminal VTEM


Matériau du porte-étiquette	PP
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Fiche technique

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour Motion Terminal VTEM	
Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	2 - Effets de corrosion moyens


1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux - Porte-étiquette pour modules d'entrée CTSL



Matériau du porte-étiquette	Polyamide renforcé
Matériau du panneau	PVC
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L

Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTOC



Matériau du porte-étiquette	PVC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L


Fiche technique

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTOC

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	1 - faibles effets de corrosion
--	---------------------------------

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUG




Matériau du porte-étiquette	–
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUG

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	2 - Effets de corrosion moyens
--	--------------------------------

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquettes pour embases juxtaposables selon ISO 5599-1, VABV-S1




Largeur	21 mm
Hauteur	7 mm
Longueur	42 mm
Poids du produit	2 g

Matériaux – Porte-étiquette pour embases juxtaposables selon ISO 5599-1, VABV-S1

Matériau du porte-étiquette	–
Matériau du panneau	PP
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F




Affectation	Modèle S2	Modèle S6
Matériau du porte-étiquette	PP	
Note sur le matériau	Conforme à RoHS	–
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	0 - Aucun effet de corrosion
--	------------------------------

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Matériaux – Porte-étiquette pour distributeurs VSVA




Matériau du porte-étiquette	PP
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour distributeurs VSVA

Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	0 - Aucun effet de corrosion
--	------------------------------

1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette avec champs de marquage supplémentaires pour distributeurs VSVA



Poids du produit	1 g
------------------	-----

Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette avec champs de marquage supplémentaires pour distributeurs VSVA

Matériau du porte-étiquette	PP
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 1 avec support



Taille	1	2
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4	8
Compatible avec	Terminal de distributeurs VTUX-A-P; Terminal de distributeurs VTUX-A-S	
Couple de serrage max.	0,5 Nm	
Largeur	26 mm	
Hauteur	7 mm	
Longueur	42 mm	84 mm
Taille de fût	1	
Poids du produit	11 g	16 g

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 3 avec support

Taille	1	2
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	4	8
Compatible avec	Terminal de distributeurs VTUX-A-P; Terminal de distributeurs VTUX-A-S	Terminal de distributeurs VTUX-A-S
Couple de serrage max.	0,5 Nm	
Largeur	53 mm	
Hauteur	7 mm	
Longueur	42 mm	84 mm
Taille de fût	1	
Poids du produit	13 g	18 g

Caractéristiques techniques générales – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, pièces détachées

Élément de désignation	Profil 1	Profil 3	Support
Compatible avec	Terminal de distributeurs VTUX-A-P; Terminal de distributeurs VTUX-A-S		
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	Versions possibles selon les désirs du client		
Couple de serrage max.	0,5 Nm		
Taille	1; 2		
Largeur	26 mm	53 mm	26 mm
Hauteur	7 mm		
Longueur	1 000 mm		10,2 mm
Taille de fût	5		1
Poids du produit	680 g	940 g	35 g

Fiche technique

Matériaux – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX


Matériau du porte-étiquette	Polyamide renforcé
Matériau du panneau	PVC
Matériau du hublot de contrôle	PVC
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Aptitude aux salles blanches, mesurée selon ISO 14644-14	Élément installé de manière statique, aucune évaluation pertinente possible selon ISO 14644-1


Conditions de service et ambiantes – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX

Température ambiante	-5 ... 50°C
Température de stockage	-20 ... 70°C
Classe de protection anticorrosion CRC ¹⁾	1 - faibles effets de corrosion


1) Pour de plus amples informations, voir www.festo.com/x/topic/kbk

Indications de commande


Données de commande – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs CPV					
	Série	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette CPV14	2 emplacements de distributeurs	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Porte-étiquette CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Porte-étiquette CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Porte-étiquette CPV14	3 emplacements de distributeurs	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Porte-étiquette CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Porte-étiquette CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Porte-étiquette CPV14	4 emplacements de distributeurs	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Porte-étiquette CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Porte-étiquette CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Porte-étiquette CPV14	5 emplacements de distributeurs	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Porte-étiquette CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Porte-étiquette CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Porte-étiquette CPV14	6 emplacements de distributeurs	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Porte-étiquette CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Porte-étiquette CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Porte-étiquette CPV14	7 emplacements de distributeurs	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Porte-étiquette CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Porte-étiquette CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Porte-étiquette CPV14	8 emplacements de distributeurs	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Porte-étiquette CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Porte-étiquette CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Données de commande – Porte-étiquette avec hublot de contrôle pour terminaux de distributeurs CPV					
	Série	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette CPV14	2 emplacements de distributeurs		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Porte-étiquette CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Porte-étiquette CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Porte-étiquette CPV10	3 emplacements de distributeurs	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Porte-étiquette CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Porte-étiquette CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Porte-étiquette CPV10	4 emplacements de distributeurs	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Porte-étiquette CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Porte-étiquette CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Porte-étiquette CPV10	5 emplacements de distributeurs	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Porte-étiquette CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Porte-étiquette CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Porte-étiquette CPV10	6 emplacements de distributeurs	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Porte-étiquette CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Porte-étiquette CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Porte-étiquette CPV10	7 emplacements de distributeurs	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Porte-étiquette CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Porte-étiquette CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Porte-étiquette CPV10	8 emplacements de distributeurs	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Porte-étiquette CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Porte-étiquette CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Indications de commande

Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs CPV-SC				
	Série	Emplacements de distributeur	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette CPVSC1	2 emplacements de distributeurs	547395	CPVSC1-ST-2
		3 emplacements de distributeurs	547396	CPVSC1-ST-3
		4 emplacements de distributeurs	527631	CPVSC1-ST-4
		5 emplacements de distributeurs	547397	CPVSC1-ST-5
		6 emplacements de distributeurs	547398	CPVSC1-ST-6
		7 emplacements de distributeurs	547399	CPVSC1-ST-7
		8 emplacements de distributeurs	527633	CPVSC1-ST-8
		9 emplacements de distributeurs	547400	CPVSC1-ST-9
		10 emplacements de distributeurs	547401	CPVSC1-ST-10
		11 emplacements de distributeurs	547402	CPVSC1-ST-11
		12 emplacements de distributeurs	527635	CPVSC1-ST-12
		13 emplacements de distributeurs	547403	CPVSC1-ST-13
		14 emplacements de distributeurs	547404	CPVSC1-ST-14
		15 emplacements de distributeurs	547405	CPVSC1-ST-15
		16 emplacements de distributeurs	527637	CPVSC1-ST-16


Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs MPA-L					
	Série	Taille du distributeur	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Données de commande – Porte-étiquette avec étiquette IBS-6x10 pour terminaux de distributeurs MPA-S				
	Série	Emplacements de distributeur	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette VMPA14	4 emplacements de distributeurs	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Porte-étiquette VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Données de commande – Porte-étiquette avec étiquette en film papier pour terminaux de distributeurs MPA-S				
	Série	Emplacements de distributeur	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette VMPA14	4 emplacements de distributeurs	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Porte-étiquette VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

Données de commande – Porte-étiquette pour terminal CPX			
	Série	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette CPX	536593	CPX-ST-1


Indications de commande


Données de commande – Porte étiquette pour Motion Terminal VTEM				
	Série	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

Données de commande – Porte-étiquette pour modules d'entrée CTSL					
	Série	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Sans		547473	ASCF-H-E2

Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTOC					
	Série	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	3 emplacements de distributeurs	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 emplacements de distributeurs	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 emplacements de distributeurs	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 emplacements de distributeurs	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 emplacements de distributeurs	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 emplacements de distributeurs	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 emplacements de distributeurs	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 emplacements de distributeurs	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 emplacements de distributeurs	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 emplacements de distributeurs	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 emplacements de distributeurs	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 emplacements de distributeurs	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 emplacements de distributeurs	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 emplacements de distributeurs	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 emplacements de distributeurs	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 emplacements de distributeurs	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 emplacements de distributeurs	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 emplacements de distributeurs	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V


Indications de commande

Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTOC					
	Série	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	21 emplacements de distributeurs	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 emplacements de distributeur	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 emplacements de distributeurs	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 emplacements de distributeurs	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUG						
	Série	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Taille 10	4 emplacements de distributeurs	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 emplacements de distributeurs	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 emplacements de distributeurs	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 emplacements de distributeurs	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 emplacements de distributeurs	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9 emplacements de distributeurs	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 emplacements de distributeurs	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 emplacements de distributeurs	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 emplacements de distributeurs	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 emplacements de distributeurs	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 emplacements de distributeurs	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Taille 14	4 emplacements de distributeurs	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 emplacements de distributeurs	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 emplacements de distributeurs	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 emplacements de distributeurs	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 emplacements de distributeurs	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 emplacements de distributeurs	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 emplacements de distributeurs	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 emplacements de distributeurs	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V

Indications de commande


Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUG

	Série	Taille	Emplacements de distributeur	Poids du produit	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Taille 14	16 emplacements de distributeurs	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 emplacements de distributeurs	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 emplacements de distributeurs	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Taille 18/18 mm	4 emplacements de distributeurs	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 emplacements de distributeurs	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 emplacements de distributeurs	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 emplacements de distributeurs	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 emplacements de distributeurs	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 emplacements de distributeurs	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 emplacements de distributeurs	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 emplacements de distributeurs	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 emplacements de distributeurs	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 emplacements de distributeurs	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 emplacements de distributeurs	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V


Données de commande – Porte-étiquette pour embases juxtaposables selon ISO 5599-1, VABV-S1

	Série	Élément de désignation	Affectation	Taille de fût	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Porte-étiquettes pour bloc de raccordement	Version S1 (vérin cylindrique ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1


Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F

	Série	Affectation	Taille	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Modèle S6	Standard	540889	ASCF-M-S6

Indications de commande

Données de commande – Porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTSA/VTSA-F					
	Série	Affectation	Taille	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Modèle S2	Taille 2	562577	ASCF-M-S2-2


Données de commande – Porte-étiquette pour distributeurs VSVA					
	Série	Affectation	Élément de désignation	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Modèle S6	Porte-étiquette transparent	540888	ASCF-T-S6

Données de commande – Porte-étiquette avec champs de marquage supplémentaires pour distributeurs VSVA					
	Série	Affectation	Élément de désignation	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	Modèle S6	Porte-étiquette transparent	8106532	ASCF-T-S6-Z

Données de commande – porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, support					
	Série	Taille	Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	1, 2	Versions possibles selon les désirs du client	8207664	ASCF-R-XA

Données de commande – porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 1					
	Série	Taille	Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	1, 2	Versions possibles selon les désirs du client	8207665	ASCF-P1-XA-1000


Indications de commande

Données de commande – porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 3					
	Série	Taille	Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	1, 2	Versions possibles selon les désirs du client	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Données de commande – porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 1 avec support					
	Série	Taille	Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Données de commande – porte-étiquette pour terminaux de distributeurs VTUX, profilé 3 avec support					
	Série	Taille	Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	No. de pièce	Type
	Porte-étiquette ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Accessoires

Étiquettes				
	Taille	Taille de fût	No. de pièce	Type
	10 x 6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240