


Semi-Rotary หัวขับ DRVS

FESTO



คุณสมบัติ

ได้อย่างรวดเร็ว

ลิงก์ [drvs](#)

- หัวขับแบบ Double active พร้อมใบพัดหมุน
- เบากว่าเมื่อเทียบกับไดรฟ์แกว่งอื่นๆ
- ดีไซน์ทันสมัยและกะทัดรัด
- มุมกดคงที่
- มุมหมุนที่ปรับได้โดยใช้อุปกรณ์เสริม
- ตัวเครื่องป้องกันน้ำกระเซ็นและฝุ่นละออง
- ไม่มีตัวหยุดแบบโลหะ

ไดอะแกรม

ลิงก์ [drvs](#)

ไดอะแกรมที่แสดงในเอกสารนี้มีให้ทางออนไลน์ด้วย สามารถแสดงค่าที่แม่นยำได้

มุมหมุนที่กำหนด [°]

- [90] 90°
- [180] 180°
- [270] 270°

รับแรงกระแทก

การกันกระแทกตำแหน่งสิ้นสุดมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้:

- การลดพลังงานจนในตำแหน่งสิ้นสุด
- หลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือน
- ลดการสร้างเสียงรบกวน

[P] แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน

ไดรฟ์ติดตั้งกันกระแทกตำแหน่งปลายที่ยึดหยุ่นด้วยพลาสติก

ประโยชน์:

- ไม่ต้องตั้งค่า
- ประหยัดเวลา

ใบรับรองการป้องกันการระเบิดจากสหภาพยุโรป

[EX4] II 2GD

- ATEX หมวดหมู่แก๊ส II 2G
- ระบบป้องกันก๊าซภายนอก Ex h IIC T4 Gb X
- ATEX หมวดหมู่ฝุ่น II 2D
- ระบบป้องกันฝุ่นภายนอก Ex h IIIC T120°C Db X
- อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก 0 °C ≤ Ta ≤ +60 °C

พิมพ์คีย์


001	รุ่น ซีรีส์	
DRVS	ไดรฟ์หมุน, ทำหน้าที่สองครั้ง	
002	ขนาด [มม.]	
6	6	
8	8	
12	12	
16	16	
25	25	
32	32	
40	40	

003	มุมหมุนที่กำหนด [°]	
90	90 deg	
180	180 deg	
270	270 deg	
004	รับแรงกระแทก	
P	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน	
005	ใบรับรองการป้องกันการระเบิดจากสหภาพยุโรป	
	ไม่มี	
EX4	II 2GD	

แผ่นข้อมูล

วัสดุ							
ขนาด	6	8	12	16	25	32	40
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมอัด ชุบผิวอลูมิเนียม		อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ทาสีแล้ว				
เพลาลับวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง			เหล็กชุบนิกเกิล			
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)						
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS						
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L						
ความเหมาะสมของห้องคลีนรูม วัดตาม ISO 14644-14	คลาส 5 ตามมาตรฐาน ISO 14644-1						
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a) ผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	เหมาะสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ที่มีค่า Cu/Zn/Ni ลดลง (F1a)						

แรงและแรงบิด



หากใช้ไดรฟ์หมุนโยก DRVS โดยไม่มีระบบหยุด หรือหากเกินกว่าโมเมนต์ ความเฉื่อยของมวล ต้องใช้ตัวหยุดภายนอก จะต้องไม่ต่ำกว่ารัศมีขั้นต่ำถึง เพลาส่งออก (r_{min}) แรงหยุดต้องไม่เกินแรงสูงสุด

r_{min} = รัศมีต่ำสุดถึงเพลาส่งออก

F = แรงกระแทก


F_x = แรงตามแนวแกน

F_z = แรงในแนวรัศมี

ขนาด	6	8	12	16	25	32	40
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	0.15 Nm	0.35 Nm	1 Nm	2 Nm	5 Nm	10 Nm	20 Nm
รัศมีหยุดที่อนุญาต	≥ 10 mm		≥ 15 mm	≥ 17 mm	≥ 21 mm	≥ 28 mm	≥ 40 mm
แรงกระแทกสูงสุด	15 N	30 N	90 N	160 N	320 N	480 N	650 N
แรงตามแนวแกนสูงสุด ¹⁾	10 N		20 N	25 N	40 N	75 N	120 N
แรงรัศมีสูงสุด ²⁾	15 N	20 N	25 N	30 N	60 N	200 N	350 N
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของ ความเฉื่อย	0.00065 kgm ²	0.0013 kgm ²	0.005 kgm ²	0.01 กก.ม.2	0.012 kgm ²	0.02 kgm ²	0.035 kgm ²


1) จุดอ้างอิงสำหรับแรงคือแกนของการหมุนและศูนย์กลางของเพลาส่งออก

2) จุดอ้างอิงสำหรับแรงคือแกนของการหมุนและศูนย์กลางของเพลาส่งออก


โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-6

แผ่นข้อมูล


โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-8






โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-12



โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-16




แผ่นข้อมูล

โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-25โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-32โมเมนต์ความเฉื่อยมวล J ขึ้นอยู่กับเวลาหมุนโยก t - DRVS-40

ขนาด

ขนาด - ขนาด 6/8

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	B1	D1 ∅ ±0,2	D2 ∅ ±0,1	D3 ∅ ±0,1	D4 ∅ g7	D5 ∅ f8	D6 ∅	D7 ∅ f8	D8	D9
DRV5-6	10	29,4	24	25	4	14	8	14	M2	M3
DRV5-8	12,8	37,4	29	32	5	16	9	16	M2	M3


	D10	EE	H1 -0,2	L1	L2	L3	L4	L5 -0,2	L6	L7
DRV5-6	M2	M3	3,5	43	21	10	13	5	6	2
DRV5-8	M2,5	M3	4,5	50	23	13	16	6	6,5	2

	T1 +0,5	T3 +0,5	W3	W4	W5	W6	W7	≈ 1	
DRV5-6	5	3,5	40°	120°	60°	90°	45°	3	
DRV5-8	5	4,3						3,5	

ขนาด

ขนาด - ขนาด 12/16

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




	B2	D1 Ø	D2 Ø ±0,2	D4 Ø g7	D5 Ø ±0,1	D7 Ø ±0,1	D9	EE	H1
DRVS-12	24	45,5	36	6	14	14	M4	M5	46,3
DRVS-16	24,5	52,7	43	8	16	16	M5	M5	53,7

	H2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
	±0,1		+0,6/-0,2					+0,1/-0,1	+0,4
DRVS-12	5	73+0,2/-0,1	40,5	17	20+0,4/-0,6	9±0,1	14,8	3	14
DRVS-16	7	93+0,2/-0,2	54	19	22+0,4/-0,7	7,2* ^{0,1}	21	3	16

	T1	W4	W5	W6	W7	W8	W9	⊕ 1
DRVS-12	8	120°	60°	120°	60°	19,5°	19,5°	4,5 _{h11}
DRVS-16	10					17,5°	17,5°	6 _{-0,1}

ขนาด

ขนาด - ขนาด 25

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com


	B2	D1 ø	D2 ø ±0,2	D4 ø g7	D5 ø ±0,1	D7 ø ±0,1	D8	D9
DRVS-25	24	65,7	56	10	25	25	M3	M5
	D11 N9	EE	H1	H3	L1	L2	L3	L4
DRVS-25	4	M5	66,7	11,5	110,2	61	27,1	30,1
	L5	L6	L7	L10	L11	T1	T3	W4
DRVS-25	9,2	23	3	20	2	10	9	120°
	W5	W6	W7	W8	W9	≈C 1 -0,1	1)	
DRVS-25	60°	120°	60°	13°	13°	8	A4x4x20	

1) รวมสปริงในชุดจ่าย

ขนาด

ขนาด - DRVS-32 ... 40

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



ขนาด

	B2	D1 Ø	D2 Ø ±0,2	D4 Ø g7	D5 Ø ±0,1	D7 Ø ±0,1	D8	D9
DRVS-32	39	83	70	12	25	25	M4	M6
DRVS-40	42	100,1	87	17	30	30	M5	M8

	D11 N9	EE	H1	H3 -0,2	L1 +0,2/-0,3	L2	L3	L4 +0,3/-0,6
DRVS-32	4	G1/8	85	13,5	140	78,5+0,5/-0,1	36,5	39,5
DRVS-40	5	G1/8	102,6	19	170	93+0,4	50,5	53,5

	L6	L7	L10	L11	T1	T3 +3	W4	W5
DRVS-32	30	3+0,1/-0,2	20+0,1	3	11	11	90°	45°
DRVS-40	37	3+0,2	36,1+0,3	5	13+3	13		

	W6	W7	W8	W9	≈ 1 h11	1)		
DRVS-32	90°	45°	16°	16°	10	A4x4x20		
DRVS-40			14,5°	14,5°	13	A5x5x36		


1) ระบุแฉกตามมาตรฐาน DIN 6885 รวมอยู่ในการจัดส่ง

ขนาด


ขนาด - DRVS - ตำแหน่งของเฟลา

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com


DRVS-6/8-...




DRVS-12/16-...



DRVS-25-...



DRVS-32/40-...




	W1	W2	W3
DRVS-6 ... 8	$180^{\circ +5}$	$90^{\circ +5}$	—
DRVS-12 ... 40	$270^{\circ +7}$	$180^{\circ +7}$	$90^{\circ +7}$

ขนาด

ขนาด - ขายึด DAMH สำหรับ DRVS-6/8


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



	AB Ø H13	AH	AO	AT	AU	D1 Ø	H1	TR	US
DAMH-Q12-6	3,5	22±0,2	4	3	11	14 ^{+0,05}	36,8+0,5/-0,3	20	29,6+0,3/-0,2
DAMH-Q12-8	3,5	27±0,2	5	3	11	16 ^{+0,05}	45,3±0,4	30	36,6±0,3

ขนาด


ขนาด - ขายึด DAMH สำหรับ DRVS-12 ... 25

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	AB Ø H13	AH	AO	AT	AU	D1 Ø	H1	SA	TR	US
DAMH-Q12-12	5,5	30±0,2	6	4	14	14 ^{H10}	52+0,5/-0,3	68,5	30	44 _{-0,5}
DAMH-Q12-16	5,5	35±0,25	7	4	15	16 ^{H10}	61+0,5/-0,3	84	40	52 _{-0,5}
DAMH-Q12-25	6,5	45±0,25	8	5	17	25 ^{H10}	77,5+0,5/-0,3	95	50	65 _{-0,5}

ขนาด

ขนาด - ขายึด DAMH สำหรับ DRVS-32/40


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	AB ∅ H13	AH	AO	AT	AU	D1 ∅	H1	SA	TR	US
DAMH-Q12-32	8,8	55±0,3	11	6	21	25 ^{H10}	73±0,5	122,5	60	81,5 _{-0,5}
DAMH-Q12-40	8,8	65±0,3	12	8	25	30 ^{H10}	86±0,5	143	80	100±0,3

ขนาด

ขนาด - ฉากยี่ดฐาน DAMH-Q12 - รูปแบบการติดตั้งรวมกับการ
เชื่อมต่ออากาศอัด


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



- [1] การเชื่อมต่ออากาศอัด (สามารถติดตั้งได้สามแบบร่วมกับขายึด DAMH)
- [2] ตำแหน่งกึ่งกลางของมุมหมุน
- [3] ตำแหน่งของเพลาก็ตำแหน่งมาตรฐาน (ตำแหน่งมุมหมุน)

ขนาด

ขนาด - การติดตั้งหน้าแปลน DAMF สำหรับ DRVS-12 ... 25

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com


[1] การเชื่อมต่ออากาศอัด

[2] สามารถติดตั้งรวมกับการเชื่อมต่อระบบอัดอากาศสำหรับ DRVS-12... 25 ได้ทุก 60°

	AH	B1	B2	D1 Ø H10	D2 Ø H13	D3 Ø max.	H1	H2	L1	L2	R1	W1
DAMF-Q12-12	23,5±0,2	49±0,4	20	14	4,4	8,5	46,5+0,4/-0,3	18,5	44,5	4	23	60°
DAMF-Q12-16	28±0,2	59±0,4	23	16	5,4	8,5	56±0,4	20,5	58	4	28	60°
DAMF-Q12-25	34,5±0,2	74±0,4	30	25	6,5	10	69±0,4	23	66	5	34,5	60°

ขนาด

ขนาด - การติดตั้งหน้าแปลน DAMF สำหรับ DRVS-32/40

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com


[1] การเชื่อมต่ออากาศอัด

[2] สามารถติดตั้งรวมกับการเชื่อมต่อระบบอัดอากาศสำหรับ DRVS-32... 40 ได้ทุก 90°

	AH	B1	B2	D1 Ø H10	D2 Ø H13	D3 Ø max.	H1	H2	L1	L2	R1	W1
DAMF-Q12-32	43±0,2	98±0,5	40	25	8,5	16	85,5+0,5/-0,4	34	84,5	6	42,5	90°
DAMF-Q12-40	53+0,3/-0,2	120±0,5	50	30	8,5	18	106+0,5/-0,3	40	99	6	53	90°

ขนาด


ขนาด - หน้าแปลนแบบกอด FWSR สำหรับ DRVS-6/8

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø +0,4	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
FWSR-6	23	16	10	8 _{g7}	M3	3,4	13,5±0,7	45	10,5	1,5 _{-0,2}	3
FWSR-8	27	21	12	11 _{g7}	M3	3,4	15,5±0,7	51	12,5	1,5 _{-0,2}	3

ขนาด

ขนาด - หน้าแปลนแบบกด DARF สำหรับ DRVS-12/16


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø +0,4	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
DARF-Q12-12	35 _{-0,5}	25	16	14 _{f8}	M3	3,4	21 _{+0,5/-0,7}	77	16	3 _{-0,1}	3
DARF-Q12-16	40 _{-0,5}	28	19	16 _{f8}	M4	4,5	23 _{+0,5/-0,8}	97	18	3 _{-0,1}	5

ขนาด

ขนาด - หน้าแปลนแบบกด DARF สำหรับ DRVS-25 ... 40


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø +0,4	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
DARF-Q12-25	50 _{-0,5}	35	25	20 _{f8}	M5	5,5	33+0,4/-0,5	116,1	24,9	3 _{-0,1}	8
DARF-Q12-32	60 _{-0,5}	45	25	28 _{f8}	M6	6,5	42,6+0,4/-0,7	147,1	26,1	4 _{-0,1}	10
DARF-Q12-40	70 _{-0,5}	54	30	36 _{f8}	M8	9	57,1+0,4/-0,7	178,6	44,6	5 _{-0,1}	11

ขนาด

ขนาด - ชุดหยุด KSM


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	D1 Ø ±0,2	L1 +0,4	L2 +0,3	L3	L5	L6 +0,2/-0,6
KSM-6	29,4	11,2	3,2	5	2,5	17,8
KSM-8	37,4	17	6	6	5,7	24,9

ขนาด

ขนาด - ชุดตัวยึด WSM

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




	D1 Ø ±0,2	D2 Ø ±0,2	D3 Ø	L1 ±1	L2	L3
WSM-6-SME-10	29,4	25	17,3	19,5	4	2
WSM-8-SME-10	37,4	32	19,3	19,5	4	2

ขนาด

ขนาด – เซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS สำหรับ DRVS-6/8

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



[1] สกรูยึด


	D1 Ø	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	≈ 1
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8	29,4	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	25,4	1,5
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8	32					27,4	2

1) ขั้วต่อ 4 พิน

ขนาด

ขนาด – เซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS สำหรับ DRVS-12 ... 25

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




	D1 Ø	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	Ø 1
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8	44,6	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	29,4	3
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8	51,6					33,9	4
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8	64,5					36	4

1) ขั้วต่อ 4 พิน

ขนาด

ขนาด – เซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS สำหรับ DRVS-32/40

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




	D1 Ø	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	± 1
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8	81,3	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	38,9	5
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8	98,3					40,4	6

1) ขั้วต่อ 4 พิน

ขนาด

ขนาด - ชุดหยุด DADP-ES สำหรับ DRVS-12


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com



	D1 Ø	L1	L2	L3	L4	L5
DADP-ES-Q12-12	45	18,5	5	6,8	2	4,7

ขนาด

ขนาด - ชุดหยุด DADP-ES สำหรับ DRVS-16/25


ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com

	D1 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	R1
DADP-ES-Q12-16	51,7	21,5	9	8,5	2,3	1,7	34
DADP-ES-Q12-25	64,6	24,8	9,2	10,8	2,5	2,3	43,5

ขนาด

ขนาด – ชุดหยุด DADP-ES สำหรับ DRVS-32/40

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




- [1] จูโจม
- [2] เกสียวยึดสำหรับตัวยึดเซ็นเซอร์

	D1 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	R1
DADP-ES-Q12-32	81	25,6	10	10,8	2,2	2,6	45,5
DADP-ES-Q12-40	100	32	12	13,7	3,3	3	58

ขนาด

ขนาด – ชุดคิกที่ใช้ในการหยุด DADP-ES-Q12 – การเคลื่อนที่แบบหมุน

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




[1] เพื่อการเคลื่อนไหวที่หมุนอย่างราบรื่น ขอแนะนำใหวางตำแหน่งตัวหยุดไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลางอย่างสมมาตร

ขนาด

ขนาด - ชุดอุปกรณ์หยุด DADP-ES-Q12 - มุมหมุนร่วมกับพรีอักษิ
มีสวิตช์ที่ต่ออยู่

ดาวน์โหลดข้อมูล CAD www.festo.com




- [1] พร้อมด้วยพรีอักษิมีสวิตช์ SME-10/SMT-10
[2] พร้อมด้วยพรีอักษิมีสวิตช์ SIEN-M5/SIEN-M8

	W1	
	1)	2)
DADP-ES-Q12-12	15°	60°
DADP-ES-Q12-16		45°
DADP-ES-Q12-25		20°
DADP-ES-Q12-32		15°
DADP-ES-Q12-40		15°


- 1) พร้อมด้วยพรีอักษิมีสวิตช์ SME-10/SMT-10
2) พร้อมด้วยพรีอักษิมีสวิตช์ SIEN-M5/SIEN-M8

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ไม่ได้รับการรับรอง ATEX

	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	6	90 deg	M3	1845706	DRVS-6-90-P
		180 deg		1845707	DRVS-6-180-P
	8	90 deg		1845708	DRVS-8-90-P
		180 deg		1845709	DRVS-8-180-P


DRVS ที่ไม่มีการรับรอง ATEX

	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	12	90 deg	M5	1845710	DRVS-12-90-P
		180 deg		1845711	DRVS-12-180-P
		270 deg		1845712	DRVS-12-270-P
	16	90 deg		1845713	DRVS-16-90-P
		180 deg		1845714	DRVS-16-180-P
		270 deg		1845715	DRVS-16-270-P


DRVS ที่ไม่มีการรับรอง ATEX

	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	25	90 deg	M5	1845716	DRVS-25-90-P
		180 deg		1845717	DRVS-25-180-P
		270 deg		1845718	DRVS-25-270-P
	32	90 deg	G1/8	1845719	DRVS-32-90-P
		180 deg		1845720	DRVS-32-180-P
		270 deg		1845721	DRVS-32-270-P
	40	90 deg		1845722	DRVS-40-90-P
		180 deg		1845723	DRVS-40-180-P
		270 deg		1845724	DRVS-40-270-P


ได้รับการรับรอง ATEX

	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	6	90 deg	M3	2536483	DRVS-6-90-P-EX4
		180 deg		2536484	DRVS-6-180-P-EX4
	8	90 deg		2536485	DRVS-8-90-P-EX4
		180 deg		2536486	DRVS-8-180-P-EX4

DRVS ที่ได้รับการรับรอง ATEX


	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	12	90 deg	M5	2536487	DRVS-12-90-P-EX4
		180 deg		2536488	DRVS-12-180-P-EX4
		270 deg		2536489	DRVS-12-270-P-EX4
	16	90 deg		2536490	DRVS-16-90-P-EX4
		180 deg		2536491	DRVS-16-180-P-EX4
		270 deg		2536492	DRVS-16-270-P-EX4

รายละเอียดการสั่งซื้อ

DRVS ที่ได้รับการรับรอง ATEX					
	ขนาด	มุมหมุนที่กำหนด [°]	พอร์ตกลม	หมายเลข ชิ้นส่วน	พินช์
	25	90 deg	M5	2536493	DRVS-25-90-P-EX4
		180 deg		2536494	DRVS-25-180-P-EX4
		270 deg		2536495	DRVS-25-270-P-EX4
	32	90 deg	G1/8	2536496	DRVS-32-90-P-EX4
		180 deg		2536497	DRVS-32-180-P-EX4
		270 deg		2536498	DRVS-32-270-P-EX4
	40	90 deg		2536499	DRVS-40-90-P-EX4
		180 deg		2536500	DRVS-40-180-P-EX4
		270 deg		2536501	DRVS-40-270-P-EX4

ภาพรวมของอุปกรณ์ต่อพ่วง


DRVS-6 ... 8



อุปกรณ์เสริม		→ เว็บไซต์/เว็บ
พิมพ์/รหัสการสั่งซื้อ	คำอธิบาย	
[1] ไดรฟ์หมุนโยก DRVS	ไดรฟ์หมุนโยก	drvs
[2] วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA	สำหรับการควบคุมความเร็ว	41
[3] ข้อต่อแบบกดเข้า QS	สำหรับต่อท่ออากาศอัดภายนอก	qs
[4] ชุดยึด WSM	- สำหรับการสอบถามมุมหมุน - สำหรับยึดพริกซ์มีติสวิตช์ SME-/SMT-10 - ต้องสั่งซื้อแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริม - สามารถใช้ร่วมกับชุดหยุด KSM - ต้องสั่งซื้อชุดอะแดปเตอร์ DADP-AK ร่วมกับชุดหยุด KSM	38
[5] พริกซ์มีติสวิตช์ SME/SMT	สำหรับการสอบถามตำแหน่งสิ้นสุด	40
[6] ชุดหยุด KSM	- สำหรับป้องกันการหมุน - ต้องสั่งซื้อแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริม - สามารถใช้ร่วมกับชุดติดตั้ง WSM - เมื่อใช้ร่วมกับชุดติดตั้ง WSM จะต้องสั่งซื้อชุดอะแดปเตอร์ DADP-AK ด้วย	38
[7] ชุดอะแดปเตอร์ DADP-AK	สำหรับติดตั้งชุดติดตั้ง WSM เข้ากับตัวยึด KSM	38
[8] เซนเซอร์ตำแหน่ง SRBS	- สำหรับการตรวจสอบมุมหมุน - สำหรับการติดตั้งโดยตรงบนไดรฟ์หมุนโยก - ต้องสั่งซื้อแยกต่างหากเป็นอุปกรณ์เสริม - แม่เหล็กที่ต้องติดเข้ากับเพลลาของไดรฟ์หมุนโยกรวมอยู่ในข้อกำหนดการจัดส่งของเซนเซอร์ตำแหน่ง	38
[9] ขายึด DAMH	- สำหรับยึดแอกชูเอเตอร์แบบหมุนส่วน - ติดตั้งได้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้น	37
[10] หน้าแปลนแบบกด FWSR	สำหรับยึดติดตั้งชิ้นส่วนต่อพ่วง	37


ภาพรวมของอุปกรณ์ต่อพ่วง

DRVS-12 ... 40



อุปกรณ์เสริม		→ เว็บไซต์/เว็บ
พิมพ์/รหัสการสั่งซื้อ	คำอธิบาย	
[1]	ไดรฟ์หมุนโยก DRVS	drvs
[2]	วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA	41
[3]	ข้อต่อแบบกดเข้า QS	qs
[4]	ขายึด DAMH	37
[5]	ชุดหยุด DADP-ES	39
[6]	ขายึดเซนเซอร์ SL-DSM-S	40
[7]	ขายึดเซนเซอร์ SL-DSM-B	39
[8]	พรีอักษิมีตีส์วิตช์ SIEN	40
[9]	พรีอักษิมีตีส์วิตช์ SME/SMT	40
[10]	เซนเซอร์ตำแหน่ง SRBS	38
[11]	Flange mounting DAMF	37
[12]	หน้าแปลนแบบกด DARF	37


อุปกรณ์เสริม

ขายึด DAMH						
	คำอธิบาย ¹⁾	มุมวัสดุ	วัสดุหมายเหตุ ²⁾	น้ำหนักผลิตภัณฑ์ ³⁾	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 6 สามารถติดตั้งขายึดได้ที่ด้านหน้าเท่านั้น	เหล็กชุบสังกะสี	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS	27 g	3371840	DAMH-Q12-6
	สำหรับขนาด 8 สามารถติดตั้งขายึดได้ที่ด้านหน้าเท่านั้น			40 g	3371841	DAMH-Q12-8
	สำหรับขนาด 12			79 g	3371842	DAMH-Q12-12
	สำหรับขนาด 16			111 g	3371843	DAMH-Q12-16
	สำหรับขนาด 25			203 g	3371844	DAMH-Q12-25
	สำหรับขนาด 32			287 g	3371845	DAMH-Q12-32
	สำหรับขนาด 40			529 g	3371846	DAMH-Q12-40

1) เหมาะสำหรับ ATEX

2) เหมาะสำหรับ ATEX


3) สำหรับติดตั้ง

Flange mounting DAMF					
	คำอธิบาย ¹⁾	วัสดุยึด	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 12	เหล็กชุบสังกะสี	54 g	4965018	DAMF-Q12-12
	สำหรับขนาด 16		80 g	4965019	DAMF-Q12-16
	สำหรับขนาด 25		147 g	4965020	DAMF-Q12-25
	สำหรับขนาด 32		305 g	4965021	DAMF-Q12-32
	สำหรับขนาด 40		472 g	4965022	DAMF-Q12-40

1) เหมาะสำหรับ ATEX


หน้าแปลนแบบกด FWSR						ลิงก์ 
	คำอธิบาย ¹⁾	วัสดุที่อยู่อาศัย	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์	
	สำหรับขนาด 6	โลหะผสมอลูมิเนียม ดัด	5 g	185948	FWSR-6	
	สำหรับขนาด 8		7 g	185949	FWSR-8	

1) เหมาะสำหรับ ATEX


หน้าแปลนแบบกด DARF						ลิงก์ 
	คำอธิบาย ¹⁾	หน้าแปลนวัสดุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์	
	สำหรับขนาด 12	อะลูมิเนียมอัลลอย ชู บอนไดซ์	15 g	4886221	DARF-Q12-12	
	สำหรับขนาด 16		25 g	4886222	DARF-Q12-16	
	สำหรับขนาด 25		60 g	4886223	DARF-Q12-25	
	สำหรับขนาด 32		92 g	4886224	DARF-Q12-32	
	สำหรับขนาด 40		155 g	4886225	DARF-Q12-40	


1) เหมาะสำหรับ ATEX


อุปกรณ์เสริม

ชุดหยุด KSM						ลิงก์ 
	คำอธิบาย ¹⁾	วัสดุที่อยู่อาศัย	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์	
	สำหรับขนาด 6 สำหรับป้องกันการ หมุน	อะลูมิเนียม, ชุบผิวอลู มิเนียม	30 g	175833	KSM-6	
	สำหรับขนาด 8 สำหรับป้องกันการ หมุน		70 g	175834	KSM-8	

1) เหมาะสำหรับ ATEX

ชุดตัวยึด WSM						
	คำอธิบาย	ผู้ถือวัสดุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์	
	สำหรับขนาด 6, สำหรับการขันหา มม สำหรับยึดติด พรีอักษิตซ์ SME/SMT-10	เสริมความแข็งแรง ด้วย PA	12 g	173205	WSM-6-SME-10	
	สำหรับขนาด 8, สำหรับการขันหา มม สำหรับยึดติด พรีอักษิตซ์ SME/SMT-10		13 g	173206	WSM-8-SME-10	


ชุดอะแดปเตอร์ DADP-AK						
	คำอธิบาย	อะแดปเตอร์วัสดุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์	
	สำหรับขนาด 6, สำหรับติดตั้ง WSM เข้ากับตัวยึด KSM	เหล็กชุบสังกะสี	2 g	3617044	DADP-AK-Q1-6	
	สำหรับขนาด 8, สำหรับติดตั้ง WSM เข้ากับตัวยึด KSM		3 g	3617045	DADP-AK-Q1-8	

เซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS สำหรับติดตั้งบนไดรฟ์โดยตรงสำหรับ DRVS-6... 40						ลิงก์ 
	คำอธิบาย	ฟังก์ชันการ เปลี่ยนองค์ ประกอบ ¹⁾	สวิตช์เชิงเอาท์พุท	ช่วงการตรวจ จับ	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 6 สำหรับการติดตั้ง โดยตรงบน ไดรฟ์	เปิด/ปิดสวิตช์ ได้	2 x PNP หรือ 2 x NPN สลับได้	270 deg	2619969	SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
	สำหรับขนาด 8 สำหรับการติดตั้ง โดยตรงบน ไดรฟ์				2619972	SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
	สำหรับขนาด 12 สำหรับการ ติดตั้งโดยตรง บนไดรฟ์				2393546	SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8
	สำหรับขนาด 16 สำหรับการ ติดตั้งโดยตรง บนไดรฟ์				2393547	SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8
	สำหรับขนาด 25 สำหรับการ ติดตั้งโดยตรง บนไดรฟ์				2393548	SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8

อุปกรณ์เสริม

เซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS สำหรับติดตั้งบนไดรฟ์โดยตรงสำหรับ DRVS-6... 40


ลิงก์ [srbs](#)

	คำอธิบาย	ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ ¹⁾	สวิตช์เชิงเอ้าท์พุท	ช่วงการตรวจจับ	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 32 สำหรับการติดตั้งโดยตรงบนไดรฟ์	เปิด/ปิดสวิตช์ได้	2 x PNP หรือ 2 x NPN สลับได้	270 deg	2393549	SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8
	สำหรับขนาด 40 สำหรับการติดตั้งโดยตรงบนไดรฟ์				2393550	SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8

1) การตรวจจับตำแหน่งที่ทนทาน ไร้สัมผัส และห่อหุ้มที่มีอายุการใช้งานยาวนานยาวนาน:


- เพื่อสับคันตำแหน่งท้ายสุด
- ใช้งานง่ายและปลอดภัยด้วยปุ่มเดียว
- ต้องใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อเพียงเส้นเดียว

สายต่อ NEBA แบบตรง – สำหรับเซ็นเซอร์ตำแหน่ง SRBS

	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 จำนวน เสา/สายไฟ	ความยาวสาย เคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2- 104	M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2- 104	4	2.5 m	8078295	NEBA-M8G4-U-2.5-N-M8G4
		ปลายเปิด			8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4

ชุดหยุด DADP-ES

ลิงก์ [dadp-es](#)

	คำอธิบาย ¹⁾	วัสดุแผ่น	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 12 สำหรับป้องกันการหมุน	อะลูมิเนียมอัลลอย ซูบอโนไคซ์	60 g	2536502	DADP-ES-Q12-12
	สำหรับขนาด 16 สำหรับป้องกันการหมุน		110 g	2536503	DADP-ES-Q12-16
	สำหรับขนาด 25 สำหรับป้องกันการหมุน		180 g	2536504	DADP-ES-Q12-25
	สำหรับขนาด 32 สำหรับป้องกันการหมุน		250 g	2536505	DADP-ES-Q12-32
	สำหรับขนาด 40 สำหรับป้องกันการหมุน		450 g	2536506	DADP-ES-Q12-40


1) เหมาะสำหรับ ATEX

ขายึดเซ็นเซอร์ SL-DSM-B


	คำอธิบาย	ผู้ถือวัสดุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 12 ... 40, สำหรับยึดฟร็อกซ์มิตีสวิตช์ SME/SMT-10, สำหรับการสอบถามมุมหมุน	เสริมความแข็งแรงด้วย PA	2 g	550661	SL-DSM-B

อุปกรณ์เสริม


ขायึดเซนเซอร์ SL-DSM-S-...-B					
	คำอธิบาย	ผู้ถือวัสดุ	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 12 ... 40, สำหรับติดตั้งพรีค็อกซ์มิเตอร์ SIEN-M8, สำหรับการสอบถามมุ่มหมุน	อะลูมิเนียม	4 g	1132360	SL-DSM-S-M8-B
	สำหรับขนาด 12 ... 40, สำหรับติดตั้งพรีค็อกซ์มิเตอร์ SIEN-M5, สำหรับการสอบถามมุ่มหมุน			1130882	SL-DSM-S-M5-B

พรีค็อกซ์มิเตอร์ SMT สำหรับร่องกลม ด้านทานแม่เหล็ก – สำหรับ DRVS-6 ... 40						ลิงก์ 
	ประเภทของรัด ¹⁾	สวิตซ์เชิงเอาก์พุท	การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ความยาวสายเคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ชั้นแน่น, สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้	PNP 3 สายเปิดตามปกติ	ปลายเปิด	2.5 m	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			ขั้วต่อ M8 รหัส A	0.3 m	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D


1) สำหรับ DRVS-6 ... 8: พร้อมชุดติดตั้ง WSM-...-SME-10
สำหรับ DRVS-12 ... 40: ติดตั้งเข้ากับ DRVS พร้อมขायึดเซนเซอร์ SL-DSM-B

พรีค็อกซ์มิเตอร์ SME สำหรับร่องกลมแบบแม่เหล็ก Reed สำหรับ DRVS-6 ... 40						ลิงก์ 
	ประเภทของรัด ¹⁾	ฟังก์ชันการเปลี่ยนองค์ประกอบ	การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ความยาวสายเคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ห็นเป็นร่องกลม, สามารถดันเข้าร่องตามยาวได้	หน้าสัมผัสแบบปกติเปิด	ปลายเปิด	0.3 m	173212	SME-10-SL-LED-24
				2.5 m	173210	SME-10-KL-LED-24

1) สำหรับ DRVS-6 ... 8: พร้อมชุดติดตั้ง WSM-...-SME-10
สำหรับ DRVS-12 ... 40: พร้อมขायึดเซนเซอร์ SL-DSM-B

พรีค็อกซ์มิเตอร์ SME สำหรับร่องกลมแบบแม่เหล็ก Reed สำหรับ DRVS-6 ... 40						ลิงก์ 
	ประเภทของรัด ¹⁾	สวิตซ์เชิงเอาก์พุท	การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ความยาวสายเคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	ชั้นแน่น, สามารถสอดเข้าไปในร่องจากด้านบนได้	3-wire N/O contact	ปลายเปิด	2.5 m	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			ขั้วต่อ M8 รหัส A	0.3 m	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

1) พร้อมขायึดเซนเซอร์ SL-DSM-B


สวิตซ์ตรวจจับความใกล้เคียง SIEN แบบเหนี่ยวนำ พร้อมสายเคเบิล – สำหรับ DRVS-12 ... 40						ลิงก์ 
	ประเภทของรัด ¹⁾	สวิตซ์เชิงเอาก์พุท	การเชื่อมต่อไฟฟ้า	ความยาวสายเคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	พร้อมน็อตล็อก	PNP	ปลายเปิด	2.5 m	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
					150370	SIEN-M5B-PS-K-L

1) พร้อมขायึดเซนเซอร์ SL-DSM-S

อุปกรณ์เสริม


สวิตช์ตรวจจับความใกล้เคียง SIEN แบบเหนี่ยวนำไม่มีสาย – สำหรับ DRVS-12 ... 40

ลิงก์ 


	ประเภทของรีด ¹⁾	สวิตช์เชิงเอาก์พุท	การเชื่อมต่อไฟฟ้า	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	พร้อมเนื้อคล็อค	PNP	ขั้วต่อ M8 รหัส A	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
				150371	SIEN-M5B-PS-S-L

1) พร้อมตัวยึดเซ็นเซอร์ SL-DSM-S

สายต่อ NEBA แบบตรง

	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 จำนวน เสาสายไฟ	ความยาวสาย เคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2- 104	ปลายเปิด	3	2.5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

สายต่อ NEBA แบบเข้ามุม

	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการ เชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ ไฟฟ้า 2 จำนวน เสาสายไฟ	ความยาวสาย เคเบิล	หมายเลข ชิ้นส่วน	พิมพ์
	M8x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2- 104	ปลายเปิด	3	2.5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA

	คำอธิบาย	จุดเชื่อมต่อนิวเมติก 1	ข้อต่อลม 2	น้ำหนักผลิตภัณฑ์	หมายเลขชิ้นส่วน	พิมพ์
	สำหรับขนาด 6, 8; แบบโลหะ	ปลั๊กต่อ 3 มม.	M3	7 g	175041	GRLA-M3-QS-3
	สำหรับขนาด 12, 16, 25; แบบโลหะ		M5	13 g	193137	GRLA-M5-QS-3-D
		193138			GRLA-M5-QS-4-D	
	สำหรับขนาด 32, 40; แบบโลหะ	ปลั๊กต่อ 3 มม.	G1/8	22 g	193142	GRLA-1/8-QS-3-D
		ปลั๊กต่อ 4 มม.			193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		ข้อต่อกดเข้า 6 มม.			193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		ข้อต่อกดเข้า 8 มม.			193145	GRLA-1/8-QS-8-D