


Zakretni pogon DSM

FESTO



Karakteristike

Na jedan pogled

- Zakretni pogon sa dvostrukim dejstvom sa zakretnim krilom
- Zakretni ugao se može podešavati kontinualno preko celokupnog zakretnog područja
- Visoka preciznost zahvaljujući metalnim fiksnim zaustavljanjima
- Dug radni vek okretnog krila i zaptivnog sistema zbog poliuretana
- Moguće je jednostavno fino podešavanje krajnjih položaja preko elemenata za prigušivanje
- Mehaničko blokiranje između zaustavnog elementa i okretnog pogona sprečava pomeranje sistema zaustavljanja pod opterećenjem
- Odabrani tipovi prema ATEX direktivi. Molimo vas da stupite u kontakt sa lokalnom osobom za kontakt kompanije Festo.

Dijagrami


Link [dsm](#)



Dijagrami prikazani u ovom dokumentu mogu se preuzeti samo sa interneta. Tamo postoji mogućnost prikaza preciznih vrednosti.


Konstrukcija

[] Standardno



Zakretni pogon sa dvostrukim dejstvom sa zakretnim krilom
Mogući obrtni momenti do 40 Nm

[T] Tandemsko krilo



Uređenjem dve okretne lopatice na osovini sa više zuba mogu se postići obrtni momenti do 80 Nm.


Funkcionalnost je ista kao i kod DSM-a bez tandemskog krila:

- Beskonačno podesiv ugao okretanja
- Identični interfejsi
- Identična dodatna oprema


Prigušenje

Uz pomoć držača za amortizaciju može se podesiti ugao zakretanja kod DSM-...-P/-P1/-CC.


[] Bez




[P] Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano



[P1] Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive




[CC] Amortizer sa obe strane samopodešavajući



Karakteristike


Podesivi ugao zakretanja

[FF] Podesivi ugao zakretanja




Vratilo

[] Vratilo za odvođenje snage




[FW] Vratilo sa priрубnicom



- Kod DSM-6/8: Vratilo sa zaptivkom i spljoštenjem
- Od DSM-10: Osovina sa klinom

[HD] Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja



Za veličinu 12 ... 63

Bez zazora, predopterećeni, visokokvalitetni ležajni elementi omogućavaju veoma visoke obrtne momente opterećenja i vrlo precizne ležajeve sa visokom preciznošću rada.

Funkcionalnost je ista kao i kod DSM-B bez skladišta za teške uslove:

- Beskonačno podesiv ugao okretanja
- Identični interfejsi za montažu
- Identična dodatna oprema
- 2 režima prigušenja koji se mogu izabrati: Prigušivanje P1 i CC

Prepoznavanje položaja

[A] Za senzor položaja

Da biste upitali položaj okretnog krila

Ključ tipa

001	Serijska	
DSM	Zakretni pogon	

002	Konstrukcija	
	Standardno	
T	Tandemsko krilo	

003	Konstrukcijska veličina [mm]	
6	6	
8	8	
10	10	
12	12	
16	16	
25	25	
32	32	
40	40	
63	63	

004	Nominalni ugao zakretanja [°]	
90	90	
180	180	
200	200	
240	240	
246	246	
270	270	

005	Prigušenje	
	Bez	
P	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	
P1	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	
CC	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	

006	Podesivi ugao zakretanja	
	Fiksni ugao zakretanja	
FF	Podesivi ugao zakretanja	

007	Vratilo	
	Vratilo za odvođenje snage	
FW	Vratilo sa priрубnicom	
HD	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja	

008	Prepoznavanje položaja	
	Bez	
A	Za senzor položaja	

009	Varijanta	
	Bez	
B	B-serija	

List sa podacima

Opšte specifikacije za DSM-6 ... 10

Veličina konstrukcije	6			8			10		
Konstrukcija	Standardno []		Tandemsko kri- lo [T]	Standardno []		Tandemsko kri- lo [T]	Standardno []		Tandemsko kri- lo [T]
Prigušenje	Elastični prigušni prstenovi/ploče sa obe strane [P]								
Podesivi ugao zakretanja	Fiksni ugao za- kretanja []	Podesivi ugao zakretanja [FF]	Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]	Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]	Fiksni ugao za- kretanja []
Pneumatski priključak	M3								
Dizajn	Zakretno krilo								
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem								
Ugradni položaj	proizvoljno								
Ugao zakretanja	0 deg, 90 deg, 180 deg	0 deg, 180 deg	0 deg, 90 deg, 180 deg		0 deg, 180 deg	0 deg, 90 deg, 180 deg	0 deg, 90 deg, 180 deg, 240 deg	0 deg, 200 deg	0 deg, 90 deg, 180 deg, 240 deg
Ugao amortizacije	0,5 deg	0 deg	0,5 deg		0 deg	0,5 deg		0 deg	0,5 deg
Preciznost ponavljanja	1 deg								
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) ¹⁾	3 Hz						2 Hz, 3 Hz	2 Hz	2 Hz, 3 Hz

1) Pri uglu zakretanja od 240°: 2 Hz

Opšte specifikacije za DSM-6 ... 10

Veličina konstrukcije		6	8	10
Konstrukcija		Tandemsko krilo [T]		
Prigušenje		Elastični prigušni prstenovi/ploče sa obe strane [P]		
Podesivi ugao zakretanja		Fiksni ugao zakretanja []		
Pneumatski priključak		M3		
Dizajn		Zakretno krilo		
Vrsta pričvršćenja		sa unutrašnjim navojem		
Ugradni položaj		proizvoljno		
Ugao zakretanja		0 deg, 90 deg, 180 deg		0 deg, 90 deg, 180 deg, 240 deg
Ugao amortizacije		0,5 deg		
Preciznost ponavljanja		1 deg		
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) ¹⁾		3 Hz		2 Hz, 3 Hz

1) Pri uglu zakretanja od 240°: 2 Hz

Opšti tehnički podaci za DSM-12

Opšti tehnički podaci za D5M 12												
Veličina konstrukcije	12											
Konstrukcija	Standardno []											
Prigušenje	Bez []			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]			
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	
Pneumatski priključak	M5											
Dizajn	Zakretno krilo											
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem											
Ugradni položaj	proizvoljno											
Ugao zakretanja ¹⁾	0 deg, 270 deg					0 deg, 246 deg						
Ugao amortizacije	–			1,8 deg		10 deg					15 deg	
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg						
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz			1 Hz	

1) Kod DSM-12: Ograničen ugao okretanja (maks. 262°) u kombinaciji sa držačem senzora SL-DSM-S-...

List sa podacima

Opšti tehnički podaci za DSM-12

Veličina konstrukcije	12					
Konstrukcija	Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje	Bez []		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]
Pneumatski priključak	M5					
Dizajn	Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Ugao zakretanja ¹⁾	0 deg, 270 deg				0 deg, 246 deg	
Ugao amortizacije	–		1,8 deg		15 deg	
Preciznost ponavljanja	–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				1,5 Hz	

1) Kod DSM-12: Ograničen ugao okretanja (maks. 262°) u kombinaciji sa držačem senzora SL-DSM-S-...

Opšti tehnički podaci za DSM-16

Veličina konstrukcije	16										
Konstrukcija	Standardno []										
Prigušenje	Bez []			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]		
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]
Pneumatski priključak	M5										
Dizajn	Zakretno krilo										
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem										
Ugradni položaj	proizvoljno										
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg					0 deg, 246 deg					
Ugao amortizacije	–			1,4 deg		9 deg			12 deg		
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg					
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	1 Hz		

Opšti tehnički podaci za DSM-16

Veličina konstrukcije	16					
Konstrukcija	Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje	Bez []		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Pneumatski priključak	M5					
Dizajn	Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg				0 deg, 246 deg	
Ugao amortizacije	–		1,4 deg		12 deg	
Preciznost ponavljanja	–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				1 Hz	

List sa podacima

Opšti tehnički podaci za DSM-25

Veličina konstrukcije	25										
Konstrukcija	Standardno [L]										
Prigušenje	Bez [L]			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]		
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]
Pneumatski priključak	M5										
Dizajn	Zakretno krilo										
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem										
Ugradni položaj	proizvoljno										
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg					0 deg, 246 deg					
Ugao amortizacije	–			1,2 deg		7,5 deg			10 deg		
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg					
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	1 Hz		

Opšti tehnički podaci za DSM-25

Veličina konstrukcije		25					
Konstrukcija		Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje		Bez [L]		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo		Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Pneumatski priključak		M5					
Dizajn		Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja		sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj		proizvoljno					
Ugao zakretanja		0 deg, 270 deg				0 deg, 246 deg	
Ugao amortizacije		–		1,2 deg		10 deg	
Preciznost ponavljanja		–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)		2 Hz				1 Hz	

Opšti tehnički podaci za DSM-32

Veličina konstrukcije	32										
Konstrukcija	Standardno [L]										
Prigušenje	Bez [L]			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]		
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]
Pneumatski priključak	G1/8										
Dizajn	Zakretno krilo										
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem										
Ugradni položaj	proizvoljno										
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg					0 deg, 246 deg					
Ugao amortizacije	–			1,4 deg		6,5 deg			12 deg		
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg					
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	0,7 Hz		0,5 Hz

List sa podacima

Opšti tehnički podaci za DSM-32

Veličina konstrukcije	32					
Konstrukcija	Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje	Bez []		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Pneumatski priključak	G1/8					
Dizajn	Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg				0 deg, 246 deg	
Ugao amortizacije	–		1,4 deg		12 deg	
Preciznost ponavljanja	–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				0,7 Hz	

Opšti tehnički podaci za DSM-40

Veličina konstrukcije	40										
Konstrukcija	Standardno []										
Prigušenje	Bez []			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]		
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]
Pneumatski priključak	G1/8										
Dizajn	Zakretno krilo										
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem										
Ugradni položaj	proizvoljno										
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg					0 deg, 240 deg					
Ugao amortizacije	–			2 deg		6,5 deg			16 deg		
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg					
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz		1,5 Hz	2 Hz				1,5 Hz	0,7 Hz		0,5 Hz

Opšti tehnički podaci za DSM-40

Veličina konstrukcije	40					
Konstrukcija	Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje	Bez []		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Pneumatski priključak	G1/8					
Dizajn	Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg				0 deg, 240 deg	
Ugao amortizacije	–		2 deg		16 deg	
Preciznost ponavljanja	–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz				0,7 Hz	

List sa podacima

Opšti tehnički podaci za DSM-63

Opšti tehnički podaci za D5M 63

Veličina konstrukcije	63										
Konstrukcija	Standardno [L]										
Prigušenje	Bez [L]			Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]			Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]		
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]
Pneumatski priključak	G1/4										
Dizajn	Zakretno krilo										
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem										
Ugradni položaj	proizvoljno										
Ugao zakretanja	0 deg, 270 deg					0 deg, 240 deg					
Ugao amortizacije	–			2 deg		6 deg			17,5 deg		
Preciznost ponavljanja	–			1 deg		0,1 deg					
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz		1 Hz	1,6 Hz				1 Hz	0,6 Hz		0,5 Hz

Opšti tehnički podaci za DSM-63

Opšti tehnički podaci za D3M-03						
Veličina konstrukcije	63					
Konstrukcija	Tandemsko krilo [T]					
Prigušenje	Bez [L]		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa prirubnicom [FW]
Pneumatski priključak	G1/4					
Dizajn	Zakretno krilo					
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem					
Ugradni položaj	proizvoljno					
Ugao zakretanja	0 ... 270 deg				0 ... 240 deg	
Ugao amortizacije	–		2 deg		17,5 deg	
Preciznost ponavljanja	–		1 deg		0,1 deg	
Maks. frekvencija zakretanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,6 Hz				0,6 Hz	

Operativni i uslovi radne sredine za DSM-6... 10

Operativni radovi radne sredine za ISO 8573-1:2010												
Veličina konstrukcije	6				8				10			
Konstrukcija	Standardno [L]		Tandemsko krilo [T]		Standardno [L]		Tandemsko krilo [T]		Standardno [L]		Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]											
Napomena o radnom/upravljajčkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)											
Radni pritisak	50,75 ... 116 psi		58 ... 116 psi		50,75 ... 116 psi		58 ... 116 psi		36,25 ... 116 psi		50,75 ... 116 psi	
Radni pritisak	3,5 ... 8 bar		4 ... 8 bar		3,5 ... 8 bar		4 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar		3,5 ... 8 bar	
Temperatura okruženja	0 ... 60°C											

List sa podacima

Sile za DSM-6... 10

Slika 24 DSHM 6...10												
Veličina konstrukcije	6				8				10			
Konstrukcija	Standardno []		Tandemsko krilo [T]		Standardno []		Tandemsko krilo [T]		Standardno []		Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa priрубnicom [FW]
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,15 Nm		0,3 Nm		0,35 Nm		0,7 Nm		0,85 Nm		1,7 Nm	
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	≥10 mm								≥13 mm			
Maks. pričvrсна sila	15 N				30 N				60 N			
Maks. radijalna sila ¹⁾	15 N				20 N				30 N			
Maks. aksijalna sila ²⁾	10 N											

1) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

2) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

Sile i obrtni momenti za DSM-12/-16

Sile i obrtni momenti za D5M 12/ 16								
Veličina konstrukcije	12				16			
Konstrukcija	Standardno []			Tandemsko krilo [T]	Standardno []		Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]	Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1,25 Nm			2,5 Nm			5 Nm	
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	≥15 mm			≥17 mm				
Maks. pričvrсна sila	90 N			160 N				
Maks. radijalna sila ¹⁾	45 N		200 N	45 N	75 N		300 N	75 N
Maks. aksijalna sila ²⁾	18 N		180 N	18 N	30 N		290 N	30 N

1) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

2) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

Sile i obrtni momenti za DSM-25/-32

Sile i obrtni momenti za D3M-25/32										
Veličina konstrukcije	25					32				
Konstrukcija	Standardno []			Tandemsko krilo [T]		Standardno []			Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa pri-rubnicom [FW]	Vratilo sa pri-rubnicom za velike mo-mente opte-rećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa pri-rubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa pri-rubnicom [FW]	Vratilo sa pri-rubnicom za velike mo-mente opte-rećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa pri-rubnicom [FW]
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	5 Nm			10 Nm						20 Nm
Dozvoljeni radijus zaustavlja-nja	≥21 mm					≥28 mm				
Maks. pričvrсна sila	320 N					480 N				
Maks. radijalna sila ¹⁾	120 N		450 N	120 N		200 N		550 N	200 N	
Maks. aksijalna sila ²⁾	50 N		350 N	50 N		75 N		450 N	75 N	

1) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

2) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

List sa podacima

Sile i obrtni momenti za DSM-40/-63

Serijski vrtni momenti za DSH 10/ 63										
Veličina konstrukcije	40					63				
Konstrukcija	Standardno [L]			Tandemsko krilo [T]		Standardno [L]			Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa pri rubnicom [FW]	Vratilo sa pri rubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa pri rubnicom [FW]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa pri rubnicom [FW]	Vratilo sa pri rubnicom za velike momente opterećenja [HD]	Vratilo za odvođenje snage [L]	Vratilo sa pri rubnicom [FW]
Teoretski obrtni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	20 Nm			40 Nm						80 Nm
Dozvoljeni radijus zaustavljanja	≥40 mm					≥50 mm				
Maks. pričvrсна sila	650 N					1.050 N				
Maks. radijalna sila ¹⁾	350 N		1.200 N	350 N		500 N		1.600 N	500 N	
Maks. aksijalna sila ²⁾	120 N		950 N	120 N		500 N		1.300 N	500 N	

1) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

2) Referentna tačka za sile je osa rotacije i centar izlazne osovine.

Moment inercije za DSM-6 ... 10

Veličina konstrukcije	6	8	10
Prigušenje	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		
Dozvoljeni maseni moment inercije	0,00065 kgm ²	0,0013 kgm ²	0,0026 kgm ²

Maseni moment inercije za DSM-12/-16

Veličina konstrukcije	12			16	
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]
Dozvoljeni maseni moment inercije	–	0,005 kgm ²	0,008 kgm ²	–	0,01 kgm ²

Maseni moment inercije za DSM-25/-32

Veličina konstrukcije	25				32			
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Dozvoljeni maseni moment inercije	–	0,015 kgm ²	0,045 kgm ²	0,03 kgm ²	–	0,025 kgm ²	0,075 kgm ²	0,05 kgm ²

Maseni moment inercije za DSM-40/-63

Veličina konstrukcije	40				63			
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Dozvoljeni maseni moment inercije	–	0,035 kgm ²	0,105 kgm ²	0,11 kgm ²	–	0,15 kgm ²	0,45 kgm ²	0,5 kgm ²

List sa podacima

Težine za DSM-6

Veličina konstrukcije	6									
Konstrukcija	Standardno []								Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []				Vratilo sa prirubnicom [FW]				Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]
Podesivi ugao zakretanja	Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []	
Prepoznavanje položaja	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	
Težina proizvoda	45 g	50 g	70 g	85 g	51 g	56 g	76 g	91 g	60 g	65 g

Težine za DSM-8

Veličina konstrukcije	8									
Konstrukcija	Standardno []								Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []				Vratilo sa prirubnicom [FW]				Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]
Podesivi ugao zakretanja	Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []	
Prepoznavanje položaja	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	
Težina proizvoda	78 g	85 g	140 g	155 g	85 g	92 g	147 g	162 g	110 g	117 g

Težine za DSM-10

Veličina konstrukcije	10									
Konstrukcija	Standardno []								Tandemsko krilo [T]	
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []				Vratilo sa prirubnicom [FW]				Vratilo za odvođenje snage []	Vratilo sa prirubnicom [FW]
Podesivi ugao zakretanja	Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []		Podesivi ugao zakretanja [FF]		Fiksni ugao zakretanja []	
Prepoznavanje položaja	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	Za senzor položaja [A]	Bez []	
Težina proizvoda	140 g	149 g	240 g	255 g	150 g	159 g	250 g	265 g	200 g	210 g

Težine za DSM-12

Veličina konstrukcije	12										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []				Vratilo sa prirubnicom [FW]				Vratilo sa prirubnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez []	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez []	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez []	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	240 g	275 g	285 g		260 g	293 g	303 g	300 g	375 g	420 g	

Težine za DSM-12 sa tandem krilima

Veličina konstrukcije	12					
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage []			Vratilo sa prirubnicom [FW]		
Prigušenje	Bez []	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez []	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	330 g	365 g	375 g	350 g	383 g	390 g

List sa podacima

Težine za DSM-16

Veličina konstrukcije	16										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]				Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	410 g	470 g	475 g	480 g	450 g	510 g	515 g	520 g	625 g	700 g	705 g

Težine za DSM-16 sa tandem krilima

Veličina konstrukcije	16										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]						
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]			
Težina proizvoda	590 g	650 g		660 g	630 g	690 g		700 g			

Težine za DSM-25

Veličina konstrukcije	25										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]				Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	620 g	700 g	715 g	710 g	645 g	725 g	740 g	735 g	950 g	1.015 g	1.010 g

Težine za DSM-25 sa tandem krilima

Veličina konstrukcije	25										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]						
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]		Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]			
Težina proizvoda	890 g	970 g		980 g	915 g	995 g		1.005 g			

Težine za DSM-32

Veličina konstrukcije	32										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]				Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	1.250 g	1.425 g	1.475 g	1.460 g	1.325 g	1.500 g	1.550 g		1.810 g	2.035 g	2.020 g

List sa podacima

Težine za DSM-32 sa tandem krilima

Veličina konstrukcije	32					
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]			Vratilo sa priрубnicom [FW]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	1.865 g	2.040 g	2.075 g	1.940 g	2.115 g	2.165 g

Težine za DSM-40

Veličina konstrukcije	40										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]				Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	2.400 g	2.700 g	2.870 g	2.800 g	2.535 g	2.835 g	3.005 g	2.935 g	3.712 g	4.100 g	4.030 g

Težine za DSM-40 sa tandem krilima

Težina za DIN 40 sa standardnom krunom						
Veličina konstrukcije	40					
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]			Vratilo sa prirubnicom [FW]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	3.570 g	3.870 g	3.970 g	3.705 g	4.005 g	4.105 g

Težine za DSM-63

Veličina konstrukcije	63										
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]				Vratilo sa priрубnicom [FW]				Vratilo sa priрубnicom za velike momente opterećenja [HD]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano [P]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive [P1]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	4.220 g	4.900 g	5.090 g	5.150 g	4.475 g	5.150 g	5.340 g	5.400 g	5.730 g	6.600 g	6.660 g

Težine za DSM-63 sa tandem krilima


Težina za BSM 63 sa standardnim kriterijima						
Veličina konstrukcije	63					
Vratilo	Vratilo za odvođenje snage [L]			Vratilo sa priрубnicom [FW]		
Prigušenje	Bez [L]	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]	Bez [L]	Elastični prigušni prsteno- vi/ploče obostrano [P]	Amortizer sa obe strane samopodešavajući [CC]
Težina proizvoda	6.050 g	6.730 g	6.980 g	6.305 g	6.980 g	7.230 g

Materijali

Materijal									
Seriја	Zakretni pogon [DSM]								
Veličina konstrukcije	6	8	10	12	16	25	32	40	63
Materijal kućišta	Aluminijum, eloksirano			Aluminijum eloksirani					
Materijal pogonskog vratila	visokolegirani čelik, nerđajući			Čelik, niklovano					
Radni materijal zaptivki	TPE-U(PU)								
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS								
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L, VDMA24364-B1/B2-L								

List sa podacima

Aksijalno i radijalno odstupanje za DSM-...-HD



Planiran rad:

Mereno na površini rotirajuće površine, na ivici ploče, u novom stanju.

Odstupanje:

Mereno centriranjem rotirajuće ploče, u novom stanju.

Aksijalno odstupanje / radijalno odstupanje:


DSM-12 / -16 / -25: $\leq 0,02$ mm

DSM-32/-40/-63: $\leq 0,04$ mm


* DSM-12-...-25

* DSM-32-...-63

Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t za DSM-6




Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t za DSM-8




List sa podacima


Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t za DSM-10






Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-12






Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-16



List sa podacima


Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-25Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-32Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-40

List sa podacima


Masa moment inercije J kao funkcija okretnog vremena t sa prigušenjem P za DSM-63Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-12Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-16

List sa podacima


Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-25






Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-32






Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-40



List sa podacima


Masa moment inercije J kao funkcija vremena zamaha t sa prigušenjem P za DSM-63Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-12Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-16

List sa podacima

Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-25Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-32Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-40

List sa podacima

Maseni moment inercije J u funkciji vremena zamaha t sa prigušenim CC za DSM-63



Vreme prigušenja amortizera

U dijagramima DSM-...-CC je prikazano vreme zakretanja do udarca zaustavne poluge o amortizer. Da bi se dobilo ukupno vreme okretanja, mora se dodati i vreme prigušenja amortizera.

Vreme prigušenja amortizera


Za veličinu 12/16/25: 0,1 s

Za veličinu 32: 0,25 s

Za veličinu 40: 0,3 s


Za veličinu 63: 0,4 s

Dozvoljena aksijalna sila Fx




List sa podacima


Dozvoljena aksijalna sila F_x u funkciji udaljenosti l za DSM-12...25-HD





Dozvoljena aksijalna sila F_x u funkciji udaljenosti l za DSM-32...63-HD



Dozvoljena radijalna sila F_z




List sa podacima

Dozvoljena radijalna sila F_z u zavisnosti od udaljenosti l za DSM-12...25-HDDozvoljena radijalna sila F_z u zavisnosti od udaljenosti l za DSM-32...63-HD

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa PTO vratilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Vratilo za odvođenje snage
[2] Priključci komprimovanog vazduha su na ovoj slici ispod.

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10	D11	D12 h9
DSM-6	10	25	30	17	–	–	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	M2	–	–
DSM-8	12,8	31	38	20	–	–	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	M2	–	–
DSM-10	15,9	38	47	26	12	2	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	M2,5	M2,5	2


	EE	H2 max	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	T1	T2 h12	T3	≈G	1)	W1	W2	W3	W4
DSM-6	M3	–	43	13	10	2	9,8	21	5	6	3	3,5	4	–	3	0/+5°				
DSM-8	M3	–	50	16	13	2	11,3	23	6	6,5	3	4,5	4,3	–	3,5	0/+5°	40°	240°	180°	90°
DSM-10	M3	6,8	61	19,6	16	2	14,3	28,4	8	7,5	4	–	5	4,5	4,5	0/+5°				

1) Tolerancija ugla zakretanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-T-6 ... 10 – sa PTO vratilom i tandem krilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Vratilo za odvođenje snage

[2] Priključci komprimovanog vazduha su na ovoj slici ispod.

Dimenzije


	B1	B2	B3	B4	B5	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10	D15	EE
DSM-T-6	10	25	30	17	–	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	M2	–	M3
DSM-T-8	12,8	31	38	20	–	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	M2	–	M3
DSM-T-10	15,9	38	47	26	2	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	M2,5	M2,5	M3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L12	L13	T1	T2 h12	T3	T4	≅	1)	W1	W2	W3	W4
DSM-T-6	55,5	13	10	2	9,8	33,5	5	6	3	–	–	3,5	4	–	–	3	0/+5°				
DSM-T-8	64,5	16	13	2	11,3	37,5	6	6,5	3	–	–	4,5	4,3	–	–	3,5	0/+5°	40°	240°	180°	90°
DSM-T-10	79	19,6	16	2	14,3	46	8	7,5	4	12	2	–	5	6,8	7	4,5	0/+5°				

1) Tolerancija ugla zakretanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa PTO vratilom, tandem krilom i detekcijom položaja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

- [1] Senzor položaja nije deo obima isporuke. Uzmite u obzir prostor za ugradnju senzora položaja i sprovođenje kabla
- [2] Pozicija magneta
- [3] Maks. zatezni moment vijaka za nosač senzora
- [4] Ravnanje tj. opruga za podešavanje na vratilu pokazuje smer zakretnog krila


	D8 Ø	D9 Ø	L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
						DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	4	2	14,3	28	45,6	19,5	0,44

1) Obrtni momenat pritezanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa PIN vratilom, tandem sečivom i podesivim uglom okretanja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Priključci za komprimovani vazduh
- [2] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [3] Podešavanje krajnjeg položaja
- [4] Kontranavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [5] Kontinuirano podesivi graničnici
- [6] bez maske i poklopca

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D18 Ø	EE
DSM-6	10	25	30	17	4	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	22	M3
DSM-8	12,8	31	38	20	5	9	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	26	M3
DSM-10	15,9	38	47	26	6	12	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	35,8	M3


	L1		L2	L3	L4	L5	L6		L7	L8	L9	T1	≈	1)	2)
	DSM-...	DSM-T-...					DSM-...	DSM-T-...							
DSM-6	52	64,5	13	10	2	9,8	21	33,5	17,8	6	3	3,5	4	180°+5°	+1°/-5°
DSM-8	64	78,5	16	13	2	11,3	23	37,5	24,9	6,5	3	4,5	5	180°+5°	+1°/-5°
DSM-10	76	93,6	19,6	16	2	14,3	28,4	46	28,2	7,5	4	-	5,5	200°+5°	+1°/-5°

- 1) Maks. ugao zakretanja
- 2) Fino podešavanje po strani

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa PTO vratilom, tandem nožem, podešivim uglom okretanja i detekcijom položaja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




- [1] Senzor nije deo obima isporuke. Uzmite u obzir prostor za ugradnju senzora položaja i sprovođenje kabla
 [2] Pozicija magneta
 [3] Maks. zatezni moment vijaka za nosač senzora
 [4] Ravnanje tj. opruga za podešavanje na vratilu pokazuje smer zakretnog krila

	D8 Ø	D9	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	68,5	81	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	80	94,5	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	91,5	109,1	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Obrtni momenat pritezanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa prirubničkim vratilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

[1] Priključci za komprimovani vazduh

[2] Oznaka odgovara položaju zakretnog krila


	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2 Ø g7	D3 Ø f8	D4 Ø	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10 Ø	D11	D12 Ø H13
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4

	D13 Ø	D14	EE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	T1	≅	1)
DSM-6	16	M2	M3	39,5	30	7,5	2	9,8	21	5	6	3	3	1,5	4	3	0/+5°
DSM-8	21	M2	M3	43,5	34	7,5	2	11,3	23	6	6,5	3	3	1,5	4,3	3,5	0/+5°
DSM-10	21	M2,5	M3	53	41,4	9,6	2	14,3	28,4	8	7,5	4	3	1,6	5	4,5	0/+5°

1) Tolerancija ugla zakretanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-T-6 ... 10 – sa priрубničkim vratilom i tandem krilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

[1] Priključci za komprimovani vazduh

[2] Oznaka odgovara položaju zakretnog krila

	B1	B2	B3	B4	D1 ø	D2 ø g7	D3 ø f8	D4 ø	D5	D6	D7 ø H12	D8 ø	D9 ø H12	D10 ø	D11	D12 ø H13
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4


	D13 ø	D14	EE	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	T1	≈	1)
DSM-6	M2	M3	52	42,5	7,5	2	9,8	33,5	5	6	3	3	1,5	4	3	3	0/+5°
DSM-8	M2	M3	58	48,5	7,5	2	11,3	37,5	6	6,5	3	3	1,5	4,3	3,5	3,5	0/+5°
DSM-10	M2,5	M3	71	59,4	9,6	2	14,3	46	8	7,5	4	3	1,6	5	4,5	4,5	0/+5°

1) Tolerancija ugla zakretanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa prirubničkim vratilom, tandem krilom i detekcijom položaja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



[1] Senzor položaja nije deo obima isporuke. Uzmite u obzir prostor za ugradnju senzora položaja i sprovođenje kabla


[2] Pozicija magneta

[3] Maks. zatezni moment vijaka za nosač senzora

	D8 Ø	D9 Ø	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	50	62,5	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	52	66,5	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	59,5	77,1	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Obrtni momenat pritezanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa prirubničkim vratilom, tandem krilom i podesi-
vim uglom okretanjaPreuzimanje CAD podataka www.festo.com

- [1] Priklučci za komprimovani vazduh
 [2] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
 [3] Podešavanje krajnjeg položaja
 [4] Kontranavrtka podešavanja krajnjeg položaja
 [5] Kontinuirano podesivi graničnici
 [6] bez maske i poklopca

	B1	B2	B3	B4	D1 Ø	D2 Ø g7	D3 Ø f8	D4 Ø H12	D5	D6	D7 Ø H12	D8 Ø	D9 Ø H12	D10 Ø	D11	D12 Ø H13	D13 Ø	D18 Ø
DSM-6	10	25	30	17	8	8	14	3,2	M3	M2	40	29,4	3,5	23	M3	3,4	16	22
DSM-8	12,8	31	38	20	9	11	16	3,2	M3	M2,5	50	37,4	3,5	27	M3	3,4	21	26
DSM-10	15,9	38	47	26	10	11	19	4,3	M4	M3	62	46,4	4,5	30	M3	3,4	21	35,8


	EE	L1		L2	L3	L4	L5	L6		L7	L8	L9	L10	L11	≈	1)	2)
		DSM-...	DSM-T-...					DSM-...	DSM-T-...								
DSM-6	M3	48	60,5	9,5	8	2	9,8	21	33,5	17,8	6	3	3	1,5	4	180° +5°	+1°/-5°
DSM-8	M3	58	72,5	9,5	8	2	11,3	23	37,5	24,9	6,5	3	3	1,5	5	180° +5°	+1°/-5°
DSM-10	M3	68	85,6	11,6	10	2	14,3	28,4	46	28,2	7,5	4	3	1,6	5,5	200° +5°	+1°/-5°

- 1) Maks. ugao zakretanja
 2) Fino podešavanje po strani

Dimenzije

Dimenzije – DSM-6 ... 10 – sa pragom prirubnice, tandem krilo, podesivim uglom okretanja i detekcijom položaja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Senzor položaja nije deo obima isporuke. Uzmite u obzir prostor za ugradnju senzora položaja i sprovođenje kabla
 [2] Pozicija magneta
 [3] Maks. zatezni moment vijaka za nosač senzora


	D8 Ø	D9 Ø	L1		L3	L4	L5	L6		L7	1) [Nm]
			DSM-...	DSM-T-...				DSM-...	DSM-T-...		
DSM-6	29,4	17,3	65	77,5	4	2	9,8	21	33,5	19,5	0,19
DSM-8	37,4	19,3	73,5	88	4	2	11,3	23	37,5	19,5	0,32
DSM-10	46,4	22,3	83	100,6	4	2	14,3	28,4	46	19,5	0,44

1) Obrtni momenat pritezanja

Dimenzije

Dimenzije – DSM-12 ... 63 – sa PTO vratilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Položaj opruge za podešavanje na 0°
- [2] Priključci za komprimovani vazduh
- [3] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [4] Ručna pomoćna aktivacija (unutrašnji šestougao). Položaj unutrašnjeg šestougla nije definisan.
- [5] Podešavanje krajnjeg položaja
- [6] Kontrnavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [7] Kontinuirano podesivi graničnici
- [8] Pričvrtni navoj za nosač senzora
- [9] Nosač senzora
- [10] Podešavanje krajnjeg položaja

Dimenzije

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4	D5	D6
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	8	15±0,2	24	M3	M4	M2
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	10	18 _{-0,3}	28	M3	M5	M2
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	12	20 _{-0,3}	30	M4	M6	M2
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	16	27 _{-0,4}	42	M5	M8	M2
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	20	36 _{-0,4}	52	M6	M10	M2
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152 ^{+0,2}	80±0,3	25	40±0,3	70	M10	M10	M3

	D7 Ø	D8	D9	D10	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,6 -0,7	L3
DSM-B-12	78±0,3	M8x1	M4	M4	M5	29,5	68,3±0,3	24,5	20±0,2
DSM-B-16	91±0,3	M10x1	M5	M5	M5	35	82,7±1	28	23±0,2
DSM-B-25	106±0,3	M10x1	M6	M5	M5	41,5	97,5±0,5	36,5	30±0,2
DSM-B-32	135±0,3	M12x1	M8	M5	G1/8	52,5	127,1±0,5	51	40±0,2
DSM-B-40	168±0,5	M16x1	M10	M6	G1/8	65	155,5±0,6	62	50±0,3
DSM-B-63	200±0,5	M22x1,5	M12	M6	G1/4	76	197 ^{+0,4/-0,55}	75,5	60±0,3

	L4 ±0,4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L13	L14 max.
DSM-B-12	3	10,3±0,2/-0,3	55,5±0,8	5±0,1	16,5	3	22,7	6,5	21,2
DSM-B-16	2,6	13±0,2/-0,4	67,1±0,9	6,5±0,2	20,2	7,2	26,1	6,5	22
DSM-B-25	4	15,2±0,2/-0,4	81±1	7,5±0,2	23,5	2,9	20,7	6,5	17
DSM-B-32	8	19,2±0,2/-0,4	107±1,1	9,5±0,2	30,5	3,8	29,1	6,5	23
DSM-B-40	8	23,7±0,2/-0,4	131±1,2	12±0,2	36	3,4	43,5	6,5	36,5
DSM-B-63	10,5	28,5±0,3/-0,5	159,5±1,2	14±0,2	45	10	72,5	4,5	–


	T1 max.	T2 +2	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4	≈G 5	≈G 6	1)
DSM-B-12	8,8	9	8	10	6	2,5	2,5	2,5	2,5	A2x2x16
DSM-B-16	11,2	9	8	13	8	3	3	3	5	A3x3x18
DSM-B-25	13,5	10	10	13	8	4	3	3	6	A4x4x25
DSM-B-32	18	12,5	12	15	10	5	4	4	8	A5x5x36
DSM-B-40	22,5	16	15	19	10	6	5	5	10	A6x6x45
DSM-B-63	28	22	16	27	10	8	5	–	–	A8x7x50

1) Podešavajuća opruga prema standardu DIN 6885 u obimu isporuke

Dimenzije

Dimenzije – DSM-12 ... 63 – sa prirubničkim vratilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Prolazna šuplja osovina prirubnice
- [2] Priključci za komprimovani vazduh
- [3] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [4] Ručna pomoćna aktivacija (spoljni šestougao). Položaj spoljnog šestougla nije definisan.
- [5] Podešavanje krajnjeg položaja
- [6] Kontranavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [7] Kontinuirano podesivi graničnici
- [8] Pričvrtni navoj za nosač senzora
- [9] Pozicija oznake odgovara položaju graničnika
- [10] Nosač senzora

Dimenzije

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	B5	D1 Ø f8	D2 Ø	D3 Ø f8	D4	D5
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	25	14	15±0,2	24	M5	M4
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	28	16	18 _{-0,3}	28	M5	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	35	20	20 _{-0,3}	30	G1/8	M6
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	45	28	27 _{-0,4}	42	G1/8	M8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	54	36	36 _{-0,4}	52	G1/4	M10
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152±0,2	80±0,3	64	38	40±0,3	70	G1/4	M10

	D6	D7 Ø	D8	D9	D10 Ø	D11	D12 H13	D13	EE	H1 ±0,2
DSM-B-12	M2	78±0,3	M8x1	M4	33	M3	3,4	4,2	M5	29,5
DSM-B-16	M2	91±0,3	M10x1	M5	38	M4	4,5	4,2	M5	35
DSM-B-25	M2	106±0,3	M10x1	M6	46	M5	5,5	8,6	M5	41,5
DSM-B-32	M2	135±0,3	M12x1	M8	60	M6	6,5	8,6	G1/8	52,5
DSM-B-40	M2	168±0,5	M16x1	M10	70	M8	9	11,5	G1/8	65
DSM-B-63	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	88	M8	12	11,5	G1/4	76


	L1	L2 +0,5 -0,85	L3 +0,5 -0,62	L4 ±0,4	L5	L6 ±1	L7	L8	L9 -0,2	L10
DSM-B-12	67,3+0,4/-0,65	13	11	3	10,3+0,2/-0,3	44	5±0,1	16,5	2	3±0,1
DSM-B-16	79+0,4/-0,65	15	13	2,6	13+0,2/-0,4	54,1	6,5±0,2	20,2	2	4±0,1
DSM-B-25	90+0,4/-0,65	19,5	16,5	4	15,2+0,2/-0,4	64	7,5±0,2	23,5	3	4,5±0,1
DSM-B-32	115,8+0,4/-0,65	27	23	8	19,2+0,2/-0,4	83	9,5±0,2	30,5	4	6±0,1
DSM-B-40	143,8+0,4/-0,7	33	28	8	23,7+0,2/-0,4	102	12±0,2	36	5	7,5±0,1
DSM-B-63	177,4+0,2/-0,55	37,5	31,5	10,5	28,5+0,3/-0,5	121,5	14±0,2	45	6	9±0,2

	L11	L12	L14 max.	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4	≈G 5	≈G 6
DSM-B-12	3	22,7	21,2	8	10	8	2,5	2,5	2,5	2,5
DSM-B-16	7,2	26,1	22	8	13	11	3	3	3	5
DSM-B-25	2,9	20,7	17	10	13	13	4	3	3	6
DSM-B-32	3,8	29,1	23	12	15	13	5	4	4	8
DSM-B-40	3,4	43,5	36,5	15	19	19	6	5	5	10
DSM-B-63	10	72,5	—	16	27	22	8	5	—	—

Dimenzije

Dimenzije – DSM-T-12 ... 63 – sa PTO vratilom i tandem krilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Položaj opruge za podešavanje na 0°
- [2] Priključci za komprimovani vazduh
- [3] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [4] Ručna pomoćna aktivacija (unutrašnji šestougao). Položaj unutrašnjeg šestougla nije definisan.
- [5] Podešavanje krajnjeg položaja
- [6] Kontranavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [7] Kontinuirano podesivi graničnici
- [8] Pričvrсни navoj za nosač senzora
- [9] Nosač senzora

Dimenzije

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	D1 Ø g7	D2 Ø	D3 Ø f8	D4	D5
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	8	15±0,2	24	M3	M4
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	10	18 _{-0,3}	28	M3	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	12	20 _{-0,3}	30	M4	M6
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	16	27 _{-0,4}	42	M5	M8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	20	36 _{-0,4}	52	M6	M10
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152 ^{+0,2}	80±0,3	25	40±0,3	70	M10	M10

	D6	D7 Ø	D8	D9	D10	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,6 -0,7
DSM-B-12	M2	78±0,3	M8x1	M4	M4	M5	29,5	87,3±0,3	24,5
DSM-B-16	M2	91±0,3	M10x1	M5	M5	M5	35	106,6±1	28
DSM-B-25	M2	106±0,3	M10x1	M6	M5	M5	41,5	125,5±0,5	36,5
DSM-B-32	M2	135±0,3	M12x1	M8	M5	G1/8	52,5	164±0,5	51
DSM-B-40	M2	168±0,5	M16x1	M10	M6	G1/8	65	200,5±0,6	62
DSM-B-63	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	M6	G1/4	76	254,4±0,4/-0,55	75,5

	L3	L4 ±0,4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L13
DSM-B-12	20±0,2	3	10,3±0,2/-0,3	74,5±0,8	5±0,1	35,5	3	22,7	6,5
DSM-B-16	23±0,2	2,6	13±0,2/-0,4	91±0,9	6,5±0,2	44,1	7,2	26,1	6,5
DSM-B-25	30±0,2	4	15,2±0,2/-0,4	109±1	7,5±0,2	51,5	2,9	20,7	6,5
DSM-B-32	40±0,2	8	19,2±0,2/-0,4	144±1,1	9,5±0,2	67,4	3,8	29,1	6,5
DSM-B-40	50±0,3	8	23,7±0,2/-0,4	176±1,2	12±0,2	81	3,4	43,5	6,5
DSM-B-63	60±0,3	10,5	28,5±0,3/-0,5	216,5±1,2	14±0,2	99	10	72,5	4,5


	T1 max.	T2 +2	T3 +0,2	≈ 1	≈ 2	≈ 3	≈ 4	1)
DSM-B-12	8,8	9	8	10	6	2,5	2,5	A2x2x16
DSM-B-16	11,2	9	8	13	8	3	3	A3x3x18
DSM-B-25	13,5	10	10	13	8	4	3	A4x4x25
DSM-B-32	18	12,5	12	15	10	5	4	A5x5x36
DSM-B-40	22,5	16	15	19	10	6	5	A6x6x45
DSM-B-63	28	22	16	27	10	8	5	A8x7x50

1) Ključ je uključen.

Dimenzije

Dimenzije – DSM-T-12 ... 63 – sa prirubničkim vratilom i tandem krilom

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Prolazna šuplja osovina prirubnice
- [2] Priključci za komprimovani vazduh
- [3] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [4] Ručna pomoćna aktivacija (spoljni šestougao). Položaj spoljnog šestougla nije definisan.
- [5] Podešavanje krajnjeg položaja
- [6] Kontrnavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [7] Kontinuirano podesivi graničnici
- [8] Pričvrtni navoj za nosač senzora
- [9] Pozicija oznake odgovara položaju graničnika
- [10] Nosač senzora

Dimenzije

	B1 ±0,5	B2	B3	B4	B5	D1 ∅ f8	D2 ∅	D3 ∅ f8	D4
DSM-B-12	19,8	48±0,3	59±0,3	30±0,2	25	14	15±0,2	24	M5
DSM-B-16	23,5	57±0,3	70±0,3	40±0,2	28	16	18 _{-0,3}	28	M5
DSM-B-25	28	65±0,3	83±0,3	40±0,2	35	20	20 _{-0,3}	30	G1/8
DSM-B-32	35,5	85±0,3	105±0,3	60±0,3	45	28	27 _{-0,4}	42	G1/8
DSM-B-40	43,8	105±0,3	130±0,5	80±0,3	54	36	36 _{-0,4}	52	G1/4
DSM-B-63	50,3	125±0,5	152±0,2	80±0,3	64	38	40±0,3	70	G1/4

	D5	D6	D7 ∅	D8	D9	D10 ∅	D11	D12 H13	D13
DSM-B-12	M4	M2	78±0,3	M8x1	M4	33	M3	3,4	4,2
DSM-B-16	M5	M2	91±0,3	M10x1	M5	38	M4	4,5	4,2
DSM-B-25	M6	M2	106±0,3	M10x1	M6	46	M5	5,5	8,6
DSM-B-32	M8	M2	135±0,3	M12x1	M8	60	M6	6,5	8,6
DSM-B-40	M10	M2	168±0,5	M16x1	M10	70	M8	9	11,5
DSM-B-63	M10	M3	200±0,5	M22x1,5	M12	88	M8	12	11,5


	EE	H1 ±0,2	L1	L2 +0,5 -0,85	L3 +0,5 -0,62	L4 ±0,4	L5	L6 ±1	L7
DSM-B-12	M5	29,5	86,3+0,4/-0,65	13	11	3	10,3+0,2/-0,3	63	5±0,1
DSM-B-16	M5	35	103+0,4/-0,65	15	13	2,6	13+0,2/-0,4	78	6,5±0,2
DSM-B-25	M5	41,5	118+0,4/-0,65	19,5	16,5	4	15,2+0,2/-0,4	92	7,5±0,2
DSM-B-32	G1/8	52,5	152,8+0,4/-0,65	27	23	8	19,2+0,2/-0,4	120	9,5±0,2
DSM-B-40	G1/8	65	188,8+0,4/-0,7	33	28	8	23,7+0,2/-0,4	147	12±0,2
DSM-B-63	G1/4	76	234,4+0,2/-0,55	37,5	31,5	10,5	28,5+0,3/-0,5	178,5	14±0,2

	L8	L9 -0,2	L10	L11	L12	T3 +0,2	≈G 1	≈G 2	≈G 3	≈G 4
DSM-B-12	35,5	2	3±0,1	3	22,7	8	10	8	2,5	2,5
DSM-B-16	44,1	2	4±0,1	7,2	26,1	8	13	11	3	3
DSM-B-25	51,5	3	4,5±0,1	2,9	20,7	10	13	13	4	3
DSM-B-32	67,4	4	6±0,1	3,8	29,1	12	15	13	5	4
DSM-B-40	81	5	7,5±0,1	3,4	43,5	15	19	19	6	5
DSM-B-63	99	6	9±0,2	10	72,5	16	27	22	8	5

Dimenzije

Dimenzije – DSM-12 ... 63-HD – za velike obrtne momente opterećenja

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Priključci za komprimovani vazduh
- [2] Vijak za fiksiranje za spajanje graničnika
- [3] Ručna pomoćna aktivacija (spoljni šestougao). Položaj spoljnog šestougla nije definisan.
- [4] Podešavanje krajnjeg položaja
- [5] Kontranavrtka podešavanja krajnjeg položaja
- [6] Pričvršni navoj za nosač senzora
- [7] Kontinuirano podesivi graničnici
- [8] Prolazna šuplja osovinu priрубnice
- [9] Navojni otvor za priključak mase

Dimenzije

	B1 ±0,3	B2 ±0,3	B3 ±0,5	D1 ¹⁾	D2 ²⁾ Ø	D3 ±0,02	D4	D5 DSM-...-P1/DSM-...-CC
DSM-B-12	59	48	19,8	M5	–	22	36	M8x1
DSM-B-16	70	57	23,5	M5	–	28	45	M10x1
DSM-B-25	83	65	28	G1/8	–	30	50	M10x1
DSM-B-32	105	85	35,5	15	G1/8	42	65	M12x1
DSM-B-40	130	105	43,8	20	G1/4	56	90	M16x1
DSM-B-63	152	125	50,3	20	G1/4	70	105	M22x1,5

	D6	D7 H7	D8	D9 f8	D10 ±0,5	D11	D12	D13	D14
DSM-B-12	M3	5	57,5	58	78	M2	M5	M4	M4
DSM-B-16	M4	7	68,5	68	91	M2	M5	M5	M5
DSM-B-25	M5	7	81,5	76	106	M2	G1/8	M6	M6
DSM-B-32	M5	7	103,5	96	135	M2	G1/8	M8	M8
DSM-B-40	M8	12	128	126	168	M2	G1/4	M10	M10
DSM-B-63	M8	12	149	150	200	M3	G1/4	M12	M10

	D15 H7	D16	D17 H8	D18	EE	H1 ±0,03	H2 max.		L1 +0,4 –0,65	L2 +1
							DSM-...-P1	DSM-...-CC		
DSM-B-12	7	6	12	3,3	M5	30	21,2	22,7	76,3	53
DSM-B-16	7	8	12	4,2	M5	40	22	26,1	88,5	63,6
DSM-B-25	9	10	15	5,1	M5	40	17	20,7	98,7	72,7
DSM-B-32	12	11	20	6,8	G1/8	60	23	29,1	121	88,5
DSM-B-40	12	15	25	8,5	G1/8	80	36,5	43,5	154	112
DSM-B-63	12	18	25	10,2	G1/4	80	44	72,5	185,5	129,5

	L3	L4 ±0,1	L5 ±0,2	L6 ±0,1	T1 +0,1	T2	T3	T4 +0,1	T5	T6 +0,1
DSM-B-12	22,3	10	10	4	1,5	9	9	1,2	6	2,5
DSM-B-16	27,6	10	10	4	1,5	9	9	1,5	6	2,5
DSM-B-25	33,4	10	10	6	2	12	8	1,5	8	2,5
DSM-B-32	39,6	10	12	6	2,5	14	9,5	1,5	8	2,8
DSM-B-40	52,7	12	14	5,5	2,5	17	15	2,5	12	2,8
DSM-B-63	58	14	16	10	2,5	18	14	2,5	15	2,8


	T7	T8	T9	≈ 1	≈ 2	≈ 3 h13	≈ 4		≈ 5 DSM-...-P1	W1
							DSM-...-P1	DSM-...-CC		
DSM-B-12	6,3	5,5	12	10	2,5	8	5	2,5	2,5	45°
DSM-B-16	8,5	6	14	13	3	11	6	3	3	45°
DSM-B-25	10	5,3	16	13	4	13	6	3	3	45°
DSM-B-32	9,5	–	20	15	5	13	8	4	4	45°
DSM-B-40	15	–	24	19	6	19	8	5	5	45°
DSM-B-63	18	–	28	27	8	22	10	5	5	45°

1) Navoj za dovod komprimovanog vazduha kod veličine 12 ... 25

2) Navoj za dovod komprimovanog vazduha kod veličine 32 ... 63

Dimenzije


Dimenzije – Jednosmerna spojnica FLSM-6/8 Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	B3	B4	D1	D3	D5	D6	L1	L2	L3	L4	L6	L8	L9	T3	T4
		±0,15	∅ g7	∅ h8		±0,3					±0,2	±0,1			
FLSM-6	29,5	23	4	14	M3	28	85,8	36 ±0,1	10,8	10	2	43	12,8	5	3,5
FLSM-8	37	24	5	16	M3	30	94,5	37,5 ±0,1	14	13	2	44,5	16	6	4,5

Dimenzije

Dimenzije – Jednosmerna spojica FLSM-10

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


	B3	B4	D1	D3	D4	D5	D6	L1	L2
		±0,15	∅ g7	∅ h8			∅ ±0,3		
FLSM-10	45	38	6	20	M2,5	M3	43	101	30 ±0,1

	L3	L6	L8	L9	T1	T2	T3	1)
		±0,2	±0,1					
FLSM-10	16,7	3,5	40	20,2	6,8	7	8	A2x2x12

1) Podešavajuća opruga u skladu sa DIN 6885

Dimenzije

Dimenzije – FLSM-12... 40

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


	B3	B4 ±0,15	D1 ∅ g7	D3 ∅ h8	D4	D5	D6 ∅ ±0,3	L1	L2
FLSM-12	55	42	8	25	M3	M3	48,5	125	37 ±0,4
FLSM-16	65	50	10	24	M3	M4	60	137	34 ±0,4
FLSM-25	80	60	12	28	M4	M6	70	152	34 ±0,4
FLSM-32	100	83	16	42	M5	M6	95	197,8	42,8 ±0,4
FLSM-40	120	96	20	52	M6	M8	110	244,5	54 ±0,4

	L3	L6 +0,2	L8 ±0,1	L9	T1	T2	T3	1)
FLSM-12	20	3,5	47,3	24,5	8,8	9	8	A2x2x16
FLSM-16	23	3,5	47	27,4	11,2	9	10	A3x3x18
FLSM-25	30	3,5	49	34	13,5	10	15	A4x4x25
FLSM-32	40	7,2	60,8	48,5	18	12,5	15	A5x5x36
FLSM-40	50	6	77	58	22,5	16	15	A6x6x45

1) Podešavajuća opruga u skladu sa DIN 6885

Dimenzije


Dimenzije – Pritisna prirubnica FWSR-6/8

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

	B5	D11	D12 Ø H13	D13 Ø	D14 Ø	D15 Ø +0,4	L9	L10	L11	L12
FWSR-6	16	M3	3,4	8 _{g7}	23	10	10,5	3	1,5	45
FWSR-8	21	M3	3,4	11 _{g7}	27	12	12,5	3	1,5	51

Dimenzije


Dimenzije – Pritisna prirubnica FWSR-10 Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3 -0,2	L4
FWSR-10	30	21	11	12 _{+0,4}	M3	3,4	22 ±0,2	3	1,6	68,6

Dimenzije


Dimenzije – Slip-na prirubnica FWSR-12 ... 40

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø f8	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3 -0,2	L4
FWSR-12	35	28	14	15 _{+0,4}	M3	3,4	25 ±0,2	3	3	85,5
FWSR-16	40	28	16	17 _{+0,4}	M4	4,5	28 ±0,2	5	3	98,8
FWSR-25	50	35	20	23 _{+0,4}	M5	5,5	38 ±0,2	8	3	116,5
FWSR-32	60	45	28	28 _{+0,4}	M6	6,5	48 ±0,2	10	4	151,5
FWSR-40	70	54	36	38 _{+0,5}	M8	9	60 ±0,3	11	5	186,5

Dimenzije


Dimenzije – Montažna ploča HSM Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	B6	D16	D17	H2	L12	L13	T4
		ø	ø				
HSM-12	20	8	4,5	10	84	72	4,6
HSM-16	28	10	5,5	10	98	84	5,7
HSM-25	30	11	6,6	10	110	95	6,8
HSM-32	40	15	9	15	145	125	9
HSM-40	45	18	11	20	180	155	11

Dimenzije

Dimenzije – Pokrivna kapica AKM

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

	D1 Ø	L1		
		DSM-...	DSM-T-...	DSM-...-HD-...
AKM-12	59	56,2 $\pm$ 1,2	75,2 $\pm$ 1,2	68,2 $\pm$ 1,2
AKM-16	70	68 $\pm$ 1,2	92 $\pm$ 1,2	82,6 $\pm$ 1,2
AKM-25	83	73,4 $\pm$ 1,2	101,5 $\pm$ 1,2	91,6 $\pm$ 1,2
AKM-32	105	89,7 $\pm$ 1,5	126,7 $\pm$ 1,5	110,2 $\pm$ 1,5
AKM-40	130	107,1 $\pm$ 1,5	152,1 $\pm$ 1,5	136,1 $\pm$ 1,5

Podaci za narudžbu

DSM-6 ... 10 sa PTO					
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prepoznavanje položaja	Podesivi ugao zakretanja	Br. dela	Tip
6	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	173188	DSM-6-90-P
		Za senzor položaja		173195	DSM-6-90-P-A
	180 deg	Bez		173189	DSM-6-180-P
			Podesivi ugao zakretanja	175827	DSM-6-180-P-FF
		Za senzor položaja	Fiksni ugao zakretanja	173196	DSM-6-180-P-A
			Podesivi ugao zakretanja	175830	DSM-6-180-P-A-FF
8	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	173190	DSM-8-90-P
		Za senzor položaja		173197	DSM-8-90-P-A
	180 deg	Bez		173191	DSM-8-180-P
			Podesivi ugao zakretanja	175828	DSM-8-180-P-FF
		Za senzor položaja	Fiksni ugao zakretanja	173198	DSM-8-180-P-A
			Podesivi ugao zakretanja	175831	DSM-8-180-P-A-FF
10	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	173192	DSM-10-90-P
		Za senzor položaja		173199	DSM-10-90-P-A
	180 deg	Bez		173193	DSM-10-180-P
		Za senzor položaja		173200	DSM-10-180-P-A
	200 deg	Bez	Podesivi ugao zakretanja	175829	DSM-10-240-P-FF
		Za senzor položaja		175832	DSM-10-240-P-A-FF
	240 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	173194	DSM-10-240-P
		Za senzor položaja		173201	DSM-10-240-P-A

DSM-6 ... 10 sa PTO i tandem krilom					
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prepoznavanje položaja	Podesivi ugao zakretanja	Br. dela	Tip
6	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	1564894	DSM-T-6-90-P
	180 deg			1565579	DSM-T-6-180-P
8	90 deg			1563451	DSM-T-8-90-P
	180 deg			1564407	DSM-T-8-180-P
10	90 deg			1559484	DSM-T-10-90-P
	180 deg			1561689	DSM-T-10-180-P
	240 deg			1562093	DSM-T-10-240-P

DSM-6 ... 10 sa prirubnicom					
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prepoznavanje položaja	Podesivi ugao zakretanja	Br. dela	Tip
6	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	185928	DSM-6-90-P-FW
		Za senzor položaja		185930	DSM-6-90-P-A-FW
	180 deg	Bez		185929	DSM-6-180-P-FW
			Podesivi ugao zakretanja	185932	DSM-6-180-P-FF-FW
		Za senzor položaja	Fiksni ugao zakretanja	185931	DSM-6-180-P-A-FW
			Podesivi ugao zakretanja	185933	DSM-6-180-P-A-FF-FW
	8	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	185934
Za senzor položaja			185936		DSM-8-90-P-A-FW
180 deg		Bez	185935		DSM-8-180-P-FW
			Podesivi ugao zakretanja	185938	DSM-8-180-P-FF-FW
		Za senzor položaja	Fiksni ugao zakretanja	185937	DSM-8-180-P-A-FW
			Podesivi ugao zakretanja	185939	DSM-8-180-P-A-FF-FW
10		90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	185940
	Za senzor položaja		185943		DSM-10-90-P-A-FW
	180 deg	Bez	185941		DSM-10-180-P-FW
		Za senzor položaja	185944		DSM-10-180-P-A-FW
	200 deg	Bez	Podesivi ugao zakretanja	185946	DSM-10-240-P-FF-FW
		Za senzor položaja		185947	DSM-10-240-P-A-FF-FW
	240 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	185942	DSM-10-240-P-FW
		Za senzor položaja		185945	DSM-10-240-P-A-FW

Podaci za narudžbu

DSM-6 ... 10 sa prirubnicom i tandem krilom					
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prepoznavanje položaja	Podesivi ugao zakretanja	Br. dela	Tip
6	90 deg	Bez	Fiksni ugao zakretanja	1565425	DSM-T-6-90-P-FW
				1564894	DSM-T-6-90-P
	180 deg			1565579	DSM-T-6-180-P
				1565483	DSM-T-6-180-P-FW
8	90 deg			1564334	DSM-T-8-90-P-FW
				1563451	DSM-T-8-90-P
	180 deg			1564669	DSM-T-8-180-P-FW
				1564407	DSM-T-8-180-P
10	90 deg			1559484	DSM-T-10-90-P
				1560818	DSM-T-10-90-P-FW
	180 deg			1561556	DSM-T-10-180-P-FW
	240 deg			1562318	DSM-T-10-240-P-FW
				1562093	DSM-T-10-240-P

DSM-12 ... 63 sa PTO					
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip	
12	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566203	DSM-12-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547572	DSM-12-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	547591	DSM-12-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547570	DSM-12-270-P-A-B	
16	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566205	DSM-16-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547576	DSM-16-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	547592	DSM-16-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547574	DSM-16-270-P-A-B	
25	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566207	DSM-25-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547580	DSM-25-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	547593	DSM-25-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547578	DSM-25-270-P-A-B	
32	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566209	DSM-32-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547584	DSM-32-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	547594	DSM-32-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547582	DSM-32-270-P-A-B	
40	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566211	DSM-40-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547588	DSM-40-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	547595	DSM-40-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547586	DSM-40-270-P-A-B	
63	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566213	DSM-63-270-P1-A-B	
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	552081	DSM-63-270-CC-A-B	
	270 deg	Bez	552083	DSM-63-270-A-B	
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	552079	DSM-63-270-P-A-B	

Podaci za narudžbu

DSM-12 ... 63 sa PTO osovinom i tandem krilom				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
12	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145088	DSM-T-12-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145122	DSM-T-12-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145086	DSM-T-12-270-P-A-B
16	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145094	DSM-T-16-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145123	DSM-T-16-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145092	DSM-T-16-270-P-A-B
25	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145100	DSM-T-25-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145124	DSM-T-25-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145098	DSM-T-25-270-P-A-B
32	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145106	DSM-T-32-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145125	DSM-T-32-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145104	DSM-T-32-270-P-A-B
40	240 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145112	DSM-T-40-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145126	DSM-T-40-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145110	DSM-T-40-270-P-A-B
63	240 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145118	DSM-T-63-270-CC-A-B
	270 deg	Bez	1145127	DSM-T-63-270-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145116	DSM-T-63-270-P-A-B

DSM-12 ... 63 sa prirubnicom				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
12	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566204	DSM-12-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547573	DSM-12-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	547596	DSM-12-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547571	DSM-12-270-P-FW-A-B
16	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566206	DSM-16-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547577	DSM-16-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	547597	DSM-16-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547575	DSM-16-270-P-FW-A-B
25	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566208	DSM-25-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547581	DSM-25-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	547598	DSM-25-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547579	DSM-25-270-P-FW-A-B
32	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566210	DSM-32-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547585	DSM-32-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	547599	DSM-32-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547583	DSM-32-270-P-FW-A-B

Podaci za narudžbu

DSM-12 ... 63 sa prirubnicom				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
40	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566212	DSM-40-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	547589	DSM-40-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	547600	DSM-40-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	547587	DSM-40-270-P-FW-A-B
63	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	566214	DSM-63-270-P1-FW-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	552082	DSM-63-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	552084	DSM-63-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	552080	DSM-63-270-P-FW-A-B

DSM-12 ... 63 sa prirubnicom i tandem krilom				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
12	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145089	DSM-T-12-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145128	DSM-T-12-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145087	DSM-T-12-270-P-FW-A-B
16	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145095	DSM-T-16-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145129	DSM-T-16-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145093	DSM-T-16-270-P-FW-A-B
25	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145101	DSM-T-25-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145130	DSM-T-25-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145099	DSM-T-25-270-P-FW-A-B
32	246 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145107	DSM-T-32-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145131	DSM-T-32-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145105	DSM-T-32-270-P-FW-A-B
40	240 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145113	DSM-T-40-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145132	DSM-T-40-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145111	DSM-T-40-270-P-FW-A-B
63	240 deg	Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1145119	DSM-T-63-270-CC-FW-A-B
	270 deg	Bez	1145133	DSM-T-63-270-FW-A-B
		Elastični prigušni prstenovi/ploče obostrano	1145117	DSM-T-63-270-P-FW-A-B


DSM-12 ... 63 za velike obrtne momente				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
12	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369116	DSM-12-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369122	DSM-12-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369110	DSM-12-270-HD-A-B
16	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369117	DSM-16-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369123	DSM-16-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369111	DSM-16-270-HD-A-B

Podaci za narudžbu

DSM-12 ... 63 za velike obrtne momente				
Veličina konstrukcije	Nominalni ugao zakretanja [°]	Prigušenje	Br. dela	Tip
25	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369118	DSM-25-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369124	DSM-25-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369112	DSM-25-270-HD-A-B
32	246 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369119	DSM-32-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369125	DSM-32-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369113	DSM-32-270-HD-A-B
40	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369120	DSM-40-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369126	DSM-40-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369114	DSM-40-270-HD-A-B
63	240 deg	Elastične komponente za amortizaciju sa obe strane, podesive	1369121	DSM-63-270-P1-HD-A-B
		Amortizer sa obe strane samopodešavajući	1369127	DSM-63-270-CC-HD-A-B
	270 deg	Bez	1369115	DSM-63-270-HD-A-B

Pregled periferije


Pregled periferija za DSM-6... 10



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1] Zakretni pogon DSM	Pneumatski zakretni pogon	dsm
[2] Pritisna priрубnica FWSR	Za naknadnu ugradnju za DSM part-turn aktuatom sa pivot vratilom	64
[3] Jednosmerna spojница FLSM	• Za sinhronizovano rotaciono kretanje u jednom smeru • Samo u kombinaciji sa DSM part-turn aktuatom sa pivot vratilom	64
[4] Prigušno-nepovratni ventil GRLA	Za regulaciju brzine	grla
[5] Utični priključak QS	Za priključak creva za komprimovani vazduh sa spoljnom tolerancijom	qs
[6] Zaustavni set KSM	• Da biste podesili ugao okretanja • Može se naknadno opremiti za DSM-...-P(-A)/DSM-...-P(-A)-FV slewing pogon • U DSM-T-... Komplet za zaustavljanje mora se naručiti odvojeno kao dodatna oprema • Može se kombinovati sa VSM montažnim kompletom • U kombinaciji sa VSM kompletom za montažu, adapter komplet DADP-AK takođe mora biti naručen	66
[7] Adapter komplet DADP-AK	Za pričvršćivanje WSM komplet za pričvršćivanje na KSM stop kit	66
[8] Montažni komplet WSM-...SME-10	• Za upit zakretnog ugla • Za pričvršćivanje SME / SMT-10 blizine prekidača; • Može se naknadno ugraditi za part-turn aktuatom DSM-...-P(-FF)/DSM-...-P(-FF)-FW • U DSM-T-... komplet za montažu mora biti naručen kao dodatna oprema • Može se kombinovati sa KSM stop kompletom • U kombinaciji sa KSM stop kompletom, mora se naručiti i komplet adaptera DADP-AK	66
[9] Senzor položaja SME-10/SMT-10	Prekidač blizine za upit krajnje pozicije	68
[10] Senzor položaja SRBS	• Za upit zakretnog ugla • Nije potrebno podešavanje prekidača blizine • Nastavom pritiskom na dugme, krajnji položaji ugla okretanja se snimaju • Može se montirati samo direktno na okretni pogon bez ikakvog dodatnog pribora • Mora se poručiti zasebno kako pribor	67
[11] Senzor udaljenosti SOIA	Za nadgledanje stanja elemenata za prigušivanje	66

Pregled periferije

Pregled periferija za DSM-12... 63





Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1] Zakretni pogon DSM	Pneumatski zakretni pogon	dsm
[2] Montažna ploča HSM	Za montažu stopala ili priрубnice	65
[3] Pritisna priрубnica FWSR	Za naknadnu ugradnju za DSM part-turn aktuatorom sa pivot vratilom	64
[4] Jednosmerna spojница FLSM	• Za sinhronizovano rotaciono kretanje u jednom smeru • Samo u kombinaciji sa DSM part-turn aktuatorom sa pivot vratilom	64
[5] Utični priključak QS	Za priključak creva za komprimovani vazduh sa spoljnom tolerancijom	qs
[6] Gas Nepovratni ventil GRLA	Za regulaciju brzine	grla
[7] Šok nosač DSM-....-B	• Za pričvršćivanje elastičnih elemenata za prigušivanje ili amortizera • Uključen u DSM-....-P1/P1/CC pokretač ljuљaške	65
[8] Amortizer komplet DSM-....-P	• Elastični elementi za prigušivanje sa fiksnim zaustavljanjem • Uključeno u DSM-....-P part-turn aktuator	65
[9] Amortizer DIF	• Podešivi, elastični elementi za prigušivanje sa fiksnim zaustavljanjem • Uključeno u DSM-....-P1 part-turn aktuator	65
[10] Amortizer DYSC	• Samopodešavajući amortizeri sa fiksnim zaustavljanjem • Uključeno u DSM-....-CC part-turn aktuator	65
[11] Držač senzora SL-DSM-B	Za pričvršćivanje blizine prekidača SME/SMT-10	67
[12] Senzor položaja SME-/SMT-10	Za proveru krajnjih pozicija	68
[13] Držač senzora SL-DSM-63-B	Za pričvršćivanje blizine prekidača SME/SMT-8	67
[14] Senzor položaja SME-/SMT-8	Za proveru krajnjih pozicija	68
[15] Držač senzora SL-DSM-S	Za pričvršćivanje SIEN induktivni prekidači blizine	67
[16] Senzor položaja SIEN	Induktivni prekidač blizine za upit krajnjih pozicija	68
[17] Pokrivna kapica AKM	• Smanjuje rizik od povreda u opsegu okretanja ručice za zaustavljanje • Ne može da se koristi u kombinaciji sa SIEN induktivnim blizinskim prekidačem	65

Pregled periferije

Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[18] Centrirajući rukavac ZBH	Za centriranje pogona	69
[19] Centrirajući rukavac ZBH	Za centriranje priloga na gramofon	69
[20] Centrirajući rukavac ZBH	Za centriranje priloga na gramofon	70
[21] SOIA senzor udaljenosti	Da bi se pratilo stanje elemenata za prigušivanje	66


Pribor

Montažna ploča HSM				
	Veličina konstrukcije	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	12	48 g	165571	HSM-12
	16	80 g	165572	HSM-16
	25	94 g	165573	HSM-25
	32	246 g	165574	HSM-32
	40	459 g	165575	HSM-40


Pokrivna kapica AKM					
	Opis ¹⁾	Materijal poklopca	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu 12	PA-ojačan	12 g	549194	AKM-12
	za veličinu konstrukcije 16		16 g	549195	AKM-16
	za veličinu konstrukcije 25		22 g	549196	AKM-25
	za veličinu konstrukcije 32		36 g	549197	AKM-32
	za veličinu 40		62 g	549198	AKM-40

1) Nije upotrebljiv u kombinaciji sa SIEN induktivnim blizinskim prekidačem.


Amortizer kit DSM-...-P				
	Opis	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu 12	10 g	550657	DSM-12-P-B
	za veličine 16, 25	25 g	550658	DSM-16/25-P-B
	za veličinu konstrukcije 32	50 g	550659	DSM-32-P-B
	za veličinu 40	115 g	550660	DSM-40-P-B
	za veličinu konstrukcije 63	180 g	552086	DSM-63-P-B


Amortizer DYEF					Link dyef
	Opis	Težina proizvoda	Br. dela	Tip	
	za veličinu 12	11,9 g	548373	DYEF-M8-Y1F	
	za veličine 16, 25	19,7 g	548374	DYEF-M10-Y1F	
	za veličinu konstrukcije 32	39,6 g	548375	DYEF-M12-Y1F	
	za veličinu 40	104 g	548377	DYEF-M16-Y1F	
	za veličinu konstrukcije 63	200 g	1113706	DYEF-M22-Y1F	


Amortizer DYSC					Link dysc
	Opis	Težina proizvoda	Br. dela	Tip	
	za veličinu 12	9 g	548011	DYSC-5-5-Y1F	
	za veličinu 16, 25	17 g	548012	DYSC-7-5-Y1F	
	za veličinu konstrukcije 32	36 g	548013	DYSC-8-8-Y1F	
	za veličinu konstrukcije 40	81 g	548014	DYSC-12-12-Y1F	
	za veličinu 63	210 g	553593	DYSC-16-18-Y1F	

Držač amortizera DSM-...-B					
	Opis	Materijal stopera	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu 12	visokolegirani čelik, nerđajući	25 g	547900	DSM-12-B
	za veličinu 16		35 g	547901	DSM-16-B
	za veličinu 25		57 g	547902	DSM-25-B
	za veličinu konstrukcije 32		125 g	547903	DSM-32-B
	za veličinu 40		185 g	547904	DSM-40-B
	za veličinu konstrukcije 63		680 g	552085	DSM-63-B

Pribor

Zaustavni set KSM					
	Veličina konstrukcije	Ugao zakretanja	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	6	180 deg	30 g	175833	KSM-6
	8		70 g	175834	KSM-8
	10	200 deg	100 g	175835	KSM-10

Komplet adaptera DADP				
	Veličina konstrukcije	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	6	2 g	3617044	DADP-AK-Q1-6
	8	3 g	3617045	DADP-AK-Q1-8
	10	4 g	3617046	DADP-AK-Q1-10


Montažni komplet WSM				
	Veličina konstrukcije	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	6	12 g	173205	WSM-6-SME-10
	8	13 g	173206	WSM-8-SME-10
	10	16 g	173207	WSM-10-SME-10

Nadzor sa senzorom udaljenosti SOIA


Za nadgledanje primene i stanja elemenata za amortizaciju. Omogućava preventivno održavanje i povećava pouzdanost i preciznost.

Mogu se nadgledati sledeći parametri:

- Brzina udara
- Krajnja pozicija
- Potrošnja energije
- Preostala energija
- Rezerva prigušenja

Senzor udaljenosti SOIA, induktivni						Link soia
	Vrsta ugradnje	Merni opseg putanje	Uklopni izlaz	Električni priključak	Br. dela	Tip
	Flush	0 ... 2 mm	PNP/NPN sa mogućnošću prebacivanja, Push-Pull	Otvoreni završetak	8161194	SOIA-M8PB-PNLK-LE
	nije u ravni	0 ... 4 mm			8161196	SOIA-M8PNB-PNLK-LE

Senzor položaja SRBS



Senzor položaja se koristi za upit krajnje pozicije DSM rotacionih aktuatora. Upit je magnetičan i beskontaktno. 2 preklopne tačke su izlaz.


- Brza instalacija bez ručnog preuzimanja tačke prebacivanja
- Jednostavan i bezbedan rad jednim dugmetom
- Potrebna je samo jedna linija za povezivanje
- Dug radni vek zahvaljujući robusnoj i beskontaktnoj detekciji položaja

Pribor

Senzor položaja SRBS								Link srbs
	Opis	Područje registrovanja	Ponovljivost uključenje tačke	Uklonni izlaz	Funkcija uklopnog elementa	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu konstrukcije 6	270 deg	<= 1°	2 x PNP ili 2 x NPN sa mogućnošću prebacivanja	Otvarač/zatvarač sa mogućnošću prebacivanja	25 g	2619969	SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8
	za veličinu konstrukcije 8					30 g	2619972	SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8
	za veličine 10					35 g	2412001	SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8

SL-DSM držač senzora za SME/SMT-10 blizinski prekidač				
	Opis ¹⁾	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličine 12... 40	2 g	550661	SL-DSM-B


1) Pakovanje jedinica: 2 komada

SL-DSM držač senzora za SME/SMT-8 blizinski prekidač				
	Opis ¹⁾	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu konstrukcije 63	10 g	552088	SL-DSM-63-B

1) Pakovanje jedinica: 2 komada

Držač senzora SL-DSM za induktivne blizinske prekidače SIEN				
	Opis ¹⁾	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličine 12... 40	4 g	1130882	SL-DSM-S-M5-B
			1132360	SL-DSM-S-M8-B

1) Pakovanje jedinica: 2 komada

senzor položaja SME za kružni žleb, magnetorezistivan – za sve veličine osim DSM-16							Link sme
	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Funkcija uklopnog elementa	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip	
	pričvršćeno vijcima, može se postaviti u otvor odozgo	Zatvarač	Otvoreni završetak	2,5 m	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE	
			Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	0,3 m	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D	


1) Za DRVS-6 ... 8: Sa montažnim kompletom WSM-...SME-10

Za DRVS-12 ... 40: Se nosačem senzora SL-DSM-B

Pribor

Senzor položaja SME za okrugli žleb, magnetni Reed za DSM-6 ... 40


Link [sme](#)

	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Funkcija uklopnog elementa	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	pritegnuto u okruglom žlebu, može se uzdužno ugurati u žleb	Zatvarač	Otvoreni završetak	0,3 m	173212	SME-10-SL-LED-24
				2,5 m	173210	SME-10-KL-LED-24

1) Za DRVS-6 ... 8: Sa montažnim kompletom WSM-...SME-10
Za DRVS-12 ... 40: Se nosačem senzora SL-DSM-B

Senzor položaja SME za okrugli žleb, magnetni Reed za DSM-12 ... 40


Link [sme](#)

	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Uklopni izlaz	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	pričvršćeno vijcima, može se postaviti u otvor odozgo	3-žični zatvarač	Otvoreni završetak	2,5 m	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	0,3 m	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

1) Se nosačem senzora SL-DSM-B

SMD blizinski prekidač za T-slot magnetno rezistivan - za DSM-63


Link [smt](#)

	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Funkcija uklopnog elementa	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	pričvršćeno vijcima, može se postaviti u otvor odozgo	Zatvarač	Otvoreni završetak	2,5 m	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			Otvoreni završetak	2,5 m	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	0,3 m	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	0,3 m	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

1) Za DRVS-6 ... 8: Sa montažnim kompletom WSM-...SME-10
Za DRVS-12 ... 40: Se nosačem senzora SL-DSM-B

Blizinski prekidač MSP za okrugli žleb – za DSM-63


Link [sme](#)

	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Uklopni izlaz	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	pričvršćeno vijcima, može se postaviti u otvor odozgo	3-žični zatvarač	Otvoreni završetak	2,5 m	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
			Otvoreni završetak	5 m	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
		2-žični otvoreni kontakt	Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	0,3 m	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
			Otvoreni završetak	2,5 m	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

1) Se nosačem senzora SL-DSM-B


SIEN blizinski prekidač, induktivni, sa kablom – za DSM-12 ... 40

Link [sien](#)


	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Uklopni izlaz	Električni priključak	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	sa kontra navrtkom	PNP	Otvoreni završetak	2,5 m	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
					150370	SIEN-M5B-PS-K-L


1) Se nosačem senzora SL-DSM-S

Pribor

SIEN blizinski prekidač, induktivni, sa kablom – za DSM-12 ... 40					Link sien
	Vrsta pričvršćenja ¹⁾	Uklonni izlaz	Električni priključak	Br. dela	Tip
	sa kontra navrtkom	PNP	Utičnica i priključak, M8, A-kodirani	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
				150371	SIEN-M5B-PS-S-L

1) Se nosačem senzora SL-DSM-S

Priključni kablovi NEBA, pravi						
	Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, broj polova/žila	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104	otvoreni kraj	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

Priključni kablovi NEBA, pod uglom						
	Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, broj polova/žila	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104	otvoreni kraj	3	2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Centrirajući rukavac ZBH-5						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu 12	Čelik	10	1 g	8146543	ZBH-5-B

Centrirajući rukavac ZBH-7						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličine 12 ... 32	Čelik	10	1 g	8146544	ZBH-7-B

Centrirajući rukavac ZBH-9						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu konstrukcije 25	Čelik	10	2 g	8137184	ZBH-9-B

Centrirajući rukavac ZBH-12						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličine 12, 16, 32, 40, 63	Čelik	10	1 g	8137185	ZBH-12-B

Pribor

Centrirajući rukavac ZBH-15						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	za veličinu konstrukcije 25	visokolegirani čelik, nerđajući	10	3 g	191409	ZBH-15

Centrirajući rukavac ZBH-25						
	Opis	Materijal rukavca	Veličina posude	Br. dela	Tip	
	za veličine 40, 63	visokolegirani čelik, nerđajući	10	8023856	ZBH-25	