


銘板ホルダ

FESTO



型式コード

001	シリーズ
CPV18-BZ_ST	名称ラベルホルダ CPV18
VMPAL-ST	名称ラベルホルダ VMPAL
ASCF	名称ラベルホルダ ASCF
CPX-ST	名称ラベルホルダ CPX
CPVSC1-ST	名称ラベルホルダ CPVSC1
CPV10-BZ_ST	名称ラベルホルダ CPV10
VMPA14-ST	名称ラベルホルダ VMPA14
VMPA1-ST	名称ラベルホルダ VMPA1
CPV14-BZ_ST	名称ラベルホルダ CPV14

002	名称要素
H	ラベルホルダ
M	マニホールドブロック用ラベルホルダ
P1	プロファイル1
P3	プロファイル3
R	リテーナ
RP1	プロファイル1 ホルダ付
RP3	プロファイル3 ホルダ付
T	ラベルホルダ 透明

003	割当て
E2	E2
L1	L1
L2	L2
P11	P11
S1	S1
S2	S2
S6	S6


004	サイズ
	標準
2	サイズ 2
10	サイズ 10
14	サイズ 14
18	サイズ18/18 mm
1	サイズ 1

005	バルブポジション
	なし
2V	バルブポジション2個
3V	3バルブポジション
4V	バルブ連数4連
5V	バルブ5連
6V	6バルブポジション
7V	7バルブポジション
8V	バルブポジション8個
9V	9バルブポジション
10V	バルブ連数10連
11V	11バルブポジション
12V	バルブポジション12個
13V	バルブポジション13個
14V	14バルブポジション
15V	バルブ15連
16V	16バルブポジション
17V	バルブポジション17個
18V	バルブポジション18個
19V	19バルブポジション
20V	バルブポジション20個
21V	バルブポジション21個
22V	22バルブポジション
23V	バルブポジション23個
24V	バルブポジション24個

006	仕様
	標準
Z	追加のマーキング欄付

データシート

材質 - CPVバルブターミナル用ラベルホルダ IBS-6x10




名称ラベルホルダ材質	—
視き窓材質	—
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

操作および環境条件 - バルブターミナルCPV用名称記入ラベルIBS-6x10付ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	—
--------------------------	---

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照

材質 - CPVバルブターミナル用サイトグラス付ラベルホルダ



名称ラベルホルダ材質	—
視き窓材質	PVC
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

操作および環境条件 - バルブターミナルCPV用検査窓付ラベルホルダ


耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性
--------------------------	------------

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照

銘板ホルダ


データシート

材質 - CPV-SCバルブターミナル用ラベルホルダ



名称ラベルホルダ材質	PVC
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

基本仕様 - バルブターミナルMPA-L用ラベルホルダ



バルブサイズ	10 mm	14 mm	20 mm
発注単位	10		
製品質量	3 g		5 g


材質 - MPA-Lバルブターミナル用ラベルホルダ

名称ラベルホルダ材質	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

動作条件と環境条件 - バルブターミナルMPA-L用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
------------	---------------

基本仕様 - バルブターミナル MPA-S用ラベルホルダ IBS-6x10




シリーズ	名称ラベルホルダ VMPA1	名称ラベルホルダ VMPA14
製品質量	1 g	2.7 g

データシート

材質 - ラベルホルダ IBS-6x10バルブターミナル用MPA-S

名称ラベルホルダ材質	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

基本仕様 - MPA-Sバルブターミナル用ラベル付ラベルホルダ




シリーズ	名称ラベルホルダ VMPA1	名称ラベルホルダ VMPA14
製品質量	1 g	1.5 g

材質 - MPA-Sバルブターミナル用紙箔ラベル付ラベルホルダ

シリーズ	名称ラベルホルダ VMPA1	名称ラベルホルダ VMPA14
名称ラベルホルダ材質	—	PP
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応	
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L	

基本仕様 - CPXターミナル用ラベルホルダ



幅	12 mm
高さ	2 mm
長さ	48 mm
製品質量	5 g


材質 - CPXターミナル用ラベルホルダ

名称ラベルホルダ材質	PP
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

動作環境条件 - CPXターミナル用ラベルホルダ

周囲温度	-5 ... 50°C
保管温度	-20 ... 70°C

基本仕様 - モーションターミナルVTEM用ラベルホルダ



製品質量	5.4 g
------	-------

材質 - モーションターミナルVTEM用ラベルホルダ

名称ラベルホルダ材質	PP
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L


データシート

動作・環境条件 - モーションターミナルVTEM用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性
--------------------------	------------


1) 詳細情報 : www.festo.com/x/topic/kbk 参照

材質 - インพุットモジュールCTSL用ラベルホルダ



名称ラベルホルダ材質	強化 PA
材質: 銘板	PVC
LABS 認証	VDMA24364-B2-L

材質 - VTOCバルブターミナル用ラベルホルダ



名称ラベルホルダ材質	PVC
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B2-L


データシート

動作条件および環境条件 - VTOCバルブターミナル用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	1 - 低耐腐食性
--------------------------	-----------

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk参照

発注データ - VTUGバルブターミナル用ラベルホルダ




名称ラベルホルダ材質	—
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

操作および環境条件 - VTUGバルブターミナル用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	2 - 適度な耐食性
--------------------------	------------

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk参照

基本仕様 - ISO 5599-1準拠のマニホールドブロックVABV-S1用ラベルホルダ




幅	21 mm
高さ	7 mm
長さ	42 mm
製品質量	2 g

材質 - ISO 5599-1, VABV-S1に従ったマニホールドプレート用ラベルホルダ

名称ラベルホルダ材質	—
材質: 銘板	PP
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

データシート

材質 - VTSA/VTSA-Fバルブターミナル用ラベルホルダ




割当て	S2	S6
名称ラベルホルダ材質	PP	
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応	-
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L	

動作条件と環境条件 - バルブターミナルVTSA/VTSA-F用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	0 - 耐腐食性なし
--------------------------	------------

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk参照

材質 - VSVAバルブ用ラベルホルダ




名称ラベルホルダ材質	PP
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

運転・環境条件 - VSVAバルブ用ラベルホルダ

耐食性クラス KBK ¹⁾	0 - 耐腐食性なし
--------------------------	------------

1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk参照

基本仕様 - VSVAバルブ用追加マーキングフィールド付ラベルホルダ




製品質量	1 g
------	-----

データシート

材質 - VSVAバルブ用追加マーキングフィールド付ラベルホルダ

名称ラベルホルダ材質	PP
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L

基本仕様 - VTUXバルブターミナル用名称記入ラベルホルダ、プロファイル 1 ブラケット付



サイズ	1	2
最大バルブ連数	4	8
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P; バルブターミナル, VTUX-A-S	
許容締付トルク	0.5 Nm	
幅	26 mm	
高さ	7 mm	
長さ	42 mm	84 mm
発注単位	1	
製品質量	11 g	14 g

基本仕様 - VTUXバルブターミナル用名称記入ラベルホルダ、プロファイル 3 ブラケット付

サイズ	1	2
最大バルブ連数	4	8
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P; バルブターミナル, VTUX-A-S	バルブターミナル, VTUX-A-S
許容締付トルク	0.5 Nm	
幅	53 mm	
高さ	7 mm	
長さ	42 mm	84 mm
発注単位	1	
製品質量	13 g	15 g

基本仕様 - バルブマニホールド用名称記入ラベルホルダ VTUX、部品

名称要素	プロファイル1	プロファイル3	リテーナ
互換性	バルブターミナル, VTUX-A-P; バルブターミナル, VTUX-A-S		
最大バルブ連数	お客様のご要望に応じた仕様が可能		
許容締付トルク	0.5 Nm		
サイズ	1; 2		
幅	26 mm	53 mm	26 mm
高さ	7 mm		
長さ	1,000 mm		
発注単位	5		
製品質量	680 g	940 g	35 g

データシート


材質 - VTUXバルブターミナル用ラベルホルダ	
名称ラベルホルダ材質	強化 PA
材質: 銘板	PVC
視き窓材質	PVC
マテリアルに関する注意事項	RoHS対応
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性 ISO 14644-14	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1 準拠に則った評価不可

動作条件と環境条件 - バルブターミナルVTUX用ラベルホルダ	
周囲温度	-5 ... 50°C
保管温度	-20 ... 70°C
耐食性クラス KBK ¹⁾	1 - 低耐腐食性


1) 詳細情報: www.festo.com/x/topic/kbk 参照

発注データ

発注データ - CPVバルブターミナル用ラベルホルダ IBS-6x10


	シリーズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPV14	バルブポジション2個	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	名称ラベルホルダ CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	名称ラベルホルダ CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	名称ラベルホルダ CPV14	3バルブポジション	9.5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	名称ラベルホルダ CPV18		10.5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	名称ラベルホルダ CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	名称ラベルホルダ CPV14	バルブ連数4連	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	名称ラベルホルダ CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	名称ラベルホルダ CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	名称ラベルホルダ CPV14	バルブ5連	12.5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	名称ラベルホルダ CPV18		13.5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	名称ラベルホルダ CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	名称ラベルホルダ CPV14	6バルブポジション	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	名称ラベルホルダ CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	名称ラベルホルダ CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	名称ラベルホルダ CPV14	7バルブポジション	15.5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	名称ラベルホルダ CPV18		17.5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	名称ラベルホルダ CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	名称ラベルホルダ CPV14	バルブポジション8個	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	名称ラベルホルダ CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	名称ラベルホルダ CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8

発注データ - バルブターミナル CPV 用検査窓付ラベルホルダ


	シリーズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPV14	バルブポジション2個		194073	CPV14-VI-ST-T-2

発注データ

発注データ - バルブターミナル CPV 用検査窓付ラベルホルダ


	シリーズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPV10	バルブポジション2個	11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	名称ラベルホルダ CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	名称ラベルホルダ CPV10	3バルブポジション	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	名称ラベルホルダ CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	名称ラベルホルダ CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	名称ラベルホルダ CPV10	バルブ連数4連	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	名称ラベルホルダ CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	名称ラベルホルダ CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	名称ラベルホルダ CPV10	バルブ5連	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	名称ラベルホルダ CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	名称ラベルホルダ CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	名称ラベルホルダ CPV10	6バルブポジション	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	名称ラベルホルダ CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	名称ラベルホルダ CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	名称ラベルホルダ CPV10	7バルブポジション	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	名称ラベルホルダ CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	名称ラベルホルダ CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	名称ラベルホルダ CPV10	バルブポジション8個	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	名称ラベルホルダ CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	名称ラベルホルダ CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8

発注データ - バルブターミナルCPV-SC用ラベルホルダ


	シリーズ	バルブポジション	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPVSC1	バルブポジション2個	547395	CPVSC1-ST-2
		3バルブポジション	547396	CPVSC1-ST-3
		バルブ連数4連	527631	CPVSC1-ST-4
		バルブ5連	547397	CPVSC1-ST-5
		6バルブポジション	547398	CPVSC1-ST-6
		7バルブポジション	547399	CPVSC1-ST-7
		バルブポジション8個	527633	CPVSC1-ST-8
		9バルブポジション	547400	CPVSC1-ST-9
		バルブ連数10連	547401	CPVSC1-ST-10
		11バルブポジション	547402	CPVSC1-ST-11
		バルブポジション12個	527635	CPVSC1-ST-12
		バルブポジション13個	547403	CPVSC1-ST-13
		14バルブポジション	547404	CPVSC1-ST-14

発注データ


発注データ - バルブターミナルCPV-SC用ラベルホルダ

	シリーズ	バルブポジション	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPVSC1	バルブ15連	547405	CPVSC1-ST-15
		16バルブポジション	527637	CPVSC1-ST-16


発注データ - バルブターミナルMPA-L用ラベルホルダ

	シリーズ	バルブサイズ	発注単位	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


発注データ - バルブターミナルMPA-S用ラベルホルダ IBS-6x10

	シリーズ	バルブポジション	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ VMPA14	バルブ連数4連	8085997	VMPA14-ST-2-4
	名称ラベルホルダ VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


発注情報 - バルブターミナル用紙箔ラベル付ラベルホルダ MPA-S

	シリーズ	バルブポジション	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ VMPA14	バルブ連数4連	8085996	VMPA14-ST-1-4
	名称ラベルホルダ VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4

発注情報 - CPXターミナル用ラベルホルダ


	シリーズ	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ CPX	536593	CPX-ST-1

発注情報 - モーションターミナルVTEM用ラベルホルダ


	シリーズ	発注単位	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11

発注データ


発注情報 - CTSLインプットモジュール用ラベルホルダ

	シリーズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	なし		547473	ASCF-H-E2

発注データ - バルブターミナル用ラベルホルダ VTOC


	シリーズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	3バルブポジション	9.9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		バルブ連数4連	11.5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		バルブ5連	13.1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6バルブポジション	14.7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7バルブポジション	17.2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		バルブポジション8個	18.8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9バルブポジション	20.4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		バルブ連数10連	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11バルブポジション	23.6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		バルブポジション12 個	25.2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		バルブポジション13 個	27.7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14バルブポジション	29.3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		バルブ15連	30.9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16バルブポジション	32.5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		バルブポジション17 個	34.1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		バルブポジション18 個	35.7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19バルブポジション	38.2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		バルブポジション20 個	39.8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		バルブポジション21 個	41.4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22バルブポジション	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		バルブポジション23 個	44.6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		バルブポジション24 個	46.2 g	565592	ASCF-H-L2-24V

発注データ - VTUGバルブターミナル用ラベルホルダ


	シリーズ	サイズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	サイズ 10	バルブ連数4連	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			バルブ5連	11.25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6バルブポジション	12.5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7バルブポジション	13.75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			バルブポジション8個	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V
			9バルブポジション	16.25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			バルブ連数10連	17.5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			バルブポジション12個	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V

発注データ

発注データ - VTUGバルブターミナル用ラベルホルダ


	シリーズ	サイズ	バルブポジション	製品質量	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	サイズ 10	16バルブポジション	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			バルブポジション20個	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			バルブポジション24個	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		サイズ 14	バルブ連数4連	12.2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			バルブ5連	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6バルブポジション	15.8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7バルブポジション	17.6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			バルブポジション8個	19.4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9バルブポジション	21.2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			バルブ連数10連	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			バルブポジション12個	26.6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16バルブポジション	33.8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			バルブポジション20個	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			バルブポジション24個	48.2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		サイズ18/18 mm	バルブ連数4連	13.6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			バルブ5連	15.75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6バルブポジション	17.9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7バルブポジション	20.05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			バルブポジション8個	22.2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9バルブポジション	24.35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			バルブ連数10連	26.5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			バルブポジション12個	30.8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16バルブポジション	39.4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			バルブポジション20個	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			バルブポジション24個	56.6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

発注情報 - ISO 5599-1準拠のマニホールドブロックVABV-S1用ラベルホルダ

	シリーズ	名称要素	割り当て	発注単位	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	マニホールドブロック用ラベルホルダ	仕様 S1 (丸形シリンダ ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

発注データ


発注データ - バルブターミナルVTSA/VTSA-F用ラベルホルダ

	シリーズ	割り当て	サイズ	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	仕様 S6	標準	540889	ASCF-M-S6
		バージョン S2	サイズ 2	562577	ASCF-M-S2-2

発注データ - VSVAバルブ用ラベルホルダ

	シリーズ	割り当て	名称要素	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	仕様 S6	ラベルホルダ 透明	540888	ASCF-T-S6

発注情報 - VSVAバルブ用追加マーキングフィールド付ラベルホルダ

	シリーズ	割り当て	名称要素	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	仕様 S6	ラベルホルダ 透明	8106532	ASCF-T-S6-Z

発注情報 - 名称記入用ラベルホルダ (バルブ マニホールド VTUX 用), 固定タイプ

	シリーズ	サイズ	最大バルブ連数	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	1, 2	お客様のご要望に応じた仕様が可能	8207664	ASCF-R-XA

発注情報 - 名称記入用ラベルホルダ (VTUX用バルブターミナル), プロファイル1

	シリーズ	サイズ	最大バルブ連数	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	1, 2	お客様のご要望に応じた仕様が可能	8207665	ASCF-P1-XA-1000

発注情報 - 名称記入用ラベルホルダ (VTUX用バルブターミナル), プロファイル3

	シリーズ	サイズ	最大バルブ連数	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	1, 2	お客様のご要望に応じた仕様が可能	8207666	ASCF-P3-XA-1000

発注データ


発注情報 - バルブターミナル VTUX用名称記入ラベルホルダ、プロファイル 1、固定ブラケット付

	シリーズ	サイズ	最大バルブ連数	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

発注情報 - バルブターミナル VTUX用名称記入ラベルホルダ、プロファイル 3、固定ブラケット付

	シリーズ	サイズ	最大バルブ連数	製品番号	タイプ
	名称ラベルホルダ ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

アクセサリ

名称ラベル				
	サイズ	発注単位	製品番号	タイプ
	10x6mm		18576	IBS-6X10
	6 x 12.5mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240