


葉片式旋轉缸 DRVS

FESTO



特性

特性一覽

[連結](#) [drvs](#)

- 雙動葉片式擺動氣缸
- 比其他擺動氣缸輕
- 現代、精巧的設計
- 固定擺角
- 可藉由附件調整擺角
- 殼體防飛濺防塵
- 無金屬固定擋塊

圖表

[連結](#) [drvs](#)

也可在線上獲取本文件所示的圖表，可使用這些圖表顯示精確值。

標稱擺角 [°]

- [90] 90°
- [180] 180°
- [270] 270°

緩衝

端位緩衝具有以下功能：

- 降低終端位置的動能
- 避免振動
- 降低噪音

[P] 彈性緩衝環 / 板，位於兩側

驅動器配有彈性聚合物終端位置緩衝。

優點：

- 無需調整
- 節省時間

歐盟防爆認證

[EX4] II 2GD

- 用於氣體的 ATEX 防爆類別 II 2G
- Ex 燃爆防護型，適用於氣體 Ex h IIC T4 Gb X
- 用於粉塵的 ATEX 防爆類別 II 2D
- Ex 燃爆防護型，適用於粉塵 Ex h IIIC T120°C Db X
- 防爆環境溫度範圍 $0^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$

型號代碼

001	系列		003	標稱擺角 [°]	
DRVS	擺動驅動器，雙作用		90	90 deg	
			180	180 deg	
			270	270 deg	
002	規格 [mm]		004	緩衝	
6	6		P	彈性緩衝環 / 板，位於兩側	
8	8				
12	12		005	歐盟防爆認證	
16	16			無	
25	25		EX4	II 2GD	
32	32				
40	40				

資料表

主要技術參數

尺寸	6	8	12	16	25	32	40
結構特點	葉片						
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊						
安裝方式	具內螺紋						
安裝位置	可選						
標稱擺角 [°]	90, 180		90, 180, 270				
緩衝角度	0.5 deg						
重複精度	1 deg						

主要技術參數

尺寸	6	8	12	16	25	32	40
標稱擺角 [°]	90 180	90 180	90 180 270	90 180 270	90 180 270	90 180 270	90 180 270
6 bar 時的最大旋轉頻率	3 Hz		2 Hz	3 Hz	2 Hz	3 Hz	2 Hz

工作和環境條件

尺寸	6	8	12	16	25	32	40
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）						
工作壓力	0.35 ... 0.8 Mpa		0.25 ... 0.8 Mpa		0.2 ... 0.8 Mpa		
工作壓力	3.5 ... 8 bar		2.5 ... 8 bar		2 ... 8 bar		
工作壓力	50.75 ... 116 psi		36.25 ... 116 psi		29 ... 116 psi		
環境溫度 ¹⁾	0 ... 60°C						
耐腐蝕等級 CRC ²⁾	1 - 低耐腐蝕能力						

1) 注意近接開關的工作範圍

2) 更多資訊請瀏覽 www.festo.com/x/topic/kbk

ATEX

尺寸 ¹⁾	6	8	12	16	25	32	40
ATEX 氣體類別	II 2G						
氣體防爆阻燃類型	Ex h IIC T4 Gb X						
ATEX 防塵類別	II 2D						
防塵的防爆阻燃類型	Ex h IIIC T120°C Db X						
防爆環境溫度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C						
CE 認證（見合格聲明）	符合歐盟防爆指令 (ATEX)						
CE 標記（見合格聲明）	根據 UK EX 指令						
歐盟境外防爆認證	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)						

1) 有關附件 ATEX 認證的注意事項

重量 – DRVS-6 ... 16

尺寸	6	8	12	16
標稱擺角 [°]	90 180	90 180	90 180 270	90 180 270
產品重量	38 g	68 g	154 g	272 g


重量 – DRVS-25 ... 40

尺寸	25	32	40
標稱擺角 [°]	90 180 270	90 180 270	90 180 270
產品重量	502 g	928 g	1,530 g

資料表

材料							
尺寸	6	8	12	16	25	32	40
外殼材質	陽極氧化精製鋁合金		噴漆壓鑄鋁				
驅動軸材料	高合金不鏽鋼			鍍鎳銅			
密封件材質	TPE-U(PU)						
材料說明	RoHS 合規						
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L						
無塵室適用性，依據 ISO 14644-14 測量	5 級，符合 ISO 14644-1						
適用於鋰離子電池生產	適用於降低 Cu/Zn/Ni 含量的電池生產 (F1a)						

力和扭力



如果擺動氣缸 DRVS 在使用時沒有擋停系統，或者超過了轉動慣量，必須使用外部擋停器。必須遵守相對於輸出軸的最小半徑（ r_{min} ）。擋停力不能超過最大的力。

到輸出軸的最小半徑 = r_{min}

停止力 = F


軸向力 = F_x

徑向力 = F_z

尺寸	6	8	12	16	25	32	40
6bar 時理論扭矩	0.15 Nm	0.35 Nm	1 Nm	2 Nm	5 Nm	10 Nm	20 Nm
允許的止動半徑	≥ 10 mm		≥ 15 mm		≥ 21 mm		≥ 40 mm
最大停止力	15 N	30 N	90 N	160 N	320 N	480 N	650 N
最大軸向力 ¹⁾	10 N		20 N	25 N	40 N	75 N	120 N
最大徑向力 ²⁾	15 N	20 N	25 N	30 N	60 N	200 N	350 N
容許轉動慣量	0.00065 kgm ²	0.0013 kgm ²	0.005 kgm ²	0.01 kgm ²	0.012 kgm ²	0.02 kgm ²	0.035 kgm ²


1) 旋轉軸和輸出軸的中心是力的參考點

2) 旋轉軸和輸出軸的中心是力的參考點


質量慣性矩 J ，取決於旋轉時間 t – DRVS-6

資料表


質量慣性矩 J，取決於旋轉時間 t – DRVS-8






質量慣性矩 J，取決於旋轉時間 t – DRVS-12



質量慣性矩 J，取決於旋轉時間 t – DRVS-16




資料表

質量慣性矩 J ，取決於旋轉時間 t – DRVS-25質量慣性矩 J ，取決於旋轉時間 t – DRVS-32質量慣性矩 J ，取決於旋轉時間 t – DRVS-40

尺寸

尺寸 – 規格 6/8 CAD 相關資料下載 www.festo.com




	B1	D1 ø ±0,2	D2 ø ±0,1	D3 ø ±0,1	D4 ø g7	D5 ø f8	D6 ø	D7 ø f8	D8	D9
DRVS-6	10	29,4	24	25	4	14	8	14	M2	M3
DRVS-8	12,8	37,4	29	32	5	16	9	16	M2	M3

	D10	EE	H1 -0,2	L1	L2	L3	L4	L5 -0,2	L6	L7
DRVS-6	M2	M3	3,5	43	21	10	13	5	6	2
DRVS-8	M2,5	M3	4,5	50	23	13	16	6	6,5	2

	T1 +0,5	T3 +0,5	W3	W4	W5	W6	W7	≈ 1		
DRVS-6	5	3,5	40°	120°	60°	90°	45°	3		
DRVS-8	5	4,3						3,5		

尺寸

尺寸 - 規格 12/16

CAD 相關資料下載 www.festo.com


	B2	D1 ø	D2 ø ±0,2	D4 ø g7	D5 ø ±0,1	D7 ø ±0,1	D9	EE	H1
DRVS-12	24	45,5	36	6	14	14	M4	M5	46,3
DRVS-16	24,5	52,7	43	8	16	16	M5	M5	53,7

	H2	L1	L2 +0,6/-0,2	L3	L4	L5	L6	L7 +0,1/-0,1	L8 +0,4
DRVS-12	5	73+0,2/-0,1	40,5	17	20+0,4/-0,6	9±0,1	14,8	3	14
DRVS-16	7	93+0,2/-0,2	54	19	22+0,4/-0,7	7,2 ^{+0,1}	21	3	16

	T1	W4	W5	W6	W7	W8	W9	≈ 1
DRVS-12	8	120°	60°	120°	60°	19,5°	19,5°	4,5 _{h11}
DRVS-16	10					17,5°	17,5°	6 _{-0,1}

尺寸

尺寸 – 規格 25 CAD 相關資料下載 www.festo.com




	B2	D1 ø	D2 ø ±0,2	D4 ø g7	D5 ø ±0,1	D7 ø ±0,1	D8	D9
DRVS-25	24	65,7	56	10	25	25	M3	M5
	D11	EE	H1	H3	L1	L2	L3	L4
	N9			-0,2	+0,2/-0,3	+0,3/-0,2		+0,3/-0,4
DRVS-25	4	M5	66,7	11,5	110,2	61	27,1	30,1
	L5	L6	L7	L10	L11	T1	T3	W4
			+0,1/-0,1	+0,1			+3	
DRVS-25	9,2	23	3	20	2	10	9	120°
	W5	W6	W7	W8	W9	≈ 1 -0,1	1)	
DRVS-25	60°	120°	60°	13°	13°	8	A4x4x20	

1) 滑鍵包括在供貨範圍內

尺寸

尺寸 - 規格 32/40

CAD 相關資料下載 www.festo.com



尺寸

	B2	D1 ø	D2 ø ±0,2	D4 ø g7	D5 ø ±0,1	D7 ø ±0,1	D8	D9
DRVS-32	39	83	70	12	25	25	M4	M6
DRVS-40	42	100,1	87	17	30	30	M5	M8

	D11 N9	EE	H1	H3 -0,2	L1 +0,2/-0,3	L2	L3	L4 +0,3/-0,6
DRVS-32	4	G1/8	85	13,5	140	78,5+0,5/-0,1	36,5	39,5
DRVS-40	5	G1/8	102,6	19	170	93+0,4	50,5	53,5

	L6	L7	L10	L11	T1	T3 +3	W4	W5
DRVS-32	30	3+0,1/-0,2	20+0,1	3	11	11	90°	45°
DRVS-40	37	3+0,2	36,1+0,3	5	13+3	13		

	W6	W7	W8	W9	≤ 1 h11	1)
DRVS-32	90°	45°	16°	16°	10	A4x4x20
DRVS-40			14,5°	14,5°	13	A5x5x36


1) 滑鍵，符合 DIN 6885，包括在供貨範圍內

尺寸


尺寸 - DRVS - 軸的位置

CAD 相關資料下載 www.festo.com


DRVS-6/8-...




DRVS-12/16-...



DRVS-25-...




DRVS-32/40-...



	W1	W2	W3
DRVS-6 ... 8	$180^{\circ +5}$	$90^{\circ +5}$	—
DRVS-12 ... 40	$270^{\circ +7}$	$180^{\circ +7}$	$90^{\circ +7}$

尺寸

尺寸 – 腳架安裝件 DAMH，規格 6/8 CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 在 DRVS-6 ... 8 上，腳架安裝件只支援前面安裝。

	AB Ø H13	AH	AO	AT	AU	D1 Ø	H1	TR	US
DAMH-Q12-6	3,5	22±0,2	4	3	11	14 ^{+0,05}	36,8+0,5/-0,3	20	29,6+0,3/-0,2
DAMH-Q12-8	3,5	27±0,2	5	3	11	16 ^{+0,05}	45,3±0,4	30	36,6±0,3

尺寸


尺寸 – 腳架安裝件 DAMH-Q12-12 ... 25

CAD 相關資料下載 www.festo.com

	AB Ø H13	AH	AO	AT	AU	D1 Ø	H1	SA	TR	US
DAMH-Q12-12	5,5	30±0,2	6	4	14	14 ^{H10}	52+0,5/-0,3	68,5	30	44 _{-0,5}
DAMH-Q12-16	5,5	35±0,25	7	4	15	16 ^{H10}	61+0,5/-0,3	84	40	52 _{-0,5}
DAMH-Q12-25	6,5	45±0,25	8	5	17	25 ^{H10}	77,5+0,5/-0,3	95	50	65 _{-0,5}

尺寸

尺寸 – 腳架安裝件 DAMH，規格 32/40 CAD 相關資料下載 www.festo.com




	AB ø H13	AH	AO	AT	AU	D1 ø	H1	SA	TR	US
DAMH-Q12-32	8,8	55±0,3	11	6	21	25 ^{H10}	73±0,5	122,5	60	81,5 _{-0,5}
DAMH-Q12-40	8,8	65±0,3	12	8	25	30 ^{H10}	86±0,5	143	80	100±0,3

尺寸

尺寸 – 腳架安裝件 DAMH-Q12 – 與壓縮空氣介面搭配的安裝方式

CAD 相關資料下載 www.festo.com




- [1] 壓縮空氣介面（與腳架安裝件 DAMH 配套使用時，有三種固定方式）
- [2] 擺動角中間位置
- [3] 標準位置下的軸位置（擺動角位置）

尺寸

尺寸 – 法蘭安裝件 DAMF 規格 12...25

CAD 相關資料下載 www.festo.com




- [1] 壓縮空氣氣口
[2] 與壓縮空氣介面配套安裝，在 DRVS-12 ... 25 上可以間隔 60° 安裝

	AH	B1	B2	D1 Ø H10	D2 Ø H13	D3 Ø max.	H1	H2	L1	L2	R1	W1
DAMF-Q12-12	23,5±0,2	49±0,4	20	14	4,4	8,5	46,5+0,4/-0,3	18,5	44,5	4	23	60°
DAMF-Q12-16	28±0,2	59±0,4	23	16	5,4	8,5	56±0,4	20,5	58	4	28	60°
DAMF-Q12-25	34,5±0,2	74±0,4	30	25	6,5	10	69±0,4	23	66	5	34,5	60°

尺寸

尺寸 – 法蘭安裝件 DAMF 規格 32/40

CAD 相關資料下載 www.festo.com

[1] 壓縮空氣氣口


[2] 與壓縮空氣介面配套安裝，在 DRVS-32 ... 40 上可以間隔 90° 安裝

	AH	B1	B2	D1 Ø H10	D2 Ø H13	D3 Ø max.	H1	H2	L1	L2	R1	W1
DAMF-Q12-32	43±0,2	98±0,5	40	25	8,5	16	85,5+0,5/-0,4	34	84,5	6	42,5	90°
DAMF-Q12-40	53+0,3/-0,2	120±0,5	50	30	8,5	18	106+0,5/-0,3	40	99	6	53	90°

尺寸

尺寸 – 嵌入式法蘭 FWSR，規格 6/8


CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1 ø	D2 ø	D3 ø +0,4	D4 ø	D5	D6 ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
FWSR-6	23	16	10	8 _{g7}	M3	3,4	13,5±0,7	45	10,5	1,5 _{-0,2}	3
FWSR-8	27	21	12	11 _{g7}	M3	3,4	15,5±0,7	51	12,5	1,5 _{-0,2}	3

尺寸

尺寸 – 嵌入式法蘭 DARF，規格 12/16


CAD 相關資料下載 www.festo.com

	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø +0,4	D4 Ø	D5	D6 Ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
DARF-Q12-12	35 _{-0,5}	25	16	14 _{f8}	M3	3,4	21 _{+0,5/-0,7}	77	16	3 _{-0,1}	3
DARF-Q12-16	40 _{-0,5}	28	19	16 _{f8}	M4	4,5	23 _{+0,5/-0,8}	97	18	3 _{-0,1}	5

尺寸

尺寸 – 嵌入式法蘭 DARF 規格 25...40


CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1 ø	D2 ø	D3 ø +0,4	D4 ø	D5	D6 ø H13	L1	L2	L3	L4	L5
DARF-Q12-25	50 _{-0,5}	35	25	20 _{f8}	M5	5,5	33+0,4/-0,5	116,1	24,9	3 _{-0,1}	8
DARF-Q12-32	60 _{-0,5}	45	25	28 _{f8}	M6	6,5	42,6+0,4/-0,7	147,1	26,1	4 _{-0,1}	10
DARF-Q12-40	70 _{-0,5}	54	30	36 _{f8}	M8	9	57,1+0,4/-0,7	178,6	44,6	5 _{-0,1}	11

尺寸

尺寸 – 擋塊元件 KSM


CAD 相關資料下載 www.festo.com


	D1 Ø ±0,2	L1 +0,4	L2 +0,3	L3	L5	L6 +0,2/-0,6
KSM-6	29,4	11,2	3,2	5	2,5	17,8
KSM-8	37,4	17	6	6	5,7	24,9

尺寸

尺寸 – 安裝組件 WSM

CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1 Ø ±0,2	D2 Ø ±0,2	D3 Ø	L1 ±1	L2	L3
WSM-6-SME-10	29,4	25	17,3	19,5	4	2
WSM-8-SME-10	37,4	32	19,3	19,5	4	2

尺寸

尺寸 - 位置感測器 SRBS-Q12-6 ... 8

CAD 相關資料下載 www.festo.com




[1] 固定螺絲

	D1 ø	D2	D3 ø	L1	L2	L3	≈ 1
SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8	29,4	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	25,4	1,5
SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8	32					27,4	2

1) 插頭，4 針

尺寸

尺寸 – 位置感測器 SRBS，規格 12...25 CAD 相關資料下載 www.festo.com




	D1 Ø	D2	D3 Ø	L1	L2	L3	±C 1
SRBS-Q12-12-E270-EP-1-S-M8	44,6	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	29,4	3
SRBS-Q12-16-E270-EP-1-S-M8	51,6					33,9	4
SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8	64,5					36	4

1) 插頭，4 針

尺寸

尺寸 – 位置感測器 SRBS，規格 32/40

CAD 相關資料下載 www.festo.com

[1] 固定螺絲


	D1 ø	D2	D3 ø	L1	L2	L3	±1
SRBS-Q12-32-E270-EP-1-S-M8	81,3	M8x1 ¹⁾	9,6	300	41,1	38,9	5
SRBS-Q12-40-E270-EP-1-S-M8	98,3					40,4	6

1) 插頭，4 針

尺寸

尺寸 – 擋塊元件 DADP-ES 規格 12


CAD 相關資料下載 www.festo.com



	D1 ø	L1	L2	L3	L4	L5
DADP-ES-Q12-12	45	18,5	5	6,8	2	4,7

尺寸

尺寸 – 擋塊元件 DADP-ES 規格 16/25


CAD 相關資料下載 www.festo.com

	D1 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	R1
DADP-ES-Q12-16	51,7	21,5	9	8,5	2,3	1,7	34
DADP-ES-Q12-25	64,6	24,8	9,2	10,8	2,5	2,3	43,5

尺寸

尺寸 – 擋塊元件 DADP-ES，規格 32/40

CAD 相關資料下載 www.festo.com




- [1] 擋塊
- [2] 安裝螺紋，用於感測器支架安裝

	D1 Ø	L1	L2	L3	L4	L5	R1
DADP-ES-Q12-32	81	25,6	10	10,8	2,2	2,6	45,5
DADP-ES-Q12-40	100	32	12	13,7	3,3	3	58

尺寸


尺寸 – 終端擋塊附件 DADP-ES-Q12 – 旋轉運動

CAD 相關資料下載 www.festo.com

[1] 建議將止擋件相對於中心位置對稱定位，藉以實現平穩的旋轉運動。

尺寸

尺寸 – 終端擋塊附件 DADP-ES-Q12 – 旋轉角度與附加近接開關配合 CAD 相關資料下載 www.festo.com





- [1] 配備近接開關 SME-10/SMT-10
- [2] 配備近接開關 SIEN-M5/SIEN-M8


	W1	
	1)	2)
DADP-ES-Q12-12	15°	60°
DADP-ES-Q12-16		45°
DADP-ES-Q12-25		20°
DADP-ES-Q12-32		15°
DADP-ES-Q12-40		15°


- 1) 具近接開關 SME-10/SMT-10
- 2) 配備近接開關 SIEN-M5/SIEN-M8


訂貨資料


未獲得 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	6	90 deg	M3	1845706	DRVS-6-90-P
		180 deg		1845707	DRVS-6-180-P
	8	90 deg		1845708	DRVS-8-90-P
		180 deg		1845709	DRVS-8-180-P

未獲得 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	12	90 deg	M5	1845710	DRVS-12-90-P
		180 deg		1845711	DRVS-12-180-P
		270 deg		1845712	DRVS-12-270-P
	16	90 deg		1845713	DRVS-16-90-P
		180 deg		1845714	DRVS-16-180-P
		270 deg		1845715	DRVS-16-270-P


未獲得 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	25	90 deg	M5	1845716	DRVS-25-90-P
		180 deg		1845717	DRVS-25-180-P
		270 deg		1845718	DRVS-25-270-P
	32	90 deg	G1/8	1845719	DRVS-32-90-P
		180 deg		1845720	DRVS-32-180-P
		270 deg		1845721	DRVS-32-270-P
	40	90 deg		1845722	DRVS-40-90-P
		180 deg		1845723	DRVS-40-180-P
		270 deg		1845724	DRVS-40-270-P

具有 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	6	90 deg	M3	2536483	DRVS-6-90-P-EX4
		180 deg		2536484	DRVS-6-180-P-EX4
	8	90 deg		2536485	DRVS-8-90-P-EX4
		180 deg		2536486	DRVS-8-180-P-EX4

具有 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	12	90 deg	M5	2536487	DRVS-12-90-P-EX4
		180 deg		2536488	DRVS-12-180-P-EX4
		270 deg		2536489	DRVS-12-270-P-EX4
	16	90 deg		2536490	DRVS-16-90-P-EX4
		180 deg		2536491	DRVS-16-180-P-EX4
		270 deg		2536492	DRVS-16-270-P-EX4


具有 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	25	90 deg	M5	2536493	DRVS-25-90-P-EX4

訂貨資料

具有 ATEX 認證					
	尺寸	標稱擺角 [°]	氣動介面	訂貨編號	型號
	25	180 deg	M5	2536494	DRVS-25-180-P-EX4
		270 deg		2536495	DRVS-25-270-P-EX4
	32	90 deg	G1/8	2536496	DRVS-32-90-P-EX4
		180 deg		2536497	DRVS-32-180-P-EX4
		270 deg		2536498	DRVS-32-270-P-EX4
	40	90 deg		2536499	DRVS-40-90-P-EX4
		180 deg		2536500	DRVS-40-180-P-EX4
		270 deg		2536501	DRVS-40-270-P-EX4

外圍元件


規格 6 ... 8



附件		→ 頁面/Internet
型號/訂貨代碼	簡介	
[1] 葉片式擺動氣缸 DRVS	擺動氣缸	drvs
[2] 單向節流閥 GRLA	用於調節速度	40
[3] 快插接頭 QS	用於連接具有標準外徑的氣管	qs
[4] 安裝組件 WSM	• 用於感測擺角 • 用於安裝近接開關 SME-/SMT-10 • 必須作為附件單獨訂購 • 可與擋塊元件 KSM 結合使用 • 連接組件 DADP-AK 也必須與擋塊元件 KSM 一起訂購	38
[5] 近接開關 SME/SMT	用於偵測終端位置	40
[6] 擋塊元件 KSM	• 用於調整擺角 • 必須作為附件單獨訂購 • 可與安裝組件 WSM 結合使用 • 連接組件 DADP-AK 也必須與安裝組件 WSM 一起訂購	37
[7] 連接組件 DADP-AK	用於將安裝組件 WSM 安裝到擋塊元件 KSM	38
[8] 位置感測器 SRBS	• 用於感測擺角 • 用於直接安裝在旋轉驅動器上 • 必須作為附件單獨訂購 • 位置感測器的供貨範圍包括一個磁鐵，必須固定在擺動氣缸的軸上	38
[9] 腳架安裝件 DAMH	• 用於安裝擺動氣缸 • 僅正面安裝	37
[10] 嵌入式法蘭 FWSR	用於安裝附件	37


外圍元件

規格 12...40



附件		→ 頁面/Internet
型號/訂貨代碼	簡介	
[1] 葉片式旋轉氣缸 DRVS	擺動氣缸	drvs
[2] 單向節流閥 GRLA	用於調節速度	40
[3] 快插接頭 QS	用於連接標準外徑的氣管	qs
[4] 腳架安裝件 DAMH	• 用於安裝擺動驅動器 • 可選擇在一側或兩側安裝	37
[5] 擋塊元件 DADP-ES	• 用於調整擺角 • 必須做為附件單獨訂貨	39
[6] 感測器支架 SL-DSM-S	用於安裝圓形電感式近接開關 SIEN	39
[7] 感測器支架 SL-DSM-B	用於安裝近接開關 SME/SMT-10	39
[8] 近接開關 SIEN	用於偵測終端位置	40
[9] 近接開關 SME/SMT	用於偵測終端位置	40
[10] 位置感測器 SRBS	• 用於感測擺角 • 用於直接安裝在旋轉驅動器上 • 必須作為附件單獨訂購 • 位置感測器的供貨範圍包括一個磁鐵，必須固定在擺動氣缸的軸上	38
[11] 法蘭安裝件 DAMF	用於使用兩個安裝孔將擺動氣缸安裝在正面	37
[12] 嵌入式法蘭 DARF	用於安裝附件	37

附件

腳架安裝件 DAMH						
	說明 ¹⁾	支架材料	材料說明 ²⁾	產品重量 ³⁾	訂貨編號	型號
	規格 6，採用腳架安裝件，只支援前面安裝	鍍鋅鋼	RoHS 合規	27 g	3371840	DAMH-Q12-6
	規格 8，採用腳架安裝件，只支援前面安裝			40 g	3371841	DAMH-Q12-8
	用於規格 12			79 g	3371842	DAMH-Q12-12
	適用於規格 16			111 g	3371843	DAMH-Q12-16
	適用於規格 25			203 g	3371844	DAMH-Q12-25
	適用於規格 32			287 g	3371845	DAMH-Q12-32
	用於規格 40			529 g	3371846	DAMH-Q12-40

1) 對於尺寸 6 和 8，腳部安裝只能安裝在前面

2) 適用於 ATEX 防爆環境

3) 用於腳架安裝件

法蘭安裝件 DAMF					
	說明 ¹⁾	安裝件材料	產品重量	訂貨編號	型號
	用於規格 12	鍍鋅鋼	54 g	4965018	DAMF-Q12-12
	適用於規格 16		80 g	4965019	DAMF-Q12-16
	適用於規格 25		147 g	4965020	DAMF-Q12-25
	適用於規格 32		305 g	4965021	DAMF-Q12-32
	用於規格 40		472 g	4965022	DAMF-Q12-40


1) 結合氣源口，不同的安裝方式：

- 對於規格 12...25，每 60° 可行


- 對於規格 32/40，每 90° 可行。

嵌入式法蘭 FWSR						連結 fwsr
	說明 ¹⁾	外殼材質	產品重量	訂貨編號	型號	
	適用於規格 6	精製鋁合金	5 g	185948	FWSR-6	
	適用於規格 8		7 g	185949	FWSR-8	

1) 適用於 ATEX 防爆環境


嵌入式法蘭 DARF						連結 darf
	說明 ¹⁾	法蘭材料	產品重量	訂貨編號	型號	
	用於規格 12	陽極氧化精製鋁合金	15 g	4886221	DARF-Q12-12	
	適用於規格 16		25 g	4886222	DARF-Q12-16	
	適用於規格 25		60 g	4886223	DARF-Q12-25	
	適用於規格 32		92 g	4886224	DARF-Q12-32	
	用於規格 40		155 g	4886225	DARF-Q12-40	

1) 適用於 ATEX 防爆環境

擋塊元件 KSM						連結 ksm
	簡介 ¹⁾	外殼材質	產品重量	訂貨編號	型號	
	規格 6，用於調整擺動角度	鋁，陽極氧化處理	30 g	175833	KSM-6	
	規格 8，用於調整擺動角度		70 g	175834	KSM-8	

1) 適用於 ATEX 防爆環境


附件

擋塊元件 DADP-ES					連結 dadp-es
	簡介 ¹⁾	圖片材料	產品重量	訂貨編號	型號
	規格 12，用於調整擺動角度	陽極氧化精製鋁合金	60 g	2536502	DADP-ES-Q12-12
	規格 16，用於調整擺動角度		110 g	2536503	DADP-ES-Q12-16
	規格 25，用於調整擺動角度		180 g	2536504	DADP-ES-Q12-25
	規格 32，用於調整擺動角度		250 g	2536505	DADP-ES-Q12-32
	規格 40，用於調整擺動角度		450 g	2536506	DADP-ES-Q12-40

1) 適用於 ATEX 防爆環境


感測器支架 SL					
	說明	支架材質	產品重量	訂貨編號	型號
	用於規格 12 至 40，用於安裝近接開關 SME/SMT-10，用於感測擺角	增強型 PA	2 g	550661	SL-DSM-B

感測器支架 SL					
	說明	支架材質	產品重量	訂貨編號	型號
	用於規格 12 至 40，用於安裝近接開關 SIEN-M8，用於感測擺角	鋁	4 g	1132360	SL-DSM-S-M8-B
	用於規格 12 至 40，用於安裝近接開關 SIEN-M5，用於感測擺角			1130882	SL-DSM-S-M5-B

用於圓槽的近接開關 SMT，磁阻式，用於 DRVS-6 ...40						連結 smt
	安裝方式 ¹⁾	開關量輸出	電氣介面	電纜長度	訂貨編號	型號
	以螺絲固定，可從槽的上方插入	3 芯 PNP 常開觸點	開放端	2.5 m	551373	SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
			插頭 M8，A 編碼	0.3 m	551375	SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D

1) 用於 DRVS-6 ...8: 具有安裝元件 WSM-...-SME-10

用於 DRVS-12 ...40: 用感測器支架 SL-DSM-B 固定在 DRVS 上

用於圓槽的近接開關 SME，磁簧 – 用於 DRVS-6 ...40						連結 sme
	安裝方式 ¹⁾	開關元件功能	電氣介面	電纜長度	訂貨編號	型號
	嵌入 C 型槽，可縱向插入槽內	常開觸點	開放端	0.3 m	173212	SME-10-SL-LED-24
				2.5 m	173210	SME-10-KL-LED-24


1) 用於 DRVS-6 ...8: 具有安裝元件 WSM-...-SME-10

用於 DRVS-12 ...40: 具有感測器支架 SL-DSM-B

附件

用於圓槽的近接開關 SME，磁簧 – 用於 DRVS-6 ...40

連結 [sme](#)

	安裝方式 ¹⁾	開關量輸出	電氣介面	電纜長度	訂貨編號	型號
	以螺絲固定，可從槽的上方插入	3 線常開式接點	開放端	2.5 m	551365	SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE
			插頭 M8，A 編碼	0.3 m	551367	SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D

1) 具有感測器支架 SL-DSM-B

接近開關 SIEN，電感式，含電纜 – 適用於 DRVS-12 ... 40


連結 [sien](#)

	安裝方式 ¹⁾	開關輸出	電氣介面	電纜長度	訂貨編號	型號
	透過鎖緊螺帽	PNP	開放端	2.5 m	150386	SIEN-M8B-PS-K-L
					150370	SIEN-M5B-PS-K-L

1) 具有感測器支架 SL-DSM-S


接近開關 SIEN，電感式，不含電纜 – 適用於 DRVS-12 ... 40

連結 [sien](#)


	安裝方式 ¹⁾	開關輸出	電氣介面	訂貨編號	型號
	透過鎖緊螺帽	PNP	插頭 M8，A 編碼	150387	SIEN-M8B-PS-S-L
				150371	SIEN-M5B-PS-S-L

1) 具有感測器支架 SL-DSM-S

連接電纜 NEBA，直式

	電氣介面 1， 連接系統	電氣介面 2， 連接系統	電氣介面 2， 介面/線芯數	電纜長度	訂貨編號	型號
	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準	開放式	3	2.5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

連接電纜 NEBA，彎式

	電氣介面 1， 連接系統	電氣介面 2， 連接系統	電氣介面 2， 介面/線芯數	電纜長度	訂貨編號	型號
	M8x1，A 編碼，符合 EN 61076-2-104 標準	開放式	3	2.5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

單向節流閥 GRLA

	簡介	氣動介面 1	氣動介面，氣口 2	產品重量	訂貨編號	型號
	適用於規格 6，8；金屬型	快插接頭 3 mm	M3	7 g	175041	GRLA-M3-QS-3
	適用於規格 12、16 和 25；金屬型	快插接頭 4 mm	M5	13 g	193137	GRLA-M5-QS-3-D
					193138	GRLA-M5-QS-4-D
	適用於規格 32，40；金屬型	快插接頭 3 mm	G1/8	22 g	193142	GRLA-1/8-QS-3-D
		快插接頭 4 mm			193143	GRLA-1/8-QS-4-D
		6 mm 快插接頭			193144	GRLA-1/8-QS-6-D
		8 mm 快插接頭			193145	GRLA-1/8-QS-8-D