


## ロータリアクチュエータ DSM

**FESTO**



特性

概要

- ペーン形ターン付複動ターンアクチュエータ
- 範囲内において無段階に調整可能な回転角度
- メタル製固定ストッパによる高精度
- ポリウレタンの採用により、ペーンとシーリング・システムの耐用年数が長い。
- クッションエレメントにより、エンドポジションの簡単な微調整が可能
- ストップエレメントとスィベルドライブ間の機械的なギアにより、ストップシステムが負荷で動くのを防ぎます。
- ATEX指令に従ったタイプの選択 お近くのFesto担当者まで連絡ください。



グラフ

リンク [dsm](#)







このドキュメントに掲載されている図はオンラインでもご利用いただけます。そこでは正確な数値を表示することができます。

モデル


| [ ]                                                                               | 標準 | [T]                                                                                                                                                                       | タンデム式ペーン |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  |    |                                                                                         |          |
| ペーン形ターン付複動ターンアクチュエータ<br>最大トルク40 Nm まで可能                                           |    | 多歯シャフトに2つの旋回ブレードを配置することで、最大トルク80 Nmを実現。<br>機能性はタンデム旋回翼のないDSMiに相当する： <ul style="list-style-type: none"><li>• 回転角度を無条件で調整可能</li><li>• 同一インタフェース</li><li>• 同じアクセサリ</li></ul> |          |

クッション

クッションブラケットでDSM-...-P/-P1/-CCの回転角度を調整可能

| [ ]                                                                                | なし                      | [P]                                                                                 | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                         |  |                        |
| [P1]                                                                               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | [CC]                                                                                | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     |
|  |                         |  |                        |


調整可能な旋回角度

| [FF]                                                                               | 調整可能な回転角度 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |           |


## 特性

### シャフト

[ ] スタッドシャフト




[FW] フランジシャフト



- DSM-6/8用：フランジシャフト
- DSM-10～：フェザーキー付シャフト

[HD] 高負荷トルク用フランジシャフト



サイズ 12～63用

バックラッシュのない、予圧された高品質のベアリングエレメントにより、非常に高い負荷トルクと、高い走行精度を実現します。

機能性は頑丈な収納のないDSM-B：

- 回転角度を無条件で調整可能
- 同一の取付インタフェース
- 同じアクセサリ
- 2 クッションタイプを選択可能：クッションP1とCC

### 位置検出

[A] 近接センサ用の

回転サッシの位置を問い合わせる場合

型式コード

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
| 001 | シリーズ        |  |
| DSM | ロータリアクチュエータ |  |
| 002 | モデル         |  |
|     | 標準          |  |
| T   | タンデム式ベーン    |  |
| 003 | サイズ [mm]    |  |
| 6   | 6           |  |
| 8   | 8           |  |
| 10  | 10          |  |
| 12  | 12          |  |
| 16  | 16          |  |
| 25  | 25          |  |
| 32  | 32          |  |
| 40  | 40          |  |
| 63  | 63          |  |
| 004 | 有効回転角度 [°]  |  |
| 90  | 90          |  |
| 180 | 180         |  |
| 200 | 200         |  |
| 240 | 240         |  |
| 246 | 246         |  |
| 270 | 270         |  |

|     |                         |  |
|-----|-------------------------|--|
| 005 | クッション                   |  |
|     | なし                      |  |
| P   | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  |  |
| P1  | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 |  |
| CC  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      |  |
| 006 | 調整可能な回転角度               |  |
|     | 固定回転角度                  |  |
| FF  | 調整可能な回転角度               |  |
| 007 | シャフト                    |  |
|     | スタッドシャフト                |  |
| FW  | フランジシャフト                |  |
| HD  | 高負荷トルク用フランジシャフト         |  |
| 008 | 位置検出                    |  |
|     | なし                      |  |
| A   | 近接センサ用の                 |  |
| 009 | バリエーション                 |  |
|     | なし                      |  |
| B   | Bシリーズ                   |  |

## データシート

## DSM-6 ...10の基本仕様

|                                                |                            |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| サイズ                                            | 6                          |                    |                        | 8                  |                           |                                       | 10                |                                       |                  |
| モデル                                            | 標準 [ ]                     |                    | タンデム式ベ<br>ーン [T]       | 標準 [ ]             |                           | タンデム式ベ<br>ーン [T]                      | 標準 [ ]            |                                       | タンデム式ベ<br>ーン [T] |
| クッション                                          | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 調整可能な旋回角度                                      | 固定回転角<br>度 [ ]             | 調整可能な<br>回転角度 [FF] | 固定回転角度 [ ]             | 調整可能な<br>回転角度 [FF] | 固定回転角度 [ ]                | 調整可能な<br>回転角度 [FF]                    | 固定回転角<br>度 [ ]    |                                       |                  |
| 空気圧接続                                          | M3                         |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 構造                                             | ベーン                        |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 取付方法                                           | 雌ねじ                        |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 取付位置                                           | 任意                         |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 回転角度                                           | 0 deg, 90<br>deg, 180 deg  | 0 deg, 180<br>deg  | 0 deg, 90 deg, 180 deg | 0 deg, 180<br>deg  | 0 deg, 90<br>deg, 180 deg | 0 deg, 90<br>deg, 180<br>deg, 240 deg | 0 deg, 200<br>deg | 0 deg, 90<br>deg, 180<br>deg, 240 deg |                  |
| クッション角度                                        | 0.5 deg                    | 0 deg              | 0.5 deg                | 0 deg              | 0.5 deg                   |                                       | 0 deg             | 0.5 deg                               |                  |
| 繰返し精度                                          | 1 deg                      |                    |                        |                    |                           |                                       |                   |                                       |                  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 <sup>1)</sup> | 3 Hz                       |                    |                        |                    |                           | 2 Hz, 3 Hz                            | 2 Hz              | 2 Hz, 3 Hz                            |                  |

1) 回転角度 240°時: 2 Hz

## DSM-6 ...10の基本仕様

|                                                |                            |   |                                 |
|------------------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| サイズ                                            | 6                          | 8 | 10                              |
| モデル                                            | タンデム式ベーン [T]               |   |                                 |
| クッション                                          | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |   |                                 |
| 調整可能な旋回角度                                      | 固定回転角度 [ ]                 |   |                                 |
| 空気圧接続                                          | M3                         |   |                                 |
| 構造                                             | ベーン                        |   |                                 |
| 取付方法                                           | 雌ねじ                        |   |                                 |
| 取付位置                                           | 任意                         |   |                                 |
| 回転角度                                           | 0 deg, 90 deg, 180 deg     |   | 0 deg, 90 deg, 180 deg, 240 deg |
| クッション角度                                        | 0.5 deg                    |   |                                 |
| 繰返し精度                                          | 1 deg                      |   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 <sup>1)</sup> | 3 Hz                       |   | 2 Hz, 3 Hz                      |

1) 回転角度 240°時: 2 Hz

## 基本仕様 DSM-12

|                                  |                  |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| サイズ                              | 12               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| モデル                              | 標準 [ ]           |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション                            | なし [ ]           |                   |                                 | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |                   | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |                   |                                 | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |                   |                                 |
| シャフト                             | スタッドシ<br>ャフト [ ] | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                  | フランジシ<br>ャフト [FW] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]           | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] |
| 空気圧接続                            | M5               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 構造                               | ベーン              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付方法                             | 雌ねじ              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付位置                             | 任意               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 回転角度 <sup>1)</sup>               | 0 deg, 270 deg   |                   |                                 |                                   |                   | 0 deg, 246 deg                  |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション角度                          | －                |                   |                                 | 1.8 deg                           |                   | 10 deg                          |                   |                                 | 15 deg                     |                   |                                 |
| 繰返し精度                            | －                |                   |                                 | 1 deg                             |                   | 0.1 deg                         |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz             |                   | 1.5 Hz                          | 2 Hz                              |                   |                                 |                   | 1.5 Hz                          |                            | 1 Hz              |                                 |

1) DSM-12: センサブラケットSL-DSM-S...と併用した場合の回転角度の制限(最大262°)

## データシート

## 基本仕様 DSM-12

|                                  |                |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 12             |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ペーン [T]   |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [ ]         |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | M5             |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ペーン            |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意             |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度 <sup>1)</sup>               | 0 deg, 270 deg |               |                            |               | 0 deg, 246 deg          |               |
| クッション角度                          | -              |               | 1.8 deg                    |               | 15 deg                  |               |
| 繰返し精度                            | -              |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz           |               |                            |               | 1.5 Hz                  |               |

1) DSM-12: センサブラケットSL-DSM-S-...使用時の回転角度の制限(最大262°)

## 基本仕様 DSM-16

|                                  |                  |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| サイズ                              | 16               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| モデル                              | 標準 [ ]           |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション                            | なし [ ]           |                   |                                 | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |                   | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |                   |                                 | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |                   |                                 |
| シャフト                             | スタッドシ<br>ャフト [ ] | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                  | フランジシ<br>ャフト [FW] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]           | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] |
| 空気圧接続                            | M5               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 構造                               | ペーン              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付方法                             | 雌ねじ              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付位置                             | 任意               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg   |                   |                                 |                                   |                   | 0 deg, 246 deg                  |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション角度                          | －                |                   |                                 | 1.4 deg                           |                   | 9 deg                           |                   |                                 | 12 deg                     |                   |                                 |
| 繰返し精度                            | －                |                   |                                 | 1 deg                             |                   | 0.1 deg                         |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz             |                   | 1.5 Hz                          | 2 Hz                              |                   |                                 |                   | 1.5 Hz                          | 1 Hz                       |                   |                                 |

## 基本仕様 DSM-16

|                                  |                |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 16             |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ペーン [T]   |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [ ]         |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | M5             |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ペーン            |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意             |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg |               |                            |               | 0 deg, 246 deg          |               |
| クッション角度                          | -              |               | 1.4 deg                    |               | 12 deg                  |               |
| 繰返し精度                            | -              |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz           |               |                            |               | 1 Hz                    |               |

## データシート

## 基本仕様 DSM-25

|                                  |                  |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| サイズ                              | 25               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| モデル                              | 標準 [ ]           |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション                            | なし [ ]           |                   |                                 | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |                   | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |                   |                                 | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |                   |                                 |
| シャフト                             | スタッドシ<br>ャフト [ ] | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                  | フランジシ<br>ャフト [FW] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]           | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] |
| 空気圧接続                            | M5               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 構造                               | ベーン              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付方法                             | 雌ねじ              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付位置                             | 任意               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg   |                   |                                 |                                   |                   | 0 deg, 246 deg                  |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション角度                          | -                |                   |                                 | 1.2 deg                           |                   | 7.5 deg                         |                   |                                 | 10 deg                     |                   |                                 |
| 繰返し精度                            | -                |                   |                                 | 1 deg                             |                   | 0.1 deg                         |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz             |                   | 1.5 Hz                          | 2 Hz                              |                   |                                 |                   | 1.5 Hz                          | 1 Hz                       |                   |                                 |

## 基本仕様 DSM-25

|                                  |                |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 25             |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ベーン [T]   |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [ ]         |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | M5             |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ベーン            |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意             |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg |               |                            |               | 0 deg, 246 deg          |               |
| クッション角度                          | －              |               | 1.2 deg                    |               | 10 deg                  |               |
| 繰返し精度                            | －              |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz           |               |                            |               | 1 Hz                    |               |

## 基本仕様 DSM-32

|                                  |                  |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| サイズ                              | 32               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| モデル                              | 標準 [ ]           |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション                            | なし [ ]           |                   |                                 | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |                   | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |                   |                                 | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |                   |                                 |
| シャフト                             | スタッドシ<br>ャフト [ ] | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                  | フランジシ<br>ャフト [FW] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]           | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] |
| 空気圧接続                            | G1/8             |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 構造                               | ベーン              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付方法                             | 雌ねじ              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付位置                             | 任意               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg   |                   |                                 |                                   |                   | 0 deg, 246 deg                  |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション角度                          | －                |                   |                                 | 1.4 deg                           |                   | 6.5 deg                         |                   |                                 | 12 deg                     |                   |                                 |
| 繰返し精度                            | －                |                   |                                 | 1 deg                             |                   | 0.1 deg                         |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz             |                   | 1.5 Hz                          | 2 Hz                              |                   |                                 |                   | 1.5 Hz                          | 0.7 Hz                     |                   | 0.5 Hz                          |

## データシート

## 基本仕様 DSM-32

|                                  |                |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 32             |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ペーン [T]   |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [ ]         |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | G1/8           |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ペーン            |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意             |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg |               |                            |               | 0 deg, 246 deg          |               |
| クッション角度                          | -              |               | 1.4 deg                    |               | 12 deg                  |               |
| 繰返し精度                            | -              |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz           |               |                            |               | 0.7 Hz                  |               |

## 基本仕様 DSM-40

|                                  |                  |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| サイズ                              | 40               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| モデル                              | 標準 [ ]           |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション                            | なし [ ]           |                   |                                 | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |                   | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |                   |                                 | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |                   |                                 |
| シャフト                             | スタッドシ<br>ャフト [ ] | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                  | フランジシ<br>ャフト [FW] | スタッドシ<br>ャフト [ ]                | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] | スタッドシ<br>ャフト [ ]           | フランジシ<br>ャフト [FW] | 高負荷ト<br>ルク用フラン<br>ジシャフト<br>[HD] |
| 空気圧接続                            | G1/8             |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 構造                               | ペーン              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付方法                             | 雌ねじ              |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 取付位置                             | 任意               |                   |                                 |                                   |                   |                                 |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg   |                   |                                 |                                   |                   | 0 deg, 240 deg                  |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| クッション角度                          | -                |                   |                                 | 2 deg                             |                   | 6.5 deg                         |                   |                                 | 16 deg                     |                   |                                 |
| 繰返し精度                            | -                |                   |                                 | 1 deg                             |                   | 0.1 deg                         |                   |                                 |                            |                   |                                 |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz             |                   | 1.5 Hz                          | 2 Hz                              |                   |                                 |                   | 1.5 Hz                          | 0.7 Hz                     |                   | 0.5 Hz                          |

## 基本仕様 DSM-40

|                                  |                |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 40             |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ペーン [T]   |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [ ]         |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | G1/8           |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ペーン            |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意             |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg |               |                            |               | 0 deg, 240 deg          |               |
| クッション角度                          | -              |               | 2 deg                      |               | 16 deg                  |               |
| 繰返し精度                            | -              |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 2 Hz           |               |                            |               | 0.7 Hz                  |               |

## データシート

## 基本仕様 DSM-63

|                                  |                |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------|--|
| サイズ                              | 63             |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| モデル                              | 標準 [ ]         |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| クッション                            | なし [ ]         |               |                      | フレキシブルクッション<br>リング/プレート 両側<br>[P] |               | フレキシブルクッション部品, 両側,<br>調整可能 [P1] |               |                      | ショックアブソーバ 両側, 自己調整<br>[CC] |               |                      |  |
| シャフト                             | スタッドシャフト [ ]   | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ]                      | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]                    | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ]               | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |  |
| 空気圧接続                            | G1/4           |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| 構造                               | ベーン            |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| 取付方法                             | 雌ねじ            |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| 取付位置                             | 任意             |               |                      |                                   |               |                                 |               |                      |                            |               |                      |  |
| 回転角度                             | 0 deg, 270 deg |               |                      |                                   |               | 0 deg, 240 deg                  |               |                      |                            |               |                      |  |
| クッション角度                          | -              |               |                      | 2 deg                             |               | 6 deg                           |               |                      | 17.5 deg                   |               |                      |  |
| 繰返し精度                            | -              |               |                      | 1 deg                             |               | 0.1 deg                         |               |                      |                            |               |                      |  |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 1.6 Hz         |               | 1 Hz                 | 1.6 Hz                            |               |                                 |               | 1 Hz                 | 0.6 Hz                     |               | 0.5 Hz               |  |

## 基本仕様 DSM-63

|                                  |               |               |                            |               |                         |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| サイズ                              | 63            |               |                            |               |                         |               |
| モデル                              | タンデム式ベーン [T]  |               |                            |               |                         |               |
| クッション                            | なし [L]        |               | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |               | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |               |
| シャフト                             | スタッドシャフト [L]  | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [L]               | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [L]            | フランジシャフト [FW] |
| 空気圧接続                            | G1/4          |               |                            |               |                         |               |
| 構造                               | ベーン           |               |                            |               |                         |               |
| 取付方法                             | 雌ねじ           |               |                            |               |                         |               |
| 取付位置                             | 任意            |               |                            |               |                         |               |
| 回転角度                             | 0 ... 270 deg |               |                            |               | 0 ... 240 deg           |               |
| クッション角度                          | -             |               | 2 deg                      |               | 17.5 deg                |               |
| 繰返し精度                            | -             |               | 1 deg                      |               | 0.1 deg                 |               |
| 0.6MPa(6bar, 87psi)時の<br>最高回転周波数 | 1.6 Hz        |               |                            |               | 0.6 Hz                  |               |

## DSM-6~10の動作・環境条件

|              |                                |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| サイズ          | 6                              |                      |                     |                      | 8                   |                      |                     |                      | 10                  |                      |                     |                      |
| モデル          | 標準 [ ]                         |                      | タンデム式ベーン [T]        |                      | 標準 [ ]              |                      | タンデム式ベーン [T]        |                      | 標準 [ ]              |                      | タンデム式ベーン [T]        |                      |
| シャフト         | スタッド<br>シャフト<br>[ ]            | フランジ<br>シャフト<br>[FW] | スタッド<br>シャフト<br>[ ] | フランジ<br>シャフト<br>[FW] | スタッド<br>シャフト<br>[ ] | フランジ<br>シャフト<br>[FW] | スタッド<br>シャフト<br>[ ] | フランジ<br>シャフト<br>[FW] | スタッド<br>シャフト<br>[ ] | フランジ<br>シャフト<br>[FW] | スタッド<br>シャフト<br>[ ] | フランジ<br>シャフト<br>[FW] |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |
| 使用圧力         | 50.75 ... 116 psi              |                      | 58 ... 116 psi      |                      | 50.75 ... 116 psi   |                      | 58 ... 116 psi      |                      | 36.25 ... 116 psi   |                      | 50.75 ... 116 psi   |                      |
| 作動圧力         | 3.5 ... 8 bar                  |                      | 4 ... 8 bar         |                      | 3.5 ... 8 bar       |                      | 4 ... 8 bar         |                      | 2.5 ... 8 bar       |                      | 3.5 ... 8 bar       |                      |
| 周囲温度         | 0 ... 60℃                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |


データシート

| DSM-12/-16の動作条件と環境条件 |                                |               |                      |                   |                  |                      |                  |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| サイズ                  | 12                             |               |                      |                   | 16               |                      |                  |
| モデル                  | 標準 [ ]                         |               |                      | タンデム式ベーン [T]      | 標準 [ ]           |                      | タンデム式ベーン [T]     |
| シャフト                 | スタッドシャフト [ ]                   | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ]      | フランジシャフト [FW]    | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ]     |
| 作動流体                 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |               |                      |                   |                  |                      |                  |
| 使用流体/制御流体の情報         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |               |                      |                   |                  |                      |                  |
| 使用圧力                 | 29 ... 145 psi                 |               | 43.5 ... 145 psi     | 36.25 ... 145 psi | 26.1 ... 145 psi |                      | 43.5 ... 145 psi |
| 作動圧力                 | 2 ... 10 bar                   |               | 3 ... 10 bar         | 2.5 ... 10 bar    | 1.8 ... 10 bar   |                      | 3 ... 10 bar     |
| 周囲温度                 | -10 ... 60°C                   |               |                      |                   |                  |                      |                  |

| DSM-25/-32の動作条件と環境条件 |                                |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| サイズ                  | 25                             |               |                      |              |               | 32                |               |                      |              |               |
| モデル                  | 標準 [ ]                         |               |                      | タンデム式ベーン [T] |               | 標準 [ ]            |               |                      | タンデム式ベーン [T] |               |
| シャフト                 | スタッドシャフト [ ]                   | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]      | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] |
| 作動流体                 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
| 使用流体/制御流体の情報         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
| 使用圧力                 | 21.75 ... 145 psi              |               | 29 ... 145 psi       |              |               | 21.75 ... 145 psi |               | 29 ... 145 psi       |              |               |
| 作動圧力                 | 1.5 ... 10 bar                 |               | 2 ... 10 bar         |              |               | 1.5 ... 10 bar    |               | 2 ... 10 bar         |              |               |
| 周囲温度                 | -10 ... 60°C                   |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |

| DSM-40/-63の動作条件と環境条件 |                                |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| サイズ                  | 40                             |               |                      |              |               | 63                |               |                      |              |               |
| モデル                  | 標準 [ ]                         |               |                      | タンデム式ベーン [T] |               | 標準 [ ]            |               |                      | タンデム式ベーン [T] |               |
| シャフト                 | スタッドシャフト [ ]                   | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] | スタッドシャフト [ ]      | フランジシャフト [FW] | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] |
| 作動流体                 | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
| 使用流体/制御流体の情報         | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |
| 使用圧力                 | 21.75 ... 145 psi              |               | 29 ... 145 psi       |              |               | 21.75 ... 145 psi |               | 29 ... 145 psi       |              |               |
| 作動圧力                 | 1.5 ... 10 bar                 |               | 2 ... 10 bar         |              |               | 1.5 ... 10 bar    |               | 2 ... 10 bar         |              |               |
| 周囲温度                 | -10 ... 60°C                   |               |                      |              |               |                   |               |                      |              |               |

力およびトルク



ロータリアクチュエータ DSM-...-A-Bをストップシステム無しや負荷慣性モーメントを超えて使用する場合は外部ストップを使用してください。出力軸までの最小半径(rmin)を維持すること 停止力が最大推力を超えてはならない



## データシート

## DSM-6 ... 10の負荷慣性モーメント

|             |                            |                         |                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| サイズ         | 6                          | 8                       | 10                      |
| クッション       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |                         |                         |
| 許容負荷慣性モーメント | 0.00065 kgm <sup>2</sup>   | 0.0013 kgm <sup>2</sup> | 0.0026 kgm <sup>2</sup> |

## 負荷慣性モーメント DSM-12/-16

|             |        |                            |                         |        |                            |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|
| サイズ         | 12     |                            |                         | 16     |                            |
| クッション       | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |
| 許容負荷慣性モーメント | —      | 0.005 kgm <sup>2</sup>     | 0.008 kgm <sup>2</sup>  | —      | 0.01 kgm <sup>2</sup>      |

## 負荷慣性モーメント DSM-25/-32

|             |        |                            |                              |                         |        |                            |                              |                         |
|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| サイズ         | 25     |                            |                              |                         | 32     |                            |                              |                         |
| クッション       | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 許容負荷慣性モーメント | －      | 0.015 kgm <sup>2</sup>     | 0.045 kgm <sup>2</sup>       | 0.03 kgm <sup>2</sup>   | －      | 0.025 kgm <sup>2</sup>     | 0.075 kgm <sup>2</sup>       | 0.05 kgm <sup>2</sup>   |

## 負荷慣性モーメント DSM-40/-63

|             |        |                            |                              |                         |        |                            |                              |                         |
|-------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| サイズ         | 40     |                            |                              |                         | 63     |                            |                              |                         |
| クッション       | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ] | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 許容負荷慣性モーメント | —      | 0.035 kgm <sup>2</sup>     | 0.105 kgm <sup>2</sup>       | 0.11 kgm <sup>2</sup>   | —      | 0.15 kgm <sup>2</sup>      | 0.45 kgm <sup>2</sup>        | 0.5 kgm <sup>2</sup>    |

## 質量DSM-6

|           |              |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| サイズ       | 6            |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
| モデル       | 標準 [ ]       |             |                |             |               |             |                |             | タンデム式ベーン [T] |               |
| シャフト      | スタッドシャフト [ ] |             |                |             | フランジシャフト [FW] |             |                |             | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] |
| 調整可能な旋回角度 | 固定回転角度 [ ]   |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]    |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]   |               |
| 位置検出      | なし [ ]       | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]        | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]       |               |
| 製品質量      | 45 g         | 50 g        | 70 g           | 85 g        | 51 g          | 56 g        | 76 g           | 91 g        | 60 g         | 65 g          |

## 質量DSM-8

|           |              |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| サイズ       | 8            |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
| モデル       | 標準 [ ]       |             |                |             |               |             |                |             | タンデム式ベーン [T] |               |
| シャフト      | スタッドシャフト [ ] |             |                |             | フランジシャフト [FW] |             |                |             | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] |
| 調整可能な旋回角度 | 固定回転角度 [ ]   |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]    |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]   |               |
| 位置検出      | なし [ ]       | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]        | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]       |               |
| 製品質量      | 78 g         | 85 g        | 140 g          | 155 g       | 85 g          | 92 g        | 147 g          | 162 g       | 110 g        | 117 g         |

## 質量DSM-10

|           |              |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| サイズ       | 10           |             |                |             |               |             |                |             |              |               |
| モデル       | 標準 [ ]       |             |                |             |               |             |                |             | タンデム式ベーン [T] |               |
| シャフト      | スタッドシャフト [ ] |             |                |             | フランジシャフト [FW] |             |                |             | スタッドシャフト [ ] | フランジシャフト [FW] |
| 調整可能な旋回角度 | 固定回転角度 [ ]   |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]    |             | 調整可能な回転角度 [FF] |             | 固定回転角度 [ ]   |               |
| 位置検出      | なし [ ]       | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]        | 近接センサ用の [A] | なし [ ]         | 近接センサ用の [A] | なし [ ]       |               |
| 製品質量      | 140 g        | 149 g       | 240 g          | 255 g       | 150 g         | 159 g       | 250 g          | 265 g       | 200 g        | 210 g         |

## データシート

## 質量DSM-12

|       |              |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 12           |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                               |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                               |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                               |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 240 g        | 275 g                      | 285 g                         |                         | 260 g         | 293 g                      | 303 g                         | 300 g                   | 375 g                | 420 g                         |                         |

## 質量DSM-12, タンデムベーン

|       |              |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |       |  |
|-------|--------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------|--|
| サイズ   | 12           |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |       |  |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |                         | フランジシャフト [FW] |  |                            |                         |  |       |  |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  |       |  |
| 製品質量  | 330 g        |  | 365 g                      | 375 g                   | 350 g         |  | 383 g                      |                         |  | 390 g |  |

## 質量DSM-16

|       |              |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 16           |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                               |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                               |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                               |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 410 g        | 470 g                      | 475 g                         | 480 g                   | 450 g         | 510 g                      | 515 g                         | 520 g                   | 625 g                | 700 g                         | 705 g                   |

## 質量DSM-16, タンデムベーン

|       |              |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |       |  |
|-------|--------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--|-------|--|
| サイズ   | 16           |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |       |  |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |                         | フランジシャフト [FW] |  |                            |                         |  |       |  |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  |       |  |
| 製品質量  | 590 g        |  | 650 g                      | 660 g                   | 630 g         |  | 690 g                      |                         |  | 700 g |  |

## 質量DSM-25

|       |              |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
|-------|--------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 25           |                            |                               |                         |               |                            |                               |                         |                      |                               |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                               |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                               |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                               |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整 可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 620 g        | 700 g                      | 715 g                         | 710 g                   | 645 g         | 725 g                      | 740 g                         | 735 g                   | 950 g                | 1,015 g                       | 1,010 g                 |

## 質量DSM-25, タンデムベーン

|       |              |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |         |  |
|-------|--------------|--|----------------------------|-------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|--|---------|--|
| サイズ   | 25           |  |                            |                         |               |  |                            |                         |  |         |  |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |                         | フランジシャフト [FW] |  |                            |                         |  |         |  |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  |         |  |
| 製品質量  | 890 g        |  | 970 g                      | 980 g                   | 915 g         |  | 995 g                      |                         |  | 1,005 g |  |

## データシート

## 質量DSM-32

|       |              |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 32           |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                              |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                              |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                              |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 1,250 g      | 1,425 g                    | 1,475 g                      | 1,460 g                 | 1,325 g       | 1,500 g                    | 1,550 g                      |                         | 1,810 g              | 2,035 g                      | 2,020 g                 |

## 質量DSM-32, タンデムベーン

|       |              |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
|-------|--------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| サイズ   | 32           |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |  | フランジシャフト [FW]           |  |         |  |                            |  |                         |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  | なし [ ]  |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 1,865 g      |  | 2,040 g                    |  | 2,075 g                 |  | 1,940 g |  | 2,115 g                    |  | 2,165 g                 |

## 質量DSM-40

|       |              |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 40           |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                              |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                              |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                              |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 2,400 g      | 2,700 g                    | 2,870 g                      | 2,800 g                 | 2,535 g       | 2,835 g                    | 3,005 g                      | 2,935 g                 | 3,712 g              | 4,100 g                      | 4,030 g                 |

## 質量DSM-40, タンデムベーン

|       |              |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
|-------|--------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| サイズ   | 40           |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |  | フランジシャフト [FW]           |  |         |  |                            |  |                         |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  | なし [ ]  |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 3,570 g      |  | 3,870 g                    |  | 3,970 g                 |  | 3,705 g |  | 4,005 g                    |  | 4,105 g                 |

## 質量DSM-63

|       |              |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
|-------|--------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| サイズ   | 63           |                            |                              |                         |               |                            |                              |                         |                      |                              |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |                            |                              |                         | フランジシャフト [FW] |                            |                              |                         | 高負荷トルク用フランジシャフト [HD] |                              |                         |
| クッション | なし [ ]       | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]        | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] | なし [ ]               | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 [P1] | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 4,220 g      | 4,900 g                    | 5,090 g                      | 5,150 g                 | 4,475 g       | 5,150 g                    | 5,340 g                      | 5,400 g                 | 5,730 g              | 6,600 g                      | 6,660 g                 |


## 質量DSM-63, タンデムベーン

|       |              |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
|-------|--------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| サイズ   | 63           |  |                            |  |                         |  |         |  |                            |  |                         |
| シャフト  | スタッドシャフト [ ] |  |                            |  | フランジシャフト [FW]           |  |         |  |                            |  |                         |
| クッション | なし [ ]       |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |  | なし [ ]  |  | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 [P] |  | ショックアブソーバ 両側, 自己調整 [CC] |
| 製品質量  | 6,050 g      |  | 6,730 g                    |  | 6,980 g                 |  | 6,305 g |  | 6,980 g                    |  | 7,230 g                 |

データシート

| 材質            |                                   |   |    |            |    |    |    |    |    |
|---------------|-----------------------------------|---|----|------------|----|----|----|----|----|
| シリーズ          | ロータリアクチュエータ [DSM]                 |   |    |            |    |    |    |    |    |
| サイズ           | 6                                 | 8 | 10 | 12         | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 |
| 材質 ハウジング      | アルミ, アルマイト                        |   |    |            |    |    |    |    |    |
| 材質:ドライブシャフト   | ステンレス                             |   |    | 銅, ニッケルめっき |    |    |    |    |    |
| 材質 シール        | TPE-U(PU)                         |   |    |            |    |    |    |    |    |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS対応                            |   |    |            |    |    |    |    |    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L, VDMA24364-B1/B2-L |   |    |            |    |    |    |    |    |

軸方向および半径方向の振れDSM-...-HD



プランの実行  
新品時, ターンテーブルの表面, プレーットの端の部分で測定


ランナウト  
新品時, ターンテーブルの中心位置で測定

アキシヤル方向振れ／ラジアル方向振れ:  
DSM-12/-16/-25: ≤ 0.02 mm  
DSM-32/-40/-63: ≤ 0.04 mm

\* DSM-12-...-25


\*\*DSM-32-...-63

回転時間t時の負荷慣性モーメントJ – DSM-6




データシート


回転時間t時の負荷慣性モーメントJ – DSM-8



回転時間t時の負荷慣性モーメントJ – DSM-10




回転時間t, クッションP時の負荷慣性モーメントJ – DSM-12




## データシート


回転時間  $t$ , クッションP時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-16



回転時間  $t$ , クッションP時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-25




回転時間  $t$ , クッションP時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-32




データシート


回転時間  $t$ , クッションP時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-40



回転時間  $t$ , クッションP時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-63




回転時間  $t$ , クッションP1時の負荷慣性モーメント  $J$  - DSM-12




## データシート


回転時間 $t$ , クッションP1時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-16



回転時間 $t$ , クッションP1時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-25




回転時間 $t$ , クッションP1時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-32




データシート


回転時間t, クッションP1時の負荷慣性モーメントJ – DSM-40






回転時間t, クッションP1時の負荷慣性モーメントJ – DSM-63



回転時間t, クッションCC時の負荷慣性モーメントJ – DSM-12




## データシート


回転時間 $t$ , クッションCC時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-16

回転時間 $t$ , クッションCC時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-25

回転時間 $t$ , クッションCC時の負荷慣性モーメント $J$  – DSM-32


## データシート

### 回転時間 $t$ , クッションCC時の負荷慣性モーメント $J$ – DSM-40



### 回転時間 $t$ , クッションCC時の負荷慣性モーメント $J$ – DSM-63



### ショックアブソーバのクッション時間

グラフはDSM-...-CCのストップパレバーがショックアブソーバに接触するまでの回転時間を表しています。全回転時間を求めるには、ショックアブソーバのクッション時間も加算する必要があります。

#### ショックアブソーバのクッション時間

サイズ 12/16/25: 0.1秒


32サイズ: 0.25秒

40サイズ: 0.3秒


63サイズ: 0.4秒

## データシート


### 許容軸方向力 $F_x$



### 距離 $l$ 時の DSM-12~25-HD の許容アキシャル荷重 $F_x$




### 距離 $l$ 時の DSM-32~25-HD の許容アキシャル荷重 $F_x$




データシート


許容ラジアル荷重 Fz



DSM-12...25-HD の距離 l の関数としての許容ラジアル力 Fz




距離 l 時の DSM-32~63-HD の許容ラジアル負荷 Fz



## 寸法

寸法 - DSM-6...10 - PTOシャフト付

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)


[1] スタッドシャフト

[2] 圧縮空気の接続はこの図の下部にあります。

寸法


|        | B1   | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | D1<br>∅<br>g7 | D2<br>∅ | D3<br>∅<br>f8 | D4<br>∅<br>H12 | D5 | D6   | D7<br>∅<br>H12 | D8<br>∅ | D9<br>∅<br>H12 | D10  | D11  | D12<br>h9 |
|--------|------|----|----|----|----|----|---------------|---------|---------------|----------------|----|------|----------------|---------|----------------|------|------|-----------|
| DSM-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | –  | –  | 4             | 8       | 14            | 3,2            | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | M2   | –    | –         |
| DSM-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | –  | –  | 5             | 9       | 16            | 3,2            | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | M2   | –    | –         |
| DSM-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 12 | 2  | 6             | 12      | 19            | 4,3            | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | M2,5 | M2,5 | 2         |

|        | EE | H2<br>max | L1 | L2   | L3 | L4 | L5   | L6   | L7 | L8  | L9 | T1  | T2<br>h12 | T3  | ≅   | 1)    | W1  | W2   | W3   | W4  |
|--------|----|-----------|----|------|----|----|------|------|----|-----|----|-----|-----------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|
| DSM-6  | M3 | –         | 43 | 13   | 10 | 2  | 9,8  | 21   | 5  | 6   | 3  | 3,5 | 4         | –   | 3   | 0/+5° | 40° | 240° | 180° | 90° |
| DSM-8  | M3 | –         | 50 | 16   | 13 | 2  | 11,3 | 23   | 6  | 6,5 | 3  | 4,5 | 4,3       | –   | 3,5 | 0/+5° |     |      |      |     |
| DSM-10 | M3 | 6,8       | 61 | 19,6 | 16 | 2  | 14,3 | 28,4 | 8  | 7,5 | 4  | –   | 5         | 4,5 | 4,5 | 0/+5° |     |      |      |     |

1) 許容回転角度


## 寸法

寸法 - DSM-T-6 ...10 - PTOシャフトとタンデムベン

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

DSM-T-10-...

- [1] スタッドシャフト  
 [2] 圧縮空気の接続はこの図の下部にあります。



## 寸法

|          | B1   | B2 | B3 | B4 | B5 | D1<br>∅<br>g7 | D2<br>∅ | D3<br>∅<br>f8 | D4<br>∅<br>H12 | D5 | D6   | D7<br>∅<br>H12 | D8<br>∅ | D9<br>∅<br>H12 | D10  | D15  | EE |
|----------|------|----|----|----|----|---------------|---------|---------------|----------------|----|------|----------------|---------|----------------|------|------|----|
| DSM-T-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | –  | 4             | 8       | 14            | 3,2            | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | M2   | –    | M3 |
| DSM-T-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | –  | 5             | 9       | 16            | 3,2            | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | M2   | –    | M3 |
| DSM-T-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 2  | 6             | 12      | 19            | 4,3            | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | M2,5 | M2,5 | M3 |


|          | L1   | L2   | L3 | L4 | L5   | L6   | L7 | L8  | L9 | L12 | L13 | T1  | T2<br>h12 | T3  | T4 | ≅   | 1)    | W1  | W2   | W3   | W4  |
|----------|------|------|----|----|------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|-----|-------|-----|------|------|-----|
| DSM-T-6  | 55,5 | 13   | 10 | 2  | 9,8  | 33,5 | 5  | 6   | 3  | –   | –   | 3,5 | 4         | –   | –  | 3   | 0/+5° |     |      |      |     |
| DSM-T-8  | 64,5 | 16   | 13 | 2  | 11,3 | 37,5 | 6  | 6,5 | 3  | –   | –   | 4,5 | 4,3       | –   | –  | 3,5 | 0/+5° | 40° | 240° | 180° | 90° |
| DSM-T-10 | 79   | 19,6 | 16 | 2  | 14,3 | 46   | 8  | 7,5 | 4  | 12  | 2   | –   | 5         | 6,8 | 7  | 4,5 | 0/+5° |     |      |      |     |

1) 許容回転角度

寸法

寸法 – DSM-6 ...10 - PTOシャフト, タンデムベーン, 位置検出

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] 近接スイッチは納入品に含まれません。近接スイッチの設置とケーブル配線スペースにご注意ください。
- [2] 磁石の位置
- [3] センサブラケット用ねじの許容締付トルク
- [4] シャフトの平らなキーまたはフェザーキーは旋回方向を向いている。


|        | D8<br>Ø | D9<br>Ø | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | 1)<br>[Nm] |
|--------|---------|---------|----|----|------|---------|-----------|------|------------|
|        |         |         |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |            |
| DSM-6  | 29,4    | 17,3    | 4  | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 19,5 | 0,19       |
| DSM-8  | 37,4    | 19,3    | 4  | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 19,5 | 0,32       |
| DSM-10 | 46,4    | 22,3    | 4  | 2  | 14,3 | 28      | 45,6      | 19,5 | 0,44       |

1) 締付トルク

寸法

寸法 – DSM-6...10 - PTOシャフト、タンデムペーン、角度調整

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



- 1) 圧縮空気ポート
- 2) ストップをクランプするためのロックねじ
- 3) エンド位置調整
- 4) 終端位置調整用ロックナット
- 5) 無段階で調整可能なストップ
- 6) カバーなし

|        | B1   | B2 | B3 | B4 | D1<br>ø<br>g7 | D2<br>ø | D3<br>ø<br>f8 | D4<br>ø<br>H12 | D5 | D6   | D7<br>ø<br>H12 | D8<br>ø | D9<br>ø<br>H12 | D18<br>ø | EE |
|--------|------|----|----|----|---------------|---------|---------------|----------------|----|------|----------------|---------|----------------|----------|----|
| DSM-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | 4             | 8       | 14            | 3,2            | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | 22       | M3 |
| DSM-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | 5             | 9       | 16            | 3,2            | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | 26       | M3 |
| DSM-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 6             | 12      | 19            | 4,3            | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | 35,8     | M3 |


|        | L1      |           | L2   | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | L8  | L9 | T1  | ≈   | 1)      | 2)      |
|--------|---------|-----------|------|----|----|------|---------|-----------|------|-----|----|-----|-----|---------|---------|
|        | DSM-... | DSM-T-... |      |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |     |    |     |     |         |         |
| DSM-6  | 52      | 64,5      | 13   | 10 | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 17,8 | 6   | 3  | 3,5 | 4   | 180°+5° | +1°/-5° |
| DSM-8  | 64      | 78,5      | 16   | 13 | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 24,9 | 6,5 | 3  | 4,5 | 5   | 180°+5° | +1°/-5° |
| DSM-10 | 76      | 93,6      | 19,6 | 16 | 2  | 14,3 | 28,4    | 46        | 28,2 | 7,5 | 4  | -   | 5,5 | 200°+5° | +1°/-5° |

1) 最大回転角度[°]  
2) 片側微調整

寸法

寸法 - DSM-6 ...10 - ピボットシャフト, タンデムベーン, 角度調整, 位置検出

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] センサは納入品に含まれません。センサの設置と配線スペースにご注意ください。
- [2] 磁石の位置
- [3] センサブラケット用ねじの許容締付トルク
- [4] シャフトの平らなキーまたはフェザーキーは旋回方向を向いている。


|        | D8<br>ø | D9   | L1      |           | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | 1)<br>[Nm] |
|--------|---------|------|---------|-----------|----|----|------|---------|-----------|------|------------|
|        |         |      | DSM-... | DSM-T-... |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |            |
| DSM-6  | 29,4    | 17,3 | 68,5    | 81        | 4  | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 19,5 | 0,19       |
| DSM-8  | 37,4    | 19,3 | 80      | 94,5      | 4  | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 19,5 | 0,32       |
| DSM-10 | 46,4    | 22,3 | 91,5    | 109,1     | 4  | 2  | 14,3 | 28,4    | 46        | 19,5 | 0,44       |

1) 締付トルク

寸法

寸法 – DSM-6 ...10 - フランジシャフト

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|        | B1   | B2 | B3 | B4 | D1<br>ø | D2<br>ø<br>g7 | D3<br>ø<br>f8 | D4<br>ø | D5 | D6   | D7<br>ø<br>H12 | D8<br>ø | D9<br>ø<br>H12 | D10<br>ø | D11 | D12<br>ø<br>H13 |
|--------|------|----|----|----|---------|---------------|---------------|---------|----|------|----------------|---------|----------------|----------|-----|-----------------|
| DSM-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | 8       | 8             | 14            | 3,2     | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | 23       | M3  | 3,4             |
| DSM-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | 9       | 11            | 16            | 3,2     | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | 27       | M3  | 3,4             |
| DSM-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 10      | 11            | 19            | 4,3     | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | 30       | M3  | 3,4             |

|        | D13<br>ø | D14  | EE | L1   | L2   | L3  | L4 | L5   | L6   | L7 | L8  | L9 | L10 | L11 | T1  | ≅   | 1)    |
|--------|----------|------|----|------|------|-----|----|------|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| DSM-6  | 16       | M2   | M3 | 39,5 | 30   | 7,5 | 2  | 9,8  | 21   | 5  | 6   | 3  | 3   | 1,5 | 4   | 3   | 0/+5° |
| DSM-8  | 21       | M2   | M3 | 43,5 | 34   | 7,5 | 2  | 11,3 | 23   | 6  | 6,5 | 3  | 3   | 1,5 | 4,3 | 3,5 | 0/+5° |
| DSM-10 | 21       | M2,5 | M3 | 53   | 41,4 | 9,6 | 2  | 14,3 | 28,4 | 8  | 7,5 | 4  | 3   | 1,6 | 5   | 4,5 | 0/+5° |

1) 許容回転角度

## 寸法

寸法 - DSM-T-6 ...10 - フランジシャフト、タンデムペーン

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

[1] 圧縮空気ポート

[2] マークはペーンの位置に対応

|        | B1   | B2 | B3 | B4 | D1<br>ø | D2<br>ø<br>g7 | D3<br>ø<br>f8 | D4<br>ø | D5 | D6   | D7<br>ø<br>H12 | D8<br>ø | D9<br>ø<br>H12 | D10<br>ø | D11 | D12<br>ø<br>H13 |
|--------|------|----|----|----|---------|---------------|---------------|---------|----|------|----------------|---------|----------------|----------|-----|-----------------|
| DSM-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | 8       | 8             | 14            | 3,2     | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | 23       | M3  | 3,4             |
| DSM-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | 9       | 11            | 16            | 3,2     | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | 27       | M3  | 3,4             |
| DSM-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 10      | 11            | 19            | 4,3     | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | 30       | M3  | 3,4             |


|        | D13<br>ø | D14 | EE | L1   | L2  | L3 | L4   | L5   | L6 | L7  | L8 | L9 | L10 | L11 | T1  | ≈G  | 1)    |
|--------|----------|-----|----|------|-----|----|------|------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| DSM-6  | M2       | M3  | 52 | 42,5 | 7,5 | 2  | 9,8  | 33,5 | 5  | 6   | 3  | 3  | 1,5 | 4   | 3   | 3   | 0/+5° |
| DSM-8  | M2       | M3  | 58 | 48,5 | 7,5 | 2  | 11,3 | 37,5 | 6  | 6,5 | 3  | 3  | 1,5 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 0/+5° |
| DSM-10 | M2,5     | M3  | 71 | 59,4 | 9,6 | 2  | 14,3 | 46   | 8  | 7,5 | 4  | 3  | 1,6 | 5   | 4,5 | 4,5 | 0/+5° |

1) 許容回転角度

寸法

寸法 – DSM-6 ...10 - フランジシャフト、タンデムペーン、位置検出

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




- [1] 近接スイッチは納入品に含まれません。近接スイッチの設置とケーブル配線スペースにご注意ください。
- [2] 磁石の位置
- [3] センサブラケット用ねじの許容締付トルク

|        | D8<br>ø | D9<br>ø | L1      |           | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | 1)<br>[Nm] |
|--------|---------|---------|---------|-----------|----|----|------|---------|-----------|------|------------|
|        |         |         | DSM-... | DSM-T-... |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |            |
| DSM-6  | 29,4    | 17,3    | 50      | 62,5      | 4  | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 19,5 | 0,19       |
| DSM-8  | 37,4    | 19,3    | 52      | 66,5      | 4  | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 19,5 | 0,32       |
| DSM-10 | 46,4    | 22,3    | 59,5    | 77,1      | 4  | 2  | 14,3 | 28,4    | 46        | 19,5 | 0,44       |

1) 締付トルク

## 寸法

寸法 - DSM-6 ...10 - フランジシャフト, タンデムベーン, 角度調整

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

|        | B1   | B2 | B3 | B4 | D1<br>ø | D2<br>ø<br>g7 | D3<br>ø<br>f8 | D4<br>ø<br>H12 | D5 | D6   | D7<br>ø<br>H12 | D8<br>ø | D9<br>ø<br>H12 | D10<br>ø | D11 | D12<br>ø<br>H13 | D13<br>ø | D18<br>ø |
|--------|------|----|----|----|---------|---------------|---------------|----------------|----|------|----------------|---------|----------------|----------|-----|-----------------|----------|----------|
| DSM-6  | 10   | 25 | 30 | 17 | 8       | 8             | 14            | 3,2            | M3 | M2   | 40             | 29,4    | 3,5            | 23       | M3  | 3,4             | 16       | 22       |
| DSM-8  | 12,8 | 31 | 38 | 20 | 9       | 11            | 16            | 3,2            | M3 | M2,5 | 50             | 37,4    | 3,5            | 27       | M3  | 3,4             | 21       | 26       |
| DSM-10 | 15,9 | 38 | 47 | 26 | 10      | 11            | 19            | 4,3            | M4 | M3   | 62             | 46,4    | 4,5            | 30       | M3  | 3,4             | 21       | 35,8     |

|        | EE | L1      |           | L2   | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | L8  | L9 | L10 | L11 | ≅   | 1)       | 2)      |
|--------|----|---------|-----------|------|----|----|------|---------|-----------|------|-----|----|-----|-----|-----|----------|---------|
|        |    | DSM-... | DSM-T-... |      |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |     |    |     |     |     |          |         |
| DSM-6  | M3 | 48      | 60,5      | 9,5  | 8  | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 17,8 | 6   | 3  | 3   | 1,5 | 4   | 180° +5° | +1°/-5° |
| DSM-8  | M3 | 58      | 72,5      | 9,5  | 8  | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 24,9 | 6,5 | 3  | 3   | 1,5 | 5   | 180° +5° | +1°/-5° |
| DSM-10 | M3 | 68      | 85,6      | 11,6 | 10 | 2  | 14,3 | 28,4    | 46        | 28,2 | 7,5 | 4  | 3   | 1,6 | 5,5 | 200° +5° | +1°/-5° |


1) 最大回転角度[°]

2) 片側微調整

寸法

寸法 – DSM-6...10 - フランジシャフト、タンデムベーン、角度調整、位置検出

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




- [1] 近接スイッチは納入品に含まれません。近接スイッチの設置とケーブル配線スペースにご注意ください。
- [2] 磁石の位置
- [3] センサブラケット用ねじの許容締付トルク

|        | D8<br>ø | D9<br>ø | L1      |           | L3 | L4 | L5   | L6      |           | L7   | 1)<br>[Nm] |
|--------|---------|---------|---------|-----------|----|----|------|---------|-----------|------|------------|
|        |         |         | DSM-... | DSM-T-... |    |    |      | DSM-... | DSM-T-... |      |            |
| DSM-6  | 29,4    | 17,3    | 65      | 77,5      | 4  | 2  | 9,8  | 21      | 33,5      | 19,5 | 0,19       |
| DSM-8  | 37,4    | 19,3    | 73,5    | 88        | 4  | 2  | 11,3 | 23      | 37,5      | 19,5 | 0,32       |
| DSM-10 | 46,4    | 22,3    | 83      | 100,6     | 4  | 2  | 14,3 | 28,4    | 46        | 19,5 | 0,44       |

1) 締付トルク

## 寸法

寸法 - DSM-12...63 - PTOシャフト付

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

- [1] 0°におけるフェザーキーの位置
- [2] 圧縮空気ポート
- [3] ストップをクランプするためのロックねじ
- [4] 手動操作(六角ソケット)。六角ソケットの位置は定義されていません。
- [5] エンド位置調整
- [6] 終端位置調整用ロックナット
- [7] 無段階で調整可能なストップ
- [8] センサブラケット用固定ねじ
- [9] センサブラケット
- [10] エンド位置調整

## 寸法

|          | B1<br>±0,5 | B2      | B3                  | B4     | D1<br>∅<br>g7 | D2<br>∅            | D3<br>∅<br>f8 | D4  | D5  | D6 |
|----------|------------|---------|---------------------|--------|---------------|--------------------|---------------|-----|-----|----|
| DSM-B-12 | 19,8       | 48±0,3  | 59±0,3              | 30±0,2 | 8             | 15±0,2             | 24            | M3  | M4  | M2 |
| DSM-B-16 | 23,5       | 57±0,3  | 70±0,3              | 40±0,2 | 10            | 18 <sub>-0,3</sub> | 28            | M3  | M5  | M2 |
| DSM-B-25 | 28         | 65±0,3  | 83±0,3              | 40±0,2 | 12            | 20 <sub>-0,3</sub> | 30            | M4  | M6  | M2 |
| DSM-B-32 | 35,5       | 85±0,3  | 105±0,3             | 60±0,3 | 16            | 27 <sub>-0,4</sub> | 42            | M5  | M8  | M2 |
| DSM-B-40 | 43,8       | 105±0,3 | 130±0,5             | 80±0,3 | 20            | 36 <sub>-0,4</sub> | 52            | M6  | M10 | M2 |
| DSM-B-63 | 50,3       | 125±0,5 | 152 <sup>+0,2</sup> | 80±0,3 | 25            | 40±0,3             | 70            | M10 | M10 | M3 |

|          | D7<br>∅ | D8      | D9  | D10 | EE   | H1<br>±0,2 | L1            | L2<br>+0,6<br>-0,7 | L3     |
|----------|---------|---------|-----|-----|------|------------|---------------|--------------------|--------|
| DSM-B-12 | 78±0,3  | M8x1    | M4  | M4  | M5   | 29,5       | 68,3±0,3      | 24,5               | 20±0,2 |
| DSM-B-16 | 91±0,3  | M10x1   | M5  | M5  | M5   | 35         | 82,7±1        | 28                 | 23±0,2 |
| DSM-B-25 | 106±0,3 | M10x1   | M6  | M5  | M5   | 41,5       | 97,5±0,5      | 36,5               | 30±0,2 |
| DSM-B-32 | 135±0,3 | M12x1   | M8  | M5  | G1/8 | 52,5       | 127,1±0,5     | 51                 | 40±0,2 |
| DSM-B-40 | 168±0,5 | M16x1   | M10 | M6  | G1/8 | 65         | 155,5±0,6     | 62                 | 50±0,3 |
| DSM-B-63 | 200±0,5 | M22x1,5 | M12 | M6  | G1/4 | 76         | 197±0,4/-0,55 | 75,5               | 60±0,3 |


|          | L4<br>±0,4 | L5            | L6        | L7      | L8   | L9  | L10  | L13 | L14<br>max. |
|----------|------------|---------------|-----------|---------|------|-----|------|-----|-------------|
| DSM-B-12 | 3          | 10,3±0,2/-0,3 | 55,5±0,8  | 5±0,1   | 16,5 | 3   | 22,7 | 6,5 | 21,2        |
| DSM-B-16 | 2,6        | 13±0,2/-0,4   | 67,1±0,9  | 6,5±0,2 | 20,2 | 7,2 | 26,1 | 6,5 | 22          |
| DSM-B-25 | 4          | 15,2±0,2/-0,4 | 81±1      | 7,5±0,2 | 23,5 | 2,9 | 20,7 | 6,5 | 17          |
| DSM-B-32 | 8          | 19,2±0,2/-0,4 | 107±1,1   | 9,5±0,2 | 30,5 | 3,8 | 29,1 | 6,5 | 23          |
| DSM-B-40 | 8          | 23,7±0,2/-0,4 | 131±1,2   | 12±0,2  | 36   | 3,4 | 43,5 | 6,5 | 36,5        |
| DSM-B-63 | 10,5       | 28,5±0,3/-0,5 | 159,5±1,2 | 14±0,2  | 45   | 10  | 72,5 | 4,5 | —           |

|          | T1<br>max. | T2<br>+2 | T3<br>+0,2 | ≧ 1 | ≧ 2 | ≧ 3 | ≧ 4 | ≧ 5 | ≧ 6 | 1)      |
|----------|------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|
| DSM-B-12 | 8,8        | 9        | 8          | 10  | 6   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | A2x2x16 |
| DSM-B-16 | 11,2       | 9        | 8          | 13  | 8   | 3   | 3   | 3   | 5   | A3x3x18 |
| DSM-B-25 | 13,5       | 10       | 10         | 13  | 8   | 4   | 3   | 3   | 6   | A4x4x25 |
| DSM-B-32 | 18         | 12,5     | 12         | 15  | 10  | 5   | 4   | 4   | 8   | A5x5x36 |
| DSM-B-40 | 22,5       | 16       | 15         | 19  | 10  | 6   | 5   | 5   | 10  | A6x6x45 |
| DSM-B-63 | 28         | 22       | 16         | 27  | 10  | 8   | 5   | —   | —   | A8x7x50 |

1) DIN 6885に準拠したフェザーキーが製品に付属

## 寸法

寸法 - DSM-12 ...63 - フランジシャフト

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

## 寸法

|          | B1<br>±0,5 | B2      | B3      | B4     | B5 | D1<br>∅<br>f8 | D2<br>∅            | D3<br>∅<br>f8 | D4   | D5  |
|----------|------------|---------|---------|--------|----|---------------|--------------------|---------------|------|-----|
| DSM-B-12 | 19,8       | 48±0,3  | 59±0,3  | 30±0,2 | 25 | 14            | 15±0,2             | 24            | M5   | M4  |
| DSM-B-16 | 23,5       | 57±0,3  | 70±0,3  | 40±0,2 | 28 | 16            | 18 <sub>-0,3</sub> | 28            | M5   | M5  |
| DSM-B-25 | 28         | 65±0,3  | 83±0,3  | 40±0,2 | 35 | 20            | 20 <sub>-0,3</sub> | 30            | G1/8 | M6  |
| DSM-B-32 | 35,5       | 85±0,3  | 105±0,3 | 60±0,3 | 45 | 28            | 27 <sub>-0,4</sub> | 42            | G1/8 | M8  |
| DSM-B-40 | 43,8       | 105±0,3 | 130±0,5 | 80±0,3 | 54 | 36            | 36 <sub>-0,4</sub> | 52            | G1/4 | M10 |
| DSM-B-63 | 50,3       | 125±0,5 | 152±0,2 | 80±0,3 | 64 | 38            | 40±0,3             | 70            | G1/4 | M10 |

|          | D6 | D7<br>∅ | D8      | D9  | D10<br>∅ | D11 | D12<br>H13 | D13  | EE   | H1<br>±0,2 |
|----------|----|---------|---------|-----|----------|-----|------------|------|------|------------|
| DSM-B-12 | M2 | 78±0,3  | M8x1    | M4  | 33       | M3  | 3,4        | 4,2  | M5   | 29,5       |
| DSM-B-16 | M2 | 91±0,3  | M10x1   | M5  | 38       | M4  | 4,5        | 4,2  | M5   | 35         |
| DSM-B-25 | M2 | 106±0,3 | M10x1   | M6  | 46       | M5  | 5,5        | 8,6  | M5   | 41,5       |
| DSM-B-32 | M2 | 135±0,3 | M12x1   | M8  | 60       | M6  | 6,5        | 8,6  | G1/8 | 52,5       |
| DSM-B-40 | M2 | 168±0,5 | M16x1   | M10 | 70       | M8  | 9          | 11,5 | G1/8 | 65         |
| DSM-B-63 | M3 | 200±0,5 | M22x1,5 | M12 | 88       | M8  | 12         | 11,5 | G1/4 | 76         |


|          | L1              | L2<br>+0,5<br>-0,85 | L3<br>+0,5<br>-0,62 | L4<br>±0,4 | L5            | L6<br>±1 | L7      | L8   | L9<br>-0,2 | L10     |
|----------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|----------|---------|------|------------|---------|
| DSM-B-12 | 67,3+0,4/-0,65  | 13                  | 11                  | 3          | 10,3+0,2/-0,3 | 44       | 5±0,1   | 16,5 | 2          | 3±0,1   |
| DSM-B-16 | 79+0,4/-0,65    | 15                  | 13                  | 2,6        | 13+0,2/-0,4   | 54,1     | 6,5±0,2 | 20,2 | 2          | 4±0,1   |
| DSM-B-25 | 90+0,4/-0,65    | 19,5                | 16,5                | 4          | 15,2+0,2/-0,4 | 64       | 7,5±0,2 | 23,5 | 3          | 4,5±0,1 |
| DSM-B-32 | 115,8+0,4/-0,65 | 27                  | 23                  | 8          | 19,2+0,2/-0,4 | 83       | 9,5±0,2 | 30,5 | 4          | 6±0,1   |
| DSM-B-40 | 143,8+0,4/-0,7  | 33                  | 28                  | 8          | 23,7+0,2/-0,4 | 102      | 12±0,2  | 36   | 5          | 7,5±0,1 |
| DSM-B-63 | 177,4+0,2/-0,55 | 37,5                | 31,5                | 10,5       | 28,5+0,3/-0,5 | 121,5    | 14±0,2  | 45   | 6          | 9±0,2   |

|          | L11 | L12  | L14<br>max. | T3<br>+0,2 | ≡ 1 | ≡ 2 | ≡ 3 | ≡ 4 | ≡ 5 | ≡ 6 |
|----------|-----|------|-------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| DSM-B-12 | 3   | 22,7 | 21,2        | 8          | 10  | 8   | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| DSM-B-16 | 7,2 | 26,1 | 22          | 8          | 13  | 11  | 3   | 3   | 3   | 5   |
| DSM-B-25 | 2,9 | 20,7 | 17          | 10         | 13  | 13  | 4   | 3   | 3   | 6   |
| DSM-B-32 | 3,8 | 29,1 | 23          | 12         | 15  | 13  | 5   | 4   | 4   | 8   |
| DSM-B-40 | 3,4 | 43,5 | 36,5        | 15         | 19  | 19  | 6   | 5   | 5   | 10  |
| DSM-B-63 | 10  | 72,5 | —           | 16         | 27  | 22  | 8   | 5   | —   | —   |

# 寸法

寸法 - DSM-T-12 ...63 - PTOシャフトとタンデムベーン

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] 0°におけるフェザーキーの位置
- [2] 圧縮空気ポート
- [3] ストップをクランプするためのロックねじ
- [4] 手動操作(六角ソケット)。六角ソケットの位置は定義されていません。
- [5] エンド位置調整
- [6] 終端位置調整用ロックナット
- [7] 無段階で調整可能なストップ
- [8] センサブラケット用固定ねじ
- [9] センサブラケット

## 寸法

|          | B1<br>±0,5 | B2      | B3                  | B4     | D1<br>∅<br>g7 | D2<br>∅            | D3<br>∅<br>f8 | D4  | D5  |
|----------|------------|---------|---------------------|--------|---------------|--------------------|---------------|-----|-----|
| DSM-B-12 | 19,8       | 48±0,3  | 59±0,3              | 30±0,2 | 8             | 15±0,2             | 24            | M3  | M4  |
| DSM-B-16 | 23,5       | 57±0,3  | 70±0,3              | 40±0,2 | 10            | 18 <sub>-0,3</sub> | 28            | M3  | M5  |
| DSM-B-25 | 28         | 65±0,3  | 83±0,3              | 40±0,2 | 12            | 20 <sub>-0,3</sub> | 30            | M4  | M6  |
| DSM-B-32 | 35,5       | 85±0,3  | 105±0,3             | 60±0,3 | 16            | 27 <sub>-0,4</sub> | 42            | M5  | M8  |
| DSM-B-40 | 43,8       | 105±0,3 | 130±0,5             | 80±0,3 | 20            | 36 <sub>-0,4</sub> | 52            | M6  | M10 |
| DSM-B-63 | 50,3       | 125±0,5 | 152 <sup>+0,2</sup> | 80±0,3 | 25            | 40±0,3             | 70            | M10 | M10 |

|          | D6 | D7<br>∅ | D8      | D9  | D10 | EE   | H1<br>±0,2 | L1                          | L2<br>+0,6<br>-0,7 |
|----------|----|---------|---------|-----|-----|------|------------|-----------------------------|--------------------|
| DSM-B-12 | M2 | 78±0,3  | M8x1    | M4  | M4  | M5   | 29,5       | 87,3±0,3                    | 24,5               |
| DSM-B-16 | M2 | 91±0,3  | M10x1   | M5  | M5  | M5   | 35         | 106,6±1                     | 28                 |
| DSM-B-25 | M2 | 106±0,3 | M10x1   | M6  | M5  | M5   | 41,5       | 125,5±0,5                   | 36,5               |
| DSM-B-32 | M2 | 135±0,3 | M12x1   | M8  | M5  | G1/8 | 52,5       | 164±0,5                     | 51                 |
| DSM-B-40 | M2 | 168±0,5 | M16x1   | M10 | M6  | G1/8 | 65         | 200,5±0,6                   | 62                 |
| DSM-B-63 | M3 | 200±0,5 | M22x1,5 | M12 | M6  | G1/4 | 76         | 254,4 <sup>+0,4/-0,55</sup> | 75,5               |

|          | L3     | L4<br>±0,4 | L5                        | L6        | L7      | L8   | L9  | L10  | L13 |
|----------|--------|------------|---------------------------|-----------|---------|------|-----|------|-----|
| DSM-B-12 | 20±0,2 | 3          | 10,3 <sup>+0,2/-0,3</sup> | 74,5±0,8  | 5±0,1   | 35,5 | 3   | 22,7 | 6,5 |
| DSM-B-16 | 23±0,2 | 2,6        | 13 <sup>+0,2/-0,4</sup>   | 91±0,9    | 6,5±0,2 | 44,1 | 7,2 | 26,1 | 6,5 |
| DSM-B-25 | 30±0,2 | 4          | 15,2 <sup>+0,2/-0,4</sup> | 109±1     | 7,5±0,2 | 51,5 | 2,9 | 20,7 | 6,5 |
| DSM-B-32 | 40±0,2 | 8          | 19,2 <sup>+0,2/-0,4</sup> | 144±1,1   | 9,5±0,2 | 67,4 | 3,8 | 29,1 | 6,5 |
| DSM-B-40 | 50±0,3 | 8          | 23,7 <sup>+0,2/-0,4</sup> | 176±1,2   | 12±0,2  | 81   | 3,4 | 43,5 | 6,5 |
| DSM-B-63 | 60±0,3 | 10,5       | 28,5 <sup>+0,3/-0,5</sup> | 216,5±1,2 | 14±0,2  | 99   | 10  | 72,5 | 4,5 |


|          | T1<br>max. | T2<br>+2 | T3<br>+0,2 | ≧ 1 | ≧ 2 | ≧ 3 | ≧ 4 | 1)      |
|----------|------------|----------|------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| DSM-B-12 | 8,8        | 9        | 8          | 10  | 6   | 2,5 | 2,5 | A2x2x16 |
| DSM-B-16 | 11,2       | 9        | 8          | 13  | 8   | 3   | 3   | A3x3x18 |
| DSM-B-25 | 13,5       | 10       | 10         | 13  | 8   | 4   | 3   | A4x4x25 |
| DSM-B-32 | 18         | 12,5     | 12         | 15  | 10  | 5   | 4   | A5x5x36 |
| DSM-B-40 | 22,5       | 16       | 15         | 19  | 10  | 6   | 5   | A6x6x45 |
| DSM-B-63 | 28         | 22       | 16         | 27  | 10  | 8   | 5   | A8x7x50 |

1) フェザーキーは納品書に含まれています。

# 寸法

寸法 - DSM-T-12 ...63 - フランジシャフト、タンデムベーン

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



- [1] 連続中空フランジ付シル
- [2] 圧縮空気ポート
- [3] ストップをクランプするためのロックねじ
- [4] 手動操作(外部六角), 外部六角の位置は定義されていません。
- [5] エンド位置調整
- [6] 終端位置調整用ロックナット
- [7] 無段階で調整可能なストップ
- [8] センサブラケット用固定ねじ
- [9] マーキングの位置は、停止位置に対応している。
- [10] センサブラケット

## 寸法

|          | B1<br>±0,5 | B2      | B3      | B4     | B5 | D1<br>∅<br>f8 | D2<br>∅            | D3<br>∅<br>f8 | D4   |
|----------|------------|---------|---------|--------|----|---------------|--------------------|---------------|------|
| DSM-B-12 | 19,8       | 48±0,3  | 59±0,3  | 30±0,2 | 25 | 14            | 15±0,2             | 24            | M5   |
| DSM-B-16 | 23,5       | 57±0,3  | 70±0,3  | 40±0,2 | 28 | 16            | 18 <sub>-0,3</sub> | 28            | M5   |
| DSM-B-25 | 28         | 65±0,3  | 83±0,3  | 40±0,2 | 35 | 20            | 20 <sub>-0,3</sub> | 30            | G1/8 |
| DSM-B-32 | 35,5       | 85±0,3  | 105±0,3 | 60±0,3 | 45 | 28            | 27 <sub>-0,4</sub> | 42            | G1/8 |
| DSM-B-40 | 43,8       | 105±0,3 | 130±0,5 | 80±0,3 | 54 | 36            | 36 <sub>-0,4</sub> | 52            | G1/4 |
| DSM-B-63 | 50,3       | 125±0,5 | 152±0,2 | 80±0,3 | 64 | 38            | 40±0,3             | 70            | G1/4 |


|          | D5  | D6 | D7<br>∅ | D8      | D9  | D10<br>∅ | D11 | D12<br>H13 | D13  |
|----------|-----|----|---------|---------|-----|----------|-----|------------|------|
| DSM-B-12 | M4  | M2 | 78±0,3  | M8x1    | M4  | 33       | M3  | 3,4        | 4,2  |
| DSM-B-16 | M5  | M2 | 91±0,3  | M10x1   | M5  | 38       | M4  | 4,5        | 4,2  |
| DSM-B-25 | M6  | M2 | 106±0,3 | M10x1   | M6  | 46       | M5  | 5,5        | 8,6  |
| DSM-B-32 | M8  | M2 | 135±0,3 | M12x1   | M8  | 60       | M6  | 6,5        | 8,6  |
| DSM-B-40 | M10 | M2 | 168±0,5 | M16x1   | M10 | 70       | M8  | 9          | 11,5 |
| DSM-B-63 | M10 | M3 | 200±0,5 | M22x1,5 | M12 | 88       | M8  | 12         | 11,5 |

|          | EE   | H1<br>±0,2 | L1              | L2<br>+0,5<br>-0,85 | L3<br>+0,5<br>-0,62 | L4<br>±0,4 | L5            | L6<br>±1 | L7      |
|----------|------|------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|----------|---------|
| DSM-B-12 | M5   | 29,5       | 86,3+0,4/-0,65  | 13                  | 11                  | 3          | 10,3+0,2/-0,3 | 63       | 5±0,1   |
| DSM-B-16 | M5   | 35         | 103+0,4/-0,65   | 15                  | 13                  | 2,6        | 13+0,2/-0,4   | 78       | 6,5±0,2 |
| DSM-B-25 | M5   | 41,5       | 118+0,4/-0,65   | 19,5                | 16,5                | 4          | 15,2+0,2/-0,4 | 92       | 7,5±0,2 |
| DSM-B-32 | G1/8 | 52,5       | 152,8+0,4/-0,65 | 27                  | 23                  | 8          | 19,2+0,2/-0,4 | 120      | 9,5±0,2 |
| DSM-B-40 | G1/8 | 65         | 188,8+0,4/-0,7  | 33                  | 28                  | 8          | 23,7+0,2/-0,4 | 147      | 12±0,2  |
| DSM-B-63 | G1/4 | 76         | 234,4+0,2/-0,55 | 37,5                | 31,5                | 10,5       | 28,5+0,3/-0,5 | 178,5    | 14±0,2  |

|          | L8   | L9<br>-0,2 | L10     | L11 | L12  | T3<br>+0,2 | ≡ 1 | ≡ 2 | ≡ 3 | ≡ 4 |
|----------|------|------------|---------|-----|------|------------|-----|-----|-----|-----|
| DSM-B-12 | 35,5 | 2          | 3±0,1   | 3   | 22,7 | 8          | 10  | 8   | 2,5 | 2,5 |
| DSM-B-16 | 44,1 | 2          | 4±0,1   | 7,2 | 26,1 | 8          | 13  | 11  | 3   | 3   |
| DSM-B-25 | 51,5 | 3          | 4,5±0,1 | 2,9 | 20,7 | 10         | 13  | 13  | 4   | 3   |
| DSM-B-32 | 67,4 | 4          | 6±0,1   | 3,8 | 29,1 | 12         | 15  | 13  | 5   | 4   |
| DSM-B-40 | 81   | 5          | 7,5±0,1 | 3,4 | 43,5 | 15         | 19  | 19  | 6   | 5   |
| DSM-B-63 | 99   | 6          | 9±0,2   | 10  | 72,5 | 16         | 27  | 22  | 8   | 5   |

## 寸法

寸法 - DSM-12 ...63-HD - 高負荷トルク用

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)

- [1] 圧縮空気ポート
- [2] ストップをクランプするためのロックねじ
- [3] 手動操作(外部六角), 外部六角の位置は定義されていません。
- [4] エンド位置調整
- [5] 終端位置調整用ロックナット
- [6] センサブラケット用固定ねじ
- [7] 無段階で調整可能なストップ
- [8] 連続中空フランジ付シル
- [9] アース接続用タップねじ

## 寸法

|          | B1<br>±0,3 | B2<br>±0,3 | B3<br>±0,5 | D1 <sup>1)</sup> | D2 <sup>2)</sup><br>∅ | D3<br>±0,02 | D4  | D5<br>DSM-...-P1/DSM-...-CC |
|----------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------|-------------|-----|-----------------------------|
| DSM-B-12 | 59         | 48         | 19,8       | M5               | –                     | 22          | 36  | M8x1                        |
| DSM-B-16 | 70         | 57         | 23,5       | M5               | –                     | 28          | 45  | M10x1                       |
| DSM-B-25 | 83         | 65         | 28         | G1/8             | –                     | 30          | 50  | M10x1                       |
| DSM-B-32 | 105        | 85         | 35,5       | 15               | G1/8                  | 42          | 65  | M12x1                       |
| DSM-B-40 | 130        | 105        | 43,8       | 20               | G1/4                  | 56          | 90  | M16x1                       |
| DSM-B-63 | 152        | 125        | 50,3       | 20               | G1/4                  | 70          | 105 | M22x1,5                     |

|          | D6 | D7<br>H7 | D8    | D9<br>f8 | D10<br>±0,5 | D11 | D12  | D13 | D14 |
|----------|----|----------|-------|----------|-------------|-----|------|-----|-----|
| DSM-B-12 | M3 | 5        | 57,5  | 58       | 78          | M2  | M5   | M4  | M4  |
| DSM-B-16 | M4 | 7        | 68,5  | 68       | 91          | M2  | M5   | M5  | M5  |
| DSM-B-25 | M5 | 7        | 81,5  | 76       | 106         | M2  | G1/8 | M6  | M6  |
| DSM-B-32 | M5 | 7        | 103,5 | 96       | 135         | M2  | G1/8 | M8  | M8  |
| DSM-B-40 | M8 | 12       | 128   | 126      | 168         | M2  | G1/4 | M10 | M10 |
| DSM-B-63 | M8 | 12       | 149   | 150      | 200         | M3  | G1/4 | M12 | M10 |

|          | D15<br>H7 | D16 | D17<br>H8 | D18  | EE   | H1<br>±0,03 | H2<br>max. |            | L1<br>+0,4<br>–0,65 | L2<br>+1 |
|----------|-----------|-----|-----------|------|------|-------------|------------|------------|---------------------|----------|
|          |           |     |           |      |      |             | DSM-...-P1 | DSM-...-CC |                     |          |
| DSM-B-12 | 7         | 6   | 12        | 3,3  | M5   | 30          | 21,2       | 22,7       | 76,3                | 53       |
| DSM-B-16 | 7         | 8   | 12        | 4,2  | M5   | 40          | 22         | 26,1       | 88,5                | 63,6     |
| DSM-B-25 | 9         | 10  | 15        | 5,1  | M5   | 40          | 17         | 20,7       | 98,7                | 72,7     |
| DSM-B-32 | 12        | 11  | 20        | 6,8  | G1/8 | 60          | 23         | 29,1       | 121                 | 88,5     |
| DSM-B-40 | 12        | 15  | 25        | 8,5  | G1/8 | 80          | 36,5       | 43,5       | 154                 | 112      |
| DSM-B-63 | 12        | 18  | 25        | 10,2 | G1/4 | 80          | 44         | 72,5       | 185,5               | 129,5    |

|          | L3   | L4<br>±0,1 | L5<br>±0,2 | L6<br>±0,1 | T1<br>+0,1 | T2 | T3  | T4<br>+0,1 | T5 | T6<br>+0,1 |
|----------|------|------------|------------|------------|------------|----|-----|------------|----|------------|
| DSM-B-12 | 22,3 | 10         | 10         | 4          | 1,5        | 9  | 9   | 1,2        | 6  | 2,5        |
| DSM-B-16 | 27,6 | 10         | 10         | 4          | 1,5        | 9  | 9   | 1,5        | 6  | 2,5        |
| DSM-B-25 | 33,4 | 10         | 10         | 6          | 2          | 12 | 8   | 1,5        | 8  | 2,5        |
| DSM-B-32 | 39,6 | 10         | 12         | 6          | 2,5        | 14 | 9,5 | 1,5        | 8  | 2,8        |
| DSM-B-40 | 52,7 | 12         | 14         | 5,5        | 2,5        | 17 | 15  | 2,5        | 12 | 2,8        |
| DSM-B-63 | 58   | 14         | 16         | 10         | 2,5        | 18 | 14  | 2,5        | 15 | 2,8        |

|          | T7  | T8  | T9 | ≈ 1 | ≈ 2 | ≈ 3<br>h13 | ≈ 4        |            | ≈ 5<br>DSM-...-P1 | W1  |
|----------|-----|-----|----|-----|-----|------------|------------|------------|-------------------|-----|
|          |     |     |    |     |     |            | DSM-...-P1 | DSM-...-CC |                   |     |
| DSM-B-12 | 6,3 | 5,5 | 12 | 10  | 2,5 | 8          | 5          | 2,5        | 2,5               | 45° |
| DSM-B-16 | 8,5 | 6   | 14 | 13  | 3   | 11         | 6          | 3          | 3                 | 45° |
| DSM-B-25 | 10  | 5,3 | 16 | 13  | 4   | 13         | 6          | 3          | 3                 | 45° |
| DSM-B-32 | 9,5 | –   | 20 | 15  | 5   | 13         | 8          | 4          | 4                 | 45° |
| DSM-B-40 | 15  | –   | 24 | 19  | 6   | 19         | 8          | 5          | 5                 | 45° |
| DSM-B-63 | 18  | –   | 28 | 27  | 8   | 22         | 10         | 5          | 5                 | 45° |


1) サイズ 12～25の圧縮空気用ねじ

2) サイズ 32～63の圧縮空気用ねじ

寸法

寸法 – ワンウェイドライブユニット FLSM-6/8

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




[1] 止ねじM3x5 DIN916

|        | B3   | B4    | D1      | D3      | D5 | D6        | L1   | L2        | L3   | L4 | L6   | L8   | L9   | T3 | T4  |
|--------|------|-------|---------|---------|----|-----------|------|-----------|------|----|------|------|------|----|-----|
|        |      | ±0,15 | ∅<br>g7 | ∅<br>h8 |    | ∅<br>±0,3 |      |           |      |    | ±0,2 | ±0,1 |      |    |     |
| FLSM-6 | 29,5 | 23    | 4       | 14      | M3 | 28        | 85,8 | 36 ±0,1   | 10,8 | 10 | 2    | 43   | 12,8 | 5  | 3,5 |
| FLSM-8 | 37   | 24    | 5       | 16      | M3 | 30        | 94,5 | 37,5 ±0,1 | 14   | 13 | 2    | 44,5 | 16   | 6  | 4,5 |

寸法

寸法 – ワンウェイドライブユニット FLSM-10

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|         | B3 | B4          | D1<br>ø<br>g7 | D3<br>ø<br>h8 | D4   | D5 | D6<br>ø<br>±0,3 | L1  | L2      |
|---------|----|-------------|---------------|---------------|------|----|-----------------|-----|---------|
| FLSM-10 | 45 | 38<br>±0,15 | 6             | 20            | M2,5 | M3 | 43              | 101 | 30 ±0,1 |

|         | L3   | L6          | L8         | L9   | T1  | T2 | T3 | 1)      |
|---------|------|-------------|------------|------|-----|----|----|---------|
| FLSM-10 | 16,7 | 3,5<br>±0,2 | 40<br>±0,1 | 20,2 | 6,8 | 7  | 8  | A2x2x12 |

1) DIN 6885に準拠したフェザーキー

# 寸法

寸法 - フリーホイール FLSM-12 ...40

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)


|         | B3  | B4<br>±0,15 | D1<br>ø<br>g7 | D3<br>ø<br>h8 | D4 | D5 | D6<br>ø<br>±0,3 | L1    | L2        |
|---------|-----|-------------|---------------|---------------|----|----|-----------------|-------|-----------|
| FLSM-12 | 55  | 42          | 8             | 25            | M3 | M3 | 48,5            | 125   | 37 ±0,4   |
| FLSM-16 | 65  | 50          | 10            | 24            | M3 | M4 | 60              | 137   | 34 ±0,4   |
| FLSM-25 | 80  | 60          | 12            | 28            | M4 | M6 | 70              | 152   | 34 ±0,4   |
| FLSM-32 | 100 | 83          | 16            | 42            | M5 | M6 | 95              | 197,8 | 42,8 ±0,4 |
| FLSM-40 | 120 | 96          | 20            | 52            | M6 | M8 | 110             | 244,5 | 54 ±0,4   |


|         | L3 | L6<br>+0,2 | L8<br>±0,1 | L9   | T1   | T2   | T3 | 1)      |
|---------|----|------------|------------|------|------|------|----|---------|
| FLSM-12 | 20 | 3,5        | 47,3       | 24,5 | 8,8  | 9    | 8  | A2x2x16 |
| FLSM-16 | 23 | 3,5        | 47         | 27,4 | 11,2 | 9    | 10 | A3x3x18 |
| FLSM-25 | 30 | 3,5        | 49         | 34   | 13,5 | 10   | 15 | A4x4x25 |
| FLSM-32 | 40 | 7,2        | 60,8       | 48,5 | 18   | 12,5 | 15 | A5x5x36 |
| FLSM-40 | 50 | 6          | 77         | 58   | 22,5 | 16   | 15 | A6x6x45 |

1) DIN 6885に準拠したフェザークー

寸法

寸法 – ソケットフランジ FWSR-6/8

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|        | B5 | D11 | D12<br>Ø<br>H13 | D13<br>Ø         | D14<br>Ø | D15<br>Ø<br>+0,4 | L9   | L10 | L11 | L12 |
|--------|----|-----|-----------------|------------------|----------|------------------|------|-----|-----|-----|
| FWSR-6 | 16 | M3  | 3,4             | 8 <sub>g7</sub>  | 23       | 10               | 10,5 | 3   | 1,5 | 45  |
| FWSR-8 | 21 | M3  | 3,4             | 11 <sub>g7</sub> | 27       | 12               | 12,5 | 3   | 1,5 | 51  |

寸法

寸法 – ソケットフランジ FWSR-10

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|         | D1<br>Ø | D2<br>Ø | D3<br>Ø<br>f8 | D4<br>Ø            | D5 | D6<br>Ø<br>H13 | L1      | L2 | L3<br>-0,2 | L4   |
|---------|---------|---------|---------------|--------------------|----|----------------|---------|----|------------|------|
| FWSR-10 | 30      | 21      | 11            | 12 <sub>+0,4</sub> | M3 | 3,4            | 22 ±0,2 | 3  | 1,6        | 68,6 |

寸法

寸法 – ソケットフランジ FWSR-12 ...40

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|         | D1<br>ø | D2<br>ø | D3<br>ø<br>f8 | D4<br>ø            | D5 | D6<br>ø<br>H13 | L1      | L2 | L3<br>-0,2 | L4    |
|---------|---------|---------|---------------|--------------------|----|----------------|---------|----|------------|-------|
| FWSR-12 | 35      | 28      | 14            | 15 <sub>+0,4</sub> | M3 | 3,4            | 25 ±0,2 | 3  | 3          | 85,5  |
| FWSR-16 | 40      | 28      | 16            | 17 <sub>+0,4</sub> | M4 | 4,5            | 28 ±0,2 | 5  | 3          | 98,8  |
| FWSR-25 | 50      | 35      | 20            | 23 <sub>+0,4</sub> | M5 | 5,5            | 38 ±0,2 | 8  | 3          | 116,5 |
| FWSR-32 | 60      | 45      | 28            | 28 <sub>+0,4</sub> | M6 | 6,5            | 48 ±0,2 | 10 | 4          | 151,5 |
| FWSR-40 | 70      | 54      | 36            | 38 <sub>+0,5</sub> | M8 | 9              | 60 ±0,3 | 11 | 5          | 186,5 |

寸法

寸法 - 取付プレート HSM

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)




|        | B6 | D16 | D17 | H2 | L12 | L13 | T4  |
|--------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|        |    | Ø   | Ø   |    |     |     |     |
| HSM-12 | 20 | 8   | 4,5 | 10 | 84  | 72  | 4,6 |
| HSM-16 | 28 | 10  | 5,5 | 10 | 98  | 84  | 5,7 |
| HSM-25 | 30 | 11  | 6,6 | 10 | 110 | 95  | 6,8 |
| HSM-32 | 40 | 15  | 9   | 15 | 145 | 125 | 9   |
| HSM-40 | 45 | 18  | 11  | 20 | 180 | 155 | 11  |

寸法

寸法 – カバーキャップ AKM

CADデータのダウンロード [www.festo.com](http://www.festo.com)



|        | D1<br>ø | L1        |           |                |
|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
|        |         | DSM-...   | DSM-T-... | DSM-...-HD-... |
| AKM-12 | 59      | 56,2±1,2  | 75,2±1,2  | 68,2±1,2       |
| AKM-16 | 70      | 68±1,2    | 92±1,2    | 82,6±1,2       |
| AKM-25 | 83      | 73,4±1,2  | 101,5±1,2 | 91,6±1,2       |
| AKM-32 | 105     | 89,7±1,5  | 126,7±1,5 | 110,2±1,5      |
| AKM-40 | 130     | 107,1±1,5 | 152,1±1,5 | 136,1±1,5      |

## 発注データ

| DSM-6...10 PTOシャフト付 |            |         |           |        |                   |
|---------------------|------------|---------|-----------|--------|-------------------|
| サイズ                 | 有効旋回角度 [°] | 位置検出    | 調整可能な旋回角度 | 製品番号   | タイプ               |
| 6                   | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 173188 | DSM-6-90-P        |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 173195 | DSM-6-90-P-A      |
|                     | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 173189 | DSM-6-180-P       |
|                     |            |         |           | 175827 | DSM-6-180-P-FF    |
|                     |            | 近接センサ用の | 固定回転角度    | 173196 | DSM-6-180-P-A     |
|                     |            |         | 調整可能な回転角度 | 175830 | DSM-6-180-P-A-FF  |
| 8                   | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 173190 | DSM-8-90-P        |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 173197 | DSM-8-90-P-A      |
|                     | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 173191 | DSM-8-180-P       |
|                     |            |         |           | 175828 | DSM-8-180-P-FF    |
|                     |            | 近接センサ用の | 固定回転角度    | 173198 | DSM-8-180-P-A     |
|                     |            |         | 調整可能な回転角度 | 175831 | DSM-8-180-P-A-FF  |
| 10                  | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 173192 | DSM-10-90-P       |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 173199 | DSM-10-90-P-A     |
|                     | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 173193 | DSM-10-180-P      |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 173200 | DSM-10-180-P-A    |
|                     | 200 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 175829 | DSM-10-240-P-FF   |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 175832 | DSM-10-240-P-A-FF |
|                     | 240 deg    | なし      | 固定回転角度    | 173194 | DSM-10-240-P      |
|                     |            | 近接センサ用の |           | 173201 | DSM-10-240-P-A    |

| DSM-6 ...10, PTOシャフト, タンデムベーン |            |      |           |         |                |
|-------------------------------|------------|------|-----------|---------|----------------|
| サイズ                           | 有効旋回角度 [°] | 位置検出 | 調整可能な旋回角度 | 製品番号    | タイプ            |
| 6                             | 90 deg     | なし   | 固定回転角度    | 1564894 | DSM-T-6-90-P   |
|                               | 180 deg    |      |           | 1565579 | DSM-T-6-180-P  |
| 8                             | 90 deg     |      |           | 1563451 | DSM-T-8-90-P   |
|                               | 180 deg    |      |           | 1564407 | DSM-T-8-180-P  |
| 10                            | 90 deg     |      |           | 1559484 | DSM-T-10-90-P  |
|                               | 180 deg    |      |           | 1561689 | DSM-T-10-180-P |
|                               | 240 deg    |      |           | 1562093 | DSM-T-10-240-P |

| DSM-6 ...10 フランジシャフト |            |         |           |        |                      |
|----------------------|------------|---------|-----------|--------|----------------------|
| サイズ                  | 有効旋回角度 [°] | 位置検出    | 調整可能な旋回角度 | 製品番号   | タイプ                  |
| 6                    | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 185928 | DSM-6-90-P-FW        |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185930 | DSM-6-90-P-A-FW      |
|                      | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 185929 | DSM-6-180-P-FW       |
|                      |            |         |           | 185932 | DSM-6-180-P-FF-FW    |
|                      |            | 近接センサ用の | 固定回転角度    | 185931 | DSM-6-180-P-A-FW     |
|                      |            |         | 調整可能な回転角度 | 185933 | DSM-6-180-P-A-FF-FW  |
| 8                    | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 185934 | DSM-8-90-P-FW        |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185936 | DSM-8-90-P-A-FW      |
|                      | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 185935 | DSM-8-180-P-FW       |
|                      |            |         |           | 185938 | DSM-8-180-P-FF-FW    |
|                      |            | 近接センサ用の | 固定回転角度    | 185937 | DSM-8-180-P-A-FW     |
|                      |            |         | 調整可能な回転角度 | 185939 | DSM-8-180-P-A-FF-FW  |
| 10                   | 90 deg     | なし      | 固定回転角度    | 185940 | DSM-10-90-P-FW       |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185943 | DSM-10-90-P-A-FW     |
|                      | 180 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 185941 | DSM-10-180-P-FW      |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185944 | DSM-10-180-P-A-FW    |
|                      | 200 deg    | なし      | 調整可能な回転角度 | 185946 | DSM-10-240-P-FF-FW   |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185947 | DSM-10-240-P-A-FF-FW |
|                      | 240 deg    | なし      | 固定回転角度    | 185942 | DSM-10-240-P-FW      |
|                      |            | 近接センサ用の |           | 185945 | DSM-10-240-P-A-FW    |

## 発注データ

| DSM-6 ...10 フランジシャフト, タンデムベーン |            |      |           |         |                   |
|-------------------------------|------------|------|-----------|---------|-------------------|
| サイズ                           | 有効旋回角度 [°] | 位置検出 | 調整可能な旋回角度 | 製品番号    | タイプ               |
| 6                             | 90 deg     | なし   | 固定回転角度    | 1565425 | DSM-T-6-90-P-FW   |
|                               |            |      |           | 1564894 | DSM-T-6-90-P      |
|                               | 180 deg    |      |           | 1565579 | DSM-T-6-180-P     |
|                               |            |      |           | 1565483 | DSM-T-6-180-P-FW  |
| 8                             | 90 deg     |      |           | 1564334 | DSM-T-8-90-P-FW   |
|                               |            |      |           | 1563451 | DSM-T-8-90-P      |
|                               | 180 deg    |      |           | 1564669 | DSM-T-8-180-P-FW  |
|                               |            |      |           | 1564407 | DSM-T-8-180-P     |
| 10                            | 90 deg     |      |           | 1559484 | DSM-T-10-90-P     |
|                               |            |      |           | 1560818 | DSM-T-10-90-P-FW  |
|                               | 180 deg    |      |           | 1561556 | DSM-T-10-180-P-FW |
|                               | 240 deg    |      |           | 1562318 | DSM-T-10-240-P-FW |
|                               |            |      |           | 1562093 | DSM-T-10-240-P    |

| DSM-12 ...63, PTOシャフト |            |                         |        |                   |  |
|-----------------------|------------|-------------------------|--------|-------------------|--|
| サイズ                   | 有効旋回角度 [°] | クッション                   | 製品番号   | タイプ               |  |
| 12                    | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566203 | DSM-12-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547572 | DSM-12-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 547591 | DSM-12-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547570 | DSM-12-270-P-A-B  |  |
| 16                    | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566205 | DSM-16-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547576 | DSM-16-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 547592 | DSM-16-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547574 | DSM-16-270-P-A-B  |  |
| 25                    | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566207 | DSM-25-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547580 | DSM-25-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 547593 | DSM-25-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547578 | DSM-25-270-P-A-B  |  |
| 32                    | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566209 | DSM-32-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547584 | DSM-32-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 547594 | DSM-32-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547582 | DSM-32-270-P-A-B  |  |
| 40                    | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566211 | DSM-40-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547588 | DSM-40-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 547595 | DSM-40-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547586 | DSM-40-270-P-A-B  |  |
| 63                    | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566213 | DSM-63-270-P1-A-B |  |
|                       |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 552081 | DSM-63-270-CC-A-B |  |
|                       | 270 deg    | なし                      | 552083 | DSM-63-270-A-B    |  |
|                       |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 552079 | DSM-63-270-P-A-B  |  |

## 発注データ

| DSM-12 ...63 PTOシャフト, タンデムベーン |            |                        |         |                     |
|-------------------------------|------------|------------------------|---------|---------------------|
| サイズ                           | 有効旋回角度 [°] | クッション                  | 製品番号    | タイプ                 |
| 12                            | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145088 | DSM-T-12-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145122 | DSM-T-12-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145086 | DSM-T-12-270-P-A-B  |
| 16                            | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145094 | DSM-T-16-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145123 | DSM-T-16-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145092 | DSM-T-16-270-P-A-B  |
| 25                            | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145100 | DSM-T-25-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145124 | DSM-T-25-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145098 | DSM-T-25-270-P-A-B  |
| 32                            | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145106 | DSM-T-32-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145125 | DSM-T-32-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145104 | DSM-T-32-270-P-A-B  |
| 40                            | 240 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145112 | DSM-T-40-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145126 | DSM-T-40-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145110 | DSM-T-40-270-P-A-B  |
| 63                            | 240 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145118 | DSM-T-63-270-CC-A-B |
|                               | 270 deg    | なし                     | 1145127 | DSM-T-63-270-A-B    |
|                               |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側 | 1145116 | DSM-T-63-270-P-A-B  |

| DSM-12 ...63, フランジシャフト |            |                         |        |                      |
|------------------------|------------|-------------------------|--------|----------------------|
| サイズ                    | 有効旋回角度 [°] | クッション                   | 製品番号   | タイプ                  |
| 12                     | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566204 | DSM-12-270-P1-FW-A-B |
|                        |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547573 | DSM-12-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 547596 | DSM-12-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547571 | DSM-12-270-P-FW-A-B  |
| 16                     | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566206 | DSM-16-270-P1-FW-A-B |
|                        |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547577 | DSM-16-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 547597 | DSM-16-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547575 | DSM-16-270-P-FW-A-B  |
| 25                     | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566208 | DSM-25-270-P1-FW-A-B |
|                        |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547581 | DSM-25-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 547598 | DSM-25-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547579 | DSM-25-270-P-FW-A-B  |
| 32                     | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566210 | DSM-32-270-P1-FW-A-B |
|                        |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547585 | DSM-32-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 547599 | DSM-32-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/プレート 両側  | 547583 | DSM-32-270-P-FW-A-B  |
| 40                     | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566212 | DSM-40-270-P1-FW-A-B |

## 発注データ

| DSM-12 ...63, フランジシャフト |            |                         |        |                      |
|------------------------|------------|-------------------------|--------|----------------------|
| サイズ                    | 有効旋回角度 [°] | クッション                   | 製品番号   | タイプ                  |
| 40                     | 240 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 547589 | DSM-40-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 547600 | DSM-40-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側  | 547587 | DSM-40-270-P-FW-A-B  |
| 63                     | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 566214 | DSM-63-270-P1-FW-A-B |
|                        |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 552082 | DSM-63-270-CC-FW-A-B |
|                        | 270 deg    | なし                      | 552084 | DSM-63-270-FW-A-B    |
|                        |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側  | 552080 | DSM-63-270-P-FW-A-B  |

| DSM-12... フランジシャフトとタンデムウィング付63 |            |                        |         |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|---------|------------------------|
| サイズ                            | 有効旋回角度 [°] | クッション                  | 製品番号    | タイプ                    |
| 12                             | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145089 | DSM-T-12-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145128 | DSM-T-12-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145087 | DSM-T-12-270-P-FW-A-B  |
| 16                             | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145095 | DSM-T-16-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145129 | DSM-T-16-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145093 | DSM-T-16-270-P-FW-A-B  |
| 25                             | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145101 | DSM-T-25-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145130 | DSM-T-25-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145099 | DSM-T-25-270-P-FW-A-B  |
| 32                             | 246 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145107 | DSM-T-32-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145131 | DSM-T-32-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145105 | DSM-T-32-270-P-FW-A-B  |
| 40                             | 240 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145113 | DSM-T-40-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145132 | DSM-T-40-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145111 | DSM-T-40-270-P-FW-A-B  |
| 63                             | 240 deg    | ショックアブソーバ 両側, 自己調整     | 1145119 | DSM-T-63-270-CC-FW-A-B |
|                                | 270 deg    | なし                     | 1145133 | DSM-T-63-270-FW-A-B    |
|                                |            | フレキシブルクッションリング/ブレート 両側 | 1145117 | DSM-T-63-270-P-FW-A-B  |


| DSM-12 ...63 高負荷トルク用 |            |                         |         |                      |
|----------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------|
| サイズ                  | 有効旋回角度 [°] | クッション                   | 製品番号    | タイプ                  |
| 12                   | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369116 | DSM-12-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369122 | DSM-12-270-CC-HD-A-B |
|                      | 270 deg    | なし                      | 1369110 | DSM-12-270-HD-A-B    |
| 16                   | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369117 | DSM-16-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369123 | DSM-16-270-CC-HD-A-B |
|                      | 270 deg    | なし                      | 1369111 | DSM-16-270-HD-A-B    |
| 25                   | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369118 | DSM-25-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369124 | DSM-25-270-CC-HD-A-B |

## 発注データ

| DSM-12 ...63 高負荷トルク用 |            |                         |         |                      |
|----------------------|------------|-------------------------|---------|----------------------|
| サイズ                  | 有効旋回角度 [°] | クッション                   | 製品番号    | タイプ                  |
| 25                   | 270 deg    | なし                      | 1369112 | DSM-25-270-HD-A-B    |
| 32                   | 246 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369119 | DSM-32-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369125 | DSM-32-270-CC-HD-A-B |
|                      | 270 deg    | なし                      | 1369113 | DSM-32-270-HD-A-B    |
| 40                   | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369120 | DSM-40-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369126 | DSM-40-270-CC-HD-A-B |
|                      | 270 deg    | なし                      | 1369114 | DSM-40-270-HD-A-B    |
| 63                   | 240 deg    | フレキシブルクッション部品, 両側, 調整可能 | 1369121 | DSM-63-270-P1-HD-A-B |
|                      |            | ショックアブソーバ 両側, 自己調整      | 1369127 | DSM-63-270-CC-HD-A-B |
|                      | 270 deg    | なし                      | 1369115 | DSM-63-270-HD-A-B    |

周辺機器一覧


周辺機器の概要DSM-6...10



| アクセサリ                       |                                                                                                                                                                                                             | → ページ/インターネット        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| タイプ/発注コード                   | 説明                                                                                                                                                                                                          |                      |
| [1]    ロータリアクチュエータ DSM      | 空気圧ロータリアクチュエータ                                                                                                                                                                                              | <a href="#">dsm</a>  |
| [2]    ソケットフランジ FWSR        | ピボットシャフト付ロータリアクチュエータDSMのレトロフィット用                                                                                                                                                                            | <a href="#">63</a>   |
| [3]    フリーホイールユニット FLSM     | • 一方方向の同期回転運動用<br>• ピボットシャフト付ロータリアクチュエータDSMとの組み合わせのみ                                                                                                                                                        | <a href="#">63</a>   |
| [4]    スピードコントローラ GRLA      | 速度調整用                                                                                                                                                                                                       | <a href="#">grla</a> |
| [5]    ワンタッチコネクタ QS         | 全体公差のある圧縮空気チューブの接続用                                                                                                                                                                                         | <a href="#">qs</a>   |
| [6]    ストップキット KSM          | • 回転角度を設定するには<br>• パートターン操作部DSM-...-P(A)/DSM-...-P(A)-FWに後付け可能<br>• DSM-T-...、ストップキットはアクセサリとして別途ご注文ください。<br>• WSM取付キットと組み合わせ可能<br>• 取付キットWSMと併せて、アダプタキットDADP-AK もご注文ください。                                   | <a href="#">64</a>   |
| [7]    アダプタキット DADP-AK      | 取付キット WSMをストップキット KSMに取付る                                                                                                                                                                                   | <a href="#">65</a>   |
| [8]    取付キット WSM-...-SME-10 | • 回転角度のセンシング用<br>• SME-/SMT-10近接センサ取付用；<br>• ロータリアクチュエータDSM-...-P(-FF)/DSM-...-P(-FF)-FWに後付け可能<br>• 取付キットはDSM-T-... のアクセサリとしてご注文ください。<br>• KSMストップキットと組み合わせ可能<br>• KSMストップキットと合わせて、アダプタキットDADP-AK もご注文ください。 | <a href="#">65</a>   |
| [9]    近接センサ SME-10/SMT-10  | エンドポジションの照会用                                                                                                                                                                                                | <a href="#">66</a>   |
| [10]    ポジションセンサ SRBS       | • 回転角度のセンシング用<br>• 近接センサの調整不要<br>• ボタンに触れるだけで、旋回角度の終了位置がティーチングによって記録されます。<br>• アクセサリを追加することなく、ロータリアクチュエータに直接取付することができます。<br>• アクセサリとして別途発注する必要があります                                                         | <a href="#">65</a>   |
| [11]    距離センサ SOIA          | クッションエレメントの状態を監視するため                                                                                                                                                                                        | <a href="#">65</a>   |

## 周辺機器一覧

## DSM-12 ...63の周辺機器一覧




| アクセサリ                     |                                                                                                                           | → ページ/インターネット        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| タイプ/発注コード                 | 説明                                                                                                                        |                      |
| [1] ロータリアクチュエータ DSM       | 空気圧ロータリアクチュエータ                                                                                                            | <a href="#">dsm</a>  |
| [2] 取付プレート HSM            | フートまたはフランジ金具用                                                                                                             | 63                   |
| [3] ソケットフランジ FWSR         | ピボットシャフト付ロータリアクチュエータDSMのレトロフィット用                                                                                          | 63                   |
| [4] フリーホイールユニット FLSM      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一方方向の同期回転運動用</li> <li>• ピボットシャフト付ロータリアクチュエータDSMとの組み合わせのみ</li> </ul>              | 63                   |
| [5] ワンタッチコネクタ QS          | 全体公差のある圧縮空気チューブの接続用                                                                                                       | <a href="#">qs</a>   |
| [6] チェックバルブ GRLA          | 速度調整用                                                                                                                     | <a href="#">gria</a> |
| [7] ダンパーブラケット DSM-...-B   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ラバークッションまたはショックアブソーバの固定用</li> <li>• 回転操作部 DSM-...-P/P1/CC の納品書に含まれるもの</li> </ul> | 64                   |
| [8] クッションキットDSM-...-P     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 固定ストップ付ラバークッション</li> <li>• ロータリアクチュエータ DSM-...-P の納入に含まれるもの</li> </ul>           | 64                   |
| [9] ショックアブソーバ DYEF        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 調整可能な固定ストップ付弾性ダンピングエレメント</li> <li>• ロータリアクチュエータ DSM-...-P1 の納入に含まれるもの</li> </ul> | 64                   |
| [10] ショックアブソーバ DYSC       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 固定式ストップ付自動調整ショックアブソーバ</li> <li>• ロータリアクチュエータ DSM-...-CC の納入に含まれるもの</li> </ul>    | 64                   |
| [11] センサブラケット SL-DSM-B    | 近接センサSME/SMT-10取り付け用                                                                                                      | 66                   |
| [12] 近接センサ SME-/SMT-10    | エンドポジション照会                                                                                                                | 66                   |
| [13] センサブラケット SL-DSM-63-B | 近接センサSME/SMT-8取り付け用                                                                                                       | 66                   |
| [14] 近接センサ SME-/SMT-8     | エンドポジション照会                                                                                                                | 67                   |
| [15] センサブラケット SL-DSM-S    | SIEN 近接センサ取付け用                                                                                                            | 66                   |
| [16] 近接センサ SIEN           | Z補正位置照会用誘導型近接スイッチ                                                                                                         | 67                   |
| [17] カバーキャップ AKM          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ストップレバーの回転範囲における負傷のリスクを低減</li> <li>• 近接センサSIENとの併用不可</li> </ul>                  | 64                   |

周辺機器一覧

| アクセサリ               |                          | → ページ/インターネット      |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| タイプ/発注コード           | 説明                       |                    |
| [18] センタリングスリーブ ZBH | ドライブのセンタリング              | <a href="#">68</a> |
| [19] センタリングスリーブ ZBH | ターンテーブル上のアタッチメントのセンタリング用 | <a href="#">68</a> |
| [20] センタリングスリーブ ZBH | ターンテーブル上のアタッチメントのセンタリング用 | <a href="#">68</a> |
| [21] 距離センサ SOIA     | クッションエレメントの状態を監視するため     | <a href="#">65</a> |


## アクセサリ

## フリーホイールユニット FLSM



ロータリアクチュエータ DSRの動きは了解点方向に作用するが、フリーホイールは一方のみに作用 逆方向ブロック  
切り替え可能な最小回転角度は、いずれの場合も3°である。ただし、切替精度は速度と負荷に左右されます( )。

## フリーホイールユニット FLSM



|  | サイズ | 回転方向 | 0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク | 材質<br>ハウジング | 製品質量    | 製品番号   | タイプ       |
|--|-----|------|----------------------------|-------------|---------|--------|-----------|
|  | 6   | 右回り  | 0.15 Nm                    | 鍛造アルミ合金     | 100 g   | 188522 | FLSM-6-R  |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 188523 | FLSM-6-L  |
|  | 8   | 右回り  | 0.35 Nm                    |             | 125 g   | 188524 | FLSM-8-R  |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 188525 | FLSM-8-L  |
|  | 10  | 右回り  | 0.85 Nm                    |             | 160 g   | 188526 | FLSM-10-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 188527 | FLSM-10-L |
|  | 12  | 右回り  | 1.2 Nm                     |             | 300 g   | 164234 | FLSM-12-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 164229 | FLSM-12-L |
|  | 16  | 右回り  | 2.52 Nm                    |             | 450 g   | 164235 | FLSM-16-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 164230 | FLSM-16-L |
|  | 25  | 右回り  | 4.98 Nm                    |             | 650 g   | 164236 | FLSM-25-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 164231 | FLSM-25-L |
|  | 32  | 右回り  | 9.96 Nm                    |             | 1,500 g | 164237 | FLSM-32-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 164232 | FLSM-32-L |
|  | 40  | 右回り  | 19.98 Nm                   |             | 2,350 g | 164238 | FLSM-40-R |
|  |     | 左回転  |                            |             |         | 164233 | FLSM-40-L |


## ソケットフランジ FWSR

|  | サイズ | 製品質量  | 材質 ハウジング | 製品番号          | タイプ            |
|--|-----|-------|----------|---------------|----------------|
|  | 6   | 5 g   | 鍛造アルミ合金  | <b>185948</b> | <b>FWSR-6</b>  |
|  | 8   | 7 g   |          | <b>185949</b> | <b>FWSR-8</b>  |
|  | 10  | 10 g  |          | <b>32798</b>  | <b>FWSR-10</b> |
|  | 12  | 19 g  |          | <b>14659</b>  | <b>FWSR-12</b> |
|  | 16  | 30 g  |          | <b>13239</b>  | <b>FWSR-16</b> |
|  | 25  | 70 g  |          | <b>13240</b>  | <b>FWSR-25</b> |
|  | 32  | 120 g |          | <b>13241</b>  | <b>FWSR-32</b> |
|  | 40  | 240 g |          | <b>14656</b>  | <b>FWSR-40</b> |

## 取付プレート HSM

|  | サイズ | 製品質量  | 製品番号          | タイプ           |
|--|-----|-------|---------------|---------------|
|  | 12  | 48 g  | <b>165571</b> | <b>HSM-12</b> |
|  | 16  | 80 g  | <b>165572</b> | <b>HSM-16</b> |
|  | 25  | 94 g  | <b>165573</b> | <b>HSM-25</b> |
|  | 32  | 246 g | <b>165574</b> | <b>HSM-32</b> |
|  | 40  | 459 g | <b>165575</b> | <b>HSM-40</b> |

## アクセサリ


| カバーキャップ AKM                                                                      |                  |           |      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------|--------|--------|
|                                                                                  | 説明 <sup>1)</sup> | カバーキャップ材質 | 製品質量 | 製品番号   | タイプ    |
|  | サイズ 12 用         | 強化 PA     | 12 g | 549194 | AKM-12 |
|                                                                                  | サイズ 16 用         |           | 16 g | 549195 | AKM-16 |
|                                                                                  | サイズ 25 用         |           | 22 g | 549196 | AKM-25 |
|                                                                                  | サイズ 32 用         |           | 36 g | 549197 | AKM-32 |
|                                                                                  | サイズ 40 用         |           | 62 g | 549198 | AKM-40 |


1) 近接センサSIENとの併用はできません。

| クッションキット DSM-...-P                                                               |            |       |        |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|---------------|
|                                                                                  | 説明         | 製品質量  | 製品番号   | タイプ           |
|  | サイズ 12 用   | 10 g  | 550657 | DSM-12-P-B    |
|                                                                                  | サイズ 16, 25 | 25 g  | 550658 | DSM-16/25-P-B |
|                                                                                  | サイズ 32 用   | 50 g  | 550659 | DSM-32-P-B    |
|                                                                                  | サイズ 40 用   | 115 g | 550660 | DSM-40-P-B    |
|                                                                                  | サイズ 63 用   | 180 g | 552086 | DSM-63-P-B    |

| ショックアブソーバ DYEF                                                                    |            |        |         |              | リンク <a href="#">dyef</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------------|--------------------------|
|                                                                                   | 説明         | 製品質量   | 製品番号    | タイプ          |                          |
|  | サイズ 12 用   | 11.9 g | 548373  | DYEF-M8-Y1F  |                          |
|                                                                                   | サイズ 16, 25 | 19.7 g | 548374  | DYEF-M10-Y1F |                          |
|                                                                                   | サイズ 32 用   | 39.6 g | 548375  | DYEF-M12-Y1F |                          |
|                                                                                   | サイズ 40 用   | 104 g  | 548377  | DYEF-M16-Y1F |                          |
|                                                                                   | サイズ 63 用   | 200 g  | 1113706 | DYEF-M22-Y1F |                          |


| ショックアブソーバ DYSC                                                                     |            |       |        |                | リンク <a href="#">dysc</a> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------------|--------------------------|
|                                                                                    | 説明         | 製品質量  | 製品番号   | タイプ            |                          |
|  | サイズ 12 用   | 9 g   | 548011 | DYSC-5-5-Y1F   |                          |
|                                                                                    | サイズ 16, 25 | 17 g  | 548012 | DYSC-7-5-Y1F   |                          |
|                                                                                    | サイズ 32 用   | 36 g  | 548013 | DYSC-8-8-Y1F   |                          |
|                                                                                    | サイズ 40 用   | 81 g  | 548014 | DYSC-12-12-Y1F |                          |
|                                                                                    | サイズ 63 用   | 210 g | 553593 | DYSC-16-18-Y1F |                          |

| ショックアブソーバブラケット DSM-...-B                                                           |          |          |       |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|----------|
|                                                                                    | 説明       | 材質: ストップ | 製品質量  | 製品番号   | タイプ      |
|  | サイズ 12 用 | ステンレス    | 25 g  | 547900 | DSM-12-B |
|                                                                                    | サイズ 16 用 |          | 35 g  | 547901 | DSM-16-B |
|                                                                                    | サイズ 25 用 |          | 57 g  | 547902 | DSM-25-B |
|                                                                                    | サイズ 32 用 |          | 125 g | 547903 | DSM-32-B |
|                                                                                    | サイズ 40 用 |          | 185 g | 547904 | DSM-40-B |
|                                                                                    | サイズ 63 用 |          | 680 g | 552085 | DSM-63-B |


| ストップパケット KSM                                                                       |     |         |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|--------|
|                                                                                    | サイズ | 回転角度    | 製品質量  | 製品番号   | タイプ    |
|  | 6   | 180 deg | 30 g  | 175833 | KSM-6  |
|                                                                                    | 8   |         | 70 g  | 175834 | KSM-8  |
|                                                                                    | 10  | 200 deg | 100 g | 175835 | KSM-10 |

## アクセサリ

## アダプタキット DADP

|                                                                                   | サイズ | 製品質量 | 製品番号    | タイプ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|---------------|
|  | 6   | 2 g  | 3617044 | DADP-AK-Q1-6  |
|                                                                                   | 8   | 3 g  | 3617045 | DADP-AK-Q1-8  |
|                                                                                   | 10  | 4 g  | 3617046 | DADP-AK-Q1-10 |

## 取付キット WSM

|                                                                                   | サイズ | 製品質量 | 製品番号   | タイプ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------------|
|  | 6   | 12 g | 173205 | WSM-6-SME-10  |
|                                                                                   | 8   | 13 g | 173206 | WSM-8-SME-10  |
|                                                                                   | 10  | 16 g | 173207 | WSM-10-SME-10 |

## 距離センサSOIAによる監視


クッションエレメントの使用状況および状態監視用 予知Serviceを可能にし、信頼性と精度を向上させます。

以下のパラメータを監視することができます。


- 衝突速度
- 終端位置
- エネルギー消費
- 残留エネルギー
- クッションリザーブ

## 距離センサ SOIA、反射型

[リンク](#) [soia](#)

|                                                                                     | 取付方法    | 距離測定範囲     | スイッチング出力               | 電気接続 | 製品番号    | タイプ                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|------|---------|--------------------|
|  | フラッシュ   | 0 ... 2 mm | PNP/NPN 切換可, Push-Pull | バラ   | 8161194 | SOIA-M8PB-PNLK-LE  |
|                                                                                     | ノンフラッシュ | 0 ... 4 mm |                        |      | 8161196 | SOIA-M8PNB-PNLK-LE |

## ポジションセンサ SRBS



ポジションセンサは、DSM パートターンアクチュエータの終端位置を照会するために使用されます。

問い合わせはマグネット式で非接触。出力は2 スwitchングポイント。

- 手動でのスイッチングポイント検索を必要としない迅速な設置
- 押ボタンひとつで簡単・安全操作
- 必要な接続ケーブルは1本のみ
- 堅牢で非接触な位置検出による長寿命

## ポジションセンサ SRBS

[リンク](#) [srbs](#)

|                                                                                     | 説明     | 検出値     | 再現性, スwitchングポイント | スイッチング出力              | スイッチエレメント機能 | 製品質量 | 製品番号    | タイプ                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|-----------------------|-------------|------|---------|---------------------------|
|  | サイズ6用  | 270 deg | <= 1 °            | 2 x PNPまたは2 x NPN 切換可 | NC/NO 切換可能  | 25 g | 2619969 | SRBS-Q12-6-E270-EP-1-S-M8 |
|                                                                                     | サイズ8用  |         |                   |                       |             | 30 g | 2619972 | SRBS-Q12-8-E270-EP-1-S-M8 |
|                                                                                     | サイズ10用 |         |                   |                       |             | 35 g | 2412001 | SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 |


## アクセサリ

## センサブラケット SL-DSM 近接センサ用 SME-/SMT-10

|                                                                                  | 説明 <sup>1)</sup> | 製品質量 | 製品番号   | タイプ      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|----------|
|  | サイズ 12 ... 40    | 2 g  | 550661 | SL-DSM-B |

1) 発注単位: 2

## センサブラケット SL-DSM 近接センサ用 SME-/SMT-8

|                                                                                  | 説明 <sup>1)</sup> | 製品質量 | 製品番号   | タイプ         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------|-------------|
|  | サイズ63用           | 10 g | 552088 | SL-DSM-63-B |

1) 発注単位: 2


## 誘導型近接スイッチ用センサホルダSL-DSM SIEN

|                                                                                   | 説明 <sup>1)</sup> | 製品質量 | 製品番号    | タイプ           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------|---------------|
|  | サイズ 12 ... 40    | 4 g  | 1130882 | SL-DSM-S-M5-B |
|                                                                                   |                  |      | 1132360 | SL-DSM-S-M8-B |

1) 発注単位: 2

## 円形溝用近接センサ SME(磁気抵抗式) - DSM-16を除くすべてのサイズに対応


リンク [sme](#)

|                                                                                    | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチエレメント機能 | 電気接続        | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--------|----------------------------|
|  | ねじ込み済み、溝丈夫から挿入     | ノーマルオープン接点  | バラ          | 2.5 m | 551373 | SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE  |
|                                                                                    |                    |             | M8プラグ, Aコード | 0.3 m | 551375 | SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D |

1) DRVS-6 ...8用: 取付キットWSM-...-SME-10付  
DRVS-12 ...40用: センサブラケットSL-DSM-B付

## C溝用近接センサSME, 有接点 - DSM-6 ...40用


リンク [sme](#)

|                                                                                    | 取付方法 <sup>1)</sup>  | スイッチエレメント機能 | 電気接続 | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------|-------|--------|------------------|
|  | C溝にクランプ、溝の長手方向に挿入可能 | ノーマルオープン接点  | バラ   | 0.3 m | 173212 | SME-10-SL-LED-24 |
|                                                                                    |                     |             |      | 2.5 m | 173210 | SME-10-KL-LED-24 |

1) DRVS-6 ...8用: 取付キットWSM-...-SME-10付  
DRVS-12 ...40用: センサブラケットSL-DSM-B付

## C溝用近接センサSME, 有接点 - DSM-12 ...40用

リンク [sme](#)


|                                                                                    | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチ出力      | 電気接続        | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--------|----------------------------|
|  | ねじ込み済み、溝丈夫から挿入     | 3 ワイヤクロージャー | バラ          | 2.5 m | 551365 | SME-10M-DS-24V-E-2,5-L-OE  |
|                                                                                    |                    |             | M8プラグ, Aコード | 0.3 m | 551367 | SME-10M-DS-24V-E-0,3-L-M8D |

1) センサブラケットSL-DSM-B付

## アクセサリ

## Tスロット用近接センサSMT, 磁気抵抗式 - 用DSM-63


リンク [smt](#)

|                                                                                   | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチエレメント機能 | 電気接続        | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--------|---------------------------|
|  | ねじ込み済み, 溝丈夫から挿入    | ノーマルオープン接点  | バラ          | 2.5 m | 574338 | SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE  |
|                                                                                   |                    |             |             |       | 574335 | SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE  |
|                                                                                   |                    |             | M8プラグ, Aコード | 0.3 m | 574334 | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D |
|                                                                                   |                    |             |             |       | 574339 | SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D |

1) DRVS-6 ...8用: 取付キットWSM-...SME-10付  
 DRVS-12 ...40用: センサブラケットSL-DSM-B付

## 近接センサ SME 丸溝用, マグネットリード - 丸溝用DSM-63


リンク [sme](#)

|                                                                                   | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチ出力      | 電気接続        | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------------------------|
|  | ねじ込み済み, 溝丈夫から挿入    | 3 ワイヤクロージャー | バラ          | 2.5 m | 543862 | SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE  |
|                                                                                   |                    |             |             | 5 m   | 543863 | SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE  |
|                                                                                   |                    |             | M8プラグ, Aコード | 0.3 m | 543861 | SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D |
|                                                                                   |                    | 2線式NO接点     | バラ          | 2.5 m | 543872 | SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE  |

1) センサブラケットSL-DSM-B付

## 近接センサ SIEN, 誘導型, ケーブル付 - DSM-12 用...40


リンク [sien](#)

|                                                                                    | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチング出力 | 電気接続 | ケーブル長 | 製品番号   | タイプ             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------|-------|--------|-----------------|
|  | ロックナット付            | PNP      | バラ   | 2.5 m | 150386 | SIEN-M8B-PS-K-L |
|                                                                                    |                    |          |      |       | 150370 | SIEN-M5B-PS-K-L |

1) センサブラケットSL-DSM-S付


## 近接センサSIEN, 誘導型, プラグ - DSM-12 ...用40用

リンク [sien](#)


|                                                                                     | 取付方法 <sup>1)</sup> | スイッチング出力 | 電気接続        | 製品番号   | タイプ             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|--------|-----------------|
|  | ロックナット付            | PNP      | M8プラグ, Aコード | 150387 | SIEN-M8B-PS-S-L |
|                                                                                     |                    |          |             | 150371 | SIEN-M5B-PS-S-L |

1) センサブラケットSL-DSM-S付

## 接続ケーブル NEBA, ストレート

|                                                                                     | 電気ポート1, 接続方式                 | 電気接続ポート2, 接続方式 | 電気接続ポート2, 芯数 | ケーブル長 | 製品番号    | タイプ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|---------|-----------------------|
|  | M8x1, EN 61076-2-104 準拠のAコード | オープンエンド        | 3            | 2.5 m | 8078223 | NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3 |
|                                                                                     |                              |                |              | 5 m   | 8078224 | NEBA-M8G3-U-5-N-LE3   |

## 接続ケーブル NEBA, エルボ

|                                                                                     | 電気ポート1, 接続方式                 | 電気接続ポート2, 接続方式 | 電気接続ポート2, 芯数 | ケーブル長 | 製品番号    | タイプ                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|-------|---------|-----------------------|
|  | M8x1, EN 61076-2-104 準拠のAコード | オープンエンド        | 3            | 2.5 m | 8078230 | NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3 |
|                                                                                     |                              |                |              | 5 m   | 8078231 | NEBA-M8W3-U-5-N-LE3   |

## アクセサリ

| センタリングスリーブ ZBH-5                                                                 |        |         |      |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|---------|---------|
|                                                                                  | 説明     | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品質量 | 製品番号    | タイプ     |
|  | サイズ12用 | 銅       | 10   | 1 g  | 8146543 | ZBH-5-B |

| センタリングスリーブ ZBH-7                                                                 |             |         |      |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------|---------|---------|
|                                                                                  | 取扱説明書       | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品質量 | 製品番号    | タイプ     |
|  | サイズ 12～32 用 | 銅       | 10   | 1 g  | 8146544 | ZBH-7-B |

| センタリングスリーブ ZBH-9                                                                 |        |         |      |      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|---------|---------|
|                                                                                  | 取扱説明書  | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品質量 | 製品番号    | タイプ     |
|  | サイズ25用 | 銅       | 10   | 2 g  | 8137184 | ZBH-9-B |

| センタリングスリーブ ZBH-12                                                                |                        |         |      |      |         |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|------|------|---------|----------|
|                                                                                  | 説明                     | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品質量 | 製品番号    | タイプ      |
|  | サイズ 12, 16, 32, 40, 63 | 銅       | 10   | 1 g  | 8137185 | ZBH-12-B |

| センタリングスリーブ ZBH-15                                                                  |        |         |      |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|--------|--------|
|                                                                                    | 説明     | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品質量 | 製品番号   | タイプ    |
|  | サイズ25用 | ステンレス   | 10   | 3 g  | 191409 | ZBH-15 |

| センタリングスリーブ ZBH-25                                                                  |            |         |      |         |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------|---------|--------|--|
|                                                                                    | 説明         | 材質 スリーブ | 発注単位 | 製品番号    | タイプ    |  |
|  | サイズ40, 63用 | ステンレス   | 10   | 8023856 | ZBH-25 |  |