


Mágnesszelep CPE

FESTO



Jellemzők

Áttekintés

Paraméter:

- Szélesség: 10, 14, 18 és 24 mm
- Térfogatáram: 180... 3200 l/perc
- Megjegyzés: Az 5/3-as mágnesszelep a korábban feltételezett kapcsolási helyzetben marad, ha mindkét mágnesetekerc egyszerre van feszültség alatt. A szelep rugóerő hatására a középső helyzetet veszi fel, amikor mindkét mágnesetekerc feszültségmentes állapotban van.


Előnyök:

- Teljesítmény-optimalizált méretek: A CPE, Compact Performance mágnesszelepeket minimális szélesség és alacsony elektromos energiafogyasztás jellemzi a legnagyobb áramlási sebesség mellett.
- A szelepek felszerelése közvetlenül a helyszínen: a hengerre; a mozgó rendszerelemekre; variálható telepítés egyedi szereléssel
- Rövid tömlők a legkisebb levegő-térfogattal: rövid kapcsolási idő; minimális reakcióidők
- A rendszerek optimalizálása: rövidebb gépciklusok; nagyobb mennyiségek; alacsonyabb energiafogyasztás
- Kényelmes kézi segédműködtetés
- CPE10, CPE14 és CPE18: Telepek egyszerű összeszerelése a 2-10 szelephellyel rendelkező, stabil alumíniumból készült, fix rácsos csatlakozótömbök vagy a robusztus műanyagból készült moduláris csatlakozótömbök segítségével.
- A CPE10 és CPE14 méretű NEBV csatlakozóvezetékekbe áramcsökkentő van beépítve. Ez azt jelenti, hogy minden CPE-szelepre 100%-os üzemi ciklus vonatkozik.


Szelepfunkció

Útmutató: A 5/3-utas mágnesszelep a korábban feltételezett kapcsolási helyzetben marad, ha mindkét mágnesetekerc egyszerre van feszültség alatt. A szelep rugóerő hatására középső helyzetbe kerül, ha egyik mágnesetekerc sincs feszültség alatt.

[3GL] 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt




[5L] 5/2 utas szelep, monostabil




Alaphelyzetben zárt

[5] 5/2-utas szelep, bistabil



[5/3G] 5/3 utas szelep, középhelyzetben zárt



Alaphelyzetben zárt

Típuskód

001	Sorozat	
CPE	Mágnesszelep, Compact Performance	

002	Szélesség	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	Névleges üzemi feszültség	
	Nélkül	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	Elektromos csatlakozó	
BH	ZC csatlakozóalak	
CH	M8x1 dugasz	
H	ZC csatlakozóalak	
P1	CNOMO-interfészsel ellátott elővezérlő szelepekhez, méret: 15 mm ISO 15218 szabvány szerint	

005	Szelepfunkció	
5L	5/2 utas szelep, monostabil	
5J	5/2-utas szelep, bistabil	
3GL	3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt	
30L	3/2 utas szelep, alaphelyzetben nyitott	
5/3G	5/3 utas szelep, középhelyzetben zárt	
5/3E	5/3-utas szelep, középhelyzetben légtelenített	
5/3B	5/3-utas szelep, középhelyzetben tápnyomásra kapcsolt	

006	Vezérlőlevegő	
	Belső	
S	Külső	

007	Pneumatikus csatlakozás	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	4 mm-es push-in csatlakozó	
QS-6	6 mm-es push-in csatlakozó	
QS-8	8 mm-es push-in csatlakozó	
QS-10	10 mm-es push-in csatlakozó	
QS-12	12 mm-es push-in csatlakozó	

008	Generáció	
	Nélkül	
B	B sorozat	

Adatlap

CPE10, Általános műszaki adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőt	5/3 zárt
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó	–	pneumatikus rugó	mechanikus rugó			
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár						
Tömítés elve	lágymű						
Átfedés	pozitív átfedés						
Működtetés módja	elektromos						
Vezérlés módja	elővezérelt						
Vezérlőlevegőellátás	külső	külső, belső					
Áramlásirány	nem reverzibilis		nem reverzibilis, megfordítható				
Távozó levegő funkció	–		fojtható				
Kézi segédműködtetés	tartozékkal reteszelve, Nem reteszelve						
Rögzítés módja	átmenő furattal						
Beépítési helyzet	tetszés szerint						
1. pneumatikus csatlakozás	M5, M7, QS-4, QS-6						
2. pneumatikus csatlakozó	M5, M7, QS-4, QS-6						
3. pneumatikus csatlakozás	M7						
4. pneumatikus csatlakozó	–		M5, M7, QS-4, QS-6				
5. pneumatikus csatlakozó	–		M7				
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M3						
14. vezérlőlevegő csatlakozó	–		M3				
Névleges szélesség	4 mm						
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	190 ... 400 l/min		180 ... 350 l/min		180 ... 300 l/min	180 ... 250 l/min	180 ... 350 l/min
Bekapcsolási idő	14 ms		–	16 ms			
Kikapcsolási idő	14 ms		–	20 ms			
Kapcsolási idő ekkor	–		8 ms	–			
Bekapcsolási időtartam	100%, 100% a tartóáram csökkentéssel kapcsolatban						
Szélesség	10 mm						
KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel						

1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, üzemeltetési és környezeti feltételek

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőt	5/3 zárt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint						
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint						
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)						
Üzemi nyomás	-0,09 ... 1 MPa						
Üzemi nyomás	-0,9 ... 10 bar						
Vezérlőnyomás	0,25 ... 0,8 MPa			0,3 ... 0,8 MPa			
Vezérlőnyomás	2,5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50°C						
Közeghőmérséklet	-5 ... 50°C						
Engedély	c UL us - Recognized (OL)						
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH19482						

CPE10, Elektromos adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőt	5/3 zárt
Védettség	IP65, IP67, csatlakozó aljzattal, IEC 60529 szerint						

CPE10, alanyagok

Ház alanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alanyaga	NBR
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Adatlap

CPE14, Általános műszaki adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőtt	5/3 zárt
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó	–	pneumatikus rugó	mechanikus rugó			
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár						
Tömítés elve	lágý						
Átfedés	pozitív átfedés						
Működtetés módja	elektromos						
Vezérlés módja	elővezérelt						
Vezérlőlevegőellátás	külső, belső						
Áramlásirány	nem reverzibilis		nem reverzibilis, megfordítható				
Távozó levegő funkció	–		fojtható				
Kézi segédműködtetés	tartozékkal reteszelve, Nem reteszelve						
Rögzítés módja	átmenő furattal						
Beépítési helyzet	tetszés szerint						
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8, QS-6, QS-8						
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8, QS-6, QS-8						
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8						
4. pneumatikus csatlakozó	–		G1/8, QS-6, QS-8				
5. pneumatikus csatlakozó	–		G1/8				
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M3						
14. vezérlőlevegő csatlakozó	–		M3				
Névleges szélesség	6 mm						
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	510 ... 900 l/min		400 ... 800 l/min		370 ... 750 l/min	370 ... 700 l/min	410 ... 750 l/min
Bekapcsolási idő	16 ms		–	24 ms	20 ms		
Kikapcsolási idő	27 ms		–	32 ms	42 ms		
Bekapcsolási időtartam	100%, 100% a tartóáram csökkentéssel kapcsolatban						
Szélesség	14 mm						
KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel						

1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, üzemeltetési és környezeti feltételek

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőtt	5/3 zárt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint						
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint						
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)						
Üzemi nyomás	-0,09 ... 1 MPa						
Üzemi nyomás	-0,9 ... 10 bar						
Vezérlőnyomás	0,25 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	0,3 ... 0,8 MPa			
Vezérlőnyomás	2,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	3 ... 8 bar			
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50°C						
Közeghőmérséklet	-5 ... 50°C						
Engedély	c UL us - Recognized (OL)						
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH19482						

CPE14, Elektromos adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőtt	5/3 zárt
Védettség	IP65, IP67, csatlakozó aljzattal, IEC 60529 szerint						

CPE14, alanyanyagok

Ház alanyyaga	Alumínium présöntvény, PA-erősítéssel
Tömítések alanyyaga	NBR
Alanyyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Adatlap

CPE18, Általános műszaki adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzt	5/3 zárt
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó		–	pneumatikus rugó	mechanikus rugó		
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár						
Tömítés elve	lágy						
Átfedés	pozitív átfedés						
Működtetés módja	elektromos						
Vezérlés módja	elővezérelt						
Vezérlőlevegőellátás	külső, belső						
Áramlásirány	nem reverzibilis		nem reverzibilis, megfordítható				
Távozó levegő funkció	–		fojtható				
Kézi segédműködtetés	tartozékkal reteszelve, Nem reteszeltető						
Rögzítés módja	átmenő furattal						
Beépítési helyzet	tetszés szerint						
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4, QS-8, QS-10						
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4, QS-8, QS-10						
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4						
4. pneumatikus csatlakozó	–		G1/4, QS-8, QS-10				
5. pneumatikus csatlakozó	–		G1/4				
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M5						
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	850 ... 1 300	850 ... 1 700	850 ... 1 500		780 ... 1 300	780 ... 1 200	850 ... 1 450
14. vezérlőlevegő csatlakozó	–		M5				
Névleges szélesség	8 mm						
Bekapcsolási idő ¹⁾	28 ms		–	26 ms	20 ms		
Kikapcsolási idő ²⁾	18 ms		–	20 ms	38 ms		
Kapcsolási idő ekkor ³⁾	–		13 ms	–			
Bekapcsolási időtartam	100%						
Szélesség	18 mm						
KBK korrózióállósági osztály ⁴⁾	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel						
CE-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot) ⁵⁾	az EU kifizetésű berendezésekre vonatkozó irányelvek szerint						
UKCA-jelölés (lásd a megfeleléségi nyilatkozatot) ⁶⁾	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint						

1) Kapcsolási idő alapszelep

2) Kapcsolási idő alapszelep

3) Kapcsolási idő alapszelep

4) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

5) csak a CPE18-M2H... és CPE18-M3H... esetén érvényes

További információk: www.festo.com/catalogue/... d Támogatás/Letöltések.

6) csak a CPE18-M2H... és CPE18-M3H... esetén érvényes

További információk: www.festo.com/catalogue/... d Támogatás/Letöltések.

CPE18, üzemeltetési és környezeti feltételek

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monos- tabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzt	5/3 zárt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint						
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint						
Tudnivaló az üzemi/vezérlőkö- zegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)						
Üzemi nyomás	-0,09 ... 1 MPa						
Üzemi nyomás	-0,9 ... 10 bar						
Vezérlőnyomás	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Vezérlőnyomás	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50°C						
Közeghőmérséklet	-5 ... 50°C						
Engedély	c UL us - Recognized (OL)						
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH19482						

Adatlap

CPE18, Elektromos adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőtt	5/3 zárt
Védettség	IP65, csatlakozó aljzattal, IEC 60529 szerint						

CPE18, alapanyagok

Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény, PA-erősítéssel
Tömítések alapanyaga	NBR
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

CPE18, útszelepek elővezérlő szelep nélkül, anyagok

Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

CPE24, Általános műszaki adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monos- tabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzőtt	5/3 zárt
Visszaállítás módja	pneumatikus rugó		–	pneumatikus rugó	mechanikus rugó		
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár						
Tömítés elve	lág						
Átfedés	pozitív átfedés						
Működtetés módja	elektromos						
Vezérlés módja	elővezérelt						
Vezérlőlevegőellátás	külső, belső						
Áramlási irány	nem reverzibilis		nem reverzibilis, megfordítható				
Távozó levegő funkció	–		fojtható				
Kézi segédműködtetés	tartozékkal reteszelve, Nem reteszelve						
Rögzítés módja	átmenő furattal						
Beépítési helyzet	tetszés szerint						
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8, QS-10, QS-12						
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8, QS-10, QS-12						
3. pneumatikus csatlakozás	G3/8						
4. pneumatikus csatlakozó	–		G3/8, QS-10, QS-12				
5. pneumatikus csatlakozó	–		G3/8				
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M5						
14. vezérlőlevegő csatlakozó	–		M5				
Névleges szélesség	11 mm						
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizál- va)	1 250 ... 2 500 l/min	1 250 ... 3 000 l/min	1 250 ... 3 200 l/min	1 250 ... 2 900 l/min	1 250 ... 2 600 l/min	1 250 ... 2 650 l/min	1 250 ... 3 000 l/min
Bekapcsolási idő	50 ms		–	40 ms	25 ms		
Kikapcsolási idő	33 ms		–	50 ms	55 ms		
Kapcsolási idő ekkor	–		25 ms	–			
Bekapcsolási időtartam	100%						
Szélesség	24 mm						
KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel						
CE-jelölés (lásd a megfelelősé- gi nyilatkozatot) ²⁾	az EU kifizetésű berendezésekre vonatkozó irányelvek szerint						
UKCA-jelölés (lásd a megfelelősé- gi nyilatkozatot) ³⁾	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint						

1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

2) csak a CPE24-M2H... és CPE24-M3H... esetén érvényes

További információk: www.festo.com/catalogue/... d Támogatás/Letöltések.

3) csak a CPE24-M2H... és CPE24-M3H... esetén érvényes

További információk: www.festo.com/catalogue/... d Támogatás/Letöltések.

Adatlap

CPE24, Elektromos adatok

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monostabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzt	5/3 zárt
Védettség	IP65, csatlakozó aljzattal, IEC 60529 szerint						

CPE24, üzemeltetési és környezeti feltételek

Szelepfunkció	3/2 zárt monostabil	3/2 nyitott monos- tabil	5/2, bistabil	5/2 monostabil	5/3 tápnyomásra kapcsolt	5/3 leszellőzt	5/3 zárt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint						
Vezérlőközeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint						
Tudnivaló az üzemi/vezérlőkö- zegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)						
Üzemi nyomás	-0,09 ... 1 MPa						
Üzemi nyomás	-0,9 ... 10 bar						
Vezérlőnyomás	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Vezérlőnyomás	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50°C						
Közeghőmérséklet	-5 ... 50°C						
Engedély	c UL us - Recognized (OL)						
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH19482						

CPE24, alanyagok


Ház alanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alanyaga	NBR
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Méretek


Méretek – CPE10, 3/2 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Kézi segédműködtetés, nem reteszelő, visszaállítás
 [2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 10/12 csatlakozás külső vezérlőlevegőhöz
 [5] Szűkítő M7-ről M5-re
 [6] QS dugaszolható csavarzat

	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13								
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3								

Méretetek

Méretetek – CPE10, 5/2 útszelep, monostabil CAD-fájlok letöltése www.festo.com

CPE10-...-M7

CPE10-...-M5

CPE10-...-QS-4

CPE10-...-QS-6

[1] Kézi segédműködtetés, nem reteszelő, visszaállítás
[2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
[3] Hely az adattábla számára
[4] 10/12 csatlakozás külső vezérlőlevegőhöz
[5] Szűkítő M7-ről M5-re
[6] QS dugaszolható csavarzat

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7




	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8

Méretek


Méretek – CPE10, 5/2 impulzusszelep és 5/3 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Kézi segédműködtetés, nem reteszelt, visszaállítás
 [2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 10/12 csatlakozás külső vezérlőlevegőhöz
 [5] Szűkítő M7-ről M5-re
 [6] QS dugaszolható csavarzat

	B1	B3	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2												

Méretek


Méretek – CPE10, mágnesszelepek M8x1 kerek dugasszal

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

CPE 10-M1CH-3...

CPE 10-M1CH-5L...

CPE 10-M1CH-5J...



[1] Kézi segédműködés, nem reteszelő, visszaállítás

[2] M8x1 dugasz

[3] Hely az adattábla számára


[4] 10/12 csatlakozás külső vezérlőlevegőhöz

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–							

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

Méretek

Méretek – CPE10, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 5/2 és 5/3


CAD-fájlok letöltése www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	28 + (n-1) x 16	L1 - 11 ± 0,1	5,5	14	16	13,4	(n-1) x 16

Méretetek

Méretetek – CPE10, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 3/2 CAD-fájlok letöltése www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

Méretek

Méretek – CPE10, moduláris teleptömb

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

- [1] CPE...-PRSG...-2 csatlakozó tömb 2 szelephez
 [2] CPE...-PRSG...-3 csatlakozó tömb 3 szelephez
 [3] CPE...-PRSE...-2 bővítőblokk 2 szelephez
 [4] CPE...-PRS-EP zárótömb
 [5] CPE...-PRSB fedőlap
 [6] H-sín az EN 50002 szabvány szerint a rögzítéshez
 [7] Szorítócsavar a H-sínhez
 [8] Hely az IBS 6 x 10 típusú adattáblához
 [9] Csatlakozódarab

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(n×12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24


1) n = a szelephelyek száma

Méretek


Méretek – CPE14, 3/2 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com



CPE14-...-1/8




CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 10/12-es csatlakozó a vezérlőlevegő-ellátáshoz
 [5] QS dugaszolható csavarzat




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13							
CPE14-M1BH-3...	67	50,5	35	18,3	27	9,5	32	18	5	20							

Méretek


Méretek – CPE14, 5/2 útszelep, monostabil

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz
 [5] QS dugaszolható csavarzat



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13				
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20				

Méretetek

Méretetek – CPE14, 5/2 utas szelep, bistabil CAD-fájlok letöltése www.festo.com

CPE 14 - . . . - 5 J - 1/8

CPE 14 - . . . - QS - 6

CPE 14 - . . . - QS - 8

[1] Kézi segédműködtetés
[2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
[3] Hely az adattábla számára
[4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz
[5] QS dugaszolható csavarzat

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-...-5J-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4 ø	6 ø	8 ø	3 ø	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-...-5J-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

Méretek


Méretek – CPE14, 5/3 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] Csatlakozófülek, ZC csatlakozóalak
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz
 [5] QS dugaszolható csavarzat




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5]	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5]	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

Méretetek

Méretetek – CPE14, mágnesszelepek M8x1 kerek dugasszal

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] M8x1 dugasz
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

Méretek

Méretek – CPE14, mágnesszelepek M8x1 kerek dugasszal










CAD-fájlok letöltése www.festo.com

CPE 14-M1CH-5L...

CPE 14-M1CH-3-...

CPE 14-M1...H-5 J -...

CPE 14-M1...H-5 / 3-...



- [1] Kézi segédműködtetés
- [2] M8x1 dugasz
- [3] Hely az adattábla számára
- [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz


Méretetek

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J								40,3		
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	–	27	9,5	–	32	18,3	–	5	20	9,2
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54		17,5			44,5			17,5			
CPE14-M1CH-5J...	118													
CPE14-M1BH-5J...														
CPE14-M1BH-5/3...														

Méretek

Méretek – CPE14, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 5/2 és 5/3

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

[1] Csatlakozó tömb rácsméret 16 mm

[2] Tartó

[3] Fedőlap

[4] Szelepek


	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	35 + (n-1) x 20	L1 - 13 ± 0,1	6,5	17,5	20	17,4	(n-1) x 20

Méretetek

Méretetek – CPE14, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 3/2

CAD-fájlok letöltése www.festo.com




- [1] Csatlakozó tömb rácsméret 20 mm
- [2] Tartó
- [3] Fedőlap
- [4] Szelepek

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n-1) x 20	34 + (n-1) x 20	7	24	20	17,4	(n-1) x 20	6,3

Méretek

Méretek – CPE14, moduláris teleptömb


CAD-fájlok letöltése www.festo.com

- [1] CPE...-PRSG...-2 csatlakozó tömb 2 szelephez
 [2] CPE...-PRSG...-3 csatlakozó tömb 3 szelephez
 [3] CPE...-PRSE...-2 bővítőblokk 2 szelephez
 [4] CPE...-PRS-EP zárótömb
 [5] CPE...-PRSB fedőlap
 [6] H-sín az EN 50002 szabvány szerint a rögzítéshez
 [7] Szorítócsavar a H-sínhez
 [8] Hely az IBS 6 x 10 típusú adattáblához
 [9] Csatlakozódarab

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4
	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
CPE14	32+(n×16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	–	4	32		

1) n = a szelephelyek száma

Méretetek




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-M1H-3...	94	69	50	28	38	18	44	28	5,5	29

Méretek

Méretek – CPE18, 5/2 útszelep, monostabil


CAD-fájlok letöltése www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Méretetek

Méretetek – CPE18, 5/2 útszelep bistabil, mágneses impulzusszelep CAD-fájlok letöltése www.festo.com




	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5J-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5J-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Méretetek


Méretetek – CPE18, 5/3 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-....5J-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13			
CPE18-....5J-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29			

Méretetek


Méretetek – CPE18, útszelepek elővezérlő szelep nélkül, 3/2-es útszelep CAD-fájlok letöltése www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

Méretek

Méretek – CPE18, útszelepek elővezérlő szelep nélkül, 5/2-es útszelep


CAD-fájlok letöltése www.festo.com

- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] Elővezérlő szelep, C dugaszforma az EN 175301-803 szerint
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Méretetek


Méretetek – CPE18, útszelepek elővezérlő szelep nélkül, 5/2-es impulzusszelep CAD-fájlok letöltése www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Méretek

Méretek – CPE18, útszelepek elővezérlő szelep nélkül, 5/3-es útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] Elővezérlő szelep, C dugaszforma az EN 175301-803 szerint
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

Méretetek

Méretetek – CPE18, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 5/2 és 5/3 CAD-fájlok letöltése www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	45 + (n-1) x 26	L1 - 17 ± 0,1	8,5	22,5	26	22,4	(n-1) x 26

Méretek

Méretek – CPE18, csatlakozó tömb, fix raszteres telep 3/2

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


- [1] Csatlakozó tömb rácsméret 26 mm
 [2] Tartó
 [3] Fedőlap
 [4] Szelepek

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3

Méretek

Méretek – CPE18, moduláris teleptömb

CAD-fájlok letöltése www.festo.com

- [1] CPE...-PRSG...-2 csatlakozó tömb 2 szelephez
 [2] CPE...-PRSG...-3 csatlakozó tömb 3 szelephez
 [3] CPE...-PRSE...-2 bővítőblokk 2 szelephez
 [4] CPE...-PRS-EP zárótömb
 [5] CPE...-PRSB fedőlap
 [6] H-sín az EN 50002 szabvány szerint a rögzítéshez
 [7] Szorítócsavar a H-sínhez
 [8] Hely az IBS 6 x 10 típusú adattáblához
 [9] Csatlakozódarab

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(nx20)+16,4	40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40


1) n = a szelephelyek száma

Méretek


Méretek – CPE24, 3/2 útszelep

CAD-fájlok letöltése www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] C típusú DIN EN 175301-803 szerinti csatlakozó
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 10/12 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz
 [5] QS dugaszolható csavarzat




	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102

	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32

Méretetek

Méretetek – CPE24, 5/2 útszelep, monostabil CAD-fájlok letöltése www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Méretek

Méretek – CPE24, 5/2 utas szelep, bistabil


CAD-fájlok letöltése www.festo.com

CPE24-...-5 J-3/8



CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12




- [1] Kézi segédműködtetés
 [2] C típusú DIN EN 175301-803 szerinti csatlakozó
 [3] Hely az adattábla számára
 [4] 12/14 csatlakozás külső vezérlőlevegő-ellátáshoz
 [5] QS dugaszolható csavarzat

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5 J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5 J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Méretetek


Méretetek – CPE24, 5/3 útszelep CAD-fájlok letöltése www.festo.com





	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H...-5	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
CPE24-M1H...-5/3																


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,2	L5	L6	L7 ±0,12	L8 ±0,2	L9	L10 ±0,12	L11	L12 ±0,12	L13
CPE24-M1H...-5J	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32
CPE24-M1H...-5/3	213	163											


Rendelési adatok

CPE10, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		190 l/min	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/min	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7


CPE10, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		190 l/min	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/min	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7


CPE10, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		190 l/min	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/min	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7


CPE10, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		190 l/min	196854	CPE10-M1BH-3OLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196918	CPE10-M1BH-3OLS-M7
		QS-4		190 l/min	196855	CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196856	CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550236	CPE10-M1CH-3OLS-M7


CPE10, 5/2-utas szelep monostabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/min	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/min	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/min	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550223	CPE10-M1CH-5L-M7


Rendelési adatok

CPE10, 5/2 impulusszelep bistabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/min	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/min	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/min	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550225	CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, 5/2-utas szelep monostabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/min	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/min	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7

CPE10, 5/2 impulusszelep bistabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/min	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/min	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/min	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzőtt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/min	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

Rendelési adatok

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás

	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/min	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás

	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzt, külső vezérlőlevegő-ellátás

	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/min	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás


	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	M5		180 l/min	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4 pólusú, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez


	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel	1,2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8
	9			467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk


Rendelési adatok

CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez						
	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel	1,2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	60 g	900 l/min	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/min	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8


CPE14, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	60 g	900 l/min	196931	CPE14-M1BH-3OL-1/8
		QS-6		510 l/min	196891	CPE14-M1BH-3OL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196892	CPE14-M1BH-3OL-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550249	CPE14-M1CH-3OL-1/8


CPE14, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	60 g	900 l/min	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8


Rendelési adatok

CPE14, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	60 g	900 l/min	196932	CPE14-M1BH-30LS-1/8
		QS-6		510 l/min	196893	CPE14-M1BH-30LS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196894	CPE14-M1BH-30LS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550250	CPE14-M1CH-30LS-1/8

CPE14, 5/2-utas szelep monostabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	95 g	800 l/min	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6		400 l/min	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/min	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, 5/2 impulusszelep bistabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	115 g	800 l/min	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6		400 l/min	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/min	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, 5/2-utas szelep monostabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	95 g	800 l/min	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6		400 l/min	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, 5/2 impulusszelep bistabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	115 g	800 l/min	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6		400 l/min	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8

Rendelési adatok

CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	120 g	750 l/min	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/min	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/min	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	120 g	700 l/min	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/min	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/min	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8


CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Vezérlőlevegő-ellátás	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	belső	G1/8	120 g	750 l/min	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
					550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
		QS-6		370 l/min	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
		QS-8		650 l/min	196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	120 g	750 l/min	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/min	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/min	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	120 g	700 l/min	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/min	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/min	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

Rendelési adatok

CPE14, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás


	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	2-pólusú	G1/8	120 g	750 l/min	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/min	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/min	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4 pólusú, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez

	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétellel	1,2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8
	9			843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez


	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétellel	1,2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, PRSG csatlakozótömb 2 szelephez


	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2


Rendelési adatok

CPE14, PRSG csatlakozótömb 3 szelephez				
	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


CPE14, PRSE csatlakozótömb 2 szelephez				
	Terméksúly	Cikksz.	Típus	
	85 g	187830	CPE14-PRSEO-2	
		164967	CPE14-PRSE-2	


CPE14, moduláris telep, véglap a telephez				
	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP


CPE14, moduláris telep, fedőlap az üres helyhez				
	Terméksúly	Cikksz.	Típus	
	15 g	164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	150 g	1 300 l/min	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4
					163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
					163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
		QS-8		850 l/min	163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8
					163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8
					163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
					163777	CPE18-M2H-3GL-QS-10
					163157	CPE18-M1H-3GL-QS-10

Rendelési adatok


CPE18, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	150 g	1 700 l/min	163760	CPE18-M2H-30L-1/4
					163784	CPE18-M3H-30L-1/4
					163140	CPE18-M1H-30L-1/4
		QS-8		850 l/min	163792	CPE18-M3H-30L-QS-8
					163768	CPE18-M2H-30L-QS-8
					163148	CPE18-M1H-30L-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163776	CPE18-M2H-30L-QS-10
					163800	CPE18-M3H-30L-QS-10
					163156	CPE18-M1H-30L-QS-10


CPE18, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	150 g	1 300 l/min	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4
					163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
					163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8
					163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8
					163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10
					163805	CPE18-M3H-3GLS-QS-10
					163161	CPE18-M1H-3GLS-QS-10


CPE18, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	150 g	1 700 l/min	163788	CPE18-M3H-30LS-1/4
					163764	CPE18-M2H-30LS-1/4
					163144	CPE18-M1H-30LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163772	CPE18-M2H-30LS-QS-8
					163152	CPE18-M1H-30LS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-30LS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163804	CPE18-M3H-30LS-QS-10
					163780	CPE18-M2H-30LS-QS-10
					163160	CPE18-M1H-30LS-QS-10


CPE18, 5/2-utas szelep monostabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	220 g	1 500 l/min	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
					163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
		QS-8		850 l/min	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8
					163794	CPE18-M3H-5L-QS-8
					163770	CPE18-M2H-5L-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10
					163778	CPE18-M2H-5L-QS-10

Rendelési adatok


CPE18, 5/2-utas szelep monostabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	QS-10		1 000 l/min	163802	CPE18-M3H-5L-QS-10


CPE18, 5/2 impulzuszelep bistabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	270 g	1 500 l/min	163787	CPE18-M3H-5J-1/4
					163763	CPE18-M2H-5J-1/4
					163143	CPE18-M1H-5J-1/4
		QS-8		850 l/min	163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
					163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10


CPE18, 5/2-utas szelep monostabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	220 g	1 500 l/min	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
					163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163806	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10


CPE18, 5/2 impulzuszelep bistabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	270 g	1 500 l/min	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
					163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/min	163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10

Rendelési adatok


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 450 l/min	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
					170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/min	170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
					170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8
		QS-10		1 050 l/min	170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzőt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 200 l/min	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
					170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/min	170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
					170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 300 l/min	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
					170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/min	170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
					170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 450 l/min	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
					170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/min	170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
					170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1 050 l/min	170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10

Rendelési adatok


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	QS-10		1 050 l/min	170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzött, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 200 l/min	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
					170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/min	170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
					170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


CPE18, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G1/4	280 g	1 300 l/min	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
					170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/min	170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
					170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


CPE18, 3/2-utas szelep elővezérlő szelepek nélkül						
	Szelepfunkció	Vezérlőlevegő-ellátás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	3/2 zárt monostabil	külső	110 g	1 300 l/min	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		belső			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	3/2 nyitott monostabil	külső		1 700 l/min	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		belső			550165	CPE18-P1-3OL-1/4

Rendelési adatok


CPE18, 5/2-utas szelep monostabil, elővezérlő szelep nélkül						
	Szelepfunkció	Vezérlőlevegőellátás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	5/2 monostabil	külső	180 g	1 500 l/min	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		belső			550153	CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2 impulzuszelep bistabil, elővezérlő szelep nélkül						
	Szelepfunkció	Vezérlőlevegőellátás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	5/2, bistabil	külső	190 g	1 500 l/min	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		belső			550155	CPE18-P1-5J-1/4


CPE18, 5/3 középállású szelep monostabil, elővezérlő szelep nélkül						
	Szelepfunkció	Vezérlőlevegőellátás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	5/3 tápnyomásra kapcsolt	külső	200 g	1 300 l/min	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		belső			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 leszellőzőtt	külső		1 200 l/min	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		belső			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3 zárt	külső		1 450 l/min	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		belső			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, ISO 15218 szerinti elővezérlő szelep					
	Elektromos csatlakozó	Tekercsparaméterek	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma, a DIN EN 175301-803 szerint	110 V AC: 50/60 Hz, 2,9 VA húzóteljesítmény, 2,1 VA tartóteljesítmény	18 l/min	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1,8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, 2,9 VA húzóteljesítmény, 2,1 VA tartóteljesítmény		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		24 V AC: 50/60 Hz, 3,1 VA húzóteljesítmény, 2,3 VA tartóteljesítmény		546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1,8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


Rendelési adatok


CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez						
	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétellel	2 Nm	1 386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1 128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1 257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez						
	Szelephelyek max. száma	KBK korrózióállósági osztály ¹⁾	Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	10	2 - mérsékelt korróziós igénybevétellel	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9


1) További információk: www.festo.com/x/topic/kbk


CPE18, PRSG csatlakozótömb 2 szelephez						
	1. pneumatikus csatlakozás	3. pneumatikus csatlakozás	5. pneumatikus csatlakozó	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, PRSG csatlakozótömb 3 szelephez						
	1. pneumatikus csatlakozás	3. pneumatikus csatlakozás	5. pneumatikus csatlakozó	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


CPE18, PRSE csatlakozótömb 2 szelephez						
	Terméksúly			Cikksz.	Típus	
	145 g			187832	CPE18-PRSEO-2	
				164972	CPE18-PRSE-2	


Rendelési adatok

CPE18, moduláris telep, véglap a telephez						
	1. pneumatikus csatlakozás	3. pneumatikus csatlakozás	5. pneumatikus csatlakozó	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP


CPE18, moduláris telep, fedőlap az üres helyhez				Terméksúly	Cikksz.	Típus
				28 g	164974	CPE18-PRSB


CPE24, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	220 g	2 500 l/min	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12


CPE24, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	220 g	3 000 l/min	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12

CPE24, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	220 g	2 500 l/min	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8

Rendelési adatok

CPE24, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	220 g	2 500 l/min	163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12

CPE24, 3/2-utas szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	220 g	3 000 l/min	163836	CPE24-M3H-3OLS-3/8
					163812	CPE24-M2H-3OLS-3/8
					163168	CPE24-M1H-3OLS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163176	CPE24-M1H-3OLS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-3OLS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-3OLS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163184	CPE24-M1H-3OLS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-3OLS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-3OLS-QS-12

CPE24, 5/2-utas szelep monostabil, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	360 g	2 900 l/min	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12

CPE24, 5/2 impulusszelep bistabil, belső vezérlőlevegő-ellátás							
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus	
	C forma	G3/8	390 g	3 200 l/min	163811	CPE24-M2H-5J-3/8	
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8	
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8	
				QS-10	1 250 l/min	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
			163843			CPE24-M3H-5J-QS-10	
			163175			CPE24-M1H-5J-QS-10	
				QS-12	1 650 l/min	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
			163183			CPE24-M1H-5J-QS-12	
			163851			CPE24-M3H-5J-QS-12	

Rendelési adatok


CPE24, 5/2-utas szelep monostabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	360 g	2 900 l/min	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8
					163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
					163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
					163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
					163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
					163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 5/2 impulusszelep bistabil, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	390 g	3 200 l/min	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
					163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
					163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	3 000 l/min	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
					170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
					170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12


CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben lezsellőzőtt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	2 650 l/min	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
					170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
					170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12

Rendelési adatok


CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzt, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	QS-12		1 600 l/min	170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, belső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	2 600 l/min	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170353	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben zárt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	3 000 l/min	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170344	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	170278	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12


CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben leszellőzt, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	2 650 l/min	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170346	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170280	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
					170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

Rendelési adatok

CPE24, 5/3 középállású szelep, alaphelyzetben nyitott, külső vezérlőlevegő-ellátás						
	Elektromos csatlakozó	1. pneumatikus csatlakozás	Terméksúly	Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	Cikksz.	Típus
	C forma	G3/8	430 g	2 600 l/min	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

Perifériák áttekintése

Egyedi szelep - CPE10 és CPE14




Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE10 és CPE14 mágnesszelep	–	cpe
[2] CPE10 és CPE14 mágnesszelep	–	cpe
[3] AHB kézi segédműködtető eszköz	–	74
[4] UC hangtompító	3, 5, 82 ill. 84 csatlakozáshoz	74
[5] IBS-6x10 adattábla	–	75
[6] QS dugaszolható csavarzatok	Csőcsatlakozókhoz	qs
[7] Szűkítő M7-ről M5-re	A szállítási terjedelem része	–
[8] NEBA-M8G csatlakozó vezeték	M8x1 aljzat, egyenes	71
[9] NEBA-M8W csatlakozó vezeték	M8x1 aljzat, döntött	71

Perifériák áttekintése

Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[10] VAVE-C8 adapter	M8-as ZC csatlakozókép, állapotjelzéssel	71
[11] NEBV-Z4 csatlakozóvezeték	ZC csatlakozókép tartóáram-csökkentéssel, védőáramkörrel, állapotjelzéssel	70

Perifériák áttekintése


Egyedi szelep - CPE18 és CPE24



Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE18 és CPE24 mágnesszelep		cpe
[2] AHB kézi segédműködtető eszköz		74
[3] UC hangtompító	3, 5, 82 ill. 84 csatlakozáshoz	74
[4] IBS-6x10 adattábla	–	75
[5] QS dugaszolható csavarzatok	Csőcsatlakozókhoz	qs
[6] MEB...LD világító tömítés	0 ... 230 V AC számára	74
[7] KMEB-1... csatlakozó aljzat kábellel	PVC kábelköpeny, 240 V-ig, állapotjelzés nélkül	73
[8] KMEB-1... csatlakozó aljzat kábellel	PVC kábelköpeny, 24 V DC, állapotjelzővel	73
[9] MSSD-EB... csatlakozó aljzat	Állapotjelzés nélkül	73
[10] KMEB-2... csatlakozó aljzat kábellel	PUR kábelköpeny	73

Perifériák áttekintése


Telepszerezés fix rács



Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE18-3/2-PRS csatlakozó tömb	3/2-utas szelepekhez	cpe
[2] CPE18-PRS... csatlakozó tömb	5/2- és 5/3-utas szelepekhez	cpe
[3] CPV18-VI-P.1/4-150 tömítés	–	–
[4] CPE18-RP3 fedőlap	3/2 útszelepek üres helyére történő szereléshez	72
[5] 3/2-utas szelep CPE18...	–	cpe
[6] CPE18-H3-50 tartó	Tartó 3/2-utas szelephöz	73
[7] M4X65-8.8-VS-100 csavar	–	73
[8] CPE18-RP fedőlap	5/2 és 5/3 útszelepek üres helyére történő szereléshez	72
[9] 5/2-utas szelep CPE18...	–	cpe
[10] 5/3-utas szelep CPE18...	–	cpe
[11] CPE18-H5-50 tartó	Tartó 5/2- és 5/3-utas szelephöz	72

Perifériák áttekintése


Tartozék - CPE10 és CPE14 telepszerezés fix rács



Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE10 és CPE14 mágnesszelep	–	cpe
[2] IBS-6x10 adattábla	–	75
[3] QS dugaszolható csavarzatok	Csőcsatlakozókhoz	qs
[4] Szűkítő M7-ről M5-re	A szállítási terjedelem része	–
[5] UC hangtompító	3, 5, 82 ill. 84 csatlakozáshoz	74
[6] B vakdugó	–	74
[7] VABD..., PRSV... elválasztó elem	A csatlakozótömbbe történő szereléshez	74
[8] NEBA-M8W... csatlakozó vezeték	M8x1 aljzat, döntött	neba
[9] NEBA-M8G... csatlakozó vezeték	M8x1 aljzat, egyenes	neba

Perifériák áttekintése


Tartozék - CPE10 és CPE14 telepszerezés, fix raszter, ZC csatlakozókép



Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE10 és CPE14 mágnesszelep	–	cpe
[2] IBS-6x10 adattábla	–	75
[3] QS dugaszolható csavarzatok	Csőcsatlakozókhoz	qs
[4] Szűrő M7-ről M5-re	A szállítási terjedelem része	–
[5] UC hangtompító	3, 5, 82 ill. 84 csatlakozáshoz	74
[6] B vakdugó	–	74
[7] VABD..., PRSV... elválasztó elem	A csatlakozótömbbe történő szereléshez	74
[8] NEBV-Z4... csatlakozóvezeték	ZC csatlakozókép tartóáram-csökkentéssel, védőáramkörrel, állapotjelzéssel	70

Perifériák áttekintése


Tartozék - CPE18 telepszerezés fix rács



Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE18 mágnesszelep	–	cpe
[1] CPE18-PRS... csatlakozó tömb	5/2- és 5/3-utas szelepekhez	cpe
[1] CPE18-3/2-PRS... csatlakozó tömb	3/2-utas szelepekhez	cpe
[2] VABD..., PRSV... elválasztó elem a nyomástartó zónákhoz	A csatlakozótömbbe történő szereléshez	74
[3] UC hangtompító	Lefűvőlevegő csatlakozásokba történő beépítéshez	74
[4] QS dugaszolható csavarzatok	Csőcsatlakozókhoz	qs
[5] B vakdugó	–	74
[6] CPE18-RP fedőlap	5/2 és 5/3 útszelepek üres helyére történő szereléshez	72
[6] CPE18-RP3 fedőlap	3/2 útszelepek üres helyére történő szereléshez	72
[7] KMEB-1... csatlakozó aljzat kábel	PVC kábelköpeny, 240 V-ig, állapotjelzés nélkül	73
[8] KMEB-1... csatlakozó aljzat kábel	PVC kábelköpeny, 24 V DC, állapotjelzővel	73
[9] MSSD-EB... csatlakozó aljzat	Állapotjelzés nélkül	73
[10] KMEB-2... csatlakozó aljzat kábel	PUR kábelköpeny	73
[11] MEB-LD... világító tömítés	12 ... 24 V DC és 0 ... 230 V AC számára	74
[12] IBS-6x10 adattábla	–	75


Perifériák áttekintése

Telepszerezés moduláris csatlakozótömbökkel




Tartozék		→ Oldal/Internet
Típus/rendelési kód	Leírás	
[1] CPE...-PRSG-2 csatlakozó tömb	2 szelephez	cpe
[2] CPE...-PRSG-3 csatlakozó tömb	3 szelephez	cpe
[3] CPE...-PRSE-2 bővítő blokk	2 szelephez	cpe
[4] CPE...-PRS-EP véglap	–	cpe
[5] Csatlakozódarab	A blokkok csatlakozásához	–
[6] Tömítés	A szállítási terjedelem része	–
[7] CPE... mágnesszelep	–	cpe
[8] CPE...-RP fedőlap	Az üres helyek lezárásához	–
[9] Csavarzat	A szállítási terjedelem része	–
[10] Csúszka	A szelep felfogásához	–
[11] UC hangtompító	–	74
[12] QS dugaszolható csavarzat	Csőcsatlakozókhoz	qs

Tartozék


CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez			
	Fedőlap alapanyaga	Cikksz.	Típus
	PA	544479	CPE10-RP


CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alapanyaga	Csavarok alapanyaga	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzol			
	Tartó alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	547045	CPE10-H5-50

CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, csavarok			
	Csavarok alapanyaga	Cikksz.	Típus
	Acél, horganyzott	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, tömítések			
	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez			
	Fedőlap alapanyaga	Cikksz.	Típus
	PA	550580	CPE10-RP3


CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alapanyaga	Csavarok alapanyaga	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	550577	CPE10-H3-SET


Tartozék

CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzol			
	Tartó alanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	551490	CPE10-H3-50

CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, csavarok			
	Csavarok alanyaga	Cikksz.	Típus
	Acél, horganyzott	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, tömítések			
	Tömítések alanyaga	Cikksz.	Típus
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez			
	Fedőlap alanyaga	Cikksz.	Típus
	PA	544480	CPE14-RP

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alanyaga	Csavarok alanyaga	Tömítések alanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	544395	CPE14-H5-SET

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzol			
	Tartó alanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	547046	CPE14-H5-50

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, csavarok			
	Csavarok alanyaga	Cikksz.	Típus
	Acél, horganyzott	547049	M3X45-8.8-VS-100

Tartozék

CPE14, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, tömítések			
	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	NBR	547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez			
	Fedőlap alapanyaga	Cikksz.	Típus
	PA	550582	CPE18-RP3
		550581	CPE14-RP3

CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alapanyaga	Csavarok alapanyaga	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzol			
	Tartó alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	551492	CPE18-H3-50
		551491	CPE14-H3-50

CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, csavarok			
	Csavarok alapanyaga	Cikksz.	Típus
	Acél, horganyzott	547049	M3X45-8.8-VS-100
		547050	M4X65-8.8-VS-100


CPE14, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, tömítések			
	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 és CPE14, csatlakozókábel, ZC aljzat csatlakozókép, nyitott kábelvég, 2-vezetékes						
	2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	2. elektromos csatlakozó, pólu-sok/erek száma	Kábelköpeny alapanyaga	Kábelhossz	Cikksz.	Típus
	nyitott vég	2	TPE-U(PUR)	2,5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Tartozék

CPE10 és CPE14, csatlakozókábel, ZC aljzat csatlakozókép, M8x1 dugasz, 3 pólusú						
	2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	Kábelköpeny alapanyaga	Kábelhossz	Cikksz.	Típus
	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint	3	TPE-U(PUR)	0,5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2,5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1


CPE10 és CPE14, elosztó 2 az 1 ellenében						
	1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Cikksz.	Típus
	M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint	Dugasz	ZC csatlakozó-alak, metrikus csavar	2x aljzat	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R


CPE10 és CPE14, moduláris rendszer bármely elosztóhoz 2 az 1 ellenében					Hivatkozás nedy	
	1. kábelhossz		Cikksz.	Típus		
	0,3 ... 30 m		8032867	NEDY-		

CPE10 és CPE14, adapter						
	Elektromos csatlakozó	Jelállapot-kijelző	Cikksz.	Típus		
	3 pólusú / 2 pólusú, M8 / -, Dugasz / Aljzat	Világító dióda	571686	VAVE-C8-1R8		
	4 pólusú / 2 pólusú, M8 / -, Dugasz / Aljzat		573194	VAVE-C8-1R1		

CPE10 és CPE14, csatlakozókábel, M8x1 aljzat						
	2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	Kábelhossz	Cikksz.	Típus
	3	egyenes	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		döntött		2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
	5 m		8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3		
	4	egyenes	4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		döntött		2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Tartozék


CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez				
	Fedőlap alapanyaga	Cikksz.	Típus	
	PA	544481	CPE18-RP	


CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alapanyaga	Csavarok alapanyaga	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, konzol				
	Tartó alapanyaga	Cikksz.	Típus	
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	547047	CPE18-H5-50	

CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, csavarok				
	Csavarok alapanyaga	Cikksz.	Típus	
	Acél, horganyzott	547050	M4X65-8.8-VS-100	

CPE18, csatlakozótömb 5/2- és 5/3-utas szelepekhez, tömítések				
	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus	
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150	

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, fedőlap az üres helyhez				
	Fedőlap alapanyaga	Cikksz.	Típus	
	PA	550582	CPE18-RP3	

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzolkészlet					
	Tartó alapanyaga	Csavarok alapanyaga	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	Acél, horganyzott	NBR	550579	CPE18-H3-SET

Tartozék

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, konzol			
	Tartó alapanyaga	Cikksz.	Típus
	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes	551492	CPE18-H3-50

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, csavarok			
	Csavarok alapanyaga	Cikksz.	Típus
	Acél, horganyzott	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, csatlakozótömb 3/2-utas szelepekhez, tömítések			
	Tömítések alapanyaga	Cikksz.	Típus
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 és CPE24, csatlakozóaljzat kábelrel, C aljzatforma az EN 175301-803 szabvány szerint, PVC kábelköpeny						
	Kábelköpeny alapanyaga	Jelállapot-kijelző	DC névleges üzemi feszültség	Kábelhossz	Cikksz.	Típus
	PVC	Világító dióda, sárga	24 V	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 és CPE24, csatlakozóaljzat kábelrel, C aljzatforma az EN 175301-803 szerint, PUR kábelköpeny						
	Kábelköpeny alapanyaga	Jelállapot-kijelző	DC névleges üzemi feszültség	Kábelhossz	Cikksz.	Típus
	TPE-U(PUR)		24 V	2,5 m	174846	KMEB-2-230-2.5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2,5 m	174844	KMEB-2-24-2.5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 és CPE24, csatlakozóaljzat					
	Elektromos csatlakozó	2. elektromos csatlakozó	DC üzemi feszültségi tartomány	Cikksz.	Típus
	3 pólusú, Aljzat, Aljzat, döntött, C forma, a DIN EN 175301-803 szerint, DIN EN 61984 szerint, négyszög forma MSEB, négyzet alakú MSN2	Csavaros sorkapocs	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12
				151687	MSSD-EB

Tartozék

CPE18 és CPE24, világító tömítés				
	Elektromos csatlakozó	DC üzemi feszültségi tartomány	Cikksz.	Típus
	C forma, a DIN EN 175301-803 szerint, négyszög forma MSEB		151718	MEB-LD-230AC
		12 ... 24 V	151717	MEB-LD-12-24DC

Általános tartozékok, vakdugók, CPE10 csatlakozótömbhöz				
	1. pneumatikus csatlakozás	Kötegméret	Cikksz.	Típus
	Külső menet G1/4	10	3569	B-1/4
	Külső menet G3/8		3570	B-3/8

Általános tartozékok, vakdugók, CPE14, CPE18 csatlakozótömbhöz				
	1. pneumatikus csatlakozás	Kötegméret	Cikksz.	Típus
	Külső menet G3/8	10	3570	B-3/8

Általános tartozékok, elválasztó elem nyomási zónákhoz, CPE14, CPE18 csatlakozótömbhöz				
	LABS konformitás		Cikksz.	Típus
	VDMA24364-B1/B2-L		160997	PRSV-1/8


Általános tartozékok, hangtompítók				
	Pneumatikus csatlakozó	Kötegméret	Cikksz.	Típus
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


Általános tartozékok, kézi segédműködtetés, CPE 10 és CPE14 készülékhez, ZC csatlakozóképpel				
	Rögzítés módja		Cikksz.	Típus
	bekattanó		157600	AHB-MZB

Általános tartozékok, kézi segédműködtetés, CPE 18 és CPE24-hez C típusú dugaszokkal				
	Rögzítés módja		Cikksz.	Típus
	bekattanó		157601	AHB-MEB

Tartozék

Általános tartozékok, Adattáblák				
	Méret	Felirat	Cikksz.	Típus
	10x6 mm	64	18576	IBS-6X10

Általános tartozékok, szerelőkészlet konzollal az oldalsó szelepek rögzítéséhez, DSBC-32...40 szabványos hengerhez, CPE14-hez			
	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	76 g	2568514	DAVM-MW-V1-32-V

Általános tartozékok, szerelőkészlet konzollal az oldalsó szelepek rögzítéséhez, DSBC-50...125 szabványos hengerhez, CPE18 és CPE24 modellekhez			
	Terméksúly	Cikksz.	Típus
	160 g	2612128	DAVM-MW-V1-50-V