


Magnetni ventil CPE

FESTO



Značilnosti

Pregledno na enem mestu

Parametri:

- Konstrukcijska širina 10, 14, 18 in 24 mm
- Pretok 180 ... 3200 l/min
- Opomba: magnetni ventil 5/3 ostane v preklonem položaju, ki ga je zavzel, če sta obe magnetni tuljavi hkrati pod napetostjo. Ventil zavzame srednji položaj zaradi sile vzmeti, kadar obe magnetni tuljavi nista pod napetostjo.


Prednosti:

- Velikosti, optimizirane za zmogljivost: za magnetne ventile CPE, Compact Performance, sta značilni najmanjša skupna konstrukcijska širina in majhna poraba električne energije pri največjih pretokih.
- Montaža ventila neposredno na mestu: na valj; na premikajoče dele naprave; variabilna vgradnja z individualno montažo
- Kratke cevi z najmanjšim volumnom zraka: kratki preklonni časi; najkrajši reakcijski časi
- Optimizacija sistemov: krajši strojni takti, večje količine, majhna poraba energije
- Udobno pomožno ročno upravljanje
- CPE10, CPE14 in CPE18: enostavna sestava baterij z uporabo fiksnih priključnih blokov iz robustnega aluminija z 2 do 10 ventilskega mesta ali z uporabo modularnih priključnih blokov iz robustne plastike.
- Pri velikostih CPE10 in CPE14 je v povezovalnih kablilih NEBV vgrajena tokovna redukcija. To pomeni, da za vse ventile CPE velja 100-odstotni delovni cikel.


Ventilska funkcija

Opomba: Elektromagnetni ventil 5/3 ostane v predhodno predvidenem preklonem položaju, ko sta obe elektromagnetni tuljavi hkrati pod napetostjo. Ventil zavzame sredinski položaj zaradi sile vzmeti, kadar obe elektromagnetni tuljavi nista pod napetostjo.

[3GL] 3/2-potni ventil, zaprt v mirovnem položaju




[5L] 5/2-potni ventil, monostabilen




V mirovanju zaprt

[5J] 5/2-potni ventil, bistabilen



[5/3G] 5/3-potni ventil, zaprt v srednjem položaju



V mirovanju zaprt

Razlaga kode

001	Serijska	
CPE	Magnetni ventil, Compact Performance	

002	Konstruktivna širina	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	Nazivna delovna napetost	
	Brez	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	Električni priključek	
BH	Priključna shema ZC	
CH	Vtič M8x1	
H	Priključna shema ZC	
P1	Za pilotne ventile z vmesnikom CNOMO velikost 15 mm po ISO 15218	

005	Ventilska funkcija	
5L	5/2-potni ventil, monostabilen	
5J	5/2-potni ventil, bistabilen	
3GL	3/2-potni ventil, zaprt v mirovnem položaju	
3OL	3/2-potni ventil, odprt v mirovanju	
5/3G	5/3-potni ventil, zaprt v srednjem položaju	
5/3E	5/3-potni ventil, odzračen v srednjem položaju	
5/3B	5/3-potni ventil, prezračevan v srednjem položaju	

006	Dovod krmilnega zraka	
	Notranji	
S	Eksterno	

007	Pnevmatični priključek	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	Vtični priključek 4 mm	
QS-6	Vtični priključek 6 mm	
QS-8	Vtični priključek 8 mm	
QS-10	Vtični priključek 10 mm	
QS-12	Vtični priključek 12 mm	

008	Generacija	
	Brez	
B	Serijska B	

Podatkovni list

CPE10, splošni tehnični podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta- bilen	3/2 odprt monosta- bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Način vračanja	pnevmatična vzmet		–	pnevmatična vzmet	mehanska vzmet		
Konstruktivna zgradba	batni drsnik						
Načelo tesnjenja	mehko						
Prekritje	pozitivno prekrivanje						
Način upravljanja	električno						
Način krmiljenja	predkrmiljeno						
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	zunaj, interno					
Smer toka	ni reverzibilna		ni reverzibilna, obojestranski				
Funkcija iztekajočega zraka	–		z možnostjo dušenja				
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme, tipkalna						
Način pritrditve	s prehodno izvrtino						
Položaj vgradnje	poljubno						
Pnevmatični priključek 1	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pnevmatični priključek 2	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pnevmatični priključek 3	M7						
Pnevmatični priključek 4	–		M5, M7, QS-4, QS-6				
Pnevmatični priključek 5	–		M7				
Priključek za krmilni zrak 12	M3						
Priključek za krmilni zrak 14	–		M3				
Nazivni premer	4 mm						
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	190 ... 400 l/min		180 ... 350 l/min		180 ... 300 l/min	180 ... 250 l/min	180 ... 350 l/min
Čas vklopa	14 ms		–	16 ms			
Čas izklopa	14 ms		–	20 ms			
Preklopni čas ob	–		8 ms	–			
Trajanje vklopa	100%, 100% v povezavi z zmanjšanjem držalnega toka						
Konstrukcijska širina	10 mm						
Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	2 – zmerna korozijska obremenitev						

1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, delovni in okoljski pogoji

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta-bilen	3/2 odprt monosta-bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)						
Delovni tlak	−0,09 ... 1 MPa						
Delovni tlak	−0,9 ... 10 bar						
Krmilni tlak	0,25 ... 0,8 MPa			0,3 ... 0,8 MPa			
Krmilni tlak	2,5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
Temperatura okolice	−5 ... 50°C						
Temperatura medija	−5 ... 50°C						
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)						
Pristojni organ za izdajo certifikata	UL MH19482						

CPE10, električni podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta-bilen	3/2 odprt monosta-bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Stopnja zaščite	IP65, IP67, z vtičnico, po IEC 60529						

CPE10, materiali

Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	Nitrilni kavčuk
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Podatkovni list

CPE18, splošni tehnični podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta-bilen	3/2 odprt monosta-bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Način vračanja	pnevmatična vzmet		–	pnevmatična vzmet	mehanska vzmet		
Konstruktivna zgradba	batni drsnik						
Načelo tesnjenja	mehko						
Prekritje	pozitivno prekrivanje						
Način upravljanja	električno						
Način krmiljenja	predkrmiljeno						
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj, interno						
Smer toka	ni reverzibilna		ni reverzibilna, obojestranski				
Funkcija iztekajočega zraka	–		z možnostjo dušenja				
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme, tipkalna						
Način pritrditve	s prehodno izvrtino						
Položaj vgradnje	poljubno						
Pnevmatični priključek 1	G1/4, QS-8, QS-10						
Pnevmatični priključek 2	G1/4, QS-8, QS-10						
Pnevmatični priključek 3	G1/4						
Pnevmatični priključek 4	–		G1/4, QS-8, QS-10				
Pnevmatični priključek 5	–		G1/4				
Priključek za krmilni zrak 12	M5						
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	850 ... 1.300	850 ... 1.700	850 ... 1.500		780 ... 1.300	780 ... 1.200	850 ... 1.450
Priključek za krmilni zrak 14	–		M5				
Nazivni premer	8 mm						
Čas vklopa ¹⁾	28 ms		–	26 ms	20 ms		
Čas izklopa ²⁾	18 ms		–	20 ms	38 ms		
Preklopni čas ob ³⁾	–		13 ms	–			
Trajanje vklopa	100%						
Konstruktivska širina	18 mm						
Razred korozijske odpornosti KBK ⁴⁾	2 – zmerna korozijska obremenitev						
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) ⁵⁾	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti						
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) ⁶⁾	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo						

1) Čas preklopa osnovni ventil

2) Čas preklopa osnovni ventil

3) Čas preklopa osnovni ventil

4) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

5) velja samo za CPE18-M2H-... in CPE18-M3H-...

Več informacij na www.festo.com/catalogue/... d Podpora/Prenosi.

6) velja samo za CPE18-M2H-... in CPE18-M3H-...

Več informacij na www.festo.com/catalogue/... d Podpora/Prenosi.

CPE18, delovni in okoljski pogoji

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta- bilen	3/2 odprt monosta- bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napotek glede delovnega/kr- milnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)						
Delovni tlak	−0,09 ... 1 MPa						
Delovni tlak	−0,9 ... 10 bar						
Krmilni tlak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Krmilni tlak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Temperatura okolice	−5 ... 50°C						
Temperatura medija	−5 ... 50°C						
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)						
Pristojni organ za izdajo certifi- kata	UL MH19482						

Podatkovni list

CPE18, električni podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta-bilen	3/2 odprt monosta-bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Stopnja zaščite	IP65, z vtičnico, po IEC 60529						

CPE18, materiali

Material ohišja	aluminijeva tlačna litina, Ojačan PA						
Material tesnil	Nitrilni kavčuk						
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS						

CPE18, potni regulacijski ventili brez predkrmiljenega ventila, materiali

Material ohišja	aluminijeva tlačna litina						
Material tesnil	Nitrilni kavčuk						
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS						

CPE24, splošni tehnični podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta-bilen	3/2 odprt monosta-bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Način vračanja	pnevmatična vzmet		–	pnevmatična vzmet	mehanska vzmet		
Konstruktivna zgradba	batni drsnik						
Načelo tesnjenja	mehko						
Prekritje	pozitivno prekrivanje						
Način upravljanja	električno						
Način krmiljenja	predkrmiljeno						
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj, interno						
Smer toka	ni reverzibilna		ni reverzibilna, obojestranski				
Funkcija iztekajočega zraka	–		z možnostjo dušenja				
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme, tipkalna						
Način pritrditve	s prehodno izvrtino						
Položaj vgradnje	poljubno						
Pnevmatični priključek 1	G3/8, QS-10, QS-12						
Pnevmatični priključek 2	G3/8, QS-10, QS-12						
Pnevmatični priključek 3	G3/8						
Pnevmatični priključek 4	–		G3/8, QS-10, QS-12				
Pnevmatični priključek 5	–		G3/8				
Priključek za krmilni zrak 12	M5						
Priključek za krmilni zrak 14	–		M5				
Nazivni premer	11 mm						
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	1.250 ... 2.500 l/min	1.250 ... 3.000 l/min	1.250 ... 3.200 l/min	1.250 ... 2.900 l/min	1.250 ... 2.600 l/min	1.250 ... 2.650 l/min	1.250 ... 3.000 l/min
Čas vklopa	50 ms		–	40 ms	25 ms		
Čas izklopa	33 ms		–	50 ms	55 ms		
Preklopni čas ob	–		25 ms	–			
Trajanje vklopa	100%						
Konstruktivska širina	24 mm						
Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	2 – zmerna korozijska obremenitev						
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) ²⁾	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti						
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) ³⁾	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo						

1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk2) velja samo za CPE24-M2H-... in CPE24-M3H-...
Več informacij na www.festo.com/catalogue/... d. Podpora/Prenosi.3) velja samo za CPE24-M2H-... in CPE24-M3H-...
Več informacij na www.festo.com/catalogue/... d. Podpora/Prenosi.

Podatkovni list

CPE24, električni podatki

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monostabilen	3/2 odprt monostabilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Stopnja zaščite	IP65, z vtičnico, po IEC 60529						

CPE24, delovni in okoljski pogoji

Ventilska funkcija	3/2 zaprt monosta- bilen	3/2 odprt monosta- bilen	5/2, bistabilen	5/2, monostabilen	5/3, prezračevan	5/3 odzračeno	5/3, zaprt
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napotek glede delovnega/kr- milnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)						
Delovni tlak	−0,09 ... 1 MPa						
Delovni tlak	−0,9 ... 10 bar						
Krmilni tlak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Krmilni tlak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Temperatura okolice	−5 ... 50°C						
Temperatura medija	−5 ... 50°C						
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)						
Pristojni organ za izdajo certifi- kata	UL MH19482						

CPE24, materiali


Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material tesnil	Nitrilni kavčuk
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, 3/2-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE10-...-M7



CPE10-...-M5

CPE10-...-QS-4

CPE10-...-QS-6



- [1] Pomožno ročno upravljanje ponastavitve s pritiskom
 [2] Vtični jeziki, priključna shema ZC
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji krmilni zrak
 [5] Reducirni kos M7 na M5
 [6] Vtično-navojni priključek QS




	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13								
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3								

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, 5/2-potni ventil, monostabilen

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE10-...-M7





CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Pomožno ročno upravljanje ponastavitve s pritiskom
- [2] Vtični jezički, priključna shema ZC
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 10/12 za zunanji krmilni zrak
- [5] Reducirni kos M7 na M5
- [6] Vtično-navojni priključek QS

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 ø	D4	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, 5/2-impulzni ventil in 5/3-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE10-...-M7





CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Pomožno ročno upravljanje ponastavitve s pritiskom
 [2] Vtični jezički, priključna shema ZC
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji krmilni zrak
 [5] Reducirni kos M7 na M5
 [6] Vtično-navojni priključek QS

	B1	B3	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2												

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, magnetni ventili z okroglim vtičem M8x1

Prenos podatkov CAD www.festo.com

CPE 10-M1CH-3...

CPE 10-M1CH-5L...

CPE 10-M1CH-5J...




- [1] Pomožno ročno upravljanje ponastavitve s pritiskom
 [2] Vtič M8x1
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji krmilni zrak

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–							

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 5/2 in 5/3

Prenos podatkov CAD www.festo.com


- [1] Priključni blok
 [2] Držalo
 [3] Pokriva plošča
 [4] Ventili

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	28 + (n-1) x 16	L1 - 11 ± 0,1	5,5	14	16	13,4	(n-1) x 16

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 3/2 Prenos podatkov CAD www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, modularni vrstni blok

Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Priključni blok CPE...-PRSG...-2 za 2 ventile
 [2] Priključni blok CPE...-PRSG...-3 za 3 ventile
 [3] Razširitveni blok CPE...-PRSE...-2 za 2 ventila
 [4] Zaključni blok CPE...-PRS-EP
 [5] Pokrivna plošča CPE...-PRSB
 [6] DIN letev v skladu s standardom EN 50002 za pritrditev
 [7] Vpenjalni vijak za DIN letev
 [8] Prostor za napisne plošče tip IBS 6 x 10
 [9] Povezovalni člen

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(n×12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24


1) n = število ventilkih mest

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 3/2-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com



CPE14-...-1/8




CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtični jeziki, priključna shema ZC
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 10/12 za dovod krmilnega zraka
- [5] Vtično-navojni priključek QS



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4




	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE14-M1BH-3...	67	50,5	35	18,3	27	9,5	32	18	5	20

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 5/2-potni ventil, monostabilen

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtični jeziki, priključna shema ZC
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
- [5] Vtično-navojni priključek QS


	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13				
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20				

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 5/2-potni ventil, bistabilen

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE 14 - ... - 5 J - 1/8



CPE 14 - ... - QS - 6



CPE 14 - ... - QS - 8



- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtični jezički, priključna shema ZC
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
- [5] Vtično-navojni priključek QS


	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-...-5J-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-...-5J-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, 5/3-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com




- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtični jeziki, priključna shema ZC
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
- [5] Vtično-navojni priključek QS

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5J	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5J	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, magnetni ventili z okroglim vtičem M8x1

Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič M8x1
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, magnetni ventili z okroglim vtičem M8x1










Prenos podatkov CAD www.festo.com

CPE 14-M1CH-5L...

CPE 14-M1CH-3-...

CPE 14-M1...H-5 J -...

CPE 14-M1...H-5 / 3-...



- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtič M8x1
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka


Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J								40,3		
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	–	27	9,5	–	32	18,3	–	5	20	9,2
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54		17,5			44,5			17,5			
CPE14-M1CH-5J...	118													
CPE14-M1BH-5J...														
CPE14-M1BH-5/3...														

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 5/2 in 5/3

Prenos podatkov CAD www.festo.com





- [1] Priključni blok dimenzija mreže 16 mm
 [2] Držalo
 [3] Pokrivna plošča
 [4] Ventili

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	35 + (n-1) x 20	L1 - 13 ± 0,1	6,5	17,5	20	17,4	(n-1) x 20

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 3/2

Prenos podatkov CAD www.festo.com


- [1] Priključni blok dimenzija mreže 20 mm
 [2] Držalo
 [3] Pokrívna plošča
 [4] Ventili

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n–1) x 20	34 + (n–1) x 20	7	24	20	17,4	(n–1) x 20	6,3

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, modularni vrstni blok

Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Priključni blok CPE...-PRSG...-2 za 2 ventile
 [2] Priključni blok CPE...-PRSG...-3 za 3 ventile
 [3] Razširitveni blok CPE...-PRSE...-2 za 2 ventila
 [4] Zaključni blok CPE...-PRS-EP
 [5] Pokrivna plošča CPE...-PRSB
 [6] DIN letev v skladu s standardom EN 50002 za pritrditev
 [7] Vpenjalni vijak za DIN letev
 [8] Prostor za napisne plošče tip IBS 6 x 10
 [9] Povezovalni člen

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4
	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
CPE14	32+(n×16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	–	4	32		


1) n = število ventilskih mest

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 3/2-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji dovod krmilnega zraka
 [5] Vtično-navojni priključek QS




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-M1H-3...	94	69	50	28	38	18	44	28	5,5	29

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, 5/2-potni ventil, monostabilen

Prenos podatkov CAD www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 5/2-potni bistabilni ventil, magnetni impulzni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE18-...-1/4




CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
 [5] Vtično-navojni priključek QS 8
 [6] Vtično-navojni priključek QS 10




	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, 5/3-potni ventil


Prenos podatkov CAD www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, potni ventili brez predkrmiljenega ventila, 3/2-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Predkrmiljen ventil, vtič oblika C, v skladu s standardom EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji dovod krmilnega zraka



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, potni ventili brez predkrmiljenega ventila, 5/2-potni ventil


Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Predkrmiljen ventil, vtič oblika C, v skladu s standardom EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, potni ventili brez predkrmiljenega ventila, 5/2 impulzni ventil


Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Predkrmiljen ventil, vtič oblika C, v skladu s standardom EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, potni ventili brez predkrmiljenega ventila, 5/3-potni ventil


Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Predkrmiljen ventil, vtič oblika C, v skladu s standardom EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 5/2 in 5/3

Prenos podatkov CAD www.festo.com


- [1] Priključni blok dimenzija mreže 26 mm
 [2] Držalo
 [3] Pokriva plošča
 [4] Ventili

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	$45 + (n-1) \times 26$	$L1 - 17 \pm 0,1$	8,5	22,5	26	22,4	$(n-1) \times 26$

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, priključni blok, baterija s fiksno mrežo 3/2

Prenos podatkov CAD www.festo.com


- [1] Priključni blok dimenzija mreže 26 mm
 [2] Držalo
 [3] Pokrivna plošča
 [4] Ventili

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, modularni vrstni blok

Prenos podatkov CAD www.festo.com

- [1] Priključni blok CPE...-PRSG...-2 za 2 ventile
 [2] Priključni blok CPE...-PRSG...-3 za 3 ventile
 [3] Razširitveni blok CPE...-PRSE...-2 za 2 ventila
 [4] Zaključni blok CPE...-PRS-EP
 [5] Pokrivna plošča CPE...-PRSB
 [6] DIN letev v skladu s standardom EN 50002 za pritrditev
 [7] Vpenjalni vijak za DIN letev
 [8] Prostor za napisne plošče tip IBS 6 x 10
 [9] Povezovalni člen

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(nx20)+16,4	40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40


1) n = število ventilkih mest

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 3/2-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 10/12 za zunanji dovod krmilnega zraka
 [5] Vtično-navojni priključek QS



	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 5/2-potni ventil, monostabilen

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Pomožno ročno upravljanje
- [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
- [3] Mesto za napisno ploščo
- [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
- [5] Vtično-navojni priključek QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Dimenzije

Dimenzije – CPE24, 5/2-potni ventil, bistabilen



Prenos podatkov CAD www.festo.com

CPE24-...-5 J-3/8



CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12



- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
 [5] Vtično-navojni priključek QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 5/3-potni ventil

Prenos podatkov CAD www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12




- [1] Pomožno ročno upravljanje
 [2] Vtič oblika C v skladu z DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za napisno ploščo
 [4] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
 [5] Vtično-navojni priključek QS





	B1 ±0,1	B2 -0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H...-5	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
CPE24-M1H...-5/3																


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,2	L5	L6	L7 ±0,12	L8 ±0,2	L9	L10 ±0,12	L11	L12 ±0,12	L13
CPE24-M1H...-5J	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32
CPE24-M1H...-5/3	213	163											


Informacije za naročanje

CPE10, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		190 l/min	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/min	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		190 l/min	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/min	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7


CPE10, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		190 l/min	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/min	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		190 l/min	196854	CPE10-M1BH-3OLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196918	CPE10-M1BH-3OLS-M7
		QS-4		190 l/min	196855	CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196856	CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550236	CPE10-M1CH-3OLS-M7


CPE10, monostabilni 5/2-potni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/min	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/min	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/min	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550223	CPE10-M1CH-5L-M7

Informacije za naročanje


CPE10, 5/2-impulzni bistabilni ventil, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/min	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/min	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/min	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550225	CPE10-M1CH-5J-M7


CPE10, monostabilni 5/2-potni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/min	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/min	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7


CPE10, 5/2-impulzni bistabilni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/min	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/min	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4 poli, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/min	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/min	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

Informacije za naročanje

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/min	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, zunanji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/min	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka


	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	M5		180 l/min	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4 poli, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile


	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrditev ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	1,2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8
	9			467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk


Informacije za naročanje

CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile						
	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrditev ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	1,2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	60 g	900 l/min	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/min	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8


CPE14, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	60 g	900 l/min	196931	CPE14-M1BH-3OL-1/8
		QS-6		510 l/min	196891	CPE14-M1BH-3OL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196892	CPE14-M1BH-3OL-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550249	CPE14-M1CH-3OL-1/8


CPE14, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	60 g	900 l/min	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8


Informacije za naročanje

CPE14, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	60 g	900 l/min	196932	CPE14-M1BH-30LS-1/8
		QS-6		510 l/min	196893	CPE14-M1BH-30LS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196894	CPE14-M1BH-30LS-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550250	CPE14-M1CH-30LS-1/8

CPE14, monostabilni 5/2-potni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	95 g	800 l/min	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6		400 l/min	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/min	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, 5/2-impulzni bistabilni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	115 g	800 l/min	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6		400 l/min	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/min	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, monostabilni 5/2-potni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	95 g	800 l/min	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6		400 l/min	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8

CPE14, 5/2-impulzni bistabilni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	115 g	800 l/min	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6		400 l/min	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8

Informacije za naročanje

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	120 g	750 l/min	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/min	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/min	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	120 g	700 l/min	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/min	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/min	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Dovajanje krmilnega zraka	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	interno	G1/8	120 g	750 l/min	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
					550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
		QS-6		370 l/min	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
		QS-8		650 l/min	196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	120 g	750 l/min	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/min	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/min	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	120 g	700 l/min	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/min	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/min	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4 poli, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

Informacije za naročanje

CPE14, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	2-polni	G1/8	120 g	750 l/min	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/min	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/min	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4 polni, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile

	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrjevanje ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	1,2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8
	9			843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9

1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile


	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrjevanje ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	1,2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, priključni blok PRSG za 2 ventile


	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2


Informacije za naročanje

CPE14, priključni blok PRSG za 3 ventile				
	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


CPE14, priključni blok PRSE za 2 ventila				
	Teža izdelka	Št. dela	Tip	
	85 g	187830	CPE14-PRSEO-2	
		164967	CPE14-PRSE-2	


CPE14, modularna baterija, končna plošča za baterijo				
	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP


CPE14, modularna baterija, pokrivna plošča za prazen prostor				
	Teža izdelka	Št. dela	Tip	
	15 g	164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	150 g	1.300 l/min	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4
					163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
					163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
		QS-8		850 l/min	163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8
					163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8
					163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
					163777	CPE18-M2H-3GL-QS-10
					163157	CPE18-M1H-3GL-QS-10

Informacije za naročanje


CPE18, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	150 g	1.700 l/min	163760	CPE18-M2H-30L-1/4
					163784	CPE18-M3H-30L-1/4
					163140	CPE18-M1H-30L-1/4
		QS-8		850 l/min	163792	CPE18-M3H-30L-QS-8
					163768	CPE18-M2H-30L-QS-8
					163148	CPE18-M1H-30L-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163776	CPE18-M2H-30L-QS-10
					163800	CPE18-M3H-30L-QS-10
					163156	CPE18-M1H-30L-QS-10


CPE18, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	150 g	1.300 l/min	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4
					163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
					163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8
					163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8
					163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10
					163805	CPE18-M3H-3GLS-QS-10
					163161	CPE18-M1H-3GLS-QS-10


CPE18, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	150 g	1.700 l/min	163788	CPE18-M3H-30LS-1/4
					163764	CPE18-M2H-30LS-1/4
					163144	CPE18-M1H-30LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163772	CPE18-M2H-30LS-QS-8
					163152	CPE18-M1H-30LS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-30LS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163804	CPE18-M3H-30LS-QS-10
					163780	CPE18-M2H-30LS-QS-10
					163160	CPE18-M1H-30LS-QS-10


CPE18, monostabilni 5/2-potni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	220 g	1.500 l/min	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
					163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
		QS-8		850 l/min	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8
					163794	CPE18-M3H-5L-QS-8
					163770	CPE18-M2H-5L-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10
					163778	CPE18-M2H-5L-QS-10

Informacije za naročanje

CPE18, monostabilni 5/2-potni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	QS-10		1.000 l/min	163802	CPE18-M3H-5L-QS-10


CPE18, 5/2-impulzni bistabilni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	270 g	1.500 l/min	163787	CPE18-M3H-5J-1/4
					163763	CPE18-M2H-5J-1/4
					163143	CPE18-M1H-5J-1/4
		QS-8		850 l/min	163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
					163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, monostabilni 5/2-potni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	220 g	1.500 l/min	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
					163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163806	CPE18-M3H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10


CPE18, 5/2-impulzni bistabilni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	270 g	1.500 l/min	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
					163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/min	163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10

Informacije za naročanje


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.450 l/min	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
					170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/min	170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
					170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8
		QS-10		1.050 l/min	170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, notranji dovod krmilnega zraka

	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.200 l/min	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
					170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/min	170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
					170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka


	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.300 l/min	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
					170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/min	170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
					170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka


	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.450 l/min	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
					170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/min	170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
					170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1.050 l/min	170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10

Informacije za naročanje


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	QS-10		1.050 l/min	170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.200 l/min	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
					170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/min	170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
					170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


CPE18, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G1/4	280 g	1.300 l/min	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
					170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/min	170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
					170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


CPE18, 3/2-potni ventil brez predkrmiljenih ventilov						
	Ventilska funkcija	Dovajanje krmilnega zraka	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	3/2 zaprt monostabilen	zunaj	110 g	1.300 l/min	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		interno			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	3/2 odprt monostabilen	zunaj		1.700 l/min	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		interno			550165	CPE18-P1-3OL-1/4

Informacije za naročanje


CPE18, 5/2-potni monostabilni ventil brez predkrmljenega ventila						
	Ventilska funkcija	Dovajanje krmilnega zraka	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	5/2, monostabilen	zunaj	180 g	1.500 l/min	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		interno			550153	CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2 impulzni bistabilen ventil brez predkrmljenega ventila						
	Ventilska funkcija	Dovajanje krmilnega zraka	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	5/2, bistabilen	zunaj	190 g	1.500 l/min	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		interno			550155	CPE18-P1-5J-1/4


CPE18, 5/3 sredinski položajni ventil monostabilen brez predkrmljenega ventila						
	Ventilska funkcija	Dovajanje krmilnega zraka	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	5/3, prezračevan	zunaj	200 g	1.300 l/min	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		interno			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 odzračeno	zunaj		1.200 l/min	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		interno			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3, zaprt	zunaj		1.450 l/min	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		interno			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, predkrmljen ventil v skladu s standardom ISO 15218					
	Električni priključek	Karakteristike tuljave	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C, v skladu s standardom DIN EN 175301-803	110 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,9 VA, držalna moč 2,1 VA	18 l/min	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1,8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 2,9 VA, držalna moč 2,1 VA		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		24 V AC: 50/60 Hz, pritezna moč 3,1 VA, držalna moč 2,3 VA		546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1,8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


Informacije za naročanje


CPE18, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile						
	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrjevanje ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	2 Nm	1.386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1.128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1.257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile						
	Največje število ventilskih mest	Razred korozijske odpornosti KBK ¹⁾	Največji pritezni moment za pritrjevanje ventila	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	10	2 – zmerna korozijska obremenitev	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9


1) Več informacij na www.festo.com/x/topic/kbk


CPE18, priključni blok PRSG za 2 ventile						
	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 3	Pnevmatični priključek 5	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, priključni blok PRSG za 3 ventile						
	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 3	Pnevmatični priključek 5	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


CPE18, priključni blok PRSE za 2 ventila						
	Teža izdelka			Št. dela	Tip	
	145 g			187832	CPE18-PRSEO-2	
				164972	CPE18-PRSE-2	


Informacije za naročanje

CPE18, modularna baterija, končna plošča za baterijo						
	Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 3	Pnevmatični priključek 5	Teža izdelka	Št. dela	Tip
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP


CPE18, modularna baterija, pokrivna plošča za prazen prostor				Št. dela	Tip
	Teža izdelka				
	28 g			164974	CPE18-PRSB


CPE24, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	220 g	2.500 l/min	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12

CPE24, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	220 g	3.000 l/min	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12


CPE24, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	220 g	2.500 l/min	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8

Informacije za naročanje


CPE24, 3/2-potni ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	220 g	2.500 l/min	163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12


CPE24, 3/2-potni ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	220 g	3.000 l/min	163836	CPE24-M3H-3OLS-3/8
					163812	CPE24-M2H-3OLS-3/8
					163168	CPE24-M1H-3OLS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163176	CPE24-M1H-3OLS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-3OLS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-3OLS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163184	CPE24-M1H-3OLS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-3OLS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-3OLS-QS-12


CPE24, monostabilni 5/2-potni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	360 g	2.900 l/min	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12


CPE24, 5/2-impulzni bistabilni ventil, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	390 g	3.200 l/min	163811	CPE24-M2H-5J-3/8
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
					163843	CPE24-M3H-5J-QS-10
					163175	CPE24-M1H-5J-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
					163183	CPE24-M1H-5J-QS-12
					163851	CPE24-M3H-5J-QS-12

Informacije za naročanje


CPE24, monostabilni 5/2-potni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	360 g	2.900 l/min	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
					163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
					163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
					163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
					163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
					163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 5/2-impulzni bistabilni ventil, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	390 g	3.200 l/min	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
					163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
					163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	3.000 l/min	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
					170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
					170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12


CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	2.650 l/min	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
					170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10
					170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12

Informacije za naročanje


CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	QS-12		1.600 l/min	170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, notranji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	2.600 l/min	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170353	CPE24-M3H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju zaprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	3.000 l/min	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170344	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	170278	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12


CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju izpuščen, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	2.650 l/min	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170346	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170280	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
					170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

Informacije za naročanje

CPE24, 5/3 sredinski ventil, v mirovanju odprt, zunanji dovod krmilnega zraka						
	Električni priključek	Pnevmatični priključek 1	Teža izdelka	Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	Št. dela	Tip
	Oblika C	G3/8	430 g	2.600 l/min	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

Pregled perifernih naprav

Posamezni ventil - CPE10 in CPE14




Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Magnetni ventil CPE10 und CPE14	☞ cpe
[2]	Magnetni ventil CPE10 und CPE14	☞ cpe
[3]	Orodje za pomožno ročno upravljanje AHB	74
[4]	Glušnik UC	Za priključek 3, 5, 82 oz. 84
[5]	Napisna plošča IBS-6x10	75
[6]	Vtično-navojni priključki QS	Za cevne vezi
[7]	Reducirni kos M7 na M5	V obsegu dobave
[8]	Priključni kabel NEBA-M8G	Vtičnica M8x1, ravna
[9]	Priključni kabel NEBA-M8W	Vtičnica M8x1, kotna

Pregled perifernih naprav

Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[10] Adapter VAVE-C8	Vezna shema ZC na M8, s prikazom stanja signala	71
[11] Povezovalni kabel NEBV-Z4	Priključna shema ZC z zmanjšanjem držalnega toka, zaščitnim tokokrogom, prikazom stanja signala	70

Pregled perifernih naprav


Posamezni ventil - CPE18 in CPE24



Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Magnetni ventil CPE18 und CPE24	☞ cpe
[2]	Orodje za pomožno ročno upravljanje AHB	74
[3]	Glušnik UC	Za priključek 3, 5, 82 oz. 84 74
[4]	Napisna plošča IBS-6x10	– 75
[5]	Vtično-navojni priključki QS	Za cevne vezi ☞ qs
[6]	Svetleče tesnilo MEB...LD	Za 0 ... 230 V AC 74
[7]	Kabel z vtičnico KMEB-1...	PVC plašč kabla, do 240 V, brez indikatorja stanja signala 73
[8]	Kabel z vtičnico KMEB-1...	PVC plašč kabla, 24 V DC, z indikatorjem stanja signala 73
[9]	Vtičnica MSSD-EB...	Brez prikaza stanja signala 73
[10]	Kabel z vtičnico KMEB-2...	Kabelski plašč PUR 73

Pregled perifernih naprav


Baterijska montaža fiksna mreža



Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Priključni blok CPE18-3/2-PRS	Za potne ventile 3/2 cpe
[2]	Priključni blok CPE18-PRS...	Za potne ventile 5/2 in 5/3 cpe
[3]	Tesnilo CPV18-VI-P.1/4-150	– cpe
[4]	Pokrivna plošča CPE18-RP3	Za montažo na prazna mesta 3/2-potnih ventilov 72
[5]	3/2-potni ventil CPE18...	– cpe
[6]	Držalo CPE18-H3-50	Držalo za 3/2-potni ventil 73
[7]	Vijak M4X65-8.8-VS-100	– 73
[8]	Pokrivna plošča CPE18-RP	Za montažo na prazna mesta potnih ventilov 5/2 in 5/3 72
[9]	5/2-potni ventil CPE18...	– cpe
[10]	5/3-potni ventil CPE18...	– cpe
[11]	Držalo CPE18-H5-50	Držalo za 5/2 in 5/3-potni ventil 72

Pregled perifernih naprav


Dodatna oprema - baterijska montaža fiksna mreža CPE10 in CPE14



Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1] Magnetni ventil CPE10 und CPE14	–	cpe
[2] Napísna plošča IBS-6x10	–	75
[3] Vtično-navojni priključki QS	Za cevne vezi	qs
[4] Reducirni kos M7 na M5	V obsegu dobave	–
[5] Glušnik UC	Za priključek 3, 5, 82 oz. 84	74
[6] Zapirni čep B	–	74
[7] Ločilni element VABD..., PRSV...	Za montažo v priključni blok	74
[8] Priključni kabel NEBA-M8W...	Vtičnica M8x1, kotna	neba
[9] Priključni kabel NEBA-M8G...	Vtičnica M8x1, ravna	neba

Pregled perifernih naprav


Dodatna oprema - baterijska montaža fiksna mreža CPE10 in CPE14, priključna shema ZC



Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1] Magnetni ventil CPE10 und CPE14	–	cpe
[2] Napisna plošča IBS-6x10	–	75
[3] Vtično-navojni priključki QS	Za cevne vezi	qs
[4] Reducirni kos M7 na M5	V obsegu dobave	–
[5] Glušnik UC	Za priključek 3, 5, 82 oz. 84	74
[6] Zapirni čep B	–	74
[7] Ločilni element VABD..., PRSV...	Za montažo v priključni blok	74
[8] Povezovalni kabel NEBV-Z4...	Priključna shema ZC z zmanjšanjem držalnega toka, zaščitnim tokokrogom, prikazom stanja signala	70

Pregled perifernih naprav


Dodatna oprema - baterijska montaža fiksna mreža CPE18



Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1] Magnetni ventil CPE18	–	cpe
[1] Priključni blok CPE18-PRS...	Za potne ventile 5/2 in 5/3	cpe
[1] Priključni blok CPE18-3/2-PRS...	Za potne ventile 3/2	cpe
[2] Ločevalni element za tlačne cone VABD..., PRSV...	Za montažo v priključni blok	74
[3] Glušnik UC	Za vgradnjo v odzračevalne priključke	74
[4] Vtično-navojni priključki QS	Za cevne vezi	qs
[5] Zapirni čep B	–	74
[6] Pokrívna plošča CPE18-RP	Za montažo na prazna mesta potnih ventilov 5/2 in 5/3	72
[6] Pokrívna plošča CPE18-RP3	Za montažo na prazna mesta 3/2-potnih ventilov	72
[7] Kabel z vtičnico KMEB-1...	PVC plašč kabla, do 240 V, brez indikatorja stanja signala	73
[8] Kabel z vtičnico KMEB-1...	PVC plašč kabla, 24 V DC, z indikatorjem stanja signala	73
[9] Vtičnica MSSD-EB..	Brez prikaza stanja signala	73
[10] Kabel z vtičnico KMEB-2...	Kabelski plašč PUR	73
[11] Svetleče tesnilo MEB-LD...	Za 12 ... 24 V DC in 0 ... 230 V AC	74
[12] Napisna plošča IBS-6x10	–	75


Pregled perifernih naprav


Baterijska montaža z modularnimi priključnimi bloki




Oprema		→ Stran/Internet
Tip/koda za naročilo	Opis	
[1] Priključni blok CPE...-PRSG-2	Za 2 ventila	cpe
[2] Priključni blok CPE...-PRSG-3	Za 3 ventile	cpe
[3] Razširitveni blok CPE...-PRSE-2	Za 2 ventila	cpe
[4] Končna plošča CPE...-PRS-EP	–	cpe
[5] Povezovalni člen	Za povezovanje blokov	–
[6] Tesnilo	V obsegu dobave	–
[7] Magnetni ventil CPE...	–	cpe
[8] Pokrívna plošča CPE...-RP	Za zapiranje praznih mest	–
[9] Priključek	V obsegu dobave	–
[10] Drsnik	Za pritrditev ventila	–
[11] Glušnik UC	–	74
[12] Vtično-navojni priključek QS	Za cevne vezi	qs

Oprema


CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor			
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip
	PA	544479	CPE10-RP


CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, držalo			
	Material držala	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	547045	CPE10-H5-50

CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, vijaki			
	Material vijakov	Št. dela	Tip
	Jeklo, pocinkano	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, tesnila			
	Material tesnil	Št. dela	Tip
	Nitrilni kavčuk	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor			
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip
	PA	550580	CPE10-RP3


CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	550577	CPE10-H3-SET


Oprema

CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile, držalo			
	Material držala	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	551490	CPE10-H3-50

CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile, vijaki			
	Material vijakov	Št. dela	Tip
	jeklo, pocinkano	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, priključni blok za 3/2-potne ventile, tesnila			
	Material tesnil	Št. dela	Tip
	Nitrilni kavčuk	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor			
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip
	PA	544480	CPE14-RP

CPE14, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	544395	CPE14-H5-SET

CPE14, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, držalo			
	Material držala	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	547046	CPE14-H5-50

CPE14, priključni blok za 5/2 in 5/3-potne ventile, vijaki			
	Material vijakov	Št. dela	Tip
	jeklo, pocinkano	547049	M3X45-8.8-VS-100

Oprema

CPE14, priključni blok za 5/2 in 5/3-potne ventile, tesnila			
	Material tesnil	Št. dela	Tip
	Nitrilni kavčuk	547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor			
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip
	PA	550582	CPE18-RP3
		550581	CPE14-RP3

CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile, držalo			
	Material držala	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	551492	CPE18-H3-50
		551491	CPE14-H3-50

CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile, vijaki			
	Material vijakov	Št. dela	Tip
	Jeklo, pocinkano	547049	M3X45-8.8-VS-100
		547050	M4X65-8.8-VS-100


CPE14, priključni blok za 3/2-potne ventile, tesnila			
	Material tesnil	Št. dela	Tip
	Nitrilni kavčuk	547053	CPV18-VI-P.1/4-150
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 in CPE14, povezovalni kabel, doza shema priključkov ZC, odprt konec kabla, 2-žilni						
	Električni priključek 2, priključna tehnika	Električni priključek 2, število polov/žil	Material kabelskega plašča	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	odprt konec	2	TPE-U(PUR)	2,5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Oprema

CPE10 in CPE14, povezovalni kabel, doza shema povezav ZC, vtič M8x1, 3-polni						
	Električni priključek 2, priključna tehnika	Električni priključek 2, število polov/žil	Material kabela-skega plašča	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104	3	TPE-U(PUR)	0,5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2,5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1


CPE10 in CPE14, razdelilnik 2 proti 1						
	Električni priključek 1, priključna tehnika	Električni priključek 1, vrsta priključka	Električni priključek 2, priključna tehnika	Električni priključek 2, vrsta priključka	Št. dela	Tip
	M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101	Vtič	Priključna shema ZC, metrični vijak	2 x vtičnica	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R


CPE10 in CPE14, modularni sistem za poljuben razdelilnik 2 na 1						
	Dolžina kabla 1				Št. dela	Tip
	0,3 ... 30 m				8032867	NEDY-

CPE10 in CPE14, adapter				
	Električni priključek	Prikaz stanja signala	Št. dela	Tip
	3-polni / 2-polni, M8/-, Vtič/doza	Svetleča dioda	571686	VAVE-C8-1R8
	4-polni / 2-polni, M8/-, Vtič/doza		573194	VAVE-C8-1R1

CPE10 in CPE14, povezovalni kabel, doza M8x1						
	Električni priključek 2, število polov/žil	Električni priključek 1, kabelski izhod	Električni priključek 1, število polov/žil	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	3	ravna oblika	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		pod kotom		2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
	5 m		8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3		
	4	ravna oblika	4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		pod kotom		2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Oprema


CPE18, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor				
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip	
	PA	544481	CPE18-RP	


CPE18, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, držalo				
	Material držala	Št. dela	Tip	
	visoko legirano nerjavno jeklo	547047	CPE18-H5-50	

CPE18, priključni blok za 5/2- in 5/3-potne ventile, vijaki				
	Material vijakov	Št. dela	Tip	
	Jeklo, pocinkano	547050	M4X65-8.8-VS-100	

CPE18, priključni blok za 5/2 in 5/3-potne ventile, tesnila				
	Material tesnil	Št. dela	Tip	
	Nitrilni kavčuk	547053	CPV18-VI-P.1/4-150	

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile, pokrivna plošča za prazen prostor				
	Material pokrivne plošče	Št. dela	Tip	
	PA	550582	CPE18-RP3	

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile, komplet nosilcev					
	Material držala	Material vijakov	Material tesnil	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	Jeklo, pocinkano	Nitrilni kavčuk	550579	CPE18-H3-SET

Oprema

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile, držalo			
	Material držala	Št. dela	Tip
	visoko legirano nerjavno jeklo	551492	CPE18-H3-50

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile, vijaki			
	Material vijakov	Št. dela	Tip
	jeklo, pocinkano	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, priključni blok za 3/2-potne ventile, tesnila			
	Material tesnil	Št. dela	Tip
	Nitrilni kavčuk	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 in CPE24, kabel z vtičnico, oblika doze C v skladu s standardom EN 175301-803, plašč kabla PVC						
	Material kabelskega plašča	Prikaz stanja signala	Nazivna delovna napetost DC	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	PVC	Rumena LED	24 V	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 in CPE24, kabel z vtičnico, oblika doze C, v skladu s standardom EN 175301-803, plašč kabla PUR						
	Material kabelskega plašča	Prikaz stanja signala	Nazivna delovna napetost DC	Dolžina kabla	Št. dela	Tip
	TPE-U(PUR)		24 V	2,5 m	174846	KMEB-2-230-2.5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2,5 m	174844	KMEB-2-24-2.5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 in CPE24, vtičnica						
	Električni priključek	Električni priključek 2	Območje delovne napetosti DC	Št. dela	Tip	
	3-polni, Doza, Vtičnica, kotna, Oblika C, v skladu s standardom DIN EN 175301-803, po DIN EN 61984, štirikotna oblika MSEB, štirikotna oblika MSN2	Vijačna sponka	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12	
				151687	MSSD-EB	

Oprema

CPE18 in CPE24, svetleče tesnilo				
	Električni priključek	Območje delovne napetosti DC	Št. dela	Tip
	Oblika C, v skladu s standardom DIN EN 175301-803, štirikotna oblika MSEB	12 ... 24 V	151718	MEB-LD-230AC
			151717	MEB-LD-12-24DC

Splošna dodatna oprema, zapirni čep, za priključni blok CPE10				
	Pnevmatični priključek 1	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj G1/4	10	3569	B-1/4
	Zunanji navoj G3/8		3570	B-3/8

Splošni dodatki, zapirni čepi, za priključni blok CPE14, CPE18				
	Pnevmatični priključek 1	Velikost posode	Št. dela	Tip
	Zunanji navoj G3/8	10	3570	B-3/8

Splošna oprema, ločilni element za tlačne cone, za priključni blok CPE14, CPE18			
	Skladnost z LABS	Št. dela	Tip
	VDMA24364-B1/B2-L	160997	PRSV-1/8


Splošna oprema, glušniki				
	Pnevmatični priključek	Velikost posode	Št. dela	Tip
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


Splošna oprema, pomožno ročno upravljanje, za CPE 10 in CPE14 s shemo priključkov ZC			
	Način pritrditve	Št. dela	Tip
	zaskočni	157600	AHB-MZB

Splošna dodatna oprema, pomožno ročno upravljanje, za CPE 18 in CPE24 z vtičem v obliki C			
	Način pritrditve	Št. dela	Tip
	zaskočni	157601	AHB-MEB

Oprema

Splošna oprema, napisne plošče				
	Velikost	Označevanje	Št. dela	Tip
	10x6 mm	64	18576	IBS-6X10

Splošna dodatna oprema, pritrdilni sklop s kotnikom za bočno montažo ventila, za standardni valj DSBC-32...40, za CPE14				
	Teža izdelka		Št. dela	Tip
	76 g		2568514	DAVM-MW-V1-32-V

Splošna dodatna oprema, pritrdilni sklop z kotnikom za stransko montažo ventila, za standardni valj DSBC-50...125, za CPE18 in CPE24				
	Teža izdelka		Št. dela	Tip
	160 g		2612128	DAVM-MW-V1-50-V