


Elektromagnetni ventil CPE

FESTO



Karakteristike

Na jedan pogled

Parametar:

- Ugradna širina 10, 14, 18 i 24 mm
- Protok 180 ... 3200 l/min
- Napomena: 5/3 elektromagnetni ventil ostaje u prvobitnoj poziciji prebacivanja ako se obe elektromagnetne zavojnice istovremeno stave pod napon. Ventil pod dejstvom opružne sile zauzima srednji položaj ako se nijedna elektromagnetna zavojnica ne stavi pod napon.


Prednosti:

- Veličine optimizovane za performanse: Elektromagnetne ventile CPE, Compact Performance odlikuju minimalna ugradna širina i mala potrošnja energije pri najvišim vrednostima protoka.
- Montaža ventila na licu mesta: na cilindar, na pokretne delove sistema; varijabilna ugradnja zahvaljujući pojedinačnoj montaži
- Kratka creva sa najmanjom zapreminom vazduha: kratko vreme prebacivanja; najkraće vreme reakcije
- Optimizovanje sistema: kraći ciklusi ma šine; veći broj komada; manja potrošnja energije
- Udobna ručna pomoćna aktivacija
- CPE10, CPE14 i CPE18: Jednostavna ugradnja baterija zahvaljujući fiksnim priključnim blokovima od stabilnog aluminijuma sa 2 do 10 ventilskih mesta ili preko modularnih priključnih blokova od robusne plastike.
- Priključni kablovi NEBV za veličine CPE10 i CPE14 imaju integrisano smanjenje struje. To znači da trajanje prebacivanja od 100% važi za sve CPE ventile.


Funkcija ventila

Napomena: Elektromagnetski 5/3 ventil ostaje u prethodno pretpostavljenom položaju prebacivanja kada su oba solenoida pod naponom u isto vreme. Ventil zauzima srednju poziciju silom opruge kada oba solenoida nisu pod naponom.

[3GL] 3/2 regulacioni ventil smer, zatvoren neutralan položaj




[5L] 5/2-kraki ventil, monostabilni




Položaj mirovanja zatvoren

[5]] 5/2-kraki ventil, bistabilan



[5/3G] 5/3-kraki ventil, zatvoren srednji položaj



Položaj mirovanja zatvoren

Ključ tipa

001	Seriya	
CPE	Elektromagnetni ventil, Compact Performance	

002	Ugradna širina	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	Nominalni radni napon	
	Bez	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	Električni priključak	
BH	Slika priključka ZC	
CH	Utikač M8x1	
H	Slika priključka ZC	
P1	Za pilot ventile sa CNOMO interfejsom Veličina 15 mm po ISO 15218	

005	Funkcija ventila	
5L	5/2-kraki ventil, monostabilni	
5J	5/2-kraki ventil, bistabilan	
3GL	3/2 regulacioni ventil smera, zatvoren neutralan položaj	
30L	3/2-smerni ventil, položaj mirovanja otvoren	
5/3G	5/3-kraki ventil, zatvoren srednji položaj	
5/3E	5/3-smerni ventil, odzračen srednji položaj	
5/3B	5/3-smerni ventil, srednji položaj sa ventilacijom	

006	Upravljački vazduh	
	Interno	
S	Eksterno	

007	Pneumatski priključak	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	Utični priključak 4 mm	
QS-6	Utični priključak 6 mm	
QS-8	Utični priključak 8 mm	
QS-10	Utični priključak 10 mm	
QS-12	Utični priključak 12 mm	

008	Generacija	
	Bez	
B	Seriya B	

List sa podacima

CPE10, opšti tehnički podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilno	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga		–	pneumatska opruga	mehanička opruga		
Dizajn	Zasun sa klipom						
Princip zaptivanja	meko						
Prekrivanje	pozitivno preklapanje						
Vrsta aktiviranja	električni						
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem						
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni	eksterni, interno					
Smer strujanja	nije reverzibilno		nije reverzibilno, reverzibilno				
Funkcija ispuštanja vazduha	–		sa mogućnošću prigušivanja				
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom, zadržavanje, impulsno						
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom						
Ugradni položaj	proizvoljno						
Pneumatski priključak 1	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pneumatski priključak: 2	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pneumatski priključak 3	M7						
Pneumatski priključak: 4	–		M5, M7, QS-4, QS-6				
Pneumatski priključak: 5	–		M7				
Priključak upravljačkog vazduha 12	M3						
Priključak za upravljački vazduh 14	–		M3				
Nominalna širina	4 mm						
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	190 ... 400 l/min		180 ... 350 l/min		180 ... 300 l/min	180 ... 250 l/min	180 ... 350 l/min
Uklopno vreme uklj	14 ms		–	16 ms			
Uklopno vreme isklj.	14 ms		–	20 ms			
Uklopno vreme oko	–		8 ms	–			
Trajanje uključivanja	100%, 100% u kombinaciji sa spuštanjem struje zadržavanja						
Ugradna širina	10 mm						
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji						

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, radni uslovi i uslovi u okruženju

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)						
Radni pritisak	-0,09 ... 1 MPa						
Radni pritisak	-0,9 ... 10 bar						
Upravljački pritisak	0,25 ... 0,8 MPa			0,3 ... 0,8 MPa			
Upravljački pritisak	2,5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
Temperatura okruženja	-5 ... 50°C						
Temperatura medija	-5 ... 50°C						
Dozvola	c UL us – Recognized (OL)						
Institucija koja izdaje sertifikat	UL MH19482						

CPE10, električni podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilno	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Vrsta zaštite	IP65, IP67, sa utičnicom, u skladu sa IEC 60529						

List sa podacima

CPE10, materijali

Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS

CPE14, opšti tehnički podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilno	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga	–	–	pneumatska opruga	mehanička opruga		
Dizajn	Zasun sa klipom						
Princip zaptivanja	meko						
Prekrivanje	pozitivno preklapanje						
Vrsta aktiviranja	električni						
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem						
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni, interno						
Smer strujanja	nije reverzibilno		nije reverzibilno, reverzibilno				
Funkcija ispuštanja vazduha	–		sa mogućnošću prigušivanja				
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom, zadržavanje, impulsno						
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom						
Ugradni položaj	proizvoljno						
Pneumatski priključak 1	G1/8, QS-6, QS-8						
Pneumatski priključak 2	G1/8, QS-6, QS-8						
Pneumatski priključak 3	G1/8						
Pneumatski priključak 4	–		G1/8, QS-6, QS-8				
Pneumatski priključak 5	–		G1/8				
Priključak upravljačkog vazduha 12	M3						
Priključak za upravljački vazduh 14	–		M3				
Nominalna širina	6 mm						
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	510 ... 900 l/min		400 ... 800 l/min		370 ... 750 l/min	370 ... 700 l/min	410 ... 750 l/min
Uklonno vreme uklj.	16 ms		–	24 ms	20 ms		
Uklonno vreme isklj.	27 ms		–	32 ms	42 ms		
Trajanje uključivanja	100%, 100% u kombinaciji sa spuštanjem struje zadržavanja						
Ugradna širina	14 mm						
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji						

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, radni uslovi i uslovi u okruženju

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)						
Radni pritisak	-0,09 ... 1 MPa						
Radni pritisak	-0,9 ... 10 bar						
Upravljački pritisak	0,25 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	0,3 ... 0,8 MPa			
Upravljački pritisak	2,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	3 ... 8 bar			
Temperatura okruženja	-5 ... 50°C						
Temperatura medija	-5 ... 50°C						
Dozvola	c UL us – Recognized (OL)						
Institucija koja izdaje sertifikat	UL MH19482						

List sa podacima

CPE14, električni podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilno	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Vrsta zaštite	IP65, IP67, sa utičnicom, u skladu sa IEC 60529						

CPE14, materijali

Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom, PA-ojačan
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS

CPE18, opšti tehnički podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga		–	pneumatska opruga	mehanička opruga		
Dizajn	Zasun sa klipom						
Princip zaptivanja	meko						
Prekrivanje	pozitivno preklapanje						
Vrsta aktiviranja	električni						
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem						
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni, interno						
Smer strujanja	nije reverzibilno		nije reverzibilno, reverzibilno				
Funkcija ispuštanja vazduha	–		sa mogućnošću prigušivanja				
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom, zadržavanje, impulsno						
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom						
Ugradni položaj	proizvoljno						
Pneumatski priključak 1	G1/4, QS-8, QS-10						
Pneumatski priključak: 2	G1/4, QS-8, QS-10						
Pneumatski priključak 3	G1/4						
Pneumatski priključak: 4	–		G1/4, QS-8, QS-10				
Pneumatski priključak: 5	–		G1/4				
Priključak upravljačkog vazduha 12	M5						
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	850 ... 1.300	850 ... 1.700	850 ... 1.500		780 ... 1.300	780 ... 1.200	850 ... 1.450
Priključak za upravljački vazduh 14	–		M5				
Nominalna širina	8 mm						
Uklopno vreme uklj. ¹⁾	28 ms		–	26 ms	20 ms		
Uklopno vreme isklj. ²⁾	18 ms		–	20 ms	38 ms		
Uklopno vreme oko ³⁾	–		13 ms	–			
Trajanje uključivanja	100%						
Ugradna širina	18 mm						
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ⁴⁾	2 - umerena izloženost koroziji						
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) ⁵⁾	prema EU direktivi o niskom naponu						
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) ⁶⁾	prema UK propisima za električna pogonska sredstva						

1) Vreme prebacivanja osnovni ventil

2) Vreme prebacivanja osnovni ventil

3) Vreme prebacivanja osnovni ventil

4) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

5) važi samo za CPE18-M2H... i CPE18-M3H...

Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

6) važi samo za CPE18-M2H... i CPE18-M3H...

Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

List sa podacima

CPE18, radni uslovi i uslovi u okruženju

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)						
Radni pritisak	-0,09 ... 1 MPa						
Radni pritisak	-0,9 ... 10 bar						
Upravljački pritisak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Upravljački pritisak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Temperatura okruženja	-5 ... 50°C						
Temperatura medija	-5 ... 50°C						
Dozvola	c UL us – Recognized (OL)						
Institucija koja izdaje sertifikat	UL MH19482						

CPE18, električni podaci

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilno	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Vrsta zaštite	IP65, sa utičnicom, u skladu sa IEC 60529						

CPE18, materijali

Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom, PA-ojačan						
Radni materijal zaptivki	NBR						
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS						

CPE18, direkcioni ventili bez pilot ventila, materijali

Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom						
Radni materijal zaptivki	NBR						
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS						

List sa podacima

CPE24, opšti tehnički podaci							
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Način vraćanja u prethodni položaj	pneumatska opruga	–	pneumatska opruga	mehanička opruga			
Dizajn	Zasun sa klipom						
Princip zaptivanja	meko						
Prekrivanje	pozitivno preklapanje						
Vrsta aktiviranja	električni						
Vrsta upravljanja	sa predupravljanjem						
Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	eksterni, interno						
Smer strujanja	nije reverzibilno	nije reverzibilno, reverzibilno					
Funkcija ispuštanja vazduha	–	sa mogućnošću prigušivanja					
Ručna pomoćna aktivacija	sa opremom, zadržavanje, impulsno						
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom						
Ugradni položaj	proizvoljno						
Pneumatski priključak 1	G3/8, QS-10, QS-12						
Pneumatski priključak: 2	G3/8, QS-10, QS-12						
Pneumatski priključak 3	G3/8						
Pneumatski priključak: 4	–	G3/8, QS-10, QS-12					
Pneumatski priključak: 5	–	G3/8					
Priključak upravljačkog vazduha 12	M5						
Priključak za upravljački vazduh 14	–	M5					
Nominalna širina	11 mm						
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	1.250 ... 2.500 l/min	1.250 ... 3.000 l/min	1.250 ... 3.200 l/min	1.250 ... 2.900 l/min	1.250 ... 2.600 l/min	1.250 ... 2.650 l/min	1.250 ... 3.000 l/min
Uklonno vreme uklj.	50 ms	–	40 ms	25 ms			
Uklonno vreme isklj.	33 ms	–	50 ms	55 ms			
Uklonno vreme oko	–	25 ms	–				
Trajanje uključivanja	100%						
Ugradna širina	24 mm						
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	2 - umerena izloženost koroziji						
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti) ²⁾	prema EU direktivi o niskom naponu						
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti) ³⁾	prema UK propisima za električna pogonska sredstva						

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

2) važi samo za CPE24-M2H... i CPE24-M3H...

Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

3) važi samo za CPE24-M2H... i CPE24-M3H...

Dodatne informacije www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE24, električni podaci							
Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Vrsta zaštite	IP65, sa utičnicom, u skladu sa IEC 60529						

List sa podacima

CPE24, radni uslovi i uslovi u okruženju

Funkcija ventila	3/2 zatvoreno monostabilno	3/2 otvoreno monostabilni	5/2 bistabilni	5/2 monostabilni	5/3 pod pritiskom	5/3 sa ventilacijom	5/3 zatvoreno
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Upravljački medijum	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)						
Radni pritisak	-0,09 ... 1 MPa						
Radni pritisak	-0,9 ... 10 bar						
Upravljački pritisak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Upravljački pritisak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Temperatura okruženja	-5 ... 50°C						
Temperatura medija	-5 ... 50°C						
Dozvola	c UL us – Recognized (OL)						
Institucija koja izdaje sertifikat	UL MH19482						

CPE24, materijali


Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom
Radni materijal zaptivki	NBR
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, 3/2 regulacioni ventil smer

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Manuelno preklapanje koji se resetuje udarom
- [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 10/12 za eksterni upravljački vazduh
- [5] Redukcioni umetak M7 na M5
- [6] Utični priključak QS

	B1	B3	B4	D1	D2	D3 ø	D4	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7


	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, 5/2 razvodnik monostabilni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE10-...-M7






CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Manuelno preklapanje koji se resetuje udarom
- [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 10/12 za eksterni upravljački vazduh
- [5] Redukcioni umetak M7 na M5
- [6] Utični priključak QS

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7



	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, 5/2 impulsni ventil i 5/3 regulacioni ventil smera

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE10-...-M7





CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Manuelno preklapanje koji se resetuje udarom
- [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 10/12 za eksterni upravljački vazduh
- [5] Redukcioni umetak M7 na M5
- [6] Utični priključak QS



	B1	B3	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2												

Dimenzije


Dimenzije – CPE10, elektromagnetni ventili sa okruglim utikačem M8x1

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

CPE 10-M1CH-3...

CPE 10-M1CH-5L...

CPE 10-M1CH-5J...




- [1] Manuelno preklapanje koji se resetuje udarom
 [2] Utikač M8x1
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 10/12 za eksterni upravljački vazduh

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–	2,3						

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, priključni blok, fiksna baterija 5/2 i 5/3 Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	28 + (n-1) x 16	L1 - 11 ± 0,1	5,5	14	16	13,4	(n-1) x 16

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, priključni blok, fiksna baterija 3/2

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

- [1] Priključni blok
 [2] Držać za pričvršćenje
 [3] Pokrivna ploča
 [4] Ventili


	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

Dimenzije

Dimenzije – CPE10, modularni montažni blok

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(nx12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24


1) n = broj mesta za ventile

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 3/2 regulacioni ventil smer

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
 [3] Mesto za natpis
 [4] Priključak 10/12 za snabdevanje upravljačkim vazduhom
 [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4




	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE14-M1BH-3...	67	50,5	35	18,3	27	9,5	32	18	5	20

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 5/2 razvodnik monostabilni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13				
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20				

Dimenzije


Dimenzije – CPE14, 5/3 regulacioni ventil smer

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Nosači utikača, slika priključka ZC
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5J	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5J	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, elektromagnetni ventili sa okruglim utikačem M8x1

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Utikač M8x1
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5]-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5]-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, elektromagnetni ventili sa okruglim utikačem M8x1










Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

CPE14-M1CH-5L...

CPE14-M1CH-3-...

CPE14-M1...H-5J-...

CPE14-M1...H-5/3-...



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Utikač M8x1
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

Dimenzije


	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J										
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14																						
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	—	27	9,5	—	32	18,3	—	5	20	9,2																						
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54					17,5			44,5				17,5																					
CPE14-M1CH-5J...	118																																			
CPE14-M1BH-5J...																																				
CPE14-M1BH-5/3...	134	101																																		

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, priključni blok, fiksna baterija 5/2 i 5/3

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Priključni blok dimenzija mreže 16 mm
- [2] Držać za pričvršćenje
- [3] Pokrivna ploča
- [4] Ventili


	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	$35 + (n-1) \times 20$	$L1 - 13 \pm 0,1$	6,5	17,5	20	17,4	$(n-1) \times 20$

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, priključni blok, fiksna baterija 3/2

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1				
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n-1) x 20	34 + (n-1) x 20	7	24	20	17,4	(n-1) x 20	6,3				

Dimenzije

Dimenzije – CPE14, modularni montažni blok

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



- [1] Priključni blok CPE...-PRSG...-2 za 2 ventila
- [2] Priključni blok CPE...-PRSG...-3 za 3 ventila
- [3] Blok za proširenje CPE...-PRSE...-2 za 2 ventila
- [4] Krajnji blok CPE...-PRS-EP
- [5] Pokrivna ploča CPE...-PRSB
- [6] H-šina u skladu sa EN 50002 za montažu
- [7] Stezni vijak za H-šinu
- [8] Mesto za natpise tip IBS 6 x 10
- [9] Komponenta za povezivanje

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE14	32+(nx16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	–	4	32


1) n = broj mesta za ventile

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 3/2 regulacioni ventil smer

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 10/12 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
 [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-M1H-3...	94	69	50	28	38	18	44	28	5,5	29

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 5/2 razvodnik monostabilni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE18-...-1/4




CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 5/2 razvodnik bistabilni, elektromagnetni impulsi ventil

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
 [5] Utični priključak QS 8
 [6] Utični priključak QS 10



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-....-5J-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-....-5J-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije


Dimenzije – CPE18, 5/3 regulacioni ventil smer

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE18-...-1/4




CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, regulacioni ventili smera bez pilot ventila, 3/2 regulacioni ventil smera

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Pilot ventil, utikač oblika C u skladu sa EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 10/12 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, regulacioni ventili smera bez pilot ventila, 5/2 regulacioni ventil smera

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Pilot ventil, utikač oblika C u skladu sa EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, regulacioni ventili smeru bez pilota, 5/2 impulsni ventil

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Pilot ventil, utikač oblika C u skladu sa EN 175301-803
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, regulacioni ventili smera bez pilot ventila, 5/3 regulacioni ventil smera

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Pilot ventil, utikač oblika C u skladu sa EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, priključni blok, fiksna baterija 5/2 i 5/3

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	45 + (n-1) x 26	L1 - 17 ± 0,1	8,5	22,5	26	22,4	(n-1) x 26

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, priključni blok, fiksna baterija 3/2

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3

Dimenzije

Dimenzije – CPE18, modularni montažni blok

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

- [1] Priključni blok CPE...-PRSG...-2 za 2 ventila
 [2] Priključni blok CPE...-PRSG...-3 za 3 ventila
 [3] Blok za proširenje CPE...-PRSE...-2 za 2 ventila
 [4] Krajnji blok CPE...-PRS-EP
 [5] Pokrivna ploča CPE...-PRSB
 [6] H-šina u skladu sa EN 50002 za montažu
 [7] Stezni vijak za H-šinu
 [8] Mesto za natpise tip IBS 6 x 10
 [9] Komponenta za povezivanje

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(nx20)+16,4			40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40




1) n = broj mesta za ventile

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 3/2 regolazioni ventil smerza

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com



CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Ručna pomočna aktivacija
- [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 10/12 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS

	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 ∅	D4 ∅	D5 ∅	D6 ∅	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 5/2 razvodnik monostabilni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
 [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Dimenzije


Dimenzije – CPE24, 5/2 razvodnik bistabilni

Preuzimanje CAD podataka www.festo.com


CPE24-...-5J-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Ručna pomoćna aktivacija
- [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
- [3] Mesto za natpis
- [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
- [5] Utični priključak QS



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Dimenzije

Dimenzije – CPE24, 5/3 regulacioni ventil smer


Preuzimanje CAD podataka www.festo.com

CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12





- [1] Ručna pomoćna aktivacija
 [2] Utikač oblik C prema DIN EN 175301-803
 [3] Mesto za natpis
 [4] Veza 12/14 za eksterno snabdevanje upravljačkim vazduhom
 [5] Utični priključak QS





	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H...-5	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
CPE24-M1H...-5/3																
	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,2	L5	L6	L7 ±0,12	L8 ±0,2	L9	L10 ±0,12	L11	L12 ±0,12	L13			
CPE24-M1H...-5J	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32			
CPE24-M1H...-5/3	213	163														

Podaci za narudžbu

CPE10, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		190 l/min	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/min	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		190 l/min	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/min	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		190 l/min	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/min	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		190 l/min	196854	CPE10-M1BH-3OLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196918	CPE10-M1BH-3OLS-M7
		QS-4		190 l/min	196855	CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196856	CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550236	CPE10-M1CH-3OLS-M7

Podaci za narudžbu


CPE10, 5/2-kraki ventil, monostabilni, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom

	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/min	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/min	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/min	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550223	CPE10-M1CH-5L-M7

CPE10, 5/2-impulzni ventil bistabilni, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom

	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/min	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/min	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/min	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550225	CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, 5/2-kraki ventil, monostabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom

CPE10, 3/2 kraki ventili, monostabilni, spoljno snabdjevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/min	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/min	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7


CPE10, 5/2-impulzni ventil bistabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom


	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/min	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/min	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4-polni, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7


CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom


	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B


Podaci za narudžbu

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M7	68 g	350 l/min	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/min	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/min	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/min	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/min	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7

Podaci za narudžbu

CPE10, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	M5		180 l/min	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4-polni, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni momentat pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	1,2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8
	9			467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


CPE10, priključni blok za 3/2-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni momentat pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	1,2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/min	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8

Podaci za narudžbu


CPE14, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196931	CPE14-M1BH-30L-1/8
		QS-6		510 l/min	196891	CPE14-M1BH-30L-QS-6
		QS-8		810 l/min	196892	CPE14-M1BH-30L-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550249	CPE14-M1CH-30L-1/8


CPE14, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8


CPE14, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196932	CPE14-M1BH-30LS-1/8
		QS-6		510 l/min	196893	CPE14-M1BH-30LS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196894	CPE14-M1BH-30LS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550250	CPE14-M1CH-30LS-1/8


CPE14, 5/2-kraki ventil, monostabilni, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	95 g	800 l/min	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6		400 l/min	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/min	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8


Podaci za narudžbu

CPE14, 5/2-impulsni ventil bistabilni, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	115 g	800 l/min	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6		400 l/min	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/min	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550239	CPE14-M1CH-5J-1/8


CPE14, 5/2-kraki ventil, monostabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	95 g	800 l/min	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6		400 l/min	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8


CPE14, 5/2-impulsni ventil bistabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	115 g	800 l/min	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6		400 l/min	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8


CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/min	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/min	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8


CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	120 g	700 l/min	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/min	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/min	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8

Podaci za narudžbu

CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	interno	G1/8	120 g	750 l/min	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
		QS-6 QS-8		370 l/min	550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
				650 l/min	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
					196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/min	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/min	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	120 g	700 l/min	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/min	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/min	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8


CPE14, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/min	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/min	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4-polni, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni momenat pri zatezanju ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	1,2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8


Podaci za narudžbu


CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni moment pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	9	2 - umerena izloženost koroziji	1,2 Nm	843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, priključni blok za 3/2-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni moment pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	1,2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, priključni blok PRSG za 2 ventila				
	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2


CPE14, priključni blok PRSG za 3 ventila				
	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


CPE14, priključni blok PRSE za 2 ventila			
	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	85 g	187830	CPE14-PRSEO-2
		164967	CPE14-PRSE-2

Podaci za narudžbu


CPE14, modularna baterija, krajnja ploča za bateriju				
	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP


CPE14, modularna baterija, pokrivna ploča za prazno mesto				
	Težina proizvoda	Br. dela	Tip	
	15 g	164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	150 g	1.300 l/min	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4
					163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
					163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
		QS-8	850 l/min	850 l/min	163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8
					163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8
					163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8
		QS-10	1.000 l/min	1.000 l/min	163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
					163777	CPE18-M2H-3GL-QS-10
					163157	CPE18-M1H-3GL-QS-10


CPE18, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	150 g	1.700 l/min	163760	CPE18-M2H-3OL-1/4
					163784	CPE18-M3H-3OL-1/4
					163140	CPE18-M1H-3OL-1/4
		QS-8	850 l/min	850 l/min	163792	CPE18-M3H-3OL-QS-8
					163768	CPE18-M2H-3OL-QS-8
					163148	CPE18-M1H-3OL-QS-8
		QS-10	1.000 l/min	1.000 l/min	163776	CPE18-M2H-3OL-QS-10
					163800	CPE18-M3H-3OL-QS-10
					163156	CPE18-M1H-3OL-QS-10

Podaci za narudžbu


CPE18, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	150 g	1.300 l/min	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4
					163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
					163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8
					163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8
					163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10
					163805	CPE18-M3H-3GLS-QS-10
					163161	CPE18-M1H-3GLS-QS-10


CPE18, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	150 g	1.700 l/min	163788	CPE18-M3H-3OLS-1/4
					163764	CPE18-M2H-3OLS-1/4
					163144	CPE18-M1H-3OLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163772	CPE18-M2H-3OLS-QS-8
					163152	CPE18-M1H-3OLS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-3OLS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163804	CPE18-M2H-3OLS-QS-10
					163780	CPE18-M1H-3OLS-QS-10
					163160	CPE18-M3H-3OLS-QS-10


CPE18, 5/2-kraki ventil, monostabilni, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	220 g	1.500 l/min	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
					163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
		QS-8		850 l/min	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8
					163794	CPE18-M3H-5L-QS-8
					163770	CPE18-M2H-5L-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10
					163778	CPE18-M2H-5L-QS-10
					163802	CPE18-M3H-5L-QS-10


CPE18, 5/2-impulsni ventil bistabilni, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	270 g	1.500 l/min	163787	CPE18-M3H-5J-1/4

Podaci za narudžbu


CPE18, 5/2-impulsni ventil bistabilni, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	270 g	1.500 l/min	163763	CPE18-M2H-5J-1/4
		QS-8		850 l/min	163143	CPE18-M1H-5J-1/4
					163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
					163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10


CPE18, 5/2-kraki ventil, monostabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	220 g	1.500 l/min	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
					163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163806	CPE18-M3H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10


CPE18, 5/2-impulsni ventil bistabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	270 g	1.500 l/min	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/min	163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
					163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.450 l/min	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/min	170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
					170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
					170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8

Podaci za narudžbu


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	QS-10		1.050 l/min	170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.200 l/min	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
					170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/min	170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
					170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.300 l/min	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
					170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/min	170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
					170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.450 l/min	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
					170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/min	170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
					170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1.050 l/min	170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
					170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10

Podaci za narudžbu


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.200 l/min	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/min	170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
					170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
					170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G1/4	280 g	1.300 l/min	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/min	170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
					170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1.000 l/min	170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
					170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


CPE18, 3/2-kraki ventil bez pilot ventila						
	Funkcija ventila	Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	3/2 zatvoreno monostabilno	eksterni	110 g	1.300 l/min	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		interno			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	3/2 otvoreno monostabilni	eksterni		1.700 l/min	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		interno			550165	CPE18-P1-3OL-1/4


CPE18, 5/2-kraki ventil monostabilni bez pilot ventila						
	Funkcija ventila	Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	5/2 monostabilni	eksterni	180 g	1.500 l/min	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		interno			550153	CPE18-P1-5L-1/4

Podaci za narudžbu

CPE18, 5/2-impulsni ventil bistabilni bez pilot ventila						
	Funkcija ventila	Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	5/2 bistabilni	eksterni	190 g	1.500 l/min	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		interno			550155	CPE18-P1-5J-1/4


CPE18, 5/3-ventil sa srednjim položajem monostabilni bez pilot ventila						
	Funkcija ventila	Snabdevanjem upravljačkim vazduhom	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	5/3 pod pritiskom	eksterni	200 g	1.300 l/min	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		interno			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 sa ventilacijom	eksterni		1.200 l/min	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		interno			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3 zatvoreno	eksterni		1.450 l/min	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		interno			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, pilot ventil u skladu sa ISO 15218					
	Električni priključak	Karakteristične vrednosti za kaleme	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C, u skladu sa DIN EN 175301-803	110 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 2,9 VA, snaga zadržavanja 2,1 VA	18 l/min	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1,8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 2,9 VA, snaga zadržavanja 2,1 VA		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		24 V AC: 50/60 Hz, snaga pritezanja 3,1 VA, snaga zadržavanja 2,3 VA		546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1,8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	2 Nm	1.386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1.128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1.257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9


1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk


Podaci za narudžbu

CPE18, priključni blok za 3/2-krake ventile						
	Maks. broj mesta za ventile	Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK ¹⁾	Maks. obrtni moment pritezanja za pričvršćenje ventila	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	10	2 - umerena izloženost koroziji	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, priključni blok PRSG za 2 ventila						
	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 3	Pneumatski priključak: 5	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, priključni blok PRSG za 3 ventila						
	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 3	Pneumatski priključak: 5	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


CPE18, priključni blok PRSE za 2 ventila						
	Težina proizvoda			Br. dela	Tip	
	145 g			187832	CPE18-PRSEO-2	
				164972	CPE18-PRSE-2	


CPE18, modularna baterija, krajnja ploča za bateriju						
	Pneumatski priključak 1	Pneumatski priključak 3	Pneumatski priključak: 5	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP

Podaci za narudžbu


CPE18, modularna baterija, pokrivna ploča za prazno mesto			
	Težina proizvoda	Br. dela	Tip
	28 g	164974	CPE18-PRSB


CPE24, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	220 g	2.500 l/min	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12


CPE24, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	220 g	3.000 l/min	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12


CPE24, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	220 g	2.500 l/min	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8
					163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12

Podaci za narudžbu


CPE24, 3/2-kraki ventil, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	220 g	3.000 l/min	163836	CPE24-M3H-30LS-3/8
					163812	CPE24-M2H-30LS-3/8
					163168	CPE24-M1H-30LS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163176	CPE24-M1H-30LS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-30LS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-30LS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163184	CPE24-M1H-30LS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-30LS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-30LS-QS-12


CPE24, 5/2-kraki ventil, monostabilni, unutrašnje snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	360 g	2.900 l/min	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12


CPE24, 5/2-impulsni ventil bistabilni, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	390 g	3.200 l/min	163811	CPE24-M2H-5J-3/8
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
					163843	CPE24-M3H-5J-QS-10
					163175	CPE24-M1H-5J-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
					163183	CPE24-M1H-5J-QS-12
					163851	CPE24-M3H-5J-QS-12


CPE24, 5/2-kraki ventil, monostabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	360 g	2.900 l/min	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8

Podaci za narudžbu


CPE24, 5/2-kraki ventil, monostabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	360 g	2.900 l/min	163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
					163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
					163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
					163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
					163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 5/2-impulsi ventil bistabilni, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	390 g	3.200 l/min	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
		QS-12		1.650 l/min	163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
					163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
					163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	3.000 l/min	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
		QS-12		1.650 l/min	170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
					170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
					170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12


CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračan, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	2.650 l/min	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
					170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
					170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10

Podaci za narudžbu


CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	QS-12		1.600 l/min	170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12
					170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, interno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	2.600 l/min	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170353	CPE24-M3H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja zatvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	3.000 l/min	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170344	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1.650 l/min	170278	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12


CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja odzračen, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	2.650 l/min	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170346	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170280	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
					170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

Podaci za narudžbu

CPE24, 5/3-ventil sa srednjim položajem, položaj mirovanja otvoren, spoljno snabdevanje upravljačkim vazduhom						
	Električni priključak	Pneumatski priključak 1	Težina proizvoda	Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	Br. dela	Tip
	Oblik C	G3/8	430 g	2.600 l/min	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1.250 l/min	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1.600 l/min	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

Pregled periferije

Pojedinačni ventil – CPE10 i CPE14




Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil CPE10 i CPE14	– cpe
[2]	Elektromagnetni ventil CPE10 i CPE14	– cpe
[3]	Alat za manuelno preklapanje AHB	– 76
[4]	Prigušnik buke UC	Za vezu 3, 5, 82 tj. 84 76
[5]	Natpis IBS-6x10	– 77
[6]	Priključni utični QS	Za nastavak nasadni za crevo qs
[7]	Redukcioni umetak M7 na M5	Deo obima isporuke –
[8]	Priključni kabl NEBA-M8G	Doza M8x1, prava 73
[9]	Priključni kabl NEBA-M8W	Dozna M8x1, pod uglom 73

Pregled periferije

Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[10] Adapter VAVE-C8	Slika priključaka ZC na M8, sa prikazom statusa signala	73
[11] Priključni kabl NEBV-Z4	Slika priključaka ZC sa smanjenjem struje blokiranja, zaštitno spajanje, prikaz statusa signala	72

Pregled periferije


Pojedinačni ventil – CPE18 i CPE24



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil CPE18 i CPE24	cpe
[2]	Alat za manuelno preklapanje AHB	76
[3]	Prigušnik buke UC	Za vezu 3, 5, 82 tj. 84 76
[4]	Natpis IBS-6x10	– 77
[5]	Priključci utični QS	Za nastavak nasadni za crevo qs
[6]	Svetleća zaptivka MEB...LD	Za 0 ... 230 V AC 76
[7]	Utičnica sa kablom KMEB-1...	Pljašt kabla PVC, do 240 V, bez prikaza statusa signala 75
[8]	Utičnica sa kablom KMEB-1...	Pljašt kabla PVC; 24 V DC, sa prikazom statusa signala 75
[9]	Utičnica MSSD-EB...	Bez prikaza statusa signala 75
[10]	Utičnica sa kablom KMEB-2...	Pljašt kabla PUR 75

Pregled periferije


Montaža baterije fiksna mreža



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Priključni blok CPE18-3/2-PRS	Za 3/2 regulacione ventile smer
[2]	Priključni blok CPE18-PRS...	Za 5/2 i 5/3 regulacione ventile smer
[3]	Zaptivka CPV18-VI-P.1/4-150	–
[4]	Pokrivna ploča CPE18-RP3	Za montažu praznih mesta 3/2 regulacionih ventila smer
[5]	3/2 razvodnik CPE18...	–
[6]	Držač CPE18-H3-50	Držač za 3/2 regulacioni ventil smer
[7]	Vijak M4X65-8.8-VS-100	–
[8]	Pokrivna ploča CPE18-RP	Za montažu praznih mesta 5/2 i 5/3 regulacionih ventila smer
[9]	5/2 razvodnik CPE18...	–
[10]	5/3 razvodnik CPE18...	–
[11]	Držač CPE18-H5-50	Držač za 5/2 i 5/3 regulacioni ventil smer

Pregled periferije


Pribor – Montaža baterije fiksna mreža CPE10 i CPE14



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil CPE10 i CPE14	cpe
[2]	Natpis IBS-6x10	77
[3]	Priključni utični QS	qs
[4]	Redukcioni umetak M7 na M5	-
[5]	Prigušnik buke UC	76
[6]	Čep B	76
[7]	Separator VABD..., PRSV...	76
[8]	Priključni kablovi NEBA-M8W...	neba
[9]	Priključni kablovi NEBA-M8G...	neba

Pregled periferije


Pribor – Montaža baterije fiksna mreža CPE10 i CPE14, slika priključka ZC



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1] Elektromagnetni ventil CPE10 i CPE14	–	cpe
[2] Natpis IBS-6x10	–	77
[3] Priključni utični QS	Za nastavak nasadni za crevo	qs
[4] Redukcioni umetak M7 na M5	Sadržano u obimu isporuke	–
[5] Prigušnik buke UC	Za vezu 3, 5, 82 tj. 84	76
[6] Čep B	–	76
[7] Separator VABD..., PRSV...	Za montažu na priključni blok	76
[8] Priključni kabl NEBV-Z4...	Slika priključaka ZC sa smanjenjem struje blokiranja, zaštitno spajanje, prikaz statusa signala	72

Pregled periferije


Pribor – Montaža baterije fiksna mreža CPE18



Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1] Elektromagnetni ventil CPE18	–	cpe
[1] Priključni blok CPE18-PRS...	Za 5/2 i 5/3 regulacione ventile smeru	cpe
[1] Priključni blok CPE18-3/2-PRS...	Za 3/2 regulacione ventile smeru	cpe
[2] Separator za zone pritiska VABD..., PRSV...	Za montažu na priključni blok	76
[3] Prigušnik buke UC	Za montažu otvora za ventilaciju	76
[4] Priključni utični QS	Za nastavak nasadni za crevo	qs
[5] Čep B	–	76
[6] Pokrívna ploča CPE18-RP	Za montažu praznih mesta 5/2 i 5/3 regulacionih ventila smeru	74
[6] Pokrívna ploča CPE18-RP3	Za montažu praznih mesta 3/2 regulacionih ventila smeru	74
[7] Utičnica sa kablom KMEB-1...	Plašt kabla PVC, do 240 V, bez prikaza statusa signala	75
[8] Utičnica sa kablom KMEB-1...	Plašt kabla PVC; 24 V DC, sa prikazom statusa signala	75
[9] Utičnica MSSD-EB..	Bez prikaza statusa signala	75
[10] Utičnica sa kablom KMEB-2...	Plašt kabla PUR	75
[11] Svetleća zaptivka MEB-LD...	Za 12 ... 24 V DC i 0 ... 230 V AC	76
[12] Natpis IBS-6x10	–	77


Pregled periferije


Montaža baterije sa modularnim priključnim blokovima




Pribor		→ Strana/Internet
Tip/kod porudžbine	Opis	
[1] Priključni blok CPE...-PRSG-2	Za 2 ventila	cpe
[2] Priključni blok CPE...-PRSG-3	Za 3 ventila	cpe
[3] Blok za proširenje CPE...-PRSE-2	Za 2 ventila	cpe
[4] Krajnja ploča CPE...-PRS-EP	–	cpe
[5] Komponenta za povezivanje	Za povezivanje blokova	–
[6] Zaptivka	Deo obima isporuke	–
[7] Elektromagnetni ventil CPE...	–	cpe
[8] Pokrivna ploča CPE...-RP	Za zatvaranje praznih mesta	–
[9] Priključak	Deo obima isporuke	–
[10] Zasun	Za montažu ventila	–
[11] Prigušnik buke UC	–	76
[12] Utični priključak QS	Za nastavak nasadni za crevo	qs

Pribor


CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto				
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip	
	PA	544479	CPE10-RP	


CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	Čelik, pocinkovano	NBR	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, držač				
	Materijal držača	Br. dela	Tip	
	visokolegirani čelik, nerđajući	547045	CPE10-H5-50	

CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, vijci				
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip	
	Čelik, pocinkovano	547048	M3X40-8.8-VS-100	

CPE10, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, zaptivke				
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip	
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150	

CPE10, priključni blok za 3/2-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto				
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip	
	PA	550580	CPE10-RP3	


CPE10, priključni blok za 3/2-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	Čelik, pocinkovano	NBR	550577	CPE10-H3-SET


Pribor

CPE10, priključni blok za 3/2-krake ventile, držač			
	Materijal držača	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajuči	551490	CPE10-H3-50

CPE10, priključni blok za 3/2-krake ventile, vijci			
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip
	Čelik, pocinkovano	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, priključni blok za 3/2-krake ventile, zaptivke			
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto			
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip
	PA	544480	CPE14-RP


CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajuči	Čelik, pocinkovano	NBR	544395	CPE14-H5-SET


CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, držač			
	Materijal držača	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajuči	547046	CPE14-H5-50

CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, vijci			
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip
	Čelik, pocinkovano	547049	M3X45-8.8-VS-100

Pribor

CPE14, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, zaptivke			
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	NBR	547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, priključni blok za 3/2-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto			
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip
	PA	550582	CPE18-RP3
		550581	CPE14-RP3

CPE14, priključni blok za 3/2-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	Čelik, pocinkovano	NBR	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, priključni blok za 3/2-krake ventile, držač			
	Materijal držača	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	551492	CPE18-H3-50
		551491	CPE14-H3-50

CPE14, priključni blok za 3/2-krake ventile, vijci			
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip
	Čelik, pocinkovano	547049	M3X45-8.8-VS-100
		547050	M4X65-8.8-VS-100


CPE14, priključni blok za 3/2-krake ventile, zaptivke			
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 i CPE14, priključni kabl, utičnica slika priključka ZC, otvoren kraj kabla, 2-žilni						
	Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, broj polova/žila	Materijal plašta kabla	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	otvoreni kraj	2	TPE-U(PUR)	2,5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Pribor

CPE10 i CPE14, priključni kabl, utičnica slika priključka ZC, utikač M8x1, 3-polni						
	Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, broj polova/žila	Materijal plašta kabla	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104	3	TPE-U(PUR)	0,5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2,5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1


CPE10 i CPE14, distributer 2 na 1						
	Električni priključak 1, tehnika priključivanja	Električni priključak 1, vrsta priključka	Električni priključak 2, tehnika priključivanja	Električni priključak 2, vrsta priključka	Br. dela	Tip
	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101	Priključak	Slika priključaka ZC, metrički zavrtnj	2x utičnica	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R


CPE10 i CPE14, moduli za željeni distributer 2 na 1					Link nedy	
	Dužine kablova 1				Br. dela	Tip
	0,3 ... 30 m				8032867	NEDY-

CPE10 i CPE14, adapter				
	Električni priključak	Prikaz statusa signala	Br. dela	Tip
	3-polni / 2-polni, M8 / -, Utikač/utičnica	LED	571686	VAVE-C8-1R8
	4-polno / 2-polno, M8 / -, Utikač/utičnica		573194	VAVE-C8-1R1

CPE10 i CPE14, priključni kabl, utičnica M8x1						
	Električni priključak 2, broj polova/žila	Električni priključak 1, izlaz kablova	Električni priključak 1, broj polova/žila	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	3	ravno	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		2,5 m		8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3	
		pod uglom		5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
	4	ravno	4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		pod uglom		2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Pribor


CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto			
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip
	PA	544481	CPE18-RP


CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	Čelik, pocinkovano	NBR	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, držač			
	Materijal držača	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	547047	CPE18-H5-50

CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, vijci			
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip
	Čelik, pocinkovano	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, priključni blok za 5/2- i 5/3-krake ventile, zaptivke			
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, priključni blok za 3/2-kraki ventil, pokrivna ploča za prazno mesto			
	Materijal pokrivne ploče	Br. dela	Tip
	PA	550582	CPE18-RP3

CPE18, priključni blok za 3/2-krake ventile, set držača					
	Materijal držača	Materijal vijaka	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	Čelik, pocinkovano	NBR	550579	CPE18-H3-SET

Pribor

CPE18, priključni blok za 3/2-krake ventile, držač			
	Materijal držača	Br. dela	Tip
	visokolegirani čelik, nerđajući	551492	CPE18-H3-50

CPE18, priključni blok za 3/2-krake ventile, vijci			
	Materijal vijaka	Br. dela	Tip
	Čelik, pocinkovano	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, priključni blok za 3/2-krake ventile, zaptivke			
	Radni materijal zaptivki	Br. dela	Tip
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 i CPE24, utičnica sa kablom, utičnica oblik C u skladu sa EN 175301-803, košuljica kabla PVC						
	Materijal plašta kabla	Prikaz statusa signala	Nominalni radni napon DC	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	PVC	LED žuta	24 V	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 i CPE24, utičnica sa kablom, utičnica oblik C, u skladu sa EN 175301-803, košuljica kabla PUR						
	Materijal plašta kabla	Prikaz statusa signala	Nominalni radni napon DC	Dužina kabla	Br. dela	Tip
	TPE-U(PUR)		24 V	2,5 m	174846	KMEB-2-230-2.5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2,5 m	174844	KMEB-2-24-2.5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 i CPE24, utičnica					
	Električni priključak	Električni priključak 2	Opseg radnog pritiska DC	Br. dela	Tip
	3-polni, Utičnica, Dozna, pod uglom, Oblik C, u skladu sa DIN EN 175301-803, u skladu sa DIN EN 61984, četverougaozna konstrukcija MSEB, četverougaozna konstrukcija MSN2	Stega sa vijkom	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12
				151687	MSSD-EB

Pribor

CPE18 i CPE24, svetleća zaptivka				
	Električni priključak	Opseg radnog pritiska DC	Br. dela	Tip
	Oblik C, u skladu sa DIN EN 175301-803, četverougona konstrukcija MSEB	12 ... 24 V	151718	MEB-LD-230AC
			151717	MEB-LD-12-24DC

Opšti pribor, čep, za priključni blok CPE10				
	Pneumatski priključak 1	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj G1/4	10	3569	B-1/4
	Spoljašnji navoj G3/8		3570	B-3/8

Opšti pribor, čep, za priključni blok CPE14, CPE18				
	Pneumatski priključak 1	Veličina posude	Br. dela	Tip
	Spoljašnji navoj G3/8	10	3570	B-3/8

Opšti pribor, separator za zone pritiska, za priključni blok CPE14, CPE18				
	LABS uskladenost		Br. dela	Tip
	VDMA24364-B1/B2-L		160997	PRSV-1/8


Opšti pribor, prigušnik buke				
	Pneumatski priključak	Veličina posude	Br. dela	Tip
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


Opšti pribor, ručna pomoćna aktivacija, za CPE 10 i CPE14 sa slikom priključka ZC				
	Vrsta pričvršćenja		Br. dela	Tip
	sa naleganjem		157600	AHB-MZB

Opšti pribor, ručna pomoćna aktivacija za CPE 18 i CPE24 sa utikačem oblik C				
	Vrsta pričvršćenja		Br. dela	Tip
	sa naleganjem		157601	AHB-MEB

Pribor

Opšti pribor, natpisi				
	Veličina konstrukcije	Označavanje	Br. dela	Tip
	10 x 6 mm	64	18576	IBS-6X10

Opšti pribor, montažni komplet sa nosačem za bočnu montažu ventila, za standardni cilindar DSBC-32...40, za CPE14				
	Težina proizvoda		Br. dela	Tip
	76 g		2568514	DAVM-MW-V1-32-V

Opšti pribor, montažni komplet sa nosačem za bočnu montažu ventila, za standardni cilindar DSBC-50...125, za CPE18 i CPE24				
	Težina proizvoda		Br. dela	Tip
	160 g		2612128	DAVM-MW-V1-50-V