
电磁线圈 MSFG, MSFW



型号代码

001	系列	
MSFW	电磁线圈 MSFW，用于交流电	
MH	电磁线圈 MH	
MSG	电磁线圈 MSG，用于直流电	
MD	电磁线圈 MD	
MSFG	电磁线圈 MSFG，用于直流电	
MSN1W	电磁线圈 MSN1W，用于交流电	
MSN1G	电磁线圈 MSN1G，用于直流电	
MSW	电磁线圈 MSW，用于交流电	

002	工作电压	
12	12 V DC	
12DC	12 V DC	
24	24 V DC	
24DC	24 V DC	
24VDC	24 V DC	
24AC	24 V AC	
24/42-50/60	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	
24AC/12DC	24 V AC 和 12 V DC	
24-50/60	24 V AC，50/60 Hz	
42	42 V DC	
42AC	42 V AC	
42AC-60	42 V AC，60 Hz	
48AC	48 V AC	
48-50/60	48 V AC，50/60 Hz	
110AC	110 V AC	
110VAC	110 V AC	
110-50/60	110 V AC，50/60 Hz	
110AC-60	110 V AC，60 Hz	
230AC	230 V AC	
230VAC	230 V AC	
230-50/60	230 V AC，50/60 Hz	
230AC-60	230 V AC，60 Hz	
240AC	240 V AC	
240-50/60	240 V AC，50/60 Hz	

003	电接口	
	插头符合行业标准，B 型	
DS	插头，符合 EN 175301 标准，A 型	
PA	插头样式符合 EN175301-803 标准，A 型	

004	插座	
	不带	
P	带	

005	防爆	
EX	防爆符合 EN 50 028 标准	

数据表

主要技术参数 – 电磁线圈 MSF



工作电压	12 V DC	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	24 V AC，50/60 Hz	42 V DC	48 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz	240 V AC，50/60 Hz
电气接口	3 针; 插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F							
安装方式	带滚花螺母							
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm							
安装位置	任意							
开关位置指示器	否							
产品重量	55 g							

主要技术参数 – 带不同电气接口的电磁线圈 MSF

工作电压	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz		110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz
插入式插座	包括在供货范围内	（不包括在供货范围内）	包括在供货范围内	（不包括在供货范围内）
电气接口	A 类; 符合 DIN EN 175301-803	符合 DIN EN 175301-803	A 类; 符合 DIN EN 175301-803	
安装方式	带滚花螺母			
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm			
安装位置	任意			
开关位置指示器	否			
产品重量	55 g			

主要技术参数 – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)

电气接口	3 针 插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F
安装方式	带滚花螺母
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm
安装位置	任意
开关位置指示器	–
产品重量	55 g

电气参数 – 电磁线圈 MSF

工作电压	12 V DC	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	24 V AC，50/60 Hz	42 V DC	48 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz	240 V AC，50/60 Hz
线圈的特性参数	12 V DC: 4.1 W	24 V DC: 4.5 W; 42 V AC：50/60 Hz，抓取功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	24 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	42 V DC: 5.5 W	48 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	110 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	230 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 Va，保持功率 7.0 VA	240 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 Va，保持功率 7.0 VA
允许的电压波动	+/- 10%							
容许频率波动	–	+/- 5%		–	+/- 5%			
持续通电率	100%							
功率因数 (cos phi)	–	0.7		–	0.7			
最短抓取时间	10 ms							
防护等级	IP65							

数据表

电气参数 – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)

工作电压	24 V DC	24 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz
线圈的特性参数	24 V DC: 4.5 W	24 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	110 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 VA，保持功率 7.0 VA	230 V AC：50/60 Hz，启动功率 9.0 Va，保持功率 7.0 VA
允许的电压波动	+/- 10%			
容许频率波动	–	+/- 5%		
持续通电率	100%			
功率因数 (cos phi)	–	0.7		
最短抓取时间	10 ms			
防护等级	IP65			

ATEX – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)

ATEX 气体类别	II 3G
气体防爆阻燃类型	Ex nA IIC T4 X Gc
ATEX 防尘类别	II 3D
防尘防爆阻燃类型	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
防爆环境温度	-5°C <= Ta <= +40°C
欧盟境外防爆认证	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)

材料 – 电磁线圈 MSF

工作电压	12 V DC	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz		24 V AC，50/60 Hz	42 V DC	48 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz		240 V AC，50/60 Hz
电气接口	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F	A 类，符合 DIN EN 175301-803	符合 DIN EN 175301-803	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F			A 类，符合 DIN EN 175301-803	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F	A 类，符合 DIN EN 175301-803	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F
电磁线圈材料	热固性塑料，铜，钢									
线圈材料	铜									
材料说明	符合 RoHS 标准									
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L								VDMA24364-B2-L，VDMA24364-C1-L	VDMA24364-C1-L

材料 – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)

电磁线圈材料	热固性塑料，铜，钢
线圈材料	铜
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L

工作和环境条件 – 电磁线圈 MSF

工作电压	12 V DC	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	24 V AC，50/60 Hz	42 V DC	48 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz	240 V AC，50/60 Hz
环境温度	-5 ... 40°C							
CE 认证（见合格声明）	–					符合欧盟低电压指令		
CE 标记（见合格声明）	–					符合英国电气设备相关规定		

数据表

工作和环境条件 – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)

工作电压	24 V DC	24 V AC，50/60 Hz	110 V AC，50/60 Hz	230 V AC，50/60 Hz
环境温度	-5 ... 40°C			
CE 认证（见合格声明）[1]	符合欧盟防爆指令 (ATEX)		符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟低电压指令	
CE 标记（见合格声明）[2]	–			

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

主要技术参数 – 电磁线圈 BMSF



电气接口	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F
安装方式	带滚花螺母
插座的最大紧固扭矩	0.4 Nm
安装位置	任意
开关位置指示器	否
产品重量	55 g

电气参数 – 电磁线圈 BMSF

电气接口	3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F
线圈的特性参数	120 V AC：60 Hz，启动功率 10.0 VA，保持功率 8 VA
允许的电压波动	+/- 10%
容许频率波动	+/- 5%
持续通电率	100%
功率因数 (cos phi)	0.7
最短抓取时间	10 ms
防护等级	IP65

材料 – 电磁线圈 BMSF

电磁线圈材料	热固性塑料，铜，钢
线圈材料	铜
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L

工作和环境条件 – 电磁线圈 BMSF

环境温度	-5 ... 40°C
CE 认证（见合格声明）[1]	符合欧盟低电压指令
CE 标记（见合格声明）[2]	符合英国电气设备相关规定

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

数据表

主要技术参数 – 电磁线圈 MH



电气接口	符合 DIN EN 175301-803
安装方式	带锁紧螺母
用于安装的最大紧固扭矩	2
安装位置	任意
开关位置指示器	否
产品重量	150 g

电气参数 – 电磁线圈 MH

工作电压	24 V DC	110 V AC	230 V AC
线圈的特性参数	24 V DC: 7.9 W	110 V AC: 14.0 VA	230 V AC: 14.0 VA
最短抓取时间	12		
允许的电压波动	+/- 10%		
容许频率波动	+/- 10%		
持续通电率	100%		
功率因数 (cos phi)	0.7		
防护等级	IP65		
防护等级说明	IP00，不带连接插座		

材料 – 电磁线圈 MH

电磁线圈材料	热固性塑料, 铜, 钢
线圈材料	铜
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-Zone III


工作和环境条件 – 电磁线圈 MH

工作电压	24 V DC	110 V AC	230 V AC
环境温度	-20 ... 50°C		
CE 认证（见合格声明）[1]	–	符合欧盟低电压指令	
CE 标记（见合格声明）[2]	–	符合英国电气设备相关规定	

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

数据表

主要技术参数 – 电磁线圈 MS



电气接口	A 类; 插头; 符合 EN 175301-803
驱动方式	电驱动
安装方式	外六角 1/8; 固定夹
安装位置	任意

电气参数 – 电磁线圈 MS

工作电压	12 V DC	24 V DC	24 V AC	42 V AC	42 V AC，60 Hz	48 V AC
线圈的特性参数	12 V DC: 11.7 W	24 V DC: 11.5 W	24 V AC：50 Hz，启动功率 30.0 VA，保持功率 22.0 VA	42 V AC：50 Hz，拾取功率 30 VA，保持功率 22 VA	42 V AC：60 Hz，拾取功率 36 VA，保持功率 28 VA	48 V AC：50 Hz，启动功率 30.0 VA，保持功率 22.0 VA
最短抓取时间	10 ms					
允许的电压波动	+/- 10%					
持续通电率	100%					
绝缘材料等级	F					
防护等级	IP65					

电气参数 – 电磁线圈 MS

工作电压	110 V AC	110 V AC，60 Hz	230 V AC	230 V AC，60 Hz	240 V AC
线圈的特性参数	110 V AC：50 Hz，拾取功率 30 VA，保持功率 22 VA	110 V AC：60 Hz，拾取功率 36 VA，保持功率 28 VA	230 V AC：50 Hz，拾取功率 30 VA，保持功率 22 VA	220 V AC：60 Hz，拾取功率 36 VA，保持功率 28 VA	240 V AC：50 Hz，启动功率 30.0 VA，保持功率 22.0 VA
最短抓取时间	10 ms				
允许的电压波动	+/- 10%				
持续通电率	100%				
绝缘材料等级	F				
防护等级	IP65				

材料 – 电磁线圈 MS

电磁线圈材料	热固性塑料
电触头材料	镀锡黄铜
线圈材料	铜
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L

工作和环境条件 – 电磁线圈 MS

工作电压	12 V DC	24 V DC	24 V AC	42 V AC	42 V AC，60 Hz	48 V AC
环境温度	-5 ... 50°C					
储存温度	-10 ... 60°C					
CE 认证（见合格声明）[1]	–					
CE 标记（见合格声明）[2]	–					

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

数据表

工作和环境条件 – 电磁线圈 MS

工作电压	110 V AC	110 V AC，60 Hz	230 V AC	230 V AC，60 Hz	240 V AC
环境温度	-5 ... 50°C				
储存温度	-10 ... 60°C				
CE 认证（见合格声明）[1]	符合欧盟低电压指令				
CE 标记（见合格声明）[2]	符合英国电气设备相关规定				

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

主要技术参数 – 电磁线圈 MD



工作电压	24 V DC	110 V AC	230 V AC
电气接口	符合 DIN EN 175301-803		
驱动方式	–	电驱动	
安装方式	带滚花螺母		
用于安装的最大紧固扭矩	0.5 Nm		
安装位置	任意		
产品重量	110 g		

电气参数 – 电磁线圈 MD

工作电压	24 V DC	110 V AC	230 V AC
线圈的特性参数	24 V DC: 6.8 W	110 V AC：50/60 Hz，启动功率 14.5 VA，保持功率 10.5 VA	230 V AC：50/60 Hz，启动功率 14.5 VA，保持功率 10.5 VA
允许的电压波动	+/- 10%		
容许频率波动	–	+/- 10%	
持续通电率	100%		
功率因数 (cos phi)	–	0.7	
防护等级	IP65		

材料 – 电磁线圈 MD

电磁线圈材料	热固性塑料, 铜, 钢
线圈材料	铜
材料说明	符合 RoHS 标准
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L

工作和环境条件 – 电磁线圈 MD

工作电压	24 V DC	110 V AC	230 V AC
环境温度	-20 ... 50°C		
CE 认证（见合格声明）[1]	–	符合欧盟低电压指令	
CE 标记（见合格声明）[2]	–	符合英国电气设备相关规定	

1) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问：www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

数据表

主要技术参数 – 电磁线圈 MSN1



工作电压	24 V DC	24 V AC 和 12 V DC	110 V AC	230 V AC
电气接口	3 针; A 类; 符合 DIN EN 175301-803	3 针; A 类; 可夹紧; 符合 DIN EN 175301-803	3 针; A 类; 符合 DIN EN 175301-803	
安装方式	夹紧式, 带固定夹, 使用附件	夹紧式, 带固定夹	夹紧式, 带固定夹, 使用附件	
安装位置	任意			
产品重量	80 g			

电气参数 – 电磁线圈 MSN1

工作电压	24 V DC	24 V AC 和 12 V DC	110 V AC	230 V AC
线圈的特性参数	24 V DC: 2.5 W	12 V DC: 5.0 W 24 V AC: 50 Hz, 启动功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 24 V AC: 60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA	110 V AC: 50 Hz, 启动功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 110 V AC: 60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA 120 V AC: 60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA	230 V AC: 50 Hz, 抓取功率 7.5 VA, 保持功率 5.0 VA 230 V AC: 60 Hz, 启动功率 5.0 VA, 保持功率 3.7 VA
最短抓取时间	10 ms			
允许的电压波动	-15% / +10%	50Hz 时为 ±10%, 为 60 Hz -10...+20%		+/- 10%
持续通电率	100%			
功率因数 (cos phi)	–	0.7		
防护等级	IP65			

材料 – 电磁线圈 MSN1

外壳材料	PA
电触头材料	钢
线圈材料	铜
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L

工作和环境条件 – 电磁线圈 MSN1


工作电压	24 V DC	24 V AC 和 12 V DC	110 V AC	230 V AC
环境温度	-10 ... 50°C			
介质温度	-10 ... 50°C			
CE 认证（见合格声明）[1]	–		符合欧盟低电压指令	
CE 标记（见合格声明）[2]	–		符合英国电气设备相关规定	
认证	c UL us - Recognised (OL)	–		


1) 更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads
2) 更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/... -> Support/Downloads

尺寸

尺寸 – 电磁线圈 MSF

CAD 相关数据下载 www.festo.com






[1] 固定螺母
[2] 电磁线圈（可以在电枢管上旋转 360°）
[3] 插头

	B1	H1	H2	L1	L2
MSFG-...	22	29	33,8	29,5	12,5
MSFW-...					
MSFG-...-EX					
MSFW-...-EX					

尺寸

尺寸 – 电磁线圈 MH CAD 相关数据下载 www.festo.com




[1] 六角螺母 G1/8
[2] 插头型式，符合 EN 175301-803，型式 A
[3] 电磁线圈

	B1 -0,2	H1 +0,3	H2 +1 -0,5	H3	L1 +0,2 -0,4	L2	L3
MH-2-24VDC-PA	35,8	42,1	45,9	27,6	45,5	18	39,8
MH-2-110VAC-PA							
MH-2-230VAC-PA							

尺寸

尺寸 – 电磁线圈 MD CAD 相关数据下载 www.festo.com




[1] 滚花螺母 M8x0.75
[2] 插头型式，符合 EN 175301-803，型式 A
[3] 电磁线圈

	B1 -0,6	H1 +0,3	H2	H3	L1 +0,2 -0,4	L2 ±0,2
MD-2-24VDC-PA	30	29,5	34,3	15,3	35,5	14,7
MD-2-110VAC-PA						
MD-2-230VAC-PA						

尺寸

尺寸 – 电磁线圈 MSN1 CAD 相关数据下载 www.festo.com



[1] 电磁线圈可绕衔铁管旋转
[2] 固定夹
[3] 插头

	B1 -0,1 0,8	H1 -0,4	L1 ±0,2	L2 +0,2 -0,1
MSN1W-24AC/12DC	30	30	35,5	14,5
MSN1G-24DC-OD				
MSN1W-110AC-OD				
MSN1W-230AC-OD				

订货数据

订货数据 – 电磁线圈 MSF



电气接口	工作电压	插入式插座	产品重量	订货号	型号
3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F	12 V DC	包括在供货范围内	55 g	**4526**	**MSFG-12**
		（不包括在供货范围内）		**34410**	**MSFG-12-OD**
	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	包括在供货范围内		**4527**	**MSFG-24/42-50/60**
		（不包括在供货范围内）		**34411**	**MSFG-24/42-50/60-OD**
	24 V AC，50/60 Hz	包括在供货范围内		**4534**	**MSFW-24-50/60**
		（不包括在供货范围内）		**34415**	**MSFW-24-50/60-OD**
	42 V DC			**34413**	**MSFG-42-OD**
	48 V AC，50/60 Hz			**34418**	**MSFW-48-50/60-OD**
	110 V AC，50/60 Hz	包括在供货范围内		**6720**	**MSFW-110-50/60**
		（不包括在供货范围内）		**34420**	**MSFW-110-50/60-OD**
	230 V AC，50/60 Hz	包括在供货范围内		**4540**	**MSFW-230-50/60**
		（不包括在供货范围内）		**34422**	**MSFW-230-50/60-OD**
	240 V AC，50/60 Hz			**34424**	**MSFW-240-50/60-OD**
A 类，符合 DIN EN 175301-803	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz	包括在供货范围内		**13264**	**MSFG-24/42-50/60-DS**
	110 V AC，50/60 Hz			**13265**	**MSFW-110-50/60-DS**
	230 V AC，50/60 Hz			**13266**	**MSFW-230-50/60-DS**
		（不包括在供货范围内）		**175118**	**MSFW-230-50/60-DS-OD**
符合 DIN EN 175301-803	24 V DC 和 42 V AC，50/60 Hz			**34412**	**MSFG-24/42-50/60-DS-OD**

订货数据 – 电磁线圈 MSF，符合欧盟防爆指令 (ATEX)



电气接口	工作电压	订货号	型号
3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F	24 V DC	**536931**	**MSFG-24-EX**
	24 V AC，50/60 Hz	**536932**	**MSFW-24-50/60-EX**
	110 V AC，50/60 Hz	**536933**	**MSFW-110-50/60-EX**
	230 V AC，50/60 Hz	**536934**	**MSFW-230-50/60-EX**

订货数据 – 电磁线圈 BMSF



电气接口	工作电压 [1]	订货号	型号
3 针，插头针脚，连接型式符合 Festo 标准，用于 MSSD-F	120 V DC 和 60 V AC	**104080**	**BMSFW-120/60**

1) 特定型号仅在某些国家/地区提供。


订货数据

订货数据 – 电磁线圈 MH



电气接口	工作电压	订货号	型号
符合 DIN EN 175301-803	24 V DC	549906	MH-2-24VDC-PA
	110 V AC	549907	MH-2-110VAC-PA
	230 V AC	549908	MH-2-230VAC-PA

订货数据 – 电磁线圈 MS



电气接口	工作电压	产品重量	订货号	型号
A 类, 插头, 符合 EN 175301-803	12 V DC	150 g	34400	MSG-12DC-OD
		175 g	3598	MSG-12DC
	24 V DC	150 g	34401	MSG-24-OD
		175 g	3599	MSG-24DC
	24 V AC	150 g	34402	MSW-24AC-OD
		175 g	3589	MSW-24AC
	42 V AC	150 g	34403	MSW-42AC-OD
		175 g	3594	MSW-42AC
	42 V AC，60 Hz		7705	MSW-42AC-60
	48 V AC	150 g	34404	MSW-48AC-OD
	110 V AC		34405	MSW-110AC-OD
		175 g	3591	MSW-110AC
	110 V AC，60 Hz	150 g	34406	MSW-110AC-60-OD
	230 V AC		34407	MSW-230AC-OD
		175 g	3592	MSW-230AC
	230 V AC，60 Hz	150 g	34408	MSW-230AC-60-OD
	240 V AC		34409	MSW-240AC-OD

订货数据 – 电磁线圈 MD



电气接口	工作电压	订货号	型号
符合 DIN EN 175301-803	24 V DC	549903	MD-2-24VDC-PA
	110 V AC	549904	MD-2-110VAC-PA
	230 V AC	549905	MD-2-230VAC-PA


订货数据 – 电磁线圈 MSN1



电气接口	工作电压	订货号	型号
3 针, A 类, 符合 DIN EN 175301-803	24 V DC	123060	MSN1G-24DC-OD
3 针, A 类, 可夹紧, 符合 DIN EN 175301-803	24 V AC 和 12 V DC	170152	MSN1W-24AC/12DC
3 针, A 类, 符合 DIN EN 175301-803	110 V AC	123061	MSN1W-110AC-OD
	230 V AC	123062	MSN1W-230AC-OD


附件

插座




电接口 1，连接技术	电接口 2，连接技术	工作电压范围 DC	标称导线横截面积	订货号	型号
A 型，符合 EN175301-803	标准			**539709**	**MSSD-C-M16**
		0 ... 300 V	1.5 mm²	**34583**	**MSSD-C**
B 型，符合 11 mm 的行业标准		0 ... 250 V	0.75 mm²	**539710**	**MSSD-F-M16**
			1.5 mm²	**34431**	**MSSD-F**
A 型，符合 EN175301-803		0 ... 24 V		**550067**	**MSSD-N**

连接电缆，电缆护套材料 PVC



系列	标称工作电压 DC	电缆长度	订货号	型号
阀连接电缆，A 型插座，EN 175301-803		2.5 m	**30932**	**KMC-1-230AC-2,5**
阀连接电缆，插座类型 B，符合行业标准，11 mm			**30936**	**KMF-1-230AC-2.5**
阀连接电缆，A 型插座，EN 175301-803		5 m	**30934**	**KMC-1-230AC-5**
阀连接电缆，插座类型 B，符合行业标准，11 mm			**30938**	**KMF-1-230AC-5**
阀连接电缆，A 型插座，EN 175301-803	24 V	2.5 m	**30935**	**KMF-1-24DC-2.5-LED**
			30931	**KMC-1-24DC-2,5-LED**
阀连接电缆，插座类型 B，符合行业标准，11 mm		5 m	**30933**	**KMC-1-24DC-5-LED**
			30937	**KMF-1-24DC-5-LED**
阀连接电缆，A 型插座，EN 175301-803		10 m	**193459**	**KMC-1-24-10-LED**
阀连接电缆，插座类型 B，符合行业标准，11 mm			**193458**	**KMF-1-24-10-LED**


连接电缆，电缆护套材料 TPE-U（PUR）



电气接口 1，连接系统	标称工作电压 DC	电缆长度	订货号	型号
连接型式 A 型，基于 EN 175301-803 标准	24 V	0.3 m	**3679771**	**NEBV-A1W3F-P-K-0.3-N-M12W3**
		0.6 m	**3679776**	**NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-LE3**
			3679772	**NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3**
	110 V	0.3 m	**3579461**	**NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3**
		0.6 m	**3579462**	**NEBV-A1W3-K-0.6-N-M12W3**
	230 V		**3579466**	**NEBV-A1W3-K-0.6-N-LE3**
插头型式 B 型，工业标准 11 mm	24 V	0.3 m	**3679773**	**NEBV-B2W3F-P-K-0.3-N-M12W3**
		0.6 m	**3679774**	**NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-M12W3**
			3679778	**NEBV-B2W3F-P-K-0.6-N-LE3**
	110 V	0.3 m	**3579463**	**NEBV-B2W3-K-0.3-N-M12W3**
		0.6 m	**3579464**	**NEBV-B2W3-K-0.6-N-M12W3**

附件

连接电缆，电缆护套材料 TPE-U（PUR）




电气接口 1，连接系统	标称工作电压 DC	电缆长度	订货号	型号
插头型式 B 型，工业标准 11 mm	230 V	0.6 m	**3579468**	**NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3**

发光密封件



电气接口	标称工作电压，交流	工作电压范围 DC	订货号	型号
A 类，符合 DIN EN 175301-803，四边形结构形式 MSC		12 ... 24 V	**19145**	**MC-LD-12-24DC**
	230 V		**19146**	**MC-LD-230AC**
B 类，四边形结构形式 MSF		12 ... 24 V	**19143**	**MF-LD-12-24DC**
	230 V		**19144**	**MF-LD-230AC**

标签夹



短型号代码	订货号	型号
KMC/F/V	**33362**	**KMC/F/V-BZ-35X**