
Секционен разпределител VTIX




Характеристики

Кратък обзор

Разпределителите VUVX и свързаният с тях секционен разпределител VTIX предлагат широка гама от възможности и универсално приложение в областта на фабричната и процесовата промишленост:

- Присъединителни плочи със стабилна решетка с 2 до 16 места за разпределители
- Ширина на разпределителя 10 mm, 14 mm, 18 mm и 24 mm
- Дебит 260...1975 л/мин, в зависимост от варианта на разпределителя
- Разпределители с муфи, полуразпределитли с муфи и разпределители с пластини за присъединяване
- Работно напрежение 12 V DC и 24 V DC
- Технологията на присъединяване може лесно да се сменя посредством електрическа клемна плоча
- С вътрешен или външен управляващ въздух
- Гъвкаво подаване на налягане и променливи зони на налягане чрез вертикални захранващи плочи
- Здрави, леки и дълготрайни компоненти от алуминий
- Възможност за режим вакуум
- Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори
- Стабилно стенно закрепване или монтаж на шина


Данни за поръчка - конструктивен модул



Конфигурируем продукт
Този продукт и всички негови опции могат да бъдат поръчани чрез конфигуратора.

Техническа информация

Общи технически данни – разпределители



Размер на разпределителя	10 mm	14 mm	18 mm
Конструктивна структура	Бутален шибър с уплътнителен пръстен		
Принцип на уплътняване	променлив		
Начин на задействане	електрически		
Вид управление	предуправляем		
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране		
Ръчно задействане	фиксиране с принадлежности		
Монтажно положение	произволно		
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0,36 Nм	0,96 Nм	1,2 Nм
Ширина	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Пневматични присъединявания – разпределители

Вид на ходовия клапан	Разпределител присъединителна плоча			Муфелен клапан				Полумуфелен клапан	
Размер на разпределителя	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Пневматична връзка 1	Присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Пневматична връзка 2	Присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Пневматична връзка 3	Присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Пневматична връзка 4	Присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Пневматична връзка 5	Присъединителна плоча			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Връзка за управляващ въздух 12/14	Присъединителна плоча			M3		M5		M3	M5
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	Присъединителна плоча			без улавяне					

Електрически данни – разпределители

Допустими колебания на напрежението	+/- 10%
Продължителност на включване	100%

Техническа информация

Технически данни – 3/2-ходови разпределители, размер на разпредеелителя 10 mm, пневматично присъединяване M5

Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен				2x3/2 отворен моностабилен		2x3/2 отворен/затворен моностабилен	
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина		пневматична пружина		Механична пружина			
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно	външно	вътрешно	външно	вътрешно	външно	вътрешно
Припокриване	отрицателно припокриване							
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна			Реверсивни	не е реверсивна	Реверсивни	не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да	–	не	–	да	–	да	–
Номинален диаметър	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
b-стойност	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
C-стойност	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Работно налягане	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар		0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Управляващо налягане	2 ... 8 бар	–	1,5 ... 8 бар	–	2 ... 8 бар	–	2 ... 8 бар	–
Макс. честота на превключване	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Време за превключване вкл.	10 мсек		8 мсек		10 мсек			
Време за превключване изкл.	11 мсек		13 мсек		11 мсек			
Тегло на продукта	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Технически данни – 3/2-ходови разпределители, размер на разпределителя 10 mm, пневматично присъединяване M7

Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен		2x3/2 отворен моностабилен	2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина	пневматична пружина	Механична пружина	
Захранване с управляващ въздух	вътрешно			
Припокриване	отрицателно припокриване			
Посока на потока	не е реверсивна			
Годност за работа с вакуум	–			
Номинален диаметър	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
b-стойност	0,38		0,45	0,46
C-стойност	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Работно налягане	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	4 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар	4 ... 8 бар	
Управляващо налягане	–			
Управляващо налягане	–			
Макс. честота на превключване	3	5	3	
Време за превключване вкл.	10	8	10	
Време за превключване изкл.	11	13	11	
Тегло на продукта	46 g			

Техническа информация

Технически данни – 3/2-ходови разпределители, размер на разпределителя 14 mm				
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен		2x3/2 отворен моностабилен	2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина	пневматична пружина	Механична пружина	
Захранване с управляващ въздух	вътрешно			
Припокриване	отрицателно припокриване			
Посока на потока	не е реверсивна			
Годност за работа с вакуум	–	не	–	
Номинален диаметър	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
b-стойност	0,4		0,45	0,46
C-стойност	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Работно налягане	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	4 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар	4 ... 8 бар	
Управляващо налягане	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Управляващо налягане	–	1,5 ... 8 бар	–	
Макс. честота на превключване	3	5	3	
Време за превключване вкл.	12	10	12	
Време за превключване изкл.	11	15	11	
Тегло на продукта	74 g			

Технически данни – 3/2-ходови разпределители, размер на разпределителя 18 mm								
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен				2x3/2 отворен моностабилен		2x3/2 отворен/затворен моностабилен	
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина		пневматична пружина		Механична пружина			
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно	външно	вътрешно	външно	вътрешно	външно	вътрешно
Припокриване	отрицателно припокриване							
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна			Реверсивни	не е реверсивна	Реверсивни	не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да	–	не		да	–	да	–
Номинален диаметър	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1 080 l/min	1 415 l/min	1 080 l/min	1 415 l/min	1 100 l/min	1 640 l/min	1 100 l/min	1 565 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	1 135 l/min	1 490 l/min	1 135 l/min	1 490 l/min	1 080 l/min	1 655 l/min	1 110 l/min	1 575 l/min
b-стойност	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
C-стойност	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Работно налягане	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар		0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Управляващо налягане	2 ... 8 бар	–	1,5 ... 8 бар		2 ... 8 бар	–	2 ... 8 бар	–
Макс. честота на превключване	3		5		3			
Време за превключване вкл.	20		16		20			
Време за превключване изкл.	23		30		23			
Тегло на продукта	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

Техническа информация

Технически данни – 5/2-ходови разпределители моностабилни, размер на разпределителя 10 mm						
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина			пневматична пружина		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно		външно	вътрешно	
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	M5	M7	Фланец/присъединителна плоча	M5	M7
Припокриване	отрицателно припокриване					
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна				
Годност за работа с вакуум	да	–		да	–	
Номинален диаметър	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
b-стойност	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
C-стойност	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Работно налягане	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	-0,9 ... 8 бар	2,5 ... 8 бар		-0,9 ... 8 бар	2 ... 8 бар	
Управляващо налягане	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Управляващо налягане	2,5 ... 8 бар	–		2 ... 8 бар	–	
Макс. честота на превключване	3 Hz			5 Hz		
Време за превключване вкл.	7 мсек			8 мсек		
Време за превключване изкл.	20 мсек			14 мсек		
Тегло на продукта	41 g	35 g		41 g	35 g	

Технически данни – 5/2-ходови разпределители моностабилни, размер на разпределителя 14 mm		
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина	пневматична пружина
Захранване с управляващ въздух	вътрешно	
Припокриване	отрицателно припокриване	
Посока на потока	не е реверсивна	не е реверсивна, Реверсивни
Годност за работа с вакуум	–	
Номинален диаметър	4,3 mm	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	850 l/min	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	770 l/min	
b-стойност	0,5	
C-стойност	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Работно налягане	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Работно налягане	2,5 ... 8 бар	2 ... 8 бар
Управляващо налягане	–	
Управляващо налягане	–	
Макс. честота на превключване	3 Hz	5 Hz
Време за превключване вкл.	7 мсек	11 мсек
Време за превключване изкл.	26 мсек	18 мсек
Тегло на продукта	62 g	

Техническа информация

Технически данни – 5/2-ходови разпределители моностабилни, размер на разпределителя 18 mm						
Начин на връщане в изходно състояние	Механична пружина			пневматична пружина		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно		външно	вътрешно	
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	G1/8	G1/4	Фланец/присъединителна плоча	G1/8	G1/4
Припокриване	отрицателно припокриване					
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна			не е реверсивна, Реверсивни	не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да	–		да	–	
Номинален диаметър	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1 260 l/min	850 l/min	1 975 l/min	1 260 l/min	850 l/min	1 975 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	1 200 l/min	770 l/min	2 010 l/min	1 200 l/min	770 l/min	2 010 l/min
b-стойност	0,34	0,5		0,34	0,5	
C-стойност	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Работно налягане	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	-0,9 ... 8 бар	2,5 ... 8 бар		-0,9 ... 8 бар	2 ... 8 бар	
Управляващо налягане	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Управляващо налягане	2,5 ... 8 бар	–		2 ... 8 бар	–	
Макс. честота на превключване	3 Hz			5 Hz		
Време за превключване вкл.	11 мсек	7 мсек	11 мсек	18 мсек	11 мсек	18 мсек
Време за превключване изкл.	54 мсек	26 мсек	54 мсек	38 мсек	18 мсек	38 мсек
Тегло на продукта	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Технически данни – 5/2-ходови разпределители, бистабилни, размер на разпределителя 10 мм			
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно	
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	M5	M7
Припокриване	отрицателно припокриване		
Посока на потока	реверсивна с ограничения		
Годност за работа с вакуум	да	–	
Номинален диаметър	2,4 mm		3,1 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
b-стойност	0,46	0,55	0,49
C-стойност	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Работно налягане	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	-0,9 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар	
Управляващо налягане	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Управляващо налягане	1,5 ... 8 бар	–	
Макс. честота на превключване	5 Hz		
Време за превключване на	6 мсек		
Тегло на продукта	53 g	47 g	

Техническа информация

Технически данни – 5/2-ходови разпределители, бистабилни, размер на разпределителя 14 мм		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно
Припокриване	отрицателно припокриване	
Посока на потока	реверсивна с ограничения	
Годност за работа с вакуум	да	–
Номинален диаметър	3,9 mm	4,3 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	570 l/min	780 l/min
b-стойност	0,36	0,5
C-стойност	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Работно налягане	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Работно налягане	-0,9 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,15 ... 0,8 MPa	–
Управляващо налягане	1,5 ... 8 бар	–
Макс. честота на превключване	5 Hz	
Време за превключване на	7 мсек	
Тегло на продукта	84 g	75 g

Технически данни – 5/2-ходови разпределители, бистабилни, размер на разпределителя 18 мм		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно
Припокриване	отрицателно припокриване	
Посока на потока	реверсивна с ограничения	
Годност за работа с вакуум	да	–
Номинален диаметър	5,7 mm	6,6 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1 260 l/min	1 975 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	1 200 l/min	2 010 l/min
b-стойност	0,34	0,5
C-стойност	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Работно налягане	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Работно налягане	-0,9 ... 8 бар	1,5 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,15 ... 0,8 MPa	–
Управляващо налягане	1,5 ... 8 бар	–
Макс. честота на превключване	5 Hz	
Време за превключване на	8 мсек	
Тегло на продукта	136 g	119 g

Техническа информация

Технически данни – 5/3-ходови разпределители, размер на разпределителя 10 mm						
Функция на разпределител	5/3 с вентилация			5/3 затворен		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно		външно	вътрешно	
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	M5	M7	Фланец/присъединителна плоча	M5	M7
Припокриване	отрицателно припокриване			положително припокриване		
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна		Реверсивни	не е реверсивна	
Годност за работа с вакуум	да	–		да	–	
Номинален диаметър	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm		2,4 mm
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min	265 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min	275 l/min
b-стойност	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48	0,51
C-стойност	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar		0,89 l/sbar
Работно налягане	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa	
Работно налягане	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар		-0,9 ... 8 бар	2,5 ... 8 бар	
Управляващо налягане	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa	–	
Управляващо налягане	2 ... 8 бар	–		2,5 ... 8 бар	–	
Макс. честота на превключване	3 Hz					
Време за превключване вкл.	10 мсек			9 мсек		
Време за превключване изкл.	11 мсек			26 мсек		
Време за превключване на	10 мсек			13 мсек		
Тегло на продукта	53 g	47 g		53 g	47 g	

Технически данни – 5/3-ходови разпределители, размер на разпределителя 14 mm					
Функция на разпределител	5/3 с вентилация		5/3 затворен		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно	външно		вътрешно
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	G1/8	Фланец/присъединителна плоча	G1/8	
Припокриване	отрицателно припокриване		положително припокриване		
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна	Реверсивни		не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да	–	да		–
Номинален диаметър	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min	
b-стойност	0,33	0,4	–	0,47	
C-стойност	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar	
Работно налягане	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	-0,9 ... 8 бар		2,5 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Управляващо налягане	2 ... 8 бар	–	2,5 ... 8 бар		–
Макс. честота на превключване	3 Hz				
Време за превключване вкл.	13 мсек		10 мсек		
Време за превключване изкл.	12 мсек		36 мсек		
Време за превключване на	12 мсек		18 мсек		
Тегло на продукта	84 g	75 g	84 g	75 g	

Техническа информация

Технически данни – 5/3-ходови разпределители, размер на разпределителя 18 mm

Функция на разпределител	5/3 с вентилация		5/3 затворен		
Захранване с управляващ въздух	външно	вътрешно	външно		вътрешно
Пневматична връзка	Фланец/присъединителна плоча	G1/4	Фланец/присъединителна плоча	G1/4	
Припокриване	отрицателно припокриване		положително припокриване		
Посока на потока	Реверсивни	не е реверсивна	Реверсивни		не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да	–	да		–
Номинален диаметър	5,3 mm	5,7 mm	–	5,4 mm	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	1 080 l/min	1 415 l/min	–	1 265 l/min	
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778, обезвъздушаване 2-3	1 135 l/min	1 490 l/min	–	1 200 l/min	
b-стойност	0,3	0,42	–	0,44	
C-стойност	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	–	4,52 l/sbar	
Работно налягане	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Работно налягане	0 ... 8 бар	4 ... 8 бар	-0,9 ... 8 бар		2,5 ... 8 бар
Управляващо налягане	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Управляващо налягане	2 ... 8 бар	–	2,5 ... 8 бар		–
Макс. честота на превключване	3 Hz				
Време за превключване вкл.	20 мсек		15 мсек		
Време за превключване изкл.	23 мсек		84 мсек		
Време за превключване на	20 мсек		37 мсек		
Тегло на продукта	136 g	119 g	136 g	119 g	

Работни и екологични условия – разпределители

Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Инертни газове
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Естерно масло < 0,1mg/m³, съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Температура на околната среда	-10 ... 60°C
Температура на флуида	-10 ... 60°C
Температура на лагера	-20 ... 60°C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95%
Клас на устойчивост на корозия KBK[1)]	2 - умерена опасност от корозия

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Оперативни и екологични условия – 5/3-ходови разпределитли

Функция на разпределител	5/3 с вентилация			5/3 затворен		
Размер на разпределителя	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Инертни газове					
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Инертни газове					
Указание за работен/управляващ флуид	Естерно масло < 0,1mg/m³, съгласно ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)					
Температура на околната среда	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Температура на флуида	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Температура на лагера	-20 ... 60°C					
Относителна влажност на въздуха	5 - 95%					
Клас на устойчивост на корозия KBK[1)]	2 - умерена опасност от корозия					

1) Допълнителна информация на www.festo.com/x/topic/kbk

Техническа информация


Материали – разпределители	
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал на пружината	високолегирана стомана неръждаема
Материал на буталния шибър	POM
Материал на винтовете	високолегирана стомана неръждаема
Материал на уплътненията	HNBR; NBR
Материал на динамичните уплътнения	HNBR; TPE-U(PU)
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	NSF H1


Материали – 5/3-ходови разпределители			
Размер на разпределителя	10 mm	14 mm	18 mm
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана		
Материал на пружината	високолегирана стомана неръждаема		
Материал на буталния шибър	Алуминиева ковка сплав	POM	
Материал на винтовете	високолегирана стомана неръждаема		
Материал на уплътненията	HNBR; NBR		
Материал на динамичните уплътнения	HNBR; TPE-U(PU)		
Указание за материала	Съответствие с RoHS		
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III		
Годност за хранителни продукти	NSF H1		

Размери

Размери – Разпределител с муфа в размер на разпределителя 10 mm с две бобини, вътрешно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com






[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[7] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 ⌀	D3 ⌀	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 10 мм с две бобини, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[8] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													

Размери

Размери – Муфен разпределител с размер на разпределителя 10 mm с бобина, вътрешно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 10 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Размери

Размери – Панелно вентилно тяло с размер на разпределителя 10 mm с две бобини, външно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ⌀
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Размери

Размери – Панелно вентилно тяло с размер на разпределителя 10 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2


	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на вентила 10 mm с муфови разпределители

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Вертикална захранваща/плоча вентилационна
[8] Покриваща плоча за празно място
[9] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8

	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на разпределителя 10 mm с разпределители с присъединителни плочи

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя
[8] Преход към захранване с управляващ въздух
[9] Покриваща плоча за празно място
[10] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Размери

Размери – Разпределител с муфа в размер на разпределителя 14 mm с две бобини, вътрешно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com






[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[7] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 14 мм с две бобини, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[8] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 ⌀	D3 ⌀	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													


Размери


Размери – Муфен разпределител с размер на разпределителя 14 mm с бобина, вътрешно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com









[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 14 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Размери

Размери – Панелно вентилно тяло с размер на разпределителя 14 mm с две бобини, външно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Размери

Размери – Панелно вентилно тяло с размер на разпределителя 14 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на разпределителя 14 mm с муфови разпределители

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Вертикална захранваща/плоча вентилационна
[8] Покриваща плоча за празно място
[9] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на разпределителя 14 mm с разпределители с присъединителни плочи

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя
[8] Преход към захранване с управляващ въздух
[9] Покриваща плоча за празно място
[10] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Размери

Размери – Разпределител с муфа в размер на разпределителя 18 mm с две бобини, вътрешно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[7] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 18 мм с две бобини, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[8] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Размери

Размери – Муфен разпределител с размер на разпределителя 18 mm с бобина, вътрешно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	B7	B8	D2 ⌀	D3 ⌀	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 18 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17


Размери


Размери – Панелно вентилно тяло с размер на вентила 18 mm с две бобини, външно захранване със управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com









[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Размери

Размери – Панелно вентилно тяло с размер на разпределителя 18 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на вентила 18 mm с муфови разпределители

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Покриваща плоча за празно място
[8] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на разпределителя 18 mm с разпределители с присъединителни плочи

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за захранване с управляващ въздух
[7] присъединяване 82/84 за управляваща изходяща въздушна струя
[8] Преход към захранване с управляващ въздух
[9] Покриваща плоча за празно място
[10] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Размери

Размери – Разпределител с муфа в размер на разпределителя 24 mm с две бобини, вътрешно захранване с управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[7] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 24 мм с две бобини, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух
[8] Връзка 82 за управляващ изходящ въздух


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 24 mm с бобина, вътрешно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Размери

Размери – Разпределител с муфа с размер на разпределителя 24 mm с бобина, външно подаване на управляващ въздух

Изтегляне на CAD данни www.festo.com





[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Връзка 84 за управляващ изходящ въздух


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Размери

Размери – Секционен разпределител с размер на разпределителя 24 mm с муфови разпределители

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



[1] Връзка 1
[2] Връзка 2
[3] Връзка 3
[4] Присъединяване 4
[5] Присъединяване 5
[6] Присъединяване 12/14 за външно захранване с управляващ въздух
[7] Покриваща плоча за празно място
[8] Приставка за монтаж върху монтажна шина

Размери

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Размери

Размери – Ръчно задействане

Изтегляне на CAD данни www.festo.com



	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				


Данни за поръчка

Данни за поръчка – модулен комплект за разпределители VUVX

Размер на разпределителя	Функция на разпределител	Начин на връщане в изходно състояние	Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	Работно налягане	Номер на част	Тип
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 2x3/2 отворен/затворен моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 моностабилен 5/3 напълнен с въздух 5/3 с вентилация 5/3 затворен	Механична пружина пневматична пружина	190 ... 2200 l/min	-0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Преглед на периферните устройства

Разпределител с муфа




Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[1]	Електромагнитен разпределител	с уплътнение, приложимо като полуразпределител с муфа върху присъединителна плоча	65
[2]	Електрическа клемна плоча	Щекер схема на присъединяване H под ъгъл	74
[3]	Електрическа клемна плоча	Щекер M8x1, извит	75
[4]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция скрита	68
[5]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция с натискане	68
[6]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция със застопоряване	
[7]	Съединители	за свързване на въздухопроводи с външно калибриране	70
[8]	Уплътнение	за използване на разпределителя като полуразпределител с муфа върху присъединителна плоча	73

Преглед на периферните устройства

Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[9]	Шумозаглушител	за отводни отвори	69

Преглед на периферните устройства

Секционен разпределител с полуразпределители с муфи




Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[1]	Електромагнитен разпределител	с уплътнение, приложимо като полуразпределител с муфа върху присъединителна плоча	65
[2]	Електрическа клемна плоча	Щекер схема на присъединяване по избор	74
[3]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция скрита	68
[4]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция с натискане	68
[5]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция със застопоряване	
[6]	Държач табелка	Размер 10x20 мм	68
[7]	Съединители	за свързване на въздухопроводи с външно калибриране	70
[8]	Уплътнение	за използване на разпределителя като полуразпределител с муфа върху присъединителна плоча	73

Преглед на периферните устройства

Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[9]	Вертикална захранваща плоча	Захранване с налягане към канал 1	73
[10]	Секционен разпределител	с полуразпределители с муфа	
[11]	Разделителен елемент	за разделяне на зоните под налягане	72
[12]	Шумозаглушител	за отводни отвори	69
[13]	Тапа	за затваряне на връзки, които не са необходими	69
[14]	Приставка за монтаж върху шина	за държач върху монтажна шина съгласно EN 60715	73
[15]	Електромагнитен разпределител	Разпределител със заден конектор	73

Преглед на периферните устройства

Секционен разпределител с разпределители за свързващи плочи




Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[1]	Секционен разпределител	с разпределители с монтажни плочи	
[2]	Електромагнитен разпределител	Разпределител със свързващ панел	58
[3]	Електрическа клемна плоча	Щекер схема на свързване по избор	74
[4]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция скрита	68
[5]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция с натискане	68
[6]	Покриваща капачка за ръчно задействане	Функция със застопоряване	
[7]	Държач табелка	Размер 10x20 мм	68
[8]	Тапа	за затваряне на връзки, които не са необходими	69

Преглед на периферните устройства

Принадлежности			→ Страница/Интернет
	Тип/код на поръчката	Описание	
[9]	Съединители	за свързване на въздухопроводи с външно калибриране	70
[10]	Шумозаглушител	за отводни отвори	69
[11]	Разделителен елемент	за разделяне на зоните под налягане	72
[12]	Приставка за монтаж върху шина	за държач върху монтажна шина съгласно EN 60715	73


Принадлежности

2x3/2 разпределител, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, вътрешно подаване на въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243092	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L
				8243103	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243060	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3
				8243071	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243124	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L
				8243135	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243244	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243231	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243257	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243311	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243300	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243322	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L


2x3/2 разпределител, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, външно подаване на въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243114	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243082	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243146	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243280	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243270	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243290	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243343	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243333	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243353	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L


Принадлежности

2x3/2 разпределител, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: пневматична пружина, вътрешно подаване на въздух Връзка vuvx




Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8255990**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1**
				8243091	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L**
				8243102	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243059**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3**
				8243070	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243123**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L**
				8243134	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243243**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L**
				8255999	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1**
			Без електрическа клемна плоча	**8243230**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243256**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243310**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243299**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243321**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L**

2x3/2 разпределители, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: пневматична пружина, външно подаване на въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243145**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L**


2x3/2 разпределители, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: пневматична пружина, външно подаване на въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243113**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243081**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3**


Принадлежности

2x3/2 разпределители, положение в покой затворено, моностабилен, вид на възстановяване: пневматична пружина, външно подаване на въздух Връзка vuvx




Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	14 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243279	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243269	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243289	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243342	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243332	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243352	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L

2x3/2 разпределител, положение в покой отворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, вътрешно подаване на въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243105	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L
				8243094	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243062	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3
				8243073	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243126	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L
				8243137	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243246	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243233	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243259	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243313	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243302	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243324	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L


2x3/2 разпределители, положение в покой отворено/затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243115	VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243083	VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3


Принадлежности

2x3/2 разпределители, положение в покой отворено/затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка
vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243147**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243281**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243271**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243291**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243344**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243334**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243354**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L**


2x3/2 разпределители, положение в покой отворено/затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, вътрешно подаване на управляващ въздухВръзка
vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243106**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L**
				8243095	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243074**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3**
				8243063	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243127**	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L**
				8243138	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243247**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243234**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243260**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243314**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243303**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243325**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L**


Принадлежности

2x3/2 разпределители, положение в покой отворено/затворено, моностабилен, вид на възстановяване: механична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243116	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243084	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243148	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243282	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243272	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243292	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243345	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243335	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243355	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L


5/2-ходов разпределител, моностабилен, вид възстановяване механична пружина, вътрешно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8256005	VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
				8243097	VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L
				8255991	VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1
				8243108	VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243076	VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3
				8243065	VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243140	VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L
				8243129	VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8256001	VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
				8243251	VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243238	VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243264	VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8256010	VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
				8243316	VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243305	VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243327	VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L


Принадлежности

5/2-ходов разпределител, моностабилен, вид възстановяване механична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243118	VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243086	VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243150	VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243284	VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243274	VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243294	VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243347	VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243337	VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243357	VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L


5/2 ходов разпределител, моностабилен, начин на връщане - пневматична пружина, вътрешно захранване с управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8255992	VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1
				8255993	VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1
				8243107	VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L
				8243096	VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243064	VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3
				8243075	VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243128	VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L
				8243139	VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8256000	VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1
				8243250	VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243237	VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8256009	VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1
				8243315	VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243304	VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243326	VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L
Полумуфелен клапан	10 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8255994	VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1
	14 mm			8256002	VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1


Принадлежности

5/2-ходов разпределител, моностабилен, вид възстановяване пневматична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243117**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243085**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243149**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243283**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243273**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243293**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243346**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243336**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243356**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L**


5/2-ходов разпредлител, бистабилен, вътрешно снабдяване с управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243098**	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L**
				8255995	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1**
				8256006	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1**
				8243109	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243077**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1P3**
				8243066	**VUVX-L10-B52-T-M5-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243141**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L**
				8243130	**VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243252**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L**
				8256003	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1**
			Без електрическа клемна плоча	**8243239**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243265**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8256011**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1**
				8243317	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243306**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243328**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L**


Принадлежности

5/2-ходов разпределител, бистабилен, външно снабдяване с управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243119**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243087**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243151**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243285**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243275**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243295**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243348**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243338**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243358**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L**


5/3-ходов разпределител, положение в покой обезвъздушен, възвратен механизъм механична пружина, вътрешно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243111**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L**
				8243100	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243079**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3**
				8243068	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243143**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L**
				8243132	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243254**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243241**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243267**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243319**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243308**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243330**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L**


Принадлежности

5/3-ходов разпределител, положение в покой обезвъздушен, възвратен механизъм механична пружина, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	отрицателно припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243121	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243089	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243153	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243287	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243277	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243297	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243350	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243340	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243360	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L


5/3-ходови разпределители, положение в покой затворено, механичен тип връщане с пружина, вътрешно захранване с управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	положително припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8255996	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1
				8243099	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L
				8243110	VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L
			Без електрическа клемна плоча	8243067	VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3
				8243078	VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243142	VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L
				8243131	VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243253	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L
				8256004	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
			Без електрическа клемна плоча	8243240	VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243266	VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	8243318	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L
				8256012	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1
			Без електрическа клемна плоча	8243307	VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	8243329	VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L


Принадлежности

5/3-ходови разпределители, положение в покой затворено, механичен пружинен възврат, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Муфелен клапан	10 mm	положително припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8255989**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8255988**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8255998**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8255997**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8256008**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8256007**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3**

5/3-ходови разпределители, положение в покой затворено, механичен пружинен възврат, външно подаване на управляващ въздух Връзка vuvx



Вид на ходовия клапан	Размер на разпределителя	Припокриване	Електрическо присъединяване	Номер на част	Тип
Разпределител присъединителна плоча	10 mm	положително припокриване	Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243120**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243088**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243152**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243286**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243276**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243296**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Схема на свързване H, хоризонтален щекер	**8243349**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L**
			Без електрическа клемна плоча	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Единичен щекер M8, 3-полюсен	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Шини за присъединяване като клапан с монтажна плочи Връзка vabm-l3



Вид свързване	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Приточен въздух/отработен въздух/работни връзки/управляващ приточен въздух/управляващ отработен въздух	Размер 10	2 места за разпределители	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**

Принадлежности

Шини за присъединяване като клапан с монтажна плочи **Връзка** vabm-l3



Вид свързване	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Приточен въздух/отработен въздух/работни връзки/управляващ приточен въздух/управляващ отработен въздух	Размер 10	2 места за разпределители	113 g	**8251667**	**VABM-L3-10W-G18-M5-2**
		3 места за разпределители	135 g	**8251680**	**VABM-L3-10W-G18-M7-3**
			141 g	**8251668**	**VABM-L3-10W-G18-M5-3**
		4 места за разпределители	163 g	**8251681**	**VABM-L3-10W-G18-M7-4**
			170 g	**8251669**	**VABM-L3-10W-G18-M5-4**
		5 места за разпределители	191 g	**8251682**	**VABM-L3-10W-G18-M7-5**
			199 g	**8251670**	**VABM-L3-10W-G18-M5-5**
		6 места за разпределители	219 g	**8251683**	**VABM-L3-10W-G18-M7-6**
			228 g	**8251671**	**VABM-L3-10W-G18-M5-6**
		7 места за разпределители	247 g	**8251684**	**VABM-L3-10W-G18-M7-7**
			257 g	**8251672**	**VABM-L3-10W-G18-M5-7**
		8 места за разпределители	275 g	**8251685**	**VABM-L3-10W-G18-M7-8**
			286 g	**8251673**	**VABM-L3-10W-G18-M5-8**
		9 места за разпределители	303 g	**8251686**	**VABM-L3-10W-G18-M7-9**
			315 g	**8251674**	**VABM-L3-10W-G18-M5-9**
		10 места за разпределители	331 g	**8251687**	**VABM-L3-10W-G18-M7-10**
			344 g	**8251675**	**VABM-L3-10W-G18-M5-10**
		12 места за разпределители	387 g	**8251688**	**VABM-L3-10W-G18-M7-12**
			402 g	**8251676**	**VABM-L3-10W-G18-M5-12**
		14 места за разпределители	443 g	**8251689**	**VABM-L3-10W-G18-M7-14**
			550 g	**8251677**	**VABM-L3-10W-G18-M5-14**
		16 места за разпределители	499 g	**8251690**	**VABM-L3-10W-G18-M7-16**
				8251678	**VABM-L3-10W-G18-M5-16**
	Размер 14	2 места за разпределители	242 g	**8251691**	**VABM-L3-14W-G14-2**
		3 места за разпределители	310 g	**8251692**	**VABM-L3-14W-G14-3**
		4 места за разпределители	377 g	**8251693**	**VABM-L3-14W-G14-4**
		5 места за разпределители	445 g	**8251694**	**VABM-L3-14W-G14-5**
		6 места за разпределители	513 g	**8251695**	**VABM-L3-14W-G14-6**
		7 места за разпределители	581 g	**8251696**	**VABM-L3-14W-G14-7**
		8 места за разпределители	649 g	**8251697**	**VABM-L3-14W-G14-8**
		9 места за разпределители	717 g	**8251698**	**VABM-L3-14W-G14-9**
		10 места за разпределители	785 g	**8251699**	**VABM-L3-14W-G14-10**
		12 места за разпределители	921 g	**8251700**	**VABM-L3-14W-G14-12**
		14 места за разпределители	1 060 g	**8251701**	**VABM-L3-14W-G14-14**
		16 места за разпределители	1 193 g	**8251702**	**VABM-L3-14W-G14-16**
	Размер 18	2 места за разпределители	452 g	**8251703**	**VABM-L3-18W-G38-2**
		3 места за разпределители	580 g	**8251704**	**VABM-L3-18W-G38-3**
		4 места за разпределители	708 g	**8251705**	**VABM-L3-18W-G38-4**
		5 места за разпределители	836 g	**8251706**	**VABM-L3-18W-G38-5**
		6 места за разпределители	964 g	**8251707**	**VABM-L3-18W-G38-6**
		7 места за разпределители	1 092 g	**8251708**	**VABM-L3-18W-G38-7**
		8 места за разпределители	1 220 g	**8251709**	**VABM-L3-18W-G38-8**
		9 места за разпределители	1 348 g	**8251710**	**VABM-L3-18W-G38-9**
		10 места за разпределители	1 476 g	**8251711**	**VABM-L3-18W-G38-10**


Принадлежности

Шини за присъединяване като клапан с монтажна плочи Връзка vabm-l3



Вид свързване	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Приточен въздух/отработен въздух/работни връзки/управляващ приточен въздух/управляващ отработен въздух	Размер 18	12 места за разпределители	1 732 g	**8251712**	**VABM-L3-18W-G38-12**
		14 места за разпределители	1 988 g	**8251713**	**VABM-L3-18W-G38-14**
		16 места за разпределители	2 244 g	**8251714**	**VABM-L3-18W-G38-16**


Шини за присъединяване като полумуфелен клапан Връзка vabm-l3



Вид свързване	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Приточен въздух/отработен въздух	Размер 10	2 места за разпределители	66 g	**566558**	**VABM-L1-10S-G18-2**
		3 места за разпределители	81 g	**566559**	**VABM-L1-10S-G18-3**
		4 места за разпределители	96 g	**566560**	**VABM-L1-10S-G18-4**
		5 места за разпределители	111 g	**566561**	**VABM-L1-10S-G18-5**
		6 места за разпределители	126 g	**566562**	**VABM-L1-10S-G18-6**
		7 места за разпределители	141 g	**566563**	**VABM-L1-10S-G18-7**
		8 места за разпределители	156 g	**566564**	**VABM-L1-10S-G18-8**
		9 места за разпределители	171 g	**566565**	**VABM-L1-10S-G18-9**
		10 места за разпределители	186 g	**566566**	**VABM-L1-10S-G18-10**
		12 места за разпределители	216 g	**566567**	**VABM-L1-10S-G18-12**
		14 места за разпределители	246 g	**566568**	**VABM-L1-10S-G18-14**
		16 места за разпределители	276 g	**566569**	**VABM-L1-10S-G18-16**
	Размер 14	2 места за разпределители	118 g	**566618**	**VABM-L1-14S-G14-2**
		3 места за разпределители	159 g	**566619**	**VABM-L1-14S-G14-3**
		4 места за разпределители	200 g	**566620**	**VABM-L1-14S-G14-4**
		5 места за разпределители	241 g	**566621**	**VABM-L1-14S-G14-5**
		6 места за разпределители	282 g	**566622**	**VABM-L1-14S-G14-6**
		7 места за разпределители	323 g	**566623**	**VABM-L1-14S-G14-7**
		8 места за разпределители	364 g	**566624**	**VABM-L1-14S-G14-8**
		9 места за разпределители	405 g	**566625**	**VABM-L1-14S-G14-9**
		10 места за разпределители	446 g	**566626**	**VABM-L1-14S-G14-10**
		12 места за разпределители	528 g	**566627**	**VABM-L1-14S-G14-12**
		14 места за разпределители	610 g	**566628**	**VABM-L1-14S-G14-14**
		16 места за разпределители	692 g	**566629**	**VABM-L1-14S-G14-16**
	Размер 18	2 места за разпределители	226 g	**574455**	**VABM-L1-18S-G38-2**
		3 места за разпределители	297 g	**574456**	**VABM-L1-18S-G38-3**
		4 места за разпределители	368 g	**574457**	**VABM-L1-18S-G38-4**

Принадлежности

Шини за присъединяване като полумуфелен клапан Връзка vabm-l3



Вид свързване	Размер	Места за разпределители	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Приточен въздух/отработен въздух	Размер 18	5 места за разпределители	439 g	**574458**	**VABM-L1-18S-G38-5**
		6 места за разпределители	510 g	**574459**	**VABM-L1-18S-G38-6**
		7 места за разпределители	581 g	**574460**	**VABM-L1-18S-G38-7**
		8 места за разпределители	652 g	**574461**	**VABM-L1-18S-G38-8**
		9 места за разпределители	723 g	**574462**	**VABM-L1-18S-G38-9**
		10 места за разпределители	794 g	**574463**	**VABM-L1-18S-G38-10**
		12 места за разпределители	936 g	**574464**	**VABM-L1-18S-G38-12**
		14 места за разпределители	1 078 g	**574465**	**VABM-L1-18S-G38-14**
		16 места за разпределители	1 220 g	**574466**	**VABM-L1-18S-G38-16**
	Размер 24	2 места за разпределители	261 g	**8251715**	**VABM-L3-24S-G38-2**
		3 места за разпределители	353 g	**8251716**	**VABM-L3-24S-G38-3**
		4 места за разпределители	445 g	**8251717**	**VABM-L3-24S-G38-4**
		5 места за разпределители	537 g	**8251718**	**VABM-L3-24S-G38-5**
		6 места за разпределители	629 g	**8251719**	**VABM-L3-24S-G38-6**
		7 места за разпределители	721 g	**8251720**	**VABM-L3-24S-G38-7**
		8 места за разпределители	813 g	**8251721**	**VABM-L3-24S-G38-8**
		9 места за разпределители	905 g	**8251722**	**VABM-L3-24S-G38-9**
		10 места за разпределители	997 g	**8251723**	**VABM-L3-24S-G38-10**
		12 места за разпределители	1 181 g	**8251724**	**VABM-L3-24S-G38-12**
		14 места за разпределители	1 365 g	**8251725**	**VABM-L3-24S-G38-14**
		16 места за разпределители	1 549 g	**8251726**	**VABM-L3-24S-G38-16**

Покриваща капачка за ръчно задействане Връзка vamc



Начин на закрепване	Ръчно задействане	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Кабел клип	С бутон	0,15 g	**8253129**	**VAMC-L3-CH**
	Закрит		**8253130**	**VAMC-L3-CS**

Държач табелка Връзка aslr



Размер	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
10x20 mm		**570818**	**ASLR-D-L1**

Принадлежности

Тапа Връзка b



Пневматична връзка 1	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M5	Вътрешен шестостен SW2,5	10	**174308**	**B-M5-B**
Външна резба M7	Вътрешен шестостен SW3		**174309**	**B-M7**
Външна резба G1/8	Вътрешен шестостен SW5	100	**534213**	**B-1/8-100**
Външна резба G1/4	Вътрешен шестостен SW6	50	**534214**	**B-1/4-50**
Външна резба G3/8	Вътрешен шестостен SW8	20	**534215**	**B-3/8-20**

Тапа, подходяща за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a) Връзка b



Пневматична връзка 1	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M5	Вътрешен шестостен SW2,5	10	**8142288**	**B-M5-F1A**
Външна резба M7	Вътрешен шестостен SW3		**8144525**	**B-M7-F1A**
Външна резба G1/8	Вътрешен шестостен SW5		**8142289**	**B-1/8-F1A**
Външна резба G1/4	Вътрешен шестостен SW6		**8142290**	**B-1/4-F1A**
Външна резба G3/8	Вътрешен шестостен SW8	1	**8085675**	**NPQR-BK-G38**

Шумозаглушител Връзка amte



Пневматична връзка	Дебит спрямо атмосфера	Материал на демпферната вложка	Материал резбова шийка	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
M5	255 l/min	Бронз	Месинг	20	**1205858**	**AMTE-M-LH-M5**

Шумозаглушител, подходящ за производство на батерии с намалени стойности Cu/Zn/Ni (F1a) Връзка uc



Пневматична връзка	Дебит спрямо атмосфера	Материал на демпферната вложка	Материал резбова шийка	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
M5	350 l/min	PE	PE	50	**534217**	**UC-M5-50**
M7	800 l/min		PA-усилен, PE	1	**161418**	**UC-M7**
			PE	50	**534218**	**UC-M7-50**
G1/8	1 700 l/min				**534219**	**UC-1/8-50**
G1/4	3 200 l/min			20	**534220**	**UC-1/4-20**
G3/8	5 000 l/min				**576759**	**UC-3/8-20**

Принадлежности

Съединител прав Връзка qsm



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M5	за шлаух с външен Ø 3 mm	Вътрешен шестостен SW2	100	**132916**	**QSM-M5-3-I-R-100**
	за шлаух с външен Ø 5/32“	Вътрешен шестостен SW2,5	1	**130593**	**QSM-M5-5/32-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 1/8“	Вътрешен шестостен SW2	10	**183749**	**QSM-M5-1/8-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 3/16“	Вътрешен шестостен SW2,5	1	**183750**	**QSM-M5-3/16-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 1/4“			**130591**	**QSM-M5-1/4-I-U-M**
Външна резба M7	за шлаух с външен Ø 3/16“	Вътрешен шестостен SW3		**183739**	**QSM-M7-3/16-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 1/4“	Вътрешен шестостен SW4		**183740**	**QSM-M7-1/4-I-U-M**
Външна резба G1/8	за шлаух с външен Ø 4 mm	Вътрешен шестостен SW3	10	**8112971**	**NPQE-DK-G18-Q4-P10**
Външна резба G1/4	за шлаух с външен Ø 6 mm	Вътрешен шестостен SW4		**8112975**	**NPQE-DK-G14-Q6-P10**
Външна резба R1/8	за шлаух с външен Ø 1/4“		1	**183741**	**QS-1/8-1/4-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 5/16“	Вътрешен шестостен SW5		**183742**	**QS-1/8-5/16-I-U-M**
Външна резба R1/4	за шлаух с външен Ø 1/4“	външен шестостен SW14, Вътрешен шестостен SW5	10	**533219**	**QB-1/4-1/4-U-M**
	за шлаух с външен Ø 5/16“	Вътрешен шестостен SW6	1	**183743**	**QS-1/4-5/16-I-U-M**
	за шлаух с външен Ø 3/8“	Вътрешен шестостен SW7		**183744**	**QS-1/4-3/8-I-U-M**
Външна резба R3/8	за маркуч, външен Ø 10 mm	Вътрешен шестостен SW6	10	**153019**	**QS-3/8-10-I**
	за шлаух с външен Ø 12 mm	Вътрешен шестостен SW8		**153020**	**QS-3/8-12-I**
	за шлаух с външен Ø 16 mm	външен шестостен SW22	1	**164957**	**QS-3/8-16**
	за шлаух с външен Ø 5/16“	Външен шестостен SW17, Вътрешен шестостен SW6	10	**533223**	**QB-3/8-5/16-U-M**
	за шлаух с външен Ø 3/8“	Външен шестостен SW17, Вътрешен шестостен SW8	5	**533224**	**QB-3/8-3/8-U-M**
	за шлаух с външен Ø 1/2“	външен шестостен SW21, Вътрешен шестостен SW10		**533225**	**QB-3/8-1/2-U-M**

Съединители под ъгъл Връзка qsm



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M5	за шлаух с външен Ø 3 mm	Външен шестостен SW8	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	за шлаух с външен Ø 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	за шлаух с външен Ø 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Външна резба G1/8	за шлаух с външен Ø 4 mm	външен шестостен SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	за шлаух с външен Ø 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Външна резба R1/8	за шлаух с външен Ø 6 mm	външен шестостен SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**
	за маркуч, външен Ø 10 mm	външен шестостен SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	за шлаух с външен Ø 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	за шлаух с външен Ø 5/16“	външен шестостен SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	за шлаух с външен Ø 3/8“	Външен шестостен SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
Външна резба R1/4	за шлаух с външен Ø 6 mm	външен шестостен SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	за шлаух с външен Ø 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	за маркуч, външен Ø 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	за шлаух с външен Ø 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	за шлаух с външен Ø 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	за шлаух с външен Ø 3/8“	Външен шестостен SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
Външна резба R3/8	за шлаух с външен Ø 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**

Принадлежности

Съединители под ъгъл — Връзка qsm



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба R3/8	за маркуч, външен Ø 10 mm	Външен шестостен SW17	10	153052	QSL-3/8-10
			20	130736	QSL-3/8-10-20
	за шлаух с външен Ø 12 mm		10	153053	QSL-3/8-12
			20	130737	QSL-3/8-12-20
	за шлаух с външен Ø 16 mm	външен шестостен SW22	1	164958	QSL-3/8-16
	за шлаух с външен Ø 5/16“	Външен шестостен SW17	5	533242	QBL-3/8-5/16-U-M
	за шлаух с външен Ø 3/8“			533243	QBL-3/8-3/8-U-M
	за шлаух с външен Ø 1/2“	Външен шестостен SW19		533244	QBL-3/8-1/2-U-M

Съединители ъглови, удължена версия — Връзка qsm



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M5	за шлаух с външен Ø 3 mm	Външен шестостен SW8	100	133012	QSMLL-M5-3-100
	за шлаух с външен Ø 4 mm			133013	QSMLL-M5-4-100
	за шлаух с външен Ø 6 mm		10	153341	QSMLL-M5-6
Външна резба G1/8	за шлаух с външен Ø 4 mm	външен шестостен SW13		186127	QSLL-G1/8-4
			100	133015	QSLL-G1/8-4-100
	за шлаух с външен Ø 6 mm		10	186128	QSLL-G1/8-6
			100	133016	QSLL-G1/8-6-100
	за шлаух с външен Ø 8 mm			133017	QSLL-G1/8-8-100
Външна резба G1/4	за шлаух с външен Ø 6 mm	Външен шестостен SW17	10	186129	QSLL-G1/4-6
Външна резба R1/4		външен шестостен SW14		153078	QSLL-1/4-6
	за шлаух с външен Ø 8 mm			153080	QSLL-1/4-8
	за маркуч, външен Ø 10 mm			153082	QSLL-1/4-10
Външна резба R3/8	за шлаух с външен Ø 8 mm	Външен шестостен SW17		153081	QSLL-3/8-8
	за маркуч, външен Ø 10 mm			153083	QSLL-3/8-10
	за шлаух с външен Ø 12 mm			153084	QSLL-3/8-12

Съединители, подходящи за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a) — Връзка npqe



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба M3	за шлаух с външен Ø 4 mm	Вътрешен шестостен SW1,5	10	8158773	NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10
Външна резба M5		Вътрешен шестостен SW2,5		8144595	NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
	за шлаух с външен Ø 6 mm			8144596	NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
Външна резба M7	за шлаух с външен Ø 4 mm	Вътрешен шестостен SW3		8144597	NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
	за шлаух с външен Ø 6 mm	Вътрешен шестостен SW4		8144598	NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
Външна резба G1/8				8144600	NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
	за шлаух с външен Ø 8 mm	Вътрешен шестостен SW5		8144601	NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
	за маркуч, външен Ø 10 mm			8144602	NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
Външна резба G1/4	за шлаух с външен Ø 6 mm	Вътрешен шестостен SW4		8144603	NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10
	за шлаух с външен Ø 8 mm	Вътрешен шестостен SW6		8144604	NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
	за маркуч, външен Ø 10 mm	Вътрешен шестостен SW7		8144605	NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10

Принадлежности

Съединители, подходящи за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a) Връзка npqe



Пневматична връзка 1	Пневматична връзка 2	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
Външна резба G1/4	за шлаух с външен Ø 12 mm	Вътрешен шестостен SW7	10	**8144606**	**NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10**
Външна резба G3/8	за шлаух с външен Ø 8 mm	Вътрешен шестостен SW6	1	**8086953**	**NPQR-DK-G38-Q8**
	за маркуч, външен Ø 10 mm	Вътрешен шестостен SW7		**8085667**	**NPQR-DK-G38-Q10**
	за шлаух с външен Ø 12 mm	Вътрешен шестостен SW8		**8085668**	**NPQR-DK-G38-Q12**

Разделителен елемент Връзка vabd



Размер	Размер на опаковката	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Размер 14		10 g	**8168590**	**VABD-14-B-F1A**

Разделителен елемент, подходящ за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a) Връзка vabd



Размер	Размер на опаковката	Тегло на продукта	Номер на част	Тип
Размер 6		7 g	**8145478**	**VABD-6-B-F1A**
Размер 8		8 g	**8145479**	**VABD-8-B-F1A**
Размер 10		10 g	**8145480**	**VABD-10-B-F1A**
Размер 12		13 g	**8145481**	**VABD-12-B-F1A**

Покриваща плоча Връзка vabb



Размер на разпределителя	Начин на закрепване	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
10 mm	с отвор за винт M2	1	**8251747**	**VABB-L3-10**
14 mm	с отвор за винт M2,5		**8251748**	**VABB-L3-14**
18 mm	с отвор за винт M3		**8251749**	**VABB-L3-18-P14**
24 mm			**8251750**	**VABB-L3-24**

Принадлежности

Вертикална захранваща плоча Връзка vabf



Размер на разпределителя	Размер на растерната решетка	Пневматична връзка 1	Номер на част	Тип
	10,5 mm	M7	**574592**	**VABF-L1-P3A3-M7**
	16 mm	G1/8	**574593**	**VABF-L1-P3A3-G18**

Вертикална вентилационна решетка Връзка vabf



Размер на разпределителя	Размер на растерната решетка	Пневматична връзка 5	Пневматична връзка 3	Номер на част	Тип
	10,5 mm	M7	M7	**574594**	**VABF-L1-P7A13-M7**
	16 mm	G1/8	G1/8	**574595**	**VABF-L1-P7A13-G18**

Уплътнение Връзка vabd



Изпълнение	Размер на разпределителя	Пневматична връзка	Размер на опаковката	Номер на част	Тип
За разпределител на присъединителна плоча	10 mm	M7	1	**8254221**	**VABD-L3-10B-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8254222**	**VABD-L3-14B-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8254223**	**VABD-L3-18B-S-G14**
Смяна на разпределителя под налягане	10 mm	M5		**8251804**	**VABD-L3-10X-S-M5**
		M7		**8251805**	**VABD-L3-10X-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8251806**	**VABD-L3-14X-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8251807**	**VABD-L3-18X-S-G14**
	24 mm	G3/8		**8251808**	**VABD-L3-24X-S-G38**

Приставка за монтаж върху шина Връзка vame



Монтажен елемент	Механична връзка	Номер на част	Тип
Скоба за монтажна шина	M4	**569998**	**VAME-T-M4**
	M5	**2636436**	**VAME-T-M5**

Принадлежности

приставка за монтаж върху шина, подходяща за производство на батерии с намалени стойности на Cu/Zn/Ni (F1a) Връзка vame



Монтажен елемент	Механична връзка	Номер на част	Тип
Скоба за монтажна шина	M4	**8142649**	**VAME-T-M4-F1A**

Електрическа клемна плоча, щекер схема на присъединяване H под ъгъл Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
2-пинов, Куплунг	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
		566714	**VAVE-L1-1VH2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**
		566716	**VAVE-L1-1H2-LR**

Електрическа клемна плоча, щекер схема на присъединяване H право Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
2-пинов, Куплунг	12 V; 24 V	**566715**	**VAVE-L1-1VH3-LP**
		566719	**VAVE-L1-1VS3-LP**
	24 V	**566721**	**VAVE-L1-1S3-LR**
		566717	**VAVE-L1-1H3-LR**

Електрическа клемна плоча, щекер схема на присъединяване S под ъгъл Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
2-пинов, Куплунг	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**

Електрическа клемна плоча, щекер схема на присъединяване S право Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
2-пинов, Куплунг	12 V; 24 V	**566719**	**VAVE-L1-1VS3-LP**
	24 V	**566721**	**VAVE-L1-1S3-LR**

Принадлежности

Електрическа клемна плоча, щекер M8x1 под ъгъл Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
3-пинов / 2-пинов, M8/-, Щекер/куплунг	12 V; 24 V	573919	VAVE-L1-1VR8-LP
	24 V	573920	VAVE-L1-1R8-LR
4-пинов / 2-пинов, M8/-, Щекер/куплунг	12 V; 24 V	573921	VAVE-L1-1VR1-LP
	24 V	573922	VAVE-L1-1R1-LR

Електрическа клемна плоча, 2x гъвкав многожилен проводник с отворен край Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Дължина на кабела	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
Гъвкав многожилен проводник	0,5 m	12 V; 24 V	566722	VAVE-L1-1VL1-LP
		24 V	566726	VAVE-L1-1L1-LR
	1 m	12 V; 24 V	566723	VAVE-L1-1VL2-LP
		24 V	566727	VAVE-L1-1L2-LR
	2,5 m		566728	VAVE-L1-1L3-LR
		12 V; 24 V	566724	VAVE-L1-1VL3-LP
	5 m	24 V	566729	VAVE-L1-1L4-LR
		12 V; 24 V	566725	VAVE-L1-1VL4-LP

Електрическа клемна плоча, кабел с отворен край Връзка vave-l1



Електрическо присъединяване	Дължина на кабела	Номинално работно напрежение DC	Номер на част	Тип
2-полюсно/2-жилно, Куплунг ъглов/ кабел, четириъгълна форма/отво- рен край	0,5 m	24 V	573945	VAVE-L1-1K6-LR
		12 V; 24 V	573941	VAVE-L1-1VK6-LP
	1 m		573942	VAVE-L1-1VK7-LP
		24 V	573946	VAVE-L1-1K7-LR
	2,5 m		573947	VAVE-L1-1K8-LR
		12 V; 24 V	573943	VAVE-L1-1VK8-LP
	5 m	24 V	573948	VAVE-L1-1K9-LR
		12 V; 24 V	573944	VAVE-L1-1VK9-LP