
Batteria di valvole VTIX




Caratteristiche

In sintesi

Le valvole VUVX e la relativa batteria di valvole VTIX offrono un ampio spettro di prestazioni e possibilità di applicazione universali nel settore dell'industria di fabbrica e di processo:

- Sottobasi a interasse fisso con 2 - 16 posti valvola
- Larghezza della valvola 10 mm, 14 mm, 18 mm e 24 mm
- Portata 260... 1975 l/min, a seconda della variante della valvola
- Valvole con utilizzi su corpo valvola, valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola e valvolecon utilizzi su sottobase
- Tensione di esercizio 12 V DC e 24 V DC
- Tecnologia di connessione facilmente sostituibile tramite la sottobase di collegamento elettrico
- Con servopilotaggio interno o esterno
- Alimentazione flessibile della pressione e zone di pressione variabili tramite piastre di alimentazione verticali
- Componenti robusti, leggeri e durevoli in alluminio
- Funzionamento a vuoto possibile
- Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio
- Solido fissaggio a parete o montaggio su guida DIN


Dati di ordinazione - sistema modulare



Prodotto configurabile
Questo prodotto e tutte le opzioni correlate possono essere ordinate on-line tramite il configuratore.

Foglio dati

Dati tecnici generali – Valvole



Dimensione valvola	10 mm	14 mm	18 mm
Design	Spola con anello di tenuta		
Principio di tenuta	Morbido		
Tipo di azionamento	Elettrico		
Tipo di pilotaggio	Prepilotato		
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso		
Azionatore manuale	Con accessori bistabile		
Posizione di montaggio	Qualsiasi		
Coppia massima di serraggio per il montaggio della valvola	0,36 Nm	0,96 Nm	1,2 Nm
Larghezza	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Attacchi pneumatici – valvole

Tipo di valvola di regolazione direzionale	Valvola sottobase			Valvola in linea				Valvola semi in linea	
Dimensione valvola	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 1	Sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	Sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	Sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 4	Sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Collegamento pneumatico, attacco 5	Sottobase			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Attacco del servopilotaggio 12/14	Sottobase			M3		M5		M3	M5
Scarico del servo pilotaggio 82/84	Sottobase			Non convogliato					

Dati elettrici – Valvole

Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione	+/- 10%
Ciclo di lavoro	100%

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 3/2 vie , dimensioni della valvola 10 mm, attacco pneumatico M5								
Funzione valvola	2x3/2 chiusa monostabile				2x3/2 aperta monostabile		2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile	
Tipo di reset	Molla meccanica		Molla pneumatica		Molla meccanica			
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna	Esterno	Interna	Esterno	Interna	Esterno	Interna
lap	Sovrapposizione negativa							
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile			Reversibile	Non reversibile	Reversibile	Non reversibile
Idoneità al vuoto	Sì	–	No	–	Sì	–	Sì	–
Dimensione nominale	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
valore b	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
Valore C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Pressione d'esercizio	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Pressione pilotaggio	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Frequenza massima di commutazione	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Tempo di accensione	10 ms		8 ms		10 ms			
Tempo di spegnimento	11 ms		13 ms		11 ms			
Peso prodotto	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Dati tecnici – valvole a 3/2 vie , dimensioni della valvola 10 mm, attacco pneumatico M7				
Funzione valvola	2x3/2 chiusa monostabile		2x3/2 aperta monostabile	2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Tipo di reset	Molla meccanica	Molla pneumatica	Molla meccanica	
Aria di pilotaggio	Interna			
lap	Sovrapposizione negativa			
Direzione del flusso	Non reversibile			
Idoneità al vuoto	–			
Dimensione nominale	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
valore b	0,38		0,45	0,46
Valore C	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Pressione d'esercizio	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	–			
Pressione pilotaggio	–			
Frequenza massima di commutazione	3	5	3	
Tempo di accensione	10	8	10	
Tempo di spegnimento	11	13	11	
Peso prodotto	46 g			

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 3/2 vie, dimensioni dellevalvole 14 mm				
Funzione valvola	2x3/2 chiusa monostabile		2x3/2 aperta monostabile	2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile
Tipo di reset	Molla meccanica	Molla pneumatica	Molla meccanica	
Aria di pilotaggio	Interna			
lap	Sovrapposizione negativa			
Direzione del flusso	Non reversibile			
Idoneità al vuoto	–	No	–	
Dimensione nominale	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
valore b	0,4		0,45	0,46
Valore C	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Pressione d'esercizio	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Pressione pilotaggio	–	1,5 ... 8 bar	–	
Frequenza massima di commutazione	3	5	3	
Tempo di accensione	12	10	12	
Tempo di spegnimento	11	15	11	
Peso prodotto	74 g			

Dati tecnici – valvole a 3/2 vie, dimensioni dellevalvole 18 mm								
Funzione valvola	2x3/2 chiusa monostabile				2x3/2 aperta monostabile		2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile	
Tipo di reset	Molla meccanica		Molla pneumatica		Molla meccanica			
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna	Esterno	Interna	Esterno	Interna	Esterno	Interna
lap	Sovrapposizione negativa							
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile			Reversibile	Non reversibile	Reversibile	Non reversibile
Idoneità al vuoto	Sì	–	No		Sì	–	Sì	–
Dimensione nominale	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min	1.080 l/min	1.415 l/min	1.100 l/min	1.640 l/min	1.100 l/min	1.565 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min	1.135 l/min	1.490 l/min	1.080 l/min	1.655 l/min	1.110 l/min	1.575 l/min
valore b	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
Valore C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Pressione d'esercizio	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Pressione pilotaggio	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Frequenza massima di commutazione	3		5		3			
Tempo di accensione	20		16		20			
Tempo di spegnimento	23		30		23			
Peso prodotto	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie monostabili, dimensione delle valvole 10 mm

Tipo di reset	Molla meccanica			Molla pneumatica		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna		Esterno	Interna	
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	M5	M7	Flangia/sottobase	M5	M7
lap	Sovrapposizione negativa					
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile				
Idoneità al vuoto	Sì	–		Sì	–	
Dimensione nominale	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
valore b	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
Valore C	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Pressione d'esercizio	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Pressione pilotaggio	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Frequenza massima di commutazione	3 Hz			5 Hz		
Tempo di accensione	7 ms			8 ms		
Tempo di spegnimento	20 ms			14 ms		
Peso prodotto	41 g	35 g		41 g	35 g	

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie monostabili, dimensione delle valvole 14 mm

Tipo di reset	Molla meccanica	Molla pneumatica
Aria di pilotaggio	Interna	
lap	Sovrapposizione negativa	
Direzione del flusso	Non reversibile	Non reversibile, Reversibile
Idoneità al vuoto	–	
Dimensione nominale	4,3 mm	
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	850 l/min	
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	770 l/min	
valore b	0,5	
Valore C	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Pressione d'esercizio	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	–	
Pressione pilotaggio	–	
Frequenza massima di commutazione	3 Hz	5 Hz
Tempo di accensione	7 ms	11 ms
Tempo di spegnimento	26 ms	18 ms
Peso prodotto	62 g	

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie monostabili, dimensione delle valvole 18 mm						
Tipo di reset	Molla meccanica			Molla pneumatica		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna		Esterno	Interna	
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	G1/8	G1/4	Flangia/sottobase	G1/8	G1/4
lap	Sovrapposizione negativa					
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile			Non reversibile, Reversibile	Non reversibile
Idoneità al vuoto	Sì	–		Sì	–	
Dimensione nominale	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min
valore b	0,34	0,5		0,34	0,5	
Valore C	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Pressione d'esercizio	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Pressione pilotaggio	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Frequenza massima di commutazione	3 Hz			5 Hz		
Tempo di accensione	11 ms	7 ms	11 ms	18 ms	11 ms	18 ms
Tempo di spegnimento	54 ms	26 ms	54 ms	38 ms	18 ms	38 ms
Peso prodotto	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie bistabili, dimensioni delle valvole 10 mm			
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna	
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	M5	M7
lap	Sovrapposizione negativa		
Direzione del flusso	Convertibile con restrizioni		
Idoneità al vuoto	Sì	–	
Dimensione nominale	2,4 mm		3,1 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
valore b	0,46	0,55	0,49
Valore C	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Pressione d'esercizio	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Pressione pilotaggio	1,5 ... 8 bar	–	
Frequenza massima di commutazione	5 Hz		
Tempo di inversione	6 ms		
Peso prodotto	53 g	47 g	

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie bistabili, dimensioni delle valvole 14 mm		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna
Iap	Sovrapposizione negativa	
Direzione del flusso	Convertibile con restrizioni	
Idoneità al vuoto	Sì	–
Dimensione nominale	3,9 mm	4,3 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	570 l/min	780 l/min
valore b	0,36	0,5
Valore C	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Pressione d'esercizio	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,15 ... 0,8 MPa	–
Pressione pilotaggio	1,5 ... 8 bar	–
Frequenza massima di commutazione	5 Hz	
Tempo di inversione	7 ms	
Peso prodotto	84 g	75 g

Dati tecnici – valvole a 5/2 vie bistabili, dimensioni delle valvole 18 mm		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna
Iap	Sovrapposizione negativa	
Direzione del flusso	Convertibile con restrizioni	
Idoneità al vuoto	Sì	–
Dimensione nominale	5,7 mm	6,6 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	1.260 l/min	1.975 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	1.200 l/min	2.010 l/min
valore b	0,34	0,5
Valore C	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Pressione d'esercizio	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,15 ... 0,8 MPa	–
Pressione pilotaggio	1,5 ... 8 bar	–
Frequenza massima di commutazione	5 Hz	
Tempo di inversione	8 ms	
Peso prodotto	136 g	119 g

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 5/3 vie, dimensioni dellevalvole 10 mm							
Funzione valvola	5/3 in scarico			5/3 chiusa			
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna		Esterno		Interna	
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	M5	M7	Flangia/sottobase	M5		M7
lap	Sovrapposizione negativa			Sovrapposizione positiva			
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile		Reversibile		Non reversibile	
Idoneità al vuoto	Sì	–		Sì		–	
Dimensione nominale	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm			2,4 mm
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min		265 l/min
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min		275 l/min
valore b	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48		0,51
Valore C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar			0,89 l/sbar
Pressione d'esercizio	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa	
Pressione di lavoro	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar	
Pressione di pilotaggio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–	
Pressione pilotaggio	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–	
Frequenza massima di commutazione	3 Hz						
Tempo di accensione	10 ms			9 ms			
Tempo di spegnimento	11 ms			26 ms			
Tempo di inversione	10 ms			13 ms			
Peso prodotto	53 g	47 g		53 g		47 g	

Dati tecnici – valvole a 5/3 vie, dimensioni dellevalvole 14 mm					
Funzione valvola	5/3 in scarico		5/3 chiusa		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna	Esterno		Interna
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	G1/8	Flangia/sottobase	G1/8	
lap	Sovrapposizione negativa		Sovrapposizione positiva		
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile	Reversibile		Non reversibile
Idoneità al vuoto	Sì	–	Sì		–
Dimensione nominale	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm	
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min	
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min	
valore b	0,33	0,4	–	0,47	
Valore C	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar	
Pressione d'esercizio	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Pressione pilotaggio	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–
Frequenza massima di commutazione	3 Hz				
Tempo di accensione	13 ms		10 ms		
Tempo di spegnimento	12 ms		36 ms		
Tempo di inversione	12 ms		18 ms		
Peso prodotto	84 g	75 g	84 g	75 g	

Foglio dati

Dati tecnici – valvole a 5/3 vie, dimensioni dellevalvole 18 mm						
Funzione valvola	5/3 in scarico			5/3 chiusa		
Aria di pilotaggio	Esterno	Interna		Esterno		Interna
Connessione pneumatica	Flangia/sottobase	G1/4		Flangia/sottobase	G1/4	
lap	Sovrapposizione negativa			Sovrapposizione positiva		
Direzione del flusso	Reversibile	Non reversibile		Reversibile		Non reversibile
Idoneità al vuoto	Sì	–		Sì		–
Dimensione nominale	5,3 mm	5,7 mm		–	5,4 mm	
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min		–	1.265 l/min	
Portata nominale normalizzata secondo ISO 8778 scarico 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min		–	1.200 l/min	
valore b	0,3	0,42		–	0,44	
Valore C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar		–	4,52 l/sbar	
Pressione d'esercizio	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Pressione di lavoro	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Pressione di pilotaggio Mpa	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–
Pressione pilotaggio	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–
Frequenza massima di commutazione	3 Hz					
Tempo di accensione	20 ms			15 ms		
Tempo di spegnimento	23 ms			84 ms		
Tempo di inversione	20 ms			37 ms		
Peso prodotto	136 g	119 g		136 g	119 g	

Condizioni ambientali e di esercizio – valvole	
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gas inerti
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m³, secondo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C
Temperatura del fluido	-10 ... 60°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60°C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95%
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Condizioni ambientali e di esercizio – valvole a 5/3 vie						
Funzione valvola	5/3 in scarico			5/3 chiusa		
Dimensione valvola	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gas inerti					
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gas inerti					
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Olio di esteri < 0,1mg/m³, secondo ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)					
Temperatura ambiente	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura del fluido	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60°C					
Umidità relativa dell'aria	5 - 95%					
Classe di resistenza alla corrosione CRC[1)]	2 - Moderata sollecitazione da corrosione					

1) Per ulteriori informazioni consultare il sito www.festo.com/x/topic/kbk

Foglio dati


Materiali – valvole	
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato
Materiale molla	Acciaio inossidabile altolegato
Materiale spola	POM
Materiale viti	Acciaio inossidabile altolegato
Materiale guarnizioni	HNBR; Gomma nitrilica
Materiale guarnizioni dinamiche	HNBR; TPE-U(PU)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 - Zona III
Adatto per l'uso con gli alimenti	NSF H1


Materiali – valvole a 5/3 vie			
Dimensione valvola	10 mm	14 mm	18 mm
Materiale corpo	Lega di alluminio forgiato anodizzato		
Materiale molla	Acciaio inossidabile altolegato		
Materiale spola	Lega di alluminio battuto	POM	
Materiale viti	Acciaio inossidabile altolegato		
Materiale guarnizioni	HNBR; Gomma nitrilica		
Materiale guarnizioni dinamiche	HNBR; TPE-U(PU)		
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)		
Conformità PWIS	VDMA24364 - Zona III		
Adatto per l'uso con gli alimenti	NSF H1		

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 10 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com






[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[7] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 10 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[8] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													


Dimensioni


Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 10 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com









[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 10 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 10 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 10 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 10 mm con valvole con utilizzi su corpo valvola

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Piastra di approvvigionamento/scarico verticale
[8] Piastra di copertura per posizione non occupata
[9] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 10 mm con valvole con utilizzi su sottobase

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio
[8] Conversione alimentazione servopilotaggio
[9] Piastra di copertura per posizione non occupata
[10] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 14 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com






[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[7] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 14 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[8] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 14 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 14 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 14 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							

	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 14 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 14 mm con valvole con utilizzi su corpo valvola

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Piastra di approvvigionamento/scarico verticale
[8] Piastra di copertura per posizione non occupata
[9] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 14 mm con valvole con utilizzi su sottobase

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio
[8] Conversione alimentazione servopilotaggio
[9] Piastra di copertura per posizione non occupata
[10] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 18 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[7] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 18 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[8] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 18 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	B7	B8	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 18 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17


Dimensioni


Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 18 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com









[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su sottobase con dimensione 18 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 18 mm con valvole con utilizzi su corpo valvola

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Piastra di copertura per posizione non occupata
[8] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 18 mm con valvole con utilizzi su sottobase

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio
[7] Attacco 82/84 per aria di pilotaggio
[8] Conversione alimentazione servopilotaggio
[9] Piastra di copertura per posizione non occupata
[10] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 24 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[7] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 24 mm, dotata di due bobine magnetiche, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio
[8] Attacco 82 per aria di pilotaggio


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 24 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio interno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Dimensioni

Dimensioni – Valvola con utilizzi su corpo valvola con dimensione 24 mm, dotata di bobina magnetica, servopilotaggio esterno

Download dati CAD www.festo.com





[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Attacco 84 per aria di pilotaggio


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Dimensioni

Dimensioni – Batteria di valvole in dimensione della valvola 24 mm con valvole con utilizzi su corpo valvola

Download dati CAD www.festo.com



[1] Attacco 1
[2] Attacco 2
[3] Attacco 3
[4] Attacco 4
[5] Attacco 5
[6] Attacco 12/14 per alimentazione servopilotaggio esterno
[7] Piastra di copertura per posizione non occupata
[8] Montaggio su guida DIN

Dimensioni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Dimensioni

Dimensioni – Azionatore manuale

Download dati CAD www.festo.com



	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				


Data ordine

Informazioni per l'ordinazione – Kit per valvole VUVX

Dimensione valvola	Funzione valvola	Tipo di reset	Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	Pressione d'esercizio	Cod. prod.	Tipo
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 chiusa monostabile 2x3/2 aperta monostabile 2x3/2 vie, aperto/chiuso, monostabile 5/2 bistabile 5/2 monostabile 5/3 alimentata 5/3 in scarico 5/3 chiusa	Molla meccanica Molla pneumatica	190 ... 2200 l/min	-0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Periferiche


Valvola con utilizzi su corpo valvola



Accessori			→ Pagina/Internet
	Tipo/codice di ordinazione	Descrizione	
[1]	Elettrovalvola	con guarnizione utilizzabile come valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola	64
[2]	Sottobase elettrica	Connettore maschio configurazione degli attacchi H angolare	72
[3]	Sottobase elettrica	Connettore maschio M8x1, angolare	73
[4]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione nascosta	67
[5]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione monostabile	67
[6]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione bistabile	
[7]	Raccordi a innesto rapido	per il collegamento di tubi per aria compressa calibrati esternamente	69
[8]	Guarnizione	per l'uso della valvola come valvola con sottobase e utilizzi su corpo su sottobase	72
[9]	Silenziatore	per attacchi di scarico	68

Periferiche

Batteria di valvole con valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola




Accessori			→ Pagina/Internet
	Tipo/codice di ordinazione	Descrizione	
[1]	Elettrovalvola	con guarnizione utilizzabile come valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola	64
[2]	Sottobase elettrica	Connettore maschio configurazione degli attacchi selezionabile	72
[3]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione nascosta	67
[4]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione monostabile	67
[5]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione bistabile	
[6]	Porta-etichette	Dimensioni 10x20 mm	67
[7]	Raccordi a innesto rapido	per il collegamento di tubi per aria compressa calibrati esternamente	69
[8]	Guarnizione	per l'uso della valvola come valvola con sottobase e utilizzi su corpo su sottobase	72
[9]	Piastra di alimentazione verticale	Alimentazione di pressione al canale 1	71

Periferiche

Accessori			→ Pagina/Internet
	Tipo/codice di ordinazione	Descrizione	
[10]	Batteria di valvole	con valvole con sottobase e utilizzi su corpo valvola	
[11]	Elemento di separazione	per la separazione delle zone di pressione	71
[12]	Silenziatore	per attacchi di scarico	67
[13]	Tappo di chiusura	per la chiusura degli attacchi non utilizzati	67
[14]	Montaggio su guida DIN	per il fissaggio su guida DIN secondo EN 60715	72
[15]	Elettrovalvola	Valvola con attacco connettore maschio dietro	72

Periferiche

Batteria di valvole con valvole con utilizzi su sottobase




Accessori			→ Pagina/Internet
	Tipo/codice di ordinazione	Descrizione	
[1]	Batteria di valvole	con valvole con utilizzi su sottobase	
[2]	Elettrovalvola	Valvola con utilizzi su sottobase	57
[3]	Sottobase elettrica	Connettore maschio configurazione degli attacchi selezionabile	72
[4]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione nascosta	67
[5]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione monostabile	67
[6]	Calotta di copertura per azionatore manuale	Funzione bistabile	
[7]	Porta-etichette	Dimensioni 10x20 mm	67
[8]	Tappo di chiusura	per la chiusura degli attacchi non utilizzati	67
[9]	Raccordi a innesto rapido	per il collegamento di tubi per aria compressa calibrati esternamente	69

Periferiche

Accessori			→ Pagina/Internet
	Tipo/codice di ordinazione	Descrizione	
[10]	Silenziatore	per attacchi di scarico	67
[11]	Elemento di separazione	per la separazione delle zone di pressione	71
[12]	Montaggio su guida DIN	per il fissaggio su guida DIN secondo EN 60715	72


Accessori

2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243092**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L**
				8243103	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243060**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3**
				8243071	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243124**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L**
				8243135	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243244**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243231**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243257**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243311**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243300**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243322**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L**


2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243114**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243082**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243146**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243280**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243270**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243290**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243343**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243333**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243353**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L**


Accessori

2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio interno Link vuvx




Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255990**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1**
				8243091	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L**
				8243102	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243059**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3**
				8243070	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243123**	**VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L**
				8243134	**VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243243**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L**
				8255999	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243230**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243256**	**VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243310**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243299**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243321**	**VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L**

2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243145**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L**


2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243113**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243081**	**VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3**


Accessori

2 valvole a 3/2 vie, NC, monostabili, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio esterno Link vuvx




Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	14 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243279**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243269**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243289**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243342**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243332**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243352**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L**

2 valvole a 3/2 vie, NO, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243105**	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L**
				8243094	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243062**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3**
				8243073	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243126**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L**
				8243137	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243246**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243233**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243259**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243313**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243302**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243324**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L**


2 valvole a 3/2 vie, NO, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243115**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243083**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3**


Accessori

2 valvole a 3/2 vie, NO, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243147**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243281**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243271**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243291**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243344**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243334**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243354**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L**


2 valvole a 3/2 vie, NO/NC, monostabili, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243106**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L**
				8243095	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243074**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3**
				8243063	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243127**	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L**
				8243138	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243247**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243234**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243260**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243314**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243303**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243325**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L**


Accessori

2 valvole a 3/2 vie , NO/NC, monostabili, ritorno a molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243116**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243084**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243148**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243282**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243272**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243292**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243345**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243335**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243355**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L**


Valvola a 5/2 vie, monostabile, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256005**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1**
				8243097	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L**
				8255991	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1**
				8243108	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243076**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3**
				8243065	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243140**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L**
				8243129	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256001**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1**
				8243251	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243238**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243264**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256010**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1**
				8243316	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243305**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243327**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L**


Accessori

Valvola a 5/2 vie, monostabile, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243118**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243086**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243150**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243284**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243274**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243294**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243347**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243337**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243357**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L**


Valvola a 5/2 vie, monostabile, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255992**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
				8255993	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1**
				8243107	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L**
				8243096	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243064**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3**
				8243075	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243128**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L**
				8243139	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256000**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1**
				8243250	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243237**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256009**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1**
				8243315	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243304**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243326**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L**
Valvola semi in linea	10 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255994**	**VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
	14 mm			**8256002**	**VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1**


Accessori

Valvola a 5/2 vie, monostabile, tipo di ritorno molla pneumatica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243117**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243085**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243149**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243283**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243273**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243293**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243346**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243336**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243356**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L**


Valvola a 5/2 vie, bistabile, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243098**	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L**
				8255995	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1**
				8256006	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1**
				8243109	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243077**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1P3**
				8243066	**VUVX-L10-B52-T-M5-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243141**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L**
				8243130	**VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243252**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L**
				8256003	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243239**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243265**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256011**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1**
				8243317	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243306**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243328**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L**


Accessori

Valvola a 5/2 vie, bistabile, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243119**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243087**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243151**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243285**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243275**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243295**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243348**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243338**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243358**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L**


Valvola a 5/3 vie, posizione di riposo in scarico, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243111**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L**
				8243100	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243079**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3**
				8243068	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243143**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L**
				8243132	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243254**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243241**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243267**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243319**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243308**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243330**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L**


Accessori

Valvola a 5/3 vie, posizione di riposo in scarico, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione negativa	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243121**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243089**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243153**	**VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243287**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243277**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243297**	**VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243350**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243340**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243360**	**VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L**


Valvola a 5/3 vie, NC, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio interno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	Iap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione positiva	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255996**	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1**
				8243099	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L**
				8243110	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243067**	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3**
				8243078	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243142**	**VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L**
				8243131	**VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243253**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L**
				8256004	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243240**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243266**	**VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243318**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L**
				8256012	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243307**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243329**	**VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L**


Accessori

Valvola a 5/3 vie, NC, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola in linea	10 mm	Sovrapposizione positiva	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255989**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8255988**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8255998**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8255997**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8256008**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8256007**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3**

Valvola a 5/3 vie, NC, tipo di ritorno molla meccanica, servopilotaggio esterno Link vuvx



Tipo di valvola di regolazione direzionale	Dimensione valvola	lap	Collegamento elettrico	Cod. prod.	Tipo
Valvola sottobase	10 mm	Sovrapposizione positiva	Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243120**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243088**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243152**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243286**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243276**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243296**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema di collegamento H, plug-in orizzontale	**8243349**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L**
			Senza sottobase di collegamento elettrico	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Connettore singolo M8, a 3 pin	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Blocchetti di collegamento per l'attacco come valvola con utilizzi su sottobase Link vabm-l3



Tipo di attacco	Dimensione	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Aria di alimentazione/aria di scarico/porte di lavoro/ aria di alimentazione pilota / aria di scarico pilota	Dimensione 10	2 posti valvola	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**

Accessori


Blocchetti di collegamento per l'attacco come valvola con utilizzi su sottobase Link vabm-l3



Tipo di attacco	Dimensione	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Aria di alimentazione/aria di scarico/porte di lavoro/ aria di alimentazione pilota / aria di scarico pilota	Dimensione 10	2 posti valvola	113 g	8251667	VABM-L3-10W-G18-M5-2
		3 posti valvola	135 g	8251680	VABM-L3-10W-G18-M7-3
			141 g	8251668	VABM-L3-10W-G18-M5-3
		4 posti valvola	163 g	8251681	VABM-L3-10W-G18-M7-4
			170 g	8251669	VABM-L3-10W-G18-M5-4
		5 posti valvola	191 g	8251682	VABM-L3-10W-G18-M7-5
			199 g	8251670	VABM-L3-10W-G18-M5-5
		6 posti valvola	219 g	8251683	VABM-L3-10W-G18-M7-6
			228 g	8251671	VABM-L3-10W-G18-M5-6
		7 posti valvola	247 g	8251684	VABM-L3-10W-G18-M7-7
			257 g	8251672	VABM-L3-10W-G18-M5-7
		8 posti valvola	275 g	8251685	VABM-L3-10W-G18-M7-8
			286 g	8251673	VABM-L3-10W-G18-M5-8
		9 posti valvola	303 g	8251686	VABM-L3-10W-G18-M7-9
			315 g	8251674	VABM-L3-10W-G18-M5-9
		10 posti valvola	331 g	8251687	VABM-L3-10W-G18-M7-10
			344 g	8251675	VABM-L3-10W-G18-M5-10
		12 posti valvola	387 g	8251688	VABM-L3-10W-G18-M7-12
			402 g	8251676	VABM-L3-10W-G18-M5-12
		14 posti valvola	443 g	8251689	VABM-L3-10W-G18-M7-14
			550 g	8251677	VABM-L3-10W-G18-M5-14
		16 posti valvola	499 g	8251690	VABM-L3-10W-G18-M7-16
				8251678	VABM-L3-10W-G18-M5-16
	Taglia 14	2 posti valvola	242 g	8251691	VABM-L3-14W-G14-2
		3 posti valvola	310 g	8251692	VABM-L3-14W-G14-3
		4 posti valvola	377 g	8251693	VABM-L3-14W-G14-4
		5 posti valvola	445 g	8251694	VABM-L3-14W-G14-5
		6 posti valvola	513 g	8251695	VABM-L3-14W-G14-6
		7 posti valvola	581 g	8251696	VABM-L3-14W-G14-7
		8 posti valvola	649 g	8251697	VABM-L3-14W-G14-8
		9 posti valvola	717 g	8251698	VABM-L3-14W-G14-9
		10 posti valvola	785 g	8251699	VABM-L3-14W-G14-10
		12 posti valvola	921 g	8251700	VABM-L3-14W-G14-12
		14 posti valvola	1.060 g	8251701	VABM-L3-14W-G14-14
		16 posti valvola	1.193 g	8251702	VABM-L3-14W-G14-16
	Dimensione 18	2 posti valvola	452 g	8251703	VABM-L3-18W-G38-2
		3 posti valvola	580 g	8251704	VABM-L3-18W-G38-3
		4 posti valvola	708 g	8251705	VABM-L3-18W-G38-4
		5 posti valvola	836 g	8251706	VABM-L3-18W-G38-5
		6 posti valvola	964 g	8251707	VABM-L3-18W-G38-6
		7 posti valvola	1.092 g	8251708	VABM-L3-18W-G38-7
		8 posti valvola	1.220 g	8251709	VABM-L3-18W-G38-8
		9 posti valvola	1.348 g	8251710	VABM-L3-18W-G38-9
		10 posti valvola	1.476 g	8251711	VABM-L3-18W-G38-10
		12 posti valvola	1.732 g	8251712	VABM-L3-18W-G38-12
		14 posti valvola	1.988 g	8251713	VABM-L3-18W-G38-14
		16 posti valvola	2.244 g	8251714	VABM-L3-18W-G38-16

Accessori

Blocchetti di collegamento per l'attacco come valvola con sottobase e utilizzi su corpo valvola Link vabm-l3



Tipo di attacco	Dimensione	Posti valvola	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Aria di alimentazione/scarico	Dimensione 10	2 posti valvola	66 g	566558	VABM-L1-10S-G18-2
		3 posti valvola	81 g	566559	VABM-L1-10S-G18-3
		4 posti valvola	96 g	566560	VABM-L1-10S-G18-4
		5 posti valvola	111 g	566561	VABM-L1-10S-G18-5
		6 posti valvola	126 g	566562	VABM-L1-10S-G18-6
		7 posti valvola	141 g	566563	VABM-L1-10S-G18-7
		8 posti valvola	156 g	566564	VABM-L1-10S-G18-8
		9 posti valvola	171 g	566565	VABM-L1-10S-G18-9
		10 posti valvola	186 g	566566	VABM-L1-10S-G18-10
		12 posti valvola	216 g	566567	VABM-L1-10S-G18-12
		14 posti valvola	246 g	566568	VABM-L1-10S-G18-14
		16 posti valvola	276 g	566569	VABM-L1-10S-G18-16
	Taglia 14	2 posti valvola	118 g	566618	VABM-L1-14S-G14-2
		3 posti valvola	159 g	566619	VABM-L1-14S-G14-3
		4 posti valvola	200 g	566620	VABM-L1-14S-G14-4
		5 posti valvola	241 g	566621	VABM-L1-14S-G14-5
		6 posti valvola	282 g	566622	VABM-L1-14S-G14-6
		7 posti valvola	323 g	566623	VABM-L1-14S-G14-7
		8 posti valvola	364 g	566624	VABM-L1-14S-G14-8
		9 posti valvola	405 g	566625	VABM-L1-14S-G14-9
		10 posti valvola	446 g	566626	VABM-L1-14S-G14-10
		12 posti valvola	528 g	566627	VABM-L1-14S-G14-12
		14 posti valvola	610 g	566628	VABM-L1-14S-G14-14
		16 posti valvola	692 g	566629	VABM-L1-14S-G14-16
	Dimensione 18	2 posti valvola	226 g	574455	VABM-L1-18S-G38-2
		3 posti valvola	297 g	574456	VABM-L1-18S-G38-3
		4 posti valvola	368 g	574457	VABM-L1-18S-G38-4
		5 posti valvola	439 g	574458	VABM-L1-18S-G38-5
		6 posti valvola	510 g	574459	VABM-L1-18S-G38-6
		7 posti valvola	581 g	574460	VABM-L1-18S-G38-7
		8 posti valvola	652 g	574461	VABM-L1-18S-G38-8
		9 posti valvola	723 g	574462	VABM-L1-18S-G38-9
		10 posti valvola	794 g	574463	VABM-L1-18S-G38-10
		12 posti valvola	936 g	574464	VABM-L1-18S-G38-12
		14 posti valvola	1.078 g	574465	VABM-L1-18S-G38-14
		16 posti valvola	1.220 g	574466	VABM-L1-18S-G38-16
	Dimensione 24	2 posti valvola	261 g	8251715	VABM-L3-24S-G38-2
		3 posti valvola	353 g	8251716	VABM-L3-24S-G38-3
		4 posti valvola	445 g	8251717	VABM-L3-24S-G38-4
		5 posti valvola	537 g	8251718	VABM-L3-24S-G38-5
		6 posti valvola	629 g	8251719	VABM-L3-24S-G38-6
		7 posti valvola	721 g	8251720	VABM-L3-24S-G38-7
		8 posti valvola	813 g	8251721	VABM-L3-24S-G38-8
		9 posti valvola	905 g	8251722	VABM-L3-24S-G38-9
		10 posti valvola	997 g	8251723	VABM-L3-24S-G38-10
		12 posti valvola	1.181 g	8251724	VABM-L3-24S-G38-12
		14 posti valvola	1.365 g	8251725	VABM-L3-24S-G38-14
		16 posti valvola	1.549 g	8251726	VABM-L3-24S-G38-16

Accessori

Calotta di copertura per azionatore manuale Link vamc



Tipo di montaggio	Azionatore manuale	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Clip	Monostabile	0,15 g	8253129	VAMC-L3-CH
	Coperto		8253130	VAMC-L3-CS

Porta-etichette Link aslr



Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
10x20 mm		570818	ASLR-D-L1

Tappo di chiusura Link b



Collegamento pneumatico, porta 1	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Esagono interno piano chiave 2,5	10	174308	B-M5-B
Filetto maschio M7	Esagono interno piano chiave 3		174309	B-M7
Filetto maschio G1/8	Esagono interno piano chiave 5	100	534213	B-1/8-100
Filetto maschio G1/4	Esagono interno piano chiave 6	50	534214	B-1/4-50
Filetto maschio G3/8	Esagono interno piano chiave 8	20	534215	B-3/8-20

Tappo di chiusura, adatto per la produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link b



Collegamento pneumatico, porta 1	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Esagono interno piano chiave 2,5	10	8142288	B-M5-F1A
Filetto maschio M7	Esagono interno piano chiave 3		8144525	B-M7-F1A
Filetto maschio G1/8	Esagono interno piano chiave 5		8142289	B-1/8-F1A
Filetto maschio G1/4	Esagono interno piano chiave 6		8142290	B-1/4-F1A
Filetto maschio G3/8	Esagono interno piano chiave 8	1	8085675	NPQR-BK-G38

Silenziatore Link amte



Attacco pneumatico	Portata in atmosfera	Materiale inserto ammortizzatore	Materiale del tappo filettato	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
M5	255 l/min	Bronzo	Ottone	20	1205858	AMTE-M-LH-M5

Accessori

Silenziatore, adatto per la produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link uc



Attacco pneumatico	Portata in atmosfera	Materiale inserto ammortizzatore	Materiale del tappo filettato	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
M5	350 l/min	Terra di protezione	Terra di protezione	50	**534217**	**UC-M5-50**
M7	800 l/min		PA, rinforzato, Terra di protezione	1	**161418**	**UC-M7**
			Terra di protezione	50	**534218**	**UC-M7-50**
G1/8	1.700 l/min				**534219**	**UC-1/8-50**
G1/4	3.200 l/min			20	**534220**	**UC-1/4-20**
G3/8	5.000 l/min				**576759**	**UC-3/8-20**

Raccordo a innesto rapido diritti Link qsm



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Per diametro esterno tubazione di 3 mm	Esagono interno piano chiave 2	100	**132916**	**QSM-M5-3-I-R-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/32“	Esagono interno piano chiave 2,5	1	**130593**	**QSM-M5-5/32-I-U-M**
	Per diametro esterno tubazione 1/8“	Esagono interno piano chiave 2	10	**183749**	**QSM-M5-1/8-I-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/16“	Esagono interno piano chiave 2,5	1	**183750**	**QSM-M5-3/16-I-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**130591**	**QSM-M5-1/4-I-U-M**
Filetto maschio M7	Per diametro esterno della tubazione di 3/16“	Esagono interno piano chiave 3		**183739**	**QSM-M7-3/16-I-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	Esagono interno piano chiave SW4		**183740**	**QSM-M7-1/4-I-U-M**
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Esagono interno piano chiave 3	10	**8112971**	**NPQE-DK-G18-Q4-P10**
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono interno piano chiave SW4		**8112975**	**NPQE-DK-G14-Q6-P10**
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“		1	**183741**	**QS-1/8-1/4-I-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“	Esagono interno piano chiave 5		**183742**	**QS-1/8-5/16-I-U-M**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“	Esagono esterno SW14, Esagono interno piano chiave 5	10	**533219**	**QB-1/4-1/4-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“	Esagono interno piano chiave 6	1	**183743**	**QS-1/4-5/16-I-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/8“	Esagono interno piano chiave SW7		**183744**	**QS-1/4-3/8-I-U-M**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	Esagono interno piano chiave 6	10	**153019**	**QS-3/8-10-I**
	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Esagono interno piano chiave 8		**153020**	**QS-3/8-12-I**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	Esagono esterno SW22	1	**164957**	**QS-3/8-16**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“	Esagono esterno SW17, Esagono interno piano chiave 6	10	**533223**	**QB-3/8-5/16-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/8“	Esagono esterno SW17, Esagono interno piano chiave 8	5	**533224**	**QB-3/8-3/8-U-M**

Accessori

Raccordo a innesto rapido diritti Link qsm



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 1/2“	Esagono esterno SW21, esagono interno SW10	5	**533225**	**QB-3/8-1/2-U-M**

Raccordi a innesto rapido angolari Link qsm



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Per diametro esterno della tubazione di 3 mm	Esagono esterno, dimensione 8 mm	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Esagono esterno SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Filetto maschio R1/8	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono esterno SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	Esagono esterno SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	Per diametro esterno della tubazione di 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“	Esagono esterno SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/8“	Esagono esterno SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
Filetto maschio R1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono esterno SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/8“	Esagono esterno SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm		10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 12 mm		10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	Per diametro esterno della tubazione di 16 mm	Esagono esterno SW22	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
	Per diametro esterno della tubazione di 5/16“	Esagono esterno SW17	5	**533242**	**QBL-3/8-5/16-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 3/8“			**533243**	**QBL-3/8-3/8-U-M**
	Per diametro esterno della tubazione di 1/2“	Esagono esterno SW19		**533244**	**QBL-3/8-1/2-U-M**

Accessori

Raccordi a innesto rapido angolati, versione lunga Link qsm



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M5	Per diametro esterno tubazione di 3 mm	Esagono esterno, dimensione 8 mm	100	133012	QSMLL-M5-3-100
	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm			133013	QSMLL-M5-4-100
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm		10	153341	QSMLL-M5-6
Filetto maschio G1/8	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Esagono esterno SW13		186127	QSLL-G1/8-4
			100	133015	QSLL-G1/8-4-100
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm		10	186128	QSLL-G1/8-6
			100	133016	QSLL-G1/8-6-100
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm			133017	QSLL-G1/8-8-100
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono esterno SW17	10	186129	QSLL-G1/4-6
Filetto maschio R1/4		Esagono esterno SW14		153078	QSLL-1/4-6
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm			153080	QSLL-1/4-8
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm			153082	QSLL-1/4-10
Filetto maschio R3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	Esagono esterno SW17		153081	QSLL-3/8-8
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm			153083	QSLL-3/8-10
	Per diametro esterno della tubazione di 12 mm			153084	QSLL-3/8-12

Raccordi a innesto rapido, adatti alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link npqe



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio M3	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Esagono interno piano chiave 1,5	10	8158773	NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10
Filetto maschio M5		Esagono interno piano chiave 2,5		8144595	NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm			8144596	NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
Filetto maschio M7	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm	Esagono interno piano chiave 3		8144597	NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono interno piano chiave SW4		8144598	NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
Filetto maschio G1/8				8144600	NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	Esagono interno piano chiave 5		8144601	NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm			8144602	NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
Filetto maschio G1/4	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm	Esagono interno piano chiave SW4		8144603	NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	Esagono interno piano chiave 6		8144604	NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	Esagono interno piano chiave SW7		8144605	NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
	Per diametro esterno della tubazione di 12 mm			8144606	NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm	Esagono interno piano chiave 6	1	8086953	NPQR-DK-G38-Q8
	Per diametro esterno della tubazione di 10 mm	Esagono interno piano chiave SW7		8085667	NPQR-DK-G38-Q10

Accessori

Raccordi a innesto rapido, adatti alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link npqe



Collegamento pneumatico, porta 1	Collegamento pneumatico, porta 2	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Filetto maschio G3/8	Per diametro esterno tubazione di 12 mm	Esagono interno piano chiave 8	1	**8085668**	**NPQR-DK-G38-Q12**

Elemento di separazione Link vabd



Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Taglia 14		10 g	**8168590**	**VABD-14-B-F1A**

Elemento di separazione, adatto per la produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link vabd



Dimensione	Dimensioni del pacchetto	Peso prodotto	Cod. prod.	Tipo
Dimensione 6		7 g	**8145478**	**VABD-6-B-F1A**
Dimensione 8		8 g	**8145479**	**VABD-8-B-F1A**
Dimensione 10		10 g	**8145480**	**VABD-10-B-F1A**
Dimensione 12		13 g	**8145481**	**VABD-12-B-F1A**

Piastra di copertura Link vabb



Dimensione valvola	Tipo di montaggio	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
10 mm	Foro passante per vite M2	1	**8251747**	**VABB-L3-10**
14 mm	con foro passante per vite M2,5		**8251748**	**VABB-L3-14**
18 mm	Foro passante per vite M3		**8251749**	**VABB-L3-18-P14**
24 mm			**8251750**	**VABB-L3-24**

Piastra di alimentazione verticale Link vabf



Dimensione valvola	Dimensioni griglia	Collegamento pneumatico, porta 1	Cod. prod.	Tipo
	10,5 mm	M7	**574592**	**VABF-L1-P3A3-M7**
	16 mm	G1/8	**574593**	**VABF-L1-P3A3-G18**

Accessori

Piastra di scarico verticale Link vabf



Dimensione valvola	Dimensioni griglia	Collegamento pneumatico, attacco 5	Collegamento pneumatico, porta 3	Cod. prod.	Tipo
	10,5 mm	M7	M7	**574594**	**VABF-L1-P7A13-M7**
	16 mm	G1/8	G1/8	**574595**	**VABF-L1-P7A13-G18**

Guarnizione Link vabd



Versione	Dimensione valvola	Connessione pneumatica	Dimensioni del pacchetto	Cod. prod.	Tipo
Per valvola sottobase	10 mm	M7	1	**8254221**	**VABD-L3-10B-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8254222**	**VABD-L3-14B-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8254223**	**VABD-L3-18B-S-G14**
Cambio valvola sotto pressione	10 mm	M5		**8251804**	**VABD-L3-10X-S-M5**
		M7		**8251805**	**VABD-L3-10X-S-M7**
	14 mm	G1/8		**8251806**	**VABD-L3-14X-S-G18**
	18 mm	G1/4		**8251807**	**VABD-L3-18X-S-G14**
	24 mm	G3/8		**8251808**	**VABD-L3-24X-S-G38**

Montaggio su guida DIN Link vame



Elemento di fissaggio	Collegamento meccanico	Cod. prod.	Tipo
Clip guida DIN	M4	**569998**	**VAME-T-M4**
	M5	**2636436**	**VAME-T-M5**

Montaggio su guida DIN, adatto per la produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a) Link vame



Elemento di fissaggio	Collegamento meccanico	Cod. prod.	Tipo
Clip guida DIN	M4	**8142649**	**VAME-T-M4-F1A**

Sottobase elettrica, connettore maschio configurazione degli attacchi H angolato Link vave-l1



Collegamento elettrico	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 2 poli, Connettore femmina	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
		566714	**VAVE-L1-1VH2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**
		566716	**VAVE-L1-1H2-LR**

Accessori

Sottobase elettrica, connettore maschio configurazione degli attacchi H diritto Link vave-l1



Collegamento elettrico	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 2 poli, Connettore femmina	12 V; 24 V	566715	VAVE-L1-1VH3-LP
		566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR
		566717	VAVE-L1-1H3-LR

Sottobase elettrica, connettore maschio configurazione degli attacchi S angolato Link vave-l1



Collegamento elettrico	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 2 poli, Connettore femmina	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR

Sottobase elettrica, connettore maschio configurazione degli attacchi S diritto Link vave-l1



Collegamento elettrico	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 2 poli, Connettore femmina	12 V; 24 V	566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR

Sottobase elettrica, connettore maschio M8x1 angolato Link vave-l1



Collegamento elettrico	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 3 poli / a 2 poli, M8 / -, Connettore maschio/connettore femmina	12 V; 24 V	573919	VAVE-L1-1VR8-LP
	24 V	573920	VAVE-L1-1R8-LR
a 4 poli / a 2 poli, M8 / -, Connettore maschio/connettore femmina	12 V; 24 V	573921	VAVE-L1-1VR1-LP
	24 V	573922	VAVE-L1-1R1-LR

Sottobase elettrica, 2 cavetti con estremità aperta Link vave-l1



Collegamento elettrico	Lunghezza del cavo	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
Cavetto	0,5 m	12 V; 24 V	566722	VAVE-L1-1VL1-LP
		24 V	566726	VAVE-L1-1L1-LR
	1 m	12 V; 24 V	566723	VAVE-L1-1VL2-LP
		24 V	566727	VAVE-L1-1L2-LR
	2,5 m		566728	VAVE-L1-1L3-LR
		12 V; 24 V	566724	VAVE-L1-1VL3-LP
	5 m	24 V	566729	VAVE-L1-1L4-LR
		12 V; 24 V	566725	VAVE-L1-1VL4-LP

Accessori

Sottobase elettrica, cavo con estremità aperta **Link** vave-l1



Collegamento elettrico	Lunghezza del cavo	Tensione nominale d'esercizio DC	Cod. prod.	Tipo
a 2 poli/a 2 fili, Connettore angolare/cavo, Esecuzione quadrata/estremità aperta	0,5 m	24 V	**573945**	**VAVE-L1-1K6-LR**
		12 V; 24 V	**573941**	**VAVE-L1-1VK6-LP**
	1 m		**573942**	**VAVE-L1-1VK7-LP**
		24 V	**573946**	**VAVE-L1-1K7-LR**
	2,5 m		**573947**	**VAVE-L1-1K8-LR**
		12 V; 24 V	**573943**	**VAVE-L1-1VK8-LP**
	5 m	24 V	**573948**	**VAVE-L1-1K9-LR**
		12 V; 24 V	**573944**	**VAVE-L1-1VK9-LP**