
Insula de ventile VTIX




Caracteristici

La prima vedere

Ventilele VUVX și bateria pentru ventil aferentă VTIX oferă un spectru larg de performanță și o aplicabilitate universală în domeniul industriei de producție și al proceselor industriale:

- Baze de racordare pe raster fix cu 2 până la 16 poziții pentru ventil
- Lățime ventil 10 mm, 14 mm, 18 mm și 24 mm
- Debit 260... 1975 l/min, în funcție de varianta ventilului
- Ventile cu mufă, ventile cu jumătate de mufă și ventile pentru plăci de racordare
- Tensiune de operare 12 V DC și 24 V DC
- Tehnologie de conectare prin placi de conexiune electrica si cu posibilitate de inlocuire rapida
- Cu aer de control intern sau extern
- Introducere flexibilă a presiunii și zone de presiune variabile prin plăci de alimentare verticale
- Componente robuste, ușoare și durabile din aluminiu
- Posibilitatea functionarii in vacuum
- Potrivit pentru productia de baterii Li-ion
- Structuri de fixare pe perete sau de montare sine DIN


Detalii comanda - sistem modular



Produs configurabil
Acest produs si toate optiunile sale pot fi comandate prin intermediul configuratorului.

Fisa de date

Date tehnice generale – ventile



Dimensiune ventil	10 mm	14 mm	18 mm
Structura constructiva	Sertar cu piston cu inel de etansare		
Principiul de etansare	slab		
Tip de actionare	electric		
Tipul de comanda	pilotat		
Functia de evacuare a aerului	droselizabil		
Actionare manuala	cu accesorii de blocare		
Pozitie de instalare	oricare		
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0,36 Nm	0,96 Nm	1,2 Nm
Latime	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Conectori pneumatici – ventile

Tip de ventil de control directional	Ventil de sub-baza			Ventil cu mufa				Ventil cu semi-mufa	
Dimensiune ventil	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conector pneumatic 1	Placa racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conexiune pneumatica 2	Placa racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conector pneumatic 3	Placa racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conexiune pneumatica 4	Placa racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conexiune pneumatica 5	Placa racordare			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Conexiune aer de control 12/14	Placa racordare			M3		M5		M3	M5
Conexiune aer evacuat de comanda 82/84	Placa racordare			necontorizat					

Date electrice – ventile

Fluctuatii de tensiune admise	+/- 10%
Ciclu de lucru	100%

Fisa de date

Date tehnice – ventil 3/2, dimensiune 10 mm, conector pneumatic M5								
Functie de ventil	2x3/2 monostabil inchis				2x3/2 deschis monostabil		2x3/2 deschis / inchis monostabil	
Tip de revenire	arc mecanic		arc pneumatic		arc mecanic			
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern	extern	intern	extern	intern	extern	intern
Suprapunere	suprapunere negativa							
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil			reversibil	nu este reversibil	reversibil	nu este reversibil
Compatibilitate vacuum	Da	–	nu	–	Da	–	Da	–
Latimea nominala	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
b-valoare	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
Valoare C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Presiune de lucru	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Presiunea de control	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Presiunea de control	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Frecventa max. de comutare	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Timp de comutare pornit	10 ms		8 ms		10 ms			
Timp de comutare oprit	11 ms		13 ms		11 ms			
Greutate produs	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Date tehnice – ventil 3/2, dimensiune 10 mm, conector pneumatic M7				
Functie de ventil	2x3/2 monostabil inchis		2x3/2 deschis monostabil	2x3/2 deschis / inchis monostabil
Tip de revenire	arc mecanic	arc pneumatic	arc mecanic	
Alimentarea cu aer pilot	intern			
Suprapunere	suprapunere negativa			
Directia de curgere	nu este reversibil			
Compatibilitate vacuum	–			
Latimea nominala	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
b-valoare	0,38		0,45	0,46
Valoare C	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Presiune de lucru	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Presiunea de control	–			
Presiunea de control	–			
Frecventa max. de comutare	3	5	3	
Timp de comutare pornit	10	8	10	
Timp de comutare oprit	11	13	11	
Greutate produs	46 g			

Fisa de date

Date tehnice – 3/2 valve cu trei căi, dimensiune ventil 14 mm				
Functie de ventil	2x3/2 monostabil inchis		2x3/2 deschis monostabil	2x3/2 deschis / inchis monostabil
Tip de revenire	arc mecanic	arc pneumatic	arc mecanic	
Alimentarea cu aer pilot	intern			
Suprapunere	suprapunere negativa			
Directia de curgere	nu este reversibil			
Compatibilitate vacuum	–	nu	–	
Latimea nominala	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
b-valoare	0,4		0,45	0,46
Valoare C	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Presiune de lucru	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Presiunea de control	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Presiunea de control	–	1,5 ... 8 bar	–	
Frecventa max. de comutare	3	5	3	
Timp de comutare pornit	12	10	12	
Timp de comutare oprit	11	15	11	
Greutate produs	74 g			

Date tehnice – 3/2 valve cu trei căi, dimensiune ventil 18 mm								
Functie de ventil	2x3/2 monostabil inchis				2x3/2 deschis monostabil		2x3/2 deschis / inchis monostabil	
Tip de revenire	arc mecanic		arc pneumatic		arc mecanic			
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern	extern	intern	extern	intern	extern	intern
Suprapunere	suprapunere negativa							
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil			reversibil	nu este reversibil	reversibil	nu este reversibil
Compatibilitate vacuum	Da	–	nu		Da	–	Da	–
Latimea nominala	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min	1.080 l/min	1.415 l/min	1.100 l/min	1.640 l/min	1.100 l/min	1.565 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min	1.135 l/min	1.490 l/min	1.080 l/min	1.655 l/min	1.110 l/min	1.575 l/min
b-valoare	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
Valoare C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Presiune de lucru	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Presiunea de control	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Presiunea de control	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Frecventa max. de comutare	3		5		3			
Timp de comutare pornit	20		16		20			
Timp de comutare oprit	23		30		23			
Greutate produs	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

Fisa de date

Date tehnice – 5/2-monostabil, dimensiunea 10 mm						
Tip de revenire	arc mecanic			arc pneumatic		
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern		extern	intern	
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	M5	M7	Flansa/placa de racordare	M5	M7
Suprapunere	suprapunere negativa					
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil				
Compatibilitate vacuum	Da	–		Da	–	
Latimea nominala	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
b-valoare	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
Valoare C	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Presiune de lucru	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Presiunea de control	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Presiunea de control	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Frecventa max. de comutare	3 Hz			5 Hz		
Timp de comutare pornit	7 ms			8 ms		
Timp de comutare oprit	20 ms			14 ms		
Greutate produs	41 g	35 g		41 g	35 g	

Date tehnice – 5/2-monostabil, dimensiunea 14 mm		
Tip de revenire	arc mecanic	arc pneumatic
Alimentarea cu aer pilot	intern	
Suprapunere	suprapunere negativa	
Directia de curgere	nu este reversibil	nu este reversibil, reversibil
Compatibilitate vacuum	–	
Latimea nominala	4,3 mm	
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	850 l/min	
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	770 l/min	
b-valoare	0,5	
Valoare C	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Presiune de lucru	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar
Presiunea de control	–	
Presiunea de control	–	
Frecventa max. de comutare	3 Hz	5 Hz
Timp de comutare pornit	7 ms	11 ms
Timp de comutare oprit	26 ms	18 ms
Greutate produs	62 g	

Fisa de date

Date tehnice – 5/2-monostabil, dimensiunea 18 mm						
Tip de revenire	arc mecanic			arc pneumatic		
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern		extern	intern	
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	G1/8	G1/4	Flansa/placa de racordare	G1/8	G1/4
Suprapunere	suprapunere negativa					
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil			nu este reversibil, reversibil	nu este reversibil
Compatibilitate vacuum	Da	–		Da	–	
Latimea nominala	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min
b-valoare	0,34	0,5		0,34	0,5	
Valoare C	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Presiune de lucru	-0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	-0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Presiunea de control	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Presiunea de control	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Frecventa max. de comutare	3 Hz			5 Hz		
Timp de comutare pornit	11 ms	7 ms	11 ms	18 ms	11 ms	18 ms
Timp de comutare oprit	54 ms	26 ms	54 ms	38 ms	18 ms	38 ms
Greutate produs	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Date tehnice – 5/2-bistabil, dimensiunea 10 mm			
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern	
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	M5	M7
Suprapunere	suprapunere negativa		
Directia de curgere	reversibil cu limitari		
Compatibilitate vacuum	Da	–	
Latimea nominala	2,4 mm		3,1 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
b-valoare	0,46	0,55	0,49
Valoare C	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Presiune de lucru	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	
Presiunea de control	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Presiunea de control	1,5 ... 8 bar	–	
Frecventa max. de comutare	5 Hz		
Timp de comutare	6 ms		
Greutate produs	53 g	47 g	

Fisa de date

Date tehnice – 5/2-bistabil, dimensiunea 14 mm		
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern
Suprapunere	suprapunere negativa	
Directia de curgere	reversibil cu limitari	
Compatibilitate vacuum	Da	–
Latimea nominala	3,9 mm	4,3 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	570 l/min	780 l/min
b-valoare	0,36	0,5
Valoare C	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Presiune de lucru	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Presiunea de control	0,15 ... 0,8 MPa	–
Presiunea de control	1,5 ... 8 bar	–
Frecventa max. de comutare	5 Hz	
Timp de comutare	7 ms	
Greutate produs	84 g	75 g

Date tehnice – 5/2-bistabil, dimensiunea 18 mm		
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern
Suprapunere	suprapunere negativa	
Directia de curgere	reversibil cu limitari	
Compatibilitate vacuum	Da	–
Latimea nominala	5,7 mm	6,6 mm
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	1.260 l/min	1.975 l/min
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	1.200 l/min	2.010 l/min
b-valoare	0,34	0,5
Valoare C	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Presiune de lucru	-0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	-0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Presiunea de control	0,15 ... 0,8 MPa	–
Presiunea de control	1,5 ... 8 bar	–
Frecventa max. de comutare	5 Hz	
Timp de comutare	8 ms	
Greutate produs	136 g	119 g

Fisa de date

Date tehnice – 5/3 valve cu trei căi, dimensiune ventil 10 mm								
Functie de ventil	5/3 ventilat			Inchis 5/3				
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern		extern		intern		
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	M5	M7	Flansa/placa de racordare	M5		M7	
Suprapunere	suprapunere negativa			suprapunere pozitiva				
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil		reversibil		nu este reversibil		
Compatibilitate vacuum	Da	–		Da		–		
Latimea nominala	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm			2,4 mm	
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min		265 l/min	
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min		275 l/min	
b-valoare	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48		0,51	
Valoare C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar			0,89 l/sbar	
Presiune de lucru	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa		
Presiune de lucru	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar		
Presiunea de control	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–		
Presiunea de control	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–		
Frecventa max. de comutare	3 Hz							
Timp de comutare pornit	10 ms			9 ms				
Timp de comutare oprit	11 ms			26 ms				
Timp de comutare	10 ms			13 ms				
Greutate produs	53 g	47 g		53 g		47 g		

Date tehnice – 5/3 valve cu trei căi, dimensiune ventil 14 mm						
Functie de ventil	5/3 ventilat		Inchis 5/3			
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern	extern		intern	
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	G1/8	Flansa/placa de racordare	G1/8		
Suprapunere	suprapunere negativa		suprapunere pozitiva			
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil	reversibil		nu este reversibil	
Compatibilitate vacuum	Da	–	Da		–	
Latimea nominala	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm		
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min		
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min		
b-valoare	0,33	0,4	–	0,47		
Valoare C	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar		
Presiune de lucru	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa	
Presiune de lucru	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar	
Presiunea de control	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–	
Presiunea de control	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–	
Frecventa max. de comutare	3 Hz					
Timp de comutare pornit	13 ms		10 ms			
Timp de comutare oprit	12 ms		36 ms			
Timp de comutare	12 ms		18 ms			
Greutate produs	84 g	75 g	84 g	75 g		

Fisa de date

Date tehnice – 5/3 valve cu trei căi, dimensiune ventil 18 mm						
Functie de ventil	5/3 ventilat			Inchis 5/3		
Alimentarea cu aer pilot	extern	intern		extern		intern
Conexiune pneumatica	Flansa/placa de racordare	G1/4		Flansa/placa de racordare	G1/4	
Suprapunere	suprapunere negativa			suprapunere pozitiva		
Directia de curgere	reversibil	nu este reversibil		reversibil		nu este reversibil
Compatibilitate vacuum	Da	–		Da		–
Latimea nominala	5,3 mm	5,7 mm		–	5,4 mm	
Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min		–	1.265 l/min	
Debit nominal standardizat conform ISO 8778 exhaustare 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min		–	1.200 l/min	
b-valoare	0,3	0,42		–	0,44	
Valoare C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar		–	4,52 l/sbar	
Presiune de lucru	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		-0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Presiune de lucru	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		-0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Presiunea de control	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–
Presiunea de control	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–
Frecventa max. de comutare	3 Hz					
Timp de comutare pornit	20 ms			15 ms		
Timp de comutare oprit	23 ms			84 ms		
Timp de comutare	20 ms			37 ms		
Greutate produs	136 g	119 g		136 g	119 g	

Condiții de operare și de mediu – ventile	
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaze inerte
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Ulei de ester < 0,1mg/m³, conform ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Temperatura ambianta	-10 ... 60°C
Temperatura medie	-10 ... 60°C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60°C
Umiditate relativa	5 - 95%
Clasa de rezistenta la coroziune KBK[1)]	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii

1) Informații suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Condiții de operare și mediu – supape5/3 cu cale						
Functie de ventil	5/3 ventilat			Inchis 5/3		
Dimensiune ventil	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaze inerte					
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Gaze inerte					
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Ulei de ester < 0,1mg/m³, conform ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)					
Temperatura ambianta	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura medie	-10 ... 60°C			-10 ... 50°C	-10 ... 60°C	-5 ... 60°C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60°C					
Umiditate relativa	5 - 95%					
Clasa de rezistenta la coroziune KBK[1)]	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii					

1) Informații suplimentare: www.festo.com/x/topic/kbk

Fisa de date


Materiale – ventile	
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material arc	Otel inoxidabil
Material sertar cu piston	POM
Material suruburi	Otel inoxidabil
Material garnituri	HNBR; Cauciuc nitrilic
Material garnituri dinamice	HNBR; TPE-U (PU)
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-Zona III
Siguranta alimentara	NSF H1


Materiale – 5/3-ventile cu căi			
Dimensiune ventil	10 mm	14 mm	18 mm
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat		
Material arc	Otel inoxidabil		
Material sertar cu piston	Aliaj de aluminiu forjat	POM	
Material suruburi	Otel inoxidabil		
Material garnituri	HNBR; Cauciuc nitrilic		
Material garnituri dinamice	HNBR; TPE-U (PU)		
Nota privind materialele	Conform RoHS		
Conformitatea LABS	VDMA24364-Zona III		
Siguranta alimentara	NSF H1		

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufa de dimensiunea 10 mm cu două bobine, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com






[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[7] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 10 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[8] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													


Dimensiuni


Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiunea 10 mm cu o bobină, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com









[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 10 mm cu o bobină, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Dimensiuni

Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 10 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Dimensiuni

Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 10 mm cu o bobina, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com






[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă

	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventil cu ventile mărimea 10 mm cu mufă Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Placă verticală de alimentare/evacuare
[8] Placă de obturare pentru poziție liberă
[9] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8


	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventile pentru ventile cu dimensiunea 10 m Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă
[8] Conversia alimentării cu aer de comandă
[9] Placă de obturare pentru poziție liberă
[10] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufa de dimensiunea 14 mm cu două bobine, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com






[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[7] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 14 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[8] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiunea 14 mm cu o bobină, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 14 mm cu o bobină, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Dimensiuni

Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 14 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Dimensiuni

Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 14 mm cu o bobina, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventil cu ventile mărimea 14 mm cu mufă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Placă verticală de alimentare/evacuare
[8] Placă de obturare pentru poziție liberă
[9] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4


	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventile pentru ventile cu dimensiunea 14 m Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă
[8] Conversia alimentării cu aer de comandă
[9] Placă de obturare pentru poziție liberă
[10] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufa de dimensiunea 18 mm cu două bobine, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[7] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 18 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[8] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiunea 18 mm cu o bobină, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B7	B8	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 18 mm cu o bobină, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17


Dimensiuni


Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 18 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com









[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Dimensiuni

Dimensiuni – Placa de conectare pentru ventile cu dimensiunea 18 mm cu o bobina, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventil cu ventile mărimea 18 mm cu mufă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Placă de obturare pentru poziție liberă
[8] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8


	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventile pentru ventile cu dimensiunea 18 m Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Conexiune 12/14 pentru alimentarea cu aer de comandă
[7] Conexiune 82/84 pentru aerul de comandă
[8] Conversia alimentării cu aer de comandă
[9] Placă de obturare pentru poziție liberă
[10] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufa de dimensiunea 24 mm cu două bobine, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[7] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 24 mm cu două bobine, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat
[8] Orificiul 82 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiunea 24 mm cu o bobină, pilotare internă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Dimensiuni

Dimensiuni – Ventil cu mufă de dimensiune 24 mm cu o bobină, pilotare externă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com





[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Orificiul 84 pentru aerul de comanda exhaustat


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Dimensiuni

Dimensiuni – Baterie ventil cu ventile mărimea 24 mm cu mufă

Descarcarea datelor CAD www.festo.com



[1] Conexiune 1
[2] Conexiune 2
[3] Conexiune 3
[4] Conexiune 4
[5] Conexiune 5
[6] Racord 12/14 pentru alimentare externa cu aer de comanda
[7] Placă de obturare pentru poziție liberă
[8] Fixare pe sina omega

Dimensiuni

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8


	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Dimensiuni

Dimensiuni – Acționare manuală Descarcarea datelor CAD www.festo.com




	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				

Detalii comanda

Detalii despre comandă – sistem modular pentru ventile VUVX						
Dimensiune ventil	Functie de ventil	Tip de revenire	Debitul nominal standardizat conform ISO 8778	Presiune de lucru	Nr. piesa	Tip
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 monostabil inchis 2x3/2 deschis monostabil 2x3/2 deschis / inchis monostabil 5/2 bistabil 5/2 monostabil 5/3 exhaustat 5/3 ventilat Inchis 5/3	arc mecanic arc pneumatic	190 ... 2200 l/min	-0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Prezentare generala a perifericelor


Ventil in-line



Accesorii			→ Pagina/Internet
	Tip/Cod de comanda	Descriere	
[1]	Ventil electromagnetic	cu garnitura, utilizabil ca ventil semi-inline pe o bază de racordare	64
[2]	Placă de conexiune electrică	Schema de conectare H, stecher în unghi	72
[3]	Placă de conexiune electrică	Ștecher M8x1, cot	73
[4]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție ascunsă	67
[5]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție tactilă	67
[6]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție cu fixare	
[7]	Racorduri rapide	Pentru conectarea tuburilor de aer comprimat calibrate extern	69
[8]	Garnitură	pentru utilizarea ventilului ca ventil semi-in-line pe baza de racordare	72
[9]	Amortizor de zgomot	pentru portul de exhaustare	68

Prezentare generala a perifericelor

Baterie ventil cu supape semi-manșon




Accesorii			→ Pagina/Internet
	Tip/Cod de comanda	Descriere	
[1]	Ventil electromagnetic	cu garnitura, utilizabil ca ventil semi-inline pe o bază de racordare	64
[2]	Placă de conexiune electrică	Schema de conexiune a ștecherului poate fi selectată	72
[3]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție ascunsă	67
[4]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție tactilă	67
[5]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție cu fixare	
[6]	Porteticheta	Dimensiune constructivă 10x20 mm	67
[7]	Racorduri rapide	Pentru conectarea tuburilor de aer comprimat calibrate extern	69
[8]	Garnitură	pentru utilizarea ventilului ca ventil semi-in-line pe baza de racordare	72
[9]	Placă verticală de alimentare	Alimentarea cu presiune la canal 1	71

Prezentare generala a perifericelor

Accesorii			→ Pagina/Internet
	Tip/Cod de comanda	Descriere	
[10]	Baterie ventil	cu ventil semi in-line	
[11]	Element separator	pentru separarea zonelor de presiune	71
[12]	Amortizor de zgomot	pentru portul de exhaustare	67
[13]	Dop	Pentru închiderea conexiunilor neutilizate	67
[14]	Montare pe șina DIN	pentru fixare pe șină conform EN 60715	72
[15]	Ventil electromagnetic	Ventil cu conexiune în spate	71

Prezentare generala a perifericelor

Baterie ventile cu plăci de racordare




Accesorii			→ Pagina/Internet
	Tip/Cod de comanda	Descriere	
[1]	Baterie ventil	cu ventile pentru sub-baza	
[2]	Ventil electromagnetic	Ventil pentru sub-baza	57
[3]	Placă de conexiune electrică	Schema de conexiune a ștecherului poate fi selectată	72
[4]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție ascunsă	67
[5]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție tactilă	67
[6]	Capac de acoperire pentru acționare manuală	Funcție cu fixare	
[7]	Porteticheta	Dimensiune constructivă 10x20 mm	67
[8]	Dop	Pentru închiderea conexiunilor neutilizate	67
[9]	Racorduri rapide	Pentru conectarea tuburilor de aer comprimat calibrate extern	69

Prezentare generala a perifericelor

Accesorii			→ Pagina/Internet
	Tip/Cod de comanda	Descriere	
[10]	Amortizor de zgomot	pentru portul de exhaustare	67
[11]	Element separator	pentru separarea zonelor de presiune	71
[12]	Montare pe șina DIN	pentru fixare pe șină conform EN 60715	72


Accesorii

2x3/2 supapă direcțională, poziție de repaus închisă, monostabilă, tip de revenire arc mecanic, alimentare internă cu aer de control Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243092**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L**
				8243103	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243060**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3**
				8243071	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243124**	**VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L**
				8243135	**VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243244**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243231**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243257**	**VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243311**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243300**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243322**	**VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L**


2x3/2 supapă direcțională, poziție de repaus închis, monostabil, tip de revenire cu arc mecanic, alimentare cu aer comprimat externă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243114**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243082**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243146**	**VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243280**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243270**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243290**	**VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243343**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243333**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243353**	**VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L**


Accesorii

Ventil 2x3/2, poziție de repaus închisă, monostabil, tip de revenire arc pneumatic, pilotare internă Link vuvx




Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8255990	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1
				8243091	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L
				8243102	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243059	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3
				8243070	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243123	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L
				8243134	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243243	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L
				8255999	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1
			Fara placa de conexiune electrica	8243230	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243256	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243310	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243299	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243321	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L

2x3/2 supapă direcțională, stare de repaus închisă, monostabilă, tip de revenire arc pneumatic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243145	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L


2x3/2 supapă direcțională, stare de repaus închisă, monostabilă, tip de revenire arc pneumatic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243113	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243081	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3


Accesorii

2x3/2 supapă direcțională, stare de repaus închisă, monostabilă, tip de revenire arc pneumatic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx




Tip de ventil de control directional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	14 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243279**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243269**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243289**	**VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243342**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243332**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243352**	**VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L**

Ventil 2x3/2 , poziție de repaus deschisă, monostabil, tip de revenire arc mecanic, pilotare internă Link vuvx



Tip de ventil de control directional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243105**	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L**
				8243094	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243062**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3**
				8243073	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243126**	**VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L**
				8243137	**VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243246**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243233**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243259**	**VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243313**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243302**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243324**	**VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L**


Ventil 2x3/2, poziția de repaus deschisă, monostabil, tip de revenire arc mecanic, pilotare externă Link vuvx



Tip de ventil de control directional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243115**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243083**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3**


Accesorii

Ventil 2x3/2, poziția de repaus deschisă, monostabil, tip de revenire arc mecanic, pilotare externă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243147**	**VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243281**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243271**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243291**	**VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243344**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243334**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243354**	**VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L**


2x3/2 supapă direcțională, poziție de repaus deschis/închis, monostabil, tip de revenire arc mecanic, alimentare cu aer internă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243106**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L**
				8243095	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243074**	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3**
				8243063	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243127**	**VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L**
				8243138	**VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243247**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243234**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243260**	**VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243314**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243303**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243325**	**VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L**


Accesorii

2x3/2 supapă direcțională, poziție de repaus deschis/închis, monostabil, tip de revenire arc mecanic, alimentare aer de comandă externă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243116**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243084**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243148**	**VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243282**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243272**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243292**	**VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243345**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243335**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243355**	**VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L**


5/2 supapă direcțională, monostabil, tip resetare arc mecanic, alimentare internă cu aer de control Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8256005**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1**
				8243097	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L**
				8255991	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1**
				8243108	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243076**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3**
				8243065	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243140**	**VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L**
				8243129	**VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8256001**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1**
				8243251	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243238**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243264**	**VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8256010**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1**
				8243316	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243305**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243327**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L**


Accesorii

5/2 supapă direcțională, monostabil, tip resetare arc mecanic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243118	VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243086	VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243150	VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243284	VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243274	VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243294	VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243347	VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243337	VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243357	VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L


5/2 supapă direcțională, monostabil, tip de revenire cu arc pneumatic, alimentare internă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8255992	VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1
				8255993	VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1
				8243107	VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L
				8243096	VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243064	VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3
				8243075	VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243128	VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L
				8243139	VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8256000	VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1
				8243250	VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243237	VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8256009	VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1
				8243315	VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243304	VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243326	VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L
Ventil cu semi-mufa	10 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8255994	VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1
	14 mm			8256002	VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1


Accesorii

5/2 supapă direcțională, monostabil, tip de revenire prin arc pneumatic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243117**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243085**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243149**	**VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243283**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243273**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243293**	**VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243346**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243336**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243356**	**VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L**


5/2 supapă direcțională, bistabil, cu alimentare internă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243098**	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L**
				8255995	**VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1**
				8256006	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1**
				8243109	**VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243077**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1P3**
				8243066	**VUVX-L10-B52-T-M5-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243141**	**VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L**
				8243130	**VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243252**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L**
				8256003	**VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243239**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243265**	**VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8256011**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1**
				8243317	**VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243306**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243328**	**VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L**


Accesorii

5/2 supapă direcțională, bistabilă, cu alimentare externă de aer de control Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243119**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243087**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243151**	**VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243285**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243275**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243295**	**VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243348**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243338**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243358**	**VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L**


5/3 supapă direcțională, poziție de repaus ventilată, tip de revenire arc mecanic, alimentare internă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243111**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L**
				8243100	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243079**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3**
				8243068	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243143**	**VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L**
				8243132	**VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243254**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243241**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243267**	**VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243319**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243308**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243330**	**VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L**


Accesorii

5/3 supapă direcțională, poziție de repaus ventilată, tip de resetare arc mecanic, alimentare externă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere negativa	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243121	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243089	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243153	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243287	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243277	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243297	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243350	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243340	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243360	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L


5/3 supapă direcțională, poziție de repaus închisă, tip de revenire arc mecanic, alimentare internă cu aer de comandă Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere pozitiva	Schema de conexiuni H, conector orizontal	8255996	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1
				8243099	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L
				8243110	VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L
			Fara placa de conexiune electrica	8243067	VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3
				8243078	VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243142	VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L
				8243131	VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243253	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L
				8256004	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
			Fara placa de conexiune electrica	8243240	VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243266	VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	8243318	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L
				8256012	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1
			Fara placa de conexiune electrica	8243307	VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	8243329	VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L


Accesorii

5/3 supapă direcțională, poziție de repaus închisă, tip de revenire arc mecanic, sursă externă de aer de control Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil cu mufa	10 mm	suprapunere pozitiva	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8255989**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8255988**	**VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8255998**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8255997**	**VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8256008**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8256007**	**VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3**

5/3 supapă direcțională, poziție de repaus închisă, tip de revenire arc mecanic, sursă externă de aer de control Link vuvx



Tip de ventil de control direcțional	Dimensiune ventil	Suprapunere	Conexiune electrica	Nr. piesa	Tip
Ventil de sub-baza	10 mm	suprapunere pozitiva	Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243120**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243088**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243152**	**VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L**
	14 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243286**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243276**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243296**	**VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L**
	18 mm		Schema de conexiuni H, conector orizontal	**8243349**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L**
			Fara placa de conexiune electrica	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Stecher simplu M8, cu 3 pini	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Plăci de racordare pentru conector ca ventil de placă de racordare Link vabm-l3



Tip de conector	Dimensiune	Pozitii ventile	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Alimentare cu aer/exhaustare/racorduri de lucru/alimentare pilot/exhaustare pilot	Dimensiune 10	2 pozitii de ventil	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**

Accesorii


Plăci de racordare pentru conector ca ventil de placă de racordare **Link vabm-l3**



Tip de conector	Dimensiune	Pozitii ventile	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Alimentare cu aer/exhaustare/racorduri de lucru/alimentare pilot/exhaustare pilot	Dimensiune 10	2 pozitii de ventil	113 g	**8251667**	**VABM-L3-10W-G18-M5-2**
		3 pozitii pentru ventile	135 g	**8251680**	**VABM-L3-10W-G18-M7-3**
			141 g	**8251668**	**VABM-L3-10W-G18-M5-3**
		4 pozitii de ventil	163 g	**8251681**	**VABM-L3-10W-G18-M7-4**
			170 g	**8251669**	**VABM-L3-10W-G18-M5-4**
		5 pozitii pentru ventile	191 g	**8251682**	**VABM-L3-10W-G18-M7-5**
			199 g	**8251670**	**VABM-L3-10W-G18-M5-5**
		6 de pozitii de supapa	219 g	**8251683**	**VABM-L3-10W-G18-M7-6**
			228 g	**8251671**	**VABM-L3-10W-G18-M5-6**
		7 pozitii de ventil	247 g	**8251684**	**VABM-L3-10W-G18-M7-7**
			257 g	**8251672**	**VABM-L3-10W-G18-M5-7**
		8 pozitii de ventil	275 g	**8251685**	**VABM-L3-10W-G18-M7-8**
			286 g	**8251673**	**VABM-L3-10W-G18-M5-8**
		9 pozitii de ventil	303 g	**8251686**	**VABM-L3-10W-G18-M7-9**
			315 g	**8251674**	**VABM-L3-10W-G18-M5-9**
		10 pozitii de ventil	331 g	**8251687**	**VABM-L3-10W-G18-M7-10**
			344 g	**8251675**	**VABM-L3-10W-G18-M5-10**
		12 pozitii de ventil	387 g	**8251688**	**VABM-L3-10W-G18-M7-12**
			402 g	**8251676**	**VABM-L3-10W-G18-M5-12**
		14 pozitii de ventil	443 g	**8251689**	**VABM-L3-10W-G18-M7-14**
			550 g	**8251677**	**VABM-L3-10W-G18-M5-14**
		16 pozitii de ventil	499 g	**8251690**	**VABM-L3-10W-G18-M7-16**
				8251678	**VABM-L3-10W-G18-M5-16**
	Dimensiune 14	2 pozitii de ventil	242 g	**8251691**	**VABM-L3-14W-G14-2**
		3 pozitii pentru ventile	310 g	**8251692**	**VABM-L3-14W-G14-3**
		4 pozitii de ventil	377 g	**8251693**	**VABM-L3-14W-G14-4**
		5 pozitii pentru ventile	445 g	**8251694**	**VABM-L3-14W-G14-5**
		6 de pozitii de supapa	513 g	**8251695**	**VABM-L3-14W-G14-6**
		7 pozitii de ventil	581 g	**8251696**	**VABM-L3-14W-G14-7**
		8 pozitii de ventil	649 g	**8251697**	**VABM-L3-14W-G14-8**
		9 pozitii de ventil	717 g	**8251698**	**VABM-L3-14W-G14-9**
		10 pozitii de ventil	785 g	**8251699**	**VABM-L3-14W-G14-10**
		12 pozitii de ventil	921 g	**8251700**	**VABM-L3-14W-G14-12**
		14 pozitii de ventil	1.060 g	**8251701**	**VABM-L3-14W-G14-14**
		16 pozitii de ventil	1.193 g	**8251702**	**VABM-L3-14W-G14-16**
	Dimensiune 18	2 pozitii de ventil	452 g	**8251703**	**VABM-L3-18W-G38-2**
		3 pozitii pentru ventile	580 g	**8251704**	**VABM-L3-18W-G38-3**
		4 pozitii de ventil	708 g	**8251705**	**VABM-L3-18W-G38-4**
		5 pozitii pentru ventile	836 g	**8251706**	**VABM-L3-18W-G38-5**
		6 de pozitii de supapa	964 g	**8251707**	**VABM-L3-18W-G38-6**
		7 pozitii de ventil	1.092 g	**8251708**	**VABM-L3-18W-G38-7**
		8 pozitii de ventil	1.220 g	**8251709**	**VABM-L3-18W-G38-8**
		9 pozitii de ventil	1.348 g	**8251710**	**VABM-L3-18W-G38-9**
		10 pozitii de ventil	1.476 g	**8251711**	**VABM-L3-18W-G38-10**
		12 pozitii de ventil	1.732 g	**8251712**	**VABM-L3-18W-G38-12**
		14 pozitii de ventil	1.988 g	**8251713**	**VABM-L3-18W-G38-14**
		16 pozitii de ventil	2.244 g	**8251714**	**VABM-L3-18W-G38-16**

Accesorii

Plăci de racordare pentru conector ca ventil cu semimufă Link vabm-l3



Tip de conector	Dimensiune	Pozitii ventile	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Aer de alimentare/aer evacuat	Dimensiune 10	2 pozitii de ventil	66 g	566558	VABM-L1-10S-G18-2
		3 pozitii pentru ventile	81 g	566559	VABM-L1-10S-G18-3
		4 pozitii de ventil	96 g	566560	VABM-L1-10S-G18-4
		5 pozitii pentru ventile	111 g	566561	VABM-L1-10S-G18-5
		6 de pozitii de supapa	126 g	566562	VABM-L1-10S-G18-6
		7 pozitii de ventil	141 g	566563	VABM-L1-10S-G18-7
		8 pozitii de ventil	156 g	566564	VABM-L1-10S-G18-8
		9 pozitii de ventil	171 g	566565	VABM-L1-10S-G18-9
		10 pozitii de ventil	186 g	566566	VABM-L1-10S-G18-10
		12 pozitii de ventil	216 g	566567	VABM-L1-10S-G18-12
		14 pozitii de ventil	246 g	566568	VABM-L1-10S-G18-14
		16 pozitii de ventil	276 g	566569	VABM-L1-10S-G18-16
	Dimensiune 14	2 pozitii de ventil	118 g	566618	VABM-L1-14S-G14-2
		3 pozitii pentru ventile	159 g	566619	VABM-L1-14S-G14-3
		4 pozitii de ventil	200 g	566620	VABM-L1-14S-G14-4
		5 pozitii pentru ventile	241 g	566621	VABM-L1-14S-G14-5
		6 de pozitii de supapa	282 g	566622	VABM-L1-14S-G14-6
		7 pozitii de ventil	323 g	566623	VABM-L1-14S-G14-7
		8 pozitii de ventil	364 g	566624	VABM-L1-14S-G14-8
		9 pozitii de ventil	405 g	566625	VABM-L1-14S-G14-9
		10 pozitii de ventil	446 g	566626	VABM-L1-14S-G14-10
		12 pozitii de ventil	528 g	566627	VABM-L1-14S-G14-12
		14 pozitii de ventil	610 g	566628	VABM-L1-14S-G14-14
		16 pozitii de ventil	692 g	566629	VABM-L1-14S-G14-16
	Dimensiune 18	2 pozitii de ventil	226 g	574455	VABM-L1-18S-G38-2
		3 pozitii pentru ventile	297 g	574456	VABM-L1-18S-G38-3
		4 pozitii de ventil	368 g	574457	VABM-L1-18S-G38-4
		5 pozitii pentru ventile	439 g	574458	VABM-L1-18S-G38-5
		6 de pozitii de supapa	510 g	574459	VABM-L1-18S-G38-6
		7 pozitii de ventil	581 g	574460	VABM-L1-18S-G38-7
		8 pozitii de ventil	652 g	574461	VABM-L1-18S-G38-8
		9 pozitii de ventil	723 g	574462	VABM-L1-18S-G38-9
		10 pozitii de ventil	794 g	574463	VABM-L1-18S-G38-10
		12 pozitii de ventil	936 g	574464	VABM-L1-18S-G38-12
		14 pozitii de ventil	1.078 g	574465	VABM-L1-18S-G38-14
		16 pozitii de ventil	1.220 g	574466	VABM-L1-18S-G38-16
	Dimensiune 24	2 pozitii de ventil	261 g	8251715	VABM-L3-24S-G38-2
		3 pozitii pentru ventile	353 g	8251716	VABM-L3-24S-G38-3
		4 pozitii de ventil	445 g	8251717	VABM-L3-24S-G38-4
		5 pozitii pentru ventile	537 g	8251718	VABM-L3-24S-G38-5
		6 de pozitii de supapa	629 g	8251719	VABM-L3-24S-G38-6
		7 pozitii de ventil	721 g	8251720	VABM-L3-24S-G38-7
		8 pozitii de ventil	813 g	8251721	VABM-L3-24S-G38-8
		9 pozitii de ventil	905 g	8251722	VABM-L3-24S-G38-9
		10 pozitii de ventil	997 g	8251723	VABM-L3-24S-G38-10
		12 pozitii de ventil	1.181 g	8251724	VABM-L3-24S-G38-12
		14 pozitii de ventil	1.365 g	8251725	VABM-L3-24S-G38-14
		16 pozitii de ventil	1.549 g	8251726	VABM-L3-24S-G38-16

Accesorii

Capac de acoperire pentru acționare manuală Link vamc



Tipul de montare	Actionare manuala	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Clip (brida)	Cu palpare	0,15 g	**8253129**	**VAMC-L3-CH**
	Acoperit		**8253130**	**VAMC-L3-CS**

Porteticheta Link aslr



Dimensiune	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
10x20 mm		**570818**	**ASLR-D-L1**

Dop Link b



Conector pneumatic 1	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	Cheie hexagonala SW2,5	10	**174308**	**B-M5-B**
Filet exterior M7	Hexagon interior SW3		**174309**	**B-M7**
Filet exterior G1/8	Hexagon interior SW5	100	**534213**	**B-1/8-100**
Filet exterior G1/4	Hexagon interior SW6	50	**534214**	**B-1/4-50**
Filet exterior G3/8	Hexagon interior SW8	20	**534215**	**B-3/8-20**

Dop, potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a) Link b



Conector pneumatic 1	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	Cheie hexagonala SW2,5	10	**8142288**	**B-M5-F1A**
Filet exterior M7	Hexagon interior SW3		**8144525**	**B-M7-F1A**
Filet exterior G1/8	Hexagon interior SW5		**8142289**	**B-1/8-F1A**
Filet exterior G1/4	Hexagon interior SW6		**8142290**	**B-1/4-F1A**
Filet exterior G3/8	Hexagon interior SW8	1	**8085675**	**NPQR-BK-G38**

Amortizor de zgomot Link amte



Conexiune pneumatica	Debit in raport cu atmosfera	Material insertie amortizor de zgomot	Material pivot de insurubare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
M5	255 l/min	Bronz	Alama	20	**1205858**	**AMTE-M-LH-M5**

Accesorii

Amortizor de zgomot, potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a) Link uc



Conexiune pneumatica	Debit in raport cu atmosfera	Material insertie amortizor de zgomot	Material pivot de insurubare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
M5	350 l/min	PE	PE	50	534217	UC-M5-50
M7	800 l/min		Ranforsat cu PA, PE	1	161418	UC-M7
			PE	50	534218	UC-M7-50
G1/8	1.700 l/min				534219	UC-1/8-50
G1/4	3.200 l/min			20	534220	UC-1/4-20
G3/8	5.000 l/min				576759	UC-3/8-20

racorduri rapide drepte Link qsm



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	pentru furtun cu Ø exterior 3 mm	Hexagon interior SW2	100	132916	QSM-M5-3-I-R-100
	pentru furtun cu Ø exterior 5/32“	Cheie hexagonala SW2,5	1	130593	QSM-M5-5/32-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 1/8“	Hexagon interior SW2	10	183749	QSM-M5-1/8-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 3/16“	Cheie hexagonala SW2,5	1	183750	QSM-M5-3/16-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 1/4“			130591	QSM-M5-1/4-I-U-M
Filet exterior M7	pentru furtun cu Ø exterior 3/16“	Hexagon interior SW3		183739	QSM-M7-3/16-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 1/4“	Hexagon interior SW4		183740	QSM-M7-1/4-I-U-M
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	Hexagon interior SW3	10	8112971	NPQE-DK-G18-Q4-P10
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon interior SW4		8112975	NPQE-DK-G14-Q6-P10
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 1/4“		1	183741	QS-1/8-1/4-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“	Hexagon interior SW5		183742	QS-1/8-5/16-I-U-M
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 1/4“	Hexagon exterior SW14, Hexagon interior SW5	10	533219	QB-1/4-1/4-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“	Hexagon interior SW6	1	183743	QS-1/4-5/16-I-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8“	Hexagon interior SW7		183744	QS-1/4-3/8-I-U-M
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	Hexagon interior SW6	10	153019	QS-3/8-10-I
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	Hexagon interior SW8		153020	QS-3/8-12-I
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	Hexagon exterior SW22	1	164957	QS-3/8-16
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“	Hexagon exterior SW17, Hexagon interior SW6	10	533223	QB-3/8-5/16-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8“	Hexagon exterior SW17, Hexagon interior SW8	5	533224	QB-3/8-3/8-U-M
	pentru furtun cu Ø exterior 1/2“	Hexagon exterior SW21, Cheie hexagonala SW10		533225	QB-3/8-1/2-U-M

Accesorii

Racorduri rapide unghiulare Link qsm



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	pentru furtun cu Ø exterior 3 mm	Surub hexagonal extern SW8	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	Hexagon exterior SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
Filet exterior R1/8	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon exterior SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	Hexagon exterior SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	pentru furtun cu Ø exterior 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“	Hexagon exterior SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8“	Hexagon exterior SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
Filet exterior R1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon exterior SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8“	Hexagon exterior SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm		10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm		10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	pentru furtun cu Ø exterior 16 mm	Hexagon exterior SW22	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
	pentru furtun cu Ø exterior 5/16“	Hexagon exterior SW17	5	**533242**	**QBL-3/8-5/16-U-M**
	pentru furtun cu Ø exterior 3/8“			**533243**	**QBL-3/8-3/8-U-M**
	pentru furtun cu Ø exterior 1/2“	Hexagon exterior SW19		**533244**	**QBL-3/8-1/2-U-M**

Accesorii

Racorduri rapide unghiulare, versiune lungă Link qsm



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M5	pentru furtun cu Ø exterior 3 mm	Surub hexagonal extern SW8	100	133012	QSMLL-M5-3-100
	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm			133013	QSMLL-M5-4-100
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm		10	153341	QSMLL-M5-6
Filet exterior G1/8	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	Hexagon exterior SW13		186127	QSLL-G1/8-4
			100	133015	QSLL-G1/8-4-100
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm		10	186128	QSLL-G1/8-6
			100	133016	QSLL-G1/8-6-100
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm			133017	QSLL-G1/8-8-100
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon exterior SW17	10	186129	QSLL-G1/4-6
Filet exterior R1/4		Hexagon exterior SW14		153078	QSLL-1/4-6
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm			153080	QSLL-1/4-8
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm			153082	QSLL-1/4-10
Filet exterior R3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	Hexagon exterior SW17		153081	QSLL-3/8-8
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm			153083	QSLL-3/8-10
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm			153084	QSLL-3/8-12

Racorduri rapide, potrivite pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a) Link npqe



Conector pneumatic 1	Conexiune pneumatica 2	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Filet exterior M3	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	Cheie hexagonala SW1,5	10	8158773	NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10
Filet exterior M5		Cheie hexagonala SW2,5		8144595	NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm			8144596	NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10
Filet exterior M7	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm	Hexagon interior SW3		8144597	NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon interior SW4		8144598	NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
Filet exterior G1/8				8144600	NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	Hexagon interior SW5		8144601	NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm			8144602	NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10
Filet exterior G1/4	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm	Hexagon interior SW4		8144603	NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	Hexagon interior SW6		8144604	NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	Hexagon interior SW7		8144605	NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm			8144606	NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10
Filet exterior G3/8	pentru furtun cu Ø exterior 8 mm	Hexagon interior SW6	1	8086953	NPQR-DK-G38-Q8
	pentru furtun cu Ø exterior 10 mm	Hexagon interior SW7		8085667	NPQR-DK-G38-Q10
	pentru furtun cu Ø exterior 12 mm	Hexagon interior SW8		8085668	NPQR-DK-G38-Q12

Accesorii

Element separator Link vabd



Dimensiune	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Dimensiune 14		10 g	**8168590**	**VABD-14-B-F1A**

Element separator, potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a) Link vabd



Dimensiune	Unitate de ambalare	Greutate produs	Nr. piesa	Tip
Dimensiune 6		7 g	**8145478**	**VABD-6-B-F1A**
Dimensiune 8		8 g	**8145479**	**VABD-8-B-F1A**
Dimensiune 10		10 g	**8145480**	**VABD-10-B-F1A**
Dimensiune 12		13 g	**8145481**	**VABD-12-B-F1A**

Placă obturare Link vabb



Dimensiune ventil	Tipul de montare	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
10 mm	cu orificiu de trecere pentru surub M2	1	**8251747**	**VABB-L3-10**
14 mm	cu orificiu de trecere pentru surub M2,5		**8251748**	**VABB-L3-14**
18 mm	cu orificiu de trecere pentru șurub M3		**8251749**	**VABB-L3-18-P14**
24 mm			**8251750**	**VABB-L3-24**

Placă verticală de alimentare Link vabf



Dimensiune ventil	Dimensiune grila	Conector pneumatic 1	Nr. piesa	Tip
	10,5 mm	M7	**574592**	**VABF-L1-P3A3-M7**
	16 mm	G1/8	**574593**	**VABF-L1-P3A3-G18**

Placă de exhaustare verticală Link vabf



Dimensiune ventil	Dimensiune grila	Conexiune pneumatica 5	Conector pneumatic 3	Nr. piesa	Tip
	10,5 mm	M7	M7	**574594**	**VABF-L1-P7A13-M7**
	16 mm	G1/8	G1/8	**574595**	**VABF-L1-P7A13-G18**

Accesorii

Garnitură Link vabd



Varianta	Dimensiune ventil	Conexiune pneumatica	Unitate de ambalare	Nr. piesa	Tip
Pentru ventil de sub-baza	10 mm	M7	1	8254221	VABD-L3-10B-S-M7
	14 mm	G1/8		8254222	VABD-L3-14B-S-G18
	18 mm	G1/4		8254223	VABD-L3-18B-S-G14
Schimbarea ventilului sub presiune	10 mm	M5		8251804	VABD-L3-10X-S-M5
		M7		8251805	VABD-L3-10X-S-M7
	14 mm	G1/8		8251806	VABD-L3-14X-S-G18
	18 mm	G1/4		8251807	VABD-L3-18X-S-G14
	24 mm	G3/8		8251808	VABD-L3-24X-S-G38

Montare pe șina DIN Link vame



Element de montare	Conexiune mecanica	Nr. piesa	Tip
Etrier șină omega	M4	569998	VAME-T-M4
	M5	2636436	VAME-T-M5

Montare pe șină profilată, potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a) Link vame



Element de montare	Conexiune mecanica	Nr. piesa	Tip
Etrier șină omega	M4	8142649	VAME-T-M4-F1A

Placă de conexiune electrică, stechera cu schema de conectare tip H în unghi Link vave-l1



Conector electric	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
2 pini, Priza	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
		566714	VAVE-L1-1VH2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR
		566716	VAVE-L1-1H2-LR

Placă de conexiune electrică, ștecher cu schema de conectare H drept Link vave-l1



Conector electric	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
2 pini, Priza	12 V; 24 V	566715	VAVE-L1-1VH3-LP
		566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR
		566717	VAVE-L1-1H3-LR

Accesorii

Placă de conexiune electrică, ştecher cu schema de conectare S în unghi Link vave-l1



Conector electric	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
2 pini, Priza	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR

Placă de conexiune electrică, stecher cu schema de conectare tip S drept Link vave-l1



Conector electric	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
2 pini, Priza	12 V; 24 V	566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR

Placă de conexiune electrică, ştecher M8x1 în unghi Link vave-l1



Conector electric	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
3 pini / 2 pini, M8 / -, Ştecher / Priză	12 V; 24 V	573919	VAVE-L1-1VR8-LP
	24 V	573920	VAVE-L1-1R8-LR
4 pini / 2 pini, M8 / -, Ştecher / Priză	12 V; 24 V	573921	VAVE-L1-1VR1-LP
	24 V	573922	VAVE-L1-1R1-LR

Placă de conexiune electrică, 2x fire cu capăt deschis Link vave-l1



Conector electric	Lungime cablu	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
Liţă	0,5 m	12 V; 24 V	566722	VAVE-L1-1VL1-LP
		24 V	566726	VAVE-L1-1L1-LR
	1 m	12 V; 24 V	566723	VAVE-L1-1VL2-LP
		24 V	566727	VAVE-L1-1L2-LR
	2,5 m		566728	VAVE-L1-1L3-LR
		12 V; 24 V	566724	VAVE-L1-1VL3-LP
	5 m	24 V	566729	VAVE-L1-1L4-LR
		12 V; 24 V	566725	VAVE-L1-1VL4-LP

Placă de conexiune electrică, cablu cu capăt deschis Link vave-l1



Conector electric	Lungime cablu	Tensiune nominala de functionare CC	Nr. piesa	Tip
2 pini / 2 fire, priza inclinata / cablu, design patrat / capat deschis	0,5 m	24 V	573945	VAVE-L1-1K6-LR
		12 V; 24 V	573941	VAVE-L1-1VK6-LP
	1 m		573942	VAVE-L1-1VK7-LP
		24 V	573946	VAVE-L1-1K7-LR
	2,5 m		573947	VAVE-L1-1K8-LR
		12 V; 24 V	573943	VAVE-L1-1VK8-LP
	5 m	24 V	573948	VAVE-L1-1K9-LR
		12 V; 24 V	573944	VAVE-L1-1VK9-LP