
Ventilski otok VTIX




Značilnosti

Pregledno na enem mestu

Ventili VUVX in pripadajoča baterija ventila VTIX ponujajo širok razpon zmogljivosti in univerzalno uporabnost na področju proizvodne in procesne industrije:

- Priključne plošče v fiksnem razmaku z 2 do 16 mesti za ventile
- Širina ventila 10 mm, 14 mm, 18 mm in 24 mm
- Pretok 260... 1975 l/min, odvisen od izvedbe ventila
- Navojni ventili, ventili s polovično mufo in ventili s priključno ploščo
- Obratovalna napetost 12 V DC in 24 V DC
- Priključna tehnika z možnostjo enostavne zamenjave z električno priključno ploščo
- Z notranjim ali zunanjim krmilnim zrakom
- Prilagodljiv dovod tlaka in spremenljive tlačne cone z uporabo vertikalnih napajalnih plošč
- Robustne, lahke in vzdržljive komponente iz aluminija
- Možnost vakuumskega delovanja
- Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij
- Stenska pritrditev ali pritrditev na zgornjo letev


Podatki za naročanje – modularni sistem



Izdelek z možnostjo konfiguracije
Ta izdelek in vse njegove možnosti lahko naročite prek konfiguratorja:

Podatkovni list

Splošni tehnični podatki – ventili



Velikost ventila	10 mm	14 mm	18 mm
Konstruktivna zgradba	batni drsnik s tesnilnim obročem		
Načelo tesnjenja	mehko		
Način upravljanja	električno		
Način krmiljenja	predkrmiljeno		
Funkcija iztekajočega zraka	z možnostjo dušenja		
Pomožno ročno upravljanje	možnost zaskočitve s pomočjo dodatne opreme		
Položaj vgradnje	poljubno		
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0,36 Nm	0,96 Nm	1,2 Nm
Širina	10,25 mm	14,4 mm	18,55 mm

Pnevmatski priključki – ventili

Vrsta potnega ventila	Ventil s priključno ploščo			Ventil z objemko				Ventil s polobjemko	
Velikost ventila	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm		14 mm	18 mm	10 mm	14 mm
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča			M5	M7	G1/8	G1/4	M5	G1/8
Priključek za krmilni zrak 12/14	Priključna plošča			M3		M5		M3	M5
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	Priključna plošča			ni zajet					

Električni podatki – ventili

Dovoljena nihanja napetosti	+/- 10%
Trajanje vklopa	100%

Podatkovni list

Tehnični podatki – 3/2-potni ventili, velikost ventila 10 mm, pnevmatski priključek M5

Ventilska funkcija	2x3/2 zaprt monostabilen				2x3/2 odprt monostabilen		2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen	
Način vračanja	mehanska vzmet		pnevmatična vzmet		mehanska vzmet			
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno	zunaj	interno	zunaj	interno	zunaj	interno
Prekritje	negativno prekrivanje							
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna			obojestranski	ni reverzibilna	obojestranski	ni reverzibilna
Primernost za vakuum	da	–	ne	–	da	–	da	–
Nazivni premer	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm	2,3 mm	2,2 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min	230 l/min	225 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min	235 l/min	225 l/min
b-vrednost	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49	0,46	0,49
Vrednost C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar
Delovni tlak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Krmilni tlak	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Največja preklopna frekvenca	3 Hz		5 Hz		3 Hz			
Čas vklopa	10 ms		8 ms		10 ms			
Čas izklopa	11 ms		13 ms		11 ms			
Teža izdelka	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g	52 g	46 g

Tehnični podatki – 3/2-potni ventili, velikost ventila 10 mm, pnevmatski priključek M7

Ventilska funkcija	2x3/2 zaprt monostabilen		2x3/2 odprt monostabilen	2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Način vračanja	mehanska vzmet	pnevmatična vzmet	mehanska vzmet	
Dovajanje krmilnega zraka	interno			
Prekritje	negativno prekrivanje			
Smer toka	ni reverzibilna			
Primernost za vakuum	–			
Nazivni premer	2,5 mm		2,7 mm	2,6 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	260 l/min		320 l/min	295 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	410 l/min		375 l/min	390 l/min
b-vrednost	0,38		0,45	0,46
Vrednost C	0,97 l/sbar		1,13 l/sbar	1,04 l/sbar
Delovni tlak	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Krmilni tlak	–			
Krmilni tlak	–			
Največja preklopna frekvenca	3	5	3	
Čas vklopa	10	8	10	
Čas izklopa	11	13	11	
Teža izdelka	46 g			

Podatkovni list

Tehnični podatki – 3/2-potni ventili, velikost ventila 14 mm				
Ventilska funkcija	2x3/2 zaprt monostabilen		2x3/2 odprt monostabilen	2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Način vračanja	mehanska vzmet	pnevmatična vzmet	mehanska vzmet	
Dovajanje krmilnega zraka	interno			
Prekritje	negativno prekrivanje			
Smer toka	ni reverzibilna			
Primernost za vakuum	–	ne	–	
Nazivni premer	3,9 mm		3,5 mm	3,8 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	655 l/min		560 l/min	630 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	670 l/min		600 l/min	635 l/min
b-vrednost	0,4		0,45	0,46
Vrednost C	2,36 l/sbar		1,96 l/sbar	2,21 l/sbar
Delovni tlak	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	4 ... 8 bar	
Krmilni tlak	–	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Krmilni tlak	–	1,5 ... 8 bar	–	
Največja preklopna frekvenca	3	5	3	
Čas vklopa	12	10	12	
Čas izklopa	11	15	11	
Teža izdelka	74 g			

Tehnični podatki – 3/2-potni ventili, velikost ventila 18 mm								
Ventilska funkcija	2x3/2 zaprt monostabilen				2x3/2 odprt monostabilen		2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen	
Način vračanja	mehanska vzmet		pnevmatična vzmet		mehanska vzmet			
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno	zunaj	interno	zunaj	interno	zunaj	interno
Prekritje	negativno prekrivanje							
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna			obojestranski	ni reverzibilna	obojestranski	ni reverzibilna
Primernost za vakuum	da	–	ne		da	–	da	–
Nazivni premer	5,3 mm	5,7 mm	5,3 mm	5,7 mm	5,4 mm	6,1 mm	5,4 mm	6 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min	1.080 l/min	1.415 l/min	1.100 l/min	1.640 l/min	1.100 l/min	1.565 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min	1.135 l/min	1.490 l/min	1.080 l/min	1.655 l/min	1.110 l/min	1.575 l/min
b-vrednost	0,3	0,42	0,3	0,42	0,29	0,44	0,29	0,44
Vrednost C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar	4,63 l/sbar	5,86 l/sbar	4,63 l/sbar	5,61 l/sbar
Delovni tlak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa		0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar		0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,15 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	–	0,2 ... 0,8 MPa	–
Krmilni tlak	2 ... 8 bar	–	1,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	–	2 ... 8 bar	–
Največja preklopna frekvenca	3		5		3			
Čas vklopa	20		16		20			
Čas izklopa	23		30		23			
Teža izdelka	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g	134 g	117 g

Podatkovni list

Tehnični podatki – 5/2-potni ventili monostabilni, velikost ventila 10 mm

Način vračanja	mehanska vzmet			pnevmatična vzmet		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno		zunaj	interno	
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	M5	M7	Prirobnica/priključna plošča	M5	M7
Prekritje	negativno prekrivanje					
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna				
Primernost za vakuum	da	–		da	–	
Nazivni premer	2,4 mm		3,1 mm	2,4 mm		3,1 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	255 l/min	290 l/min	425 l/min	255 l/min	290 l/min	425 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	230 l/min	240 l/min	430 l/min	230 l/min	240 l/min	430 l/min
b-vrednost	0,46	0,55	0,49	0,46	0,55	0,49
Vrednost C	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,47 l/sbar	0,89 l/sbar	0,93 l/sbar	1,46 l/sbar
Delovni tlak	–0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		–0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	–0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		–0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Krmilni tlak	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Krmilni tlak	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Največja preklopna frekvenca	3 Hz			5 Hz		
Čas vklopa	7 ms			8 ms		
Čas izklopa	20 ms			14 ms		
Teža izdelka	41 g	35 g		41 g	35 g	

Tehnični podatki – 5/2-potni ventili monostabilni, velikost ventila 14 mm

Način vračanja	mehanska vzmet	pnevmatična vzmet
Dovajanje krmilnega zraka	interno	
Prekritje	negativno prekrivanje	
Smer toka	ni reverzibilna	ni reverzibilna, obojestranski
Primernost za vakuum	–	
Nazivni premer	4,3 mm	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	850 l/min	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	770 l/min	
b-vrednost	0,5	
Vrednost C	2,88 l/sbar	2,89 l/sbar
Delovni tlak	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar
Krmilni tlak	–	
Krmilni tlak	–	
Največja preklopna frekvenca	3 Hz	5 Hz
Čas vklopa	7 ms	11 ms
Čas izklopa	26 ms	18 ms
Teža izdelka	62 g	

Podatkovni list

Tehnični podatki – 5/2-potni ventili monostabilni, velikost ventila 18 mm						
Način vračanja	mehanska vzmet			pnevmatična vzmet		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno		zunaj	interno	
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	G1/8	G1/4	Prirobnica/priključna plošča	G1/8	G1/4
Prekritje	negativno prekrivanje					
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna			ni reverzibilna, obojestranski	ni reverzibilna
Primernost za vakuum	da	–		da	–	
Nazivni premer	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm	5,7 mm	4,3 mm	6,6 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min	1.260 l/min	850 l/min	1.975 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min	1.200 l/min	770 l/min	2.010 l/min
b-vrednost	0,34	0,5		0,34	0,5	
Vrednost C	5,02 l/sbar	2,88 l/sbar	6,73 l/sbar	5,02 l/sbar	2,89 l/sbar	6,73 l/sbar
Delovni tlak	–0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa		–0,09 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	–0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar		–0,9 ... 8 bar	2 ... 8 bar	
Krmilni tlak	0,25 ... 0,8 MPa	–		0,2 ... 0,8 MPa	–	
Krmilni tlak	2,5 ... 8 bar	–		2 ... 8 bar	–	
Največja preklopna frekvenca	3 Hz			5 Hz		
Čas vklopa	11 ms	7 ms	11 ms	18 ms	11 ms	18 ms
Čas izklopa	54 ms	26 ms	54 ms	38 ms	18 ms	38 ms
Teža izdelka	122 g	62 g	105 g	122 g	62 g	105 g

Tehnični podatki – potni ventili 5/2, bistabilni, velikost ventila 10 mm			
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno	
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	M5	M7
Prekritje	negativno prekrivanje		
Smer toka	reverzibilna z omejitvami		
Primernost za vakuum	da	–	
Nazivni premer	2,4 mm		3,1 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	255 l/min	290 l/min	430 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	230 l/min	235 l/min	435 l/min
b-vrednost	0,46	0,55	0,49
Vrednost C	0,89 l/sbar	0,94 l/sbar	1,47 l/sbar
Delovni tlak	–0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	–0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar	
Krmilni tlak	0,15 ... 0,8 MPa	–	
Krmilni tlak	1,5 ... 8 bar	–	
Največja preklopna frekvenca	5 Hz		
Preklopni čas ob	6 ms		
Teža izdelka	53 g	47 g	

Podatkovni list

Tehnični podatki – potni ventili 5/2, bistabilni, velikost ventila 14 mm		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno
Prekritje	negativno prekrivanje	
Smer toka	reverzibilna z omejitvami	
Primernost za vakuum	da	–
Nazivni premer	3,9 mm	4,3 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	595 l/min	855 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	570 l/min	780 l/min
b-vrednost	0,36	0,5
Vrednost C	2,35 l/sbar	2,9 l/sbar
Delovni tlak	–0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	–0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,15 ... 0,8 MPa	–
Krmilni tlak	1,5 ... 8 bar	–
Največja preklopna frekvenca	5 Hz	
Preklopni čas ob	7 ms	
Teža izdelka	84 g	75 g

Tehnični podatki – potni ventili 5/2, bistabilni, velikost ventila 18 mm		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno
Prekritje	negativno prekrivanje	
Smer toka	reverzibilna z omejitvami	
Primernost za vakuum	da	–
Nazivni premer	5,7 mm	6,6 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	1.260 l/min	1.975 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	1.200 l/min	2.010 l/min
b-vrednost	0,34	0,5
Vrednost C	5,02 l/sbar	6,73 l/sbar
Delovni tlak	–0,09 ... 0,8 MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	–0,9 ... 8 bar	1,5 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,15 ... 0,8 MPa	–
Krmilni tlak	1,5 ... 8 bar	–
Največja preklopna frekvenca	5 Hz	
Preklopni čas ob	8 ms	
Teža izdelka	136 g	119 g

Podatkovni list

Tehnični podatki – 5/3-potni ventili, velikost ventila 10 mm						
Ventilska funkcija	5/3 odzračeno			5/3, zaprt		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno		zunaj	interno	
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	M5	M7	Prirobnica/priključna plošča	M5	M7
Prekritje	negativno prekrivanje			pozitivno prekrivanje		
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna		obojestranski	ni reverzibilna	
Primernost za vakuum	da	–		da	–	
Nazivni premer	2,3 mm	2,2 mm	2,5 mm	2,1 mm		2,4 mm
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	230 l/min	225 l/min	260 l/min	190 l/min	205 l/min	265 l/min
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	235 l/min	225 l/min	410 l/min	185 l/min	200 l/min	275 l/min
b-vrednost	0,46	0,49	0,38	0,37	0,48	0,51
Vrednost C	0,82 l/sbar	0,78 l/sbar	0,97 l/sbar	0,71 l/sbar		0,89 l/sbar
Delovni tlak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		–0,09 ... 0,8 MPa	0,25 ... 0,8 MPa	
Delovni tlak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		–0,9 ... 8 bar	2,5 ... 8 bar	
Krmilni tlak	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa	–	
Krmilni tlak	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar	–	
Največja preklopna frekvenca	3 Hz					
Čas vklopa	10 ms			9 ms		
Čas izklopa	11 ms			26 ms		
Preklopni čas ob	10 ms			13 ms		
Teža izdelka	53 g	47 g		53 g	47 g	

Tehnični podatki – 5/3-potni ventili, velikost ventila 14 mm					
Ventilska funkcija	5/3 odzračeno		5/3, zaprt		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno	zunaj		interno
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	G1/8	Prirobnica/priključna plošča	G1/8	
Prekritje	negativno prekrivanje		pozitivno prekrivanje		
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna	obojestranski		ni reverzibilna
Primernost za vakuum	da	–	da		–
Nazivni premer	3,6 mm	3,9 mm	–	3,5 mm	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	510 l/min	655 l/min	–	555 l/min	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	540 l/min	670 l/min	–	515 l/min	
b-vrednost	0,33	0,4	–	0,47	
Vrednost C	2,05 l/sbar	2,34 l/sbar	–	1,94 l/sbar	
Delovni tlak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa	–0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar	–0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,2 ... 0,8 MPa	–	0,25 ... 0,8 MPa		–
Krmilni tlak	2 ... 8 bar	–	2,5 ... 8 bar		–
Največja preklopna frekvenca	3 Hz				
Čas vklopa	13 ms		10 ms		
Čas izklopa	12 ms		36 ms		
Preklopni čas ob	12 ms		18 ms		
Teža izdelka	84 g	75 g	84 g	75 g	

Podatkovni list

Tehnični podatki – 5/3-potni ventili, velikost ventila 18 mm						
Ventilska funkcija	5/3 odzračeno			5/3, zaprt		
Dovajanje krmilnega zraka	zunaj	interno		zunaj		interno
Pnevmatični priključek	Prirobnica/priključna plošča	G1/4		Prirobnica/priključna plošča	G1/4	
Prekritje	negativno prekrivanje			pozitivno prekrivanje		
Smer toka	obojestranski	ni reverzibilna		obojestranski		ni reverzibilna
Primernost za vakuum	da	–		da		–
Nazivni premer	5,3 mm	5,7 mm		–	5,4 mm	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	1.080 l/min	1.415 l/min		–	1.265 l/min	
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778 odzračevanje 2-3	1.135 l/min	1.490 l/min		–	1.200 l/min	
b-vrednost	0,3	0,42		–	0,44	
Vrednost C	4,36 l/sbar	5,13 l/sbar		–	4,52 l/sbar	
Delovni tlak	0 ... 0,8 MPa	0,4 ... 0,8 MPa		–0,09 ... 0,8 MPa		0,25 ... 0,8 MPa
Delovni tlak	0 ... 8 bar	4 ... 8 bar		–0,9 ... 8 bar		2,5 ... 8 bar
Krmilni tlak	0,2 ... 0,8 MPa	–		0,25 ... 0,8 MPa		–
Krmilni tlak	2 ... 8 bar	–		2,5 ... 8 bar		–
Največja preklopna frekvenca	3 Hz					
Čas vklopa	20 ms			15 ms		
Čas izklopa	23 ms			84 ms		
Preklopni čas ob	20 ms			37 ms		
Teža izdelka	136 g	119 g		136 g	119 g	

Obratovalni in okoljski pogoji – ventili	
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni plini
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Estrsko olje < 0,1mg/m³, po ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Temperatura okolice	–10 ... 60°C
Temperatura medija	–10 ... 60°C
Temperatura skladiščenja	–20 ... 60°C
Relativna zračna vlažnost	5 - 95%
Razred korozijske odpornosti KBK[1)]	2 – zmerna korozijska obremenitev

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Obratovalni in okoljski pogoji – 5/3-potni ventili						
Ventilska funkcija	5/3 odzračeno			5/3, zaprt		
Velikost ventila	10 mm	14 mm	18 mm	10 mm	14 mm	18 mm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni plini					
Krmilni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inertni plini					
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	Estrsko olje < 0,1mg/m³, po ISO 8573-1:2010 [-:-:2]; možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)					
Temperatura okolice	–10 ... 60°C			–10 ... 50°C	–10 ... 60°C	–5 ... 60°C
Temperatura medija	–10 ... 60°C			–10 ... 50°C	–10 ... 60°C	–5 ... 60°C
Temperatura skladiščenja	–20 ... 60°C					
Relativna zračna vlažnost	5 - 95%					
Razred korozijske odpornosti KBK[1)]	2 – zmerna korozijska obremenitev					

1) Dodatne informacije www.festo.com/x/topic/kbk

Podatkovni list


Materiali – ventili	
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana
Material vzmeti	visoko legirano nerjavno jeklo
Material batnega drsnika	POM
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnil	HNBR; Nitrilni kavčuk
Material dinamičnih tesnil	HNBR; TPE-U (PU)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364 območje III
Primerno za živila	NSF H1


Materiali – 5/3-potni ventili			
Velikost ventila	10 mm	14 mm	18 mm
Material ohišja	Aluminijasta zlitina, eloksirana		
Material vzmeti	visoko legirano nerjavno jeklo		
Material batnega drsnika	Gnetna aluminijeva zlitina	POM	
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo		
Material tesnil	HNBR; Nitrilni kavčuk		
Material dinamičnih tesnil	HNBR; TPE-U (PU)		
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS		
Skladnost z LABS	VDMA24364 območje III		
Primerno za živila	NSF H1		

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 10 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, notranje napajanje krmilnega zrakam

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	D2 ⌀	D3 ⌀	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-T32	10,3	3,2	2,2	22,4	81,4	22	29,7	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,3	17,2
VUVX-L10-B52																
VUVX-L10-P53																

Dimenzije

Dimenzije – Muffni ventil v velikosti ventila 10 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[8] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L10-T32...Z	10,3	3,2	2,2	22,4
VUVX-L10-B52...Z				
VUVX-L10-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-T32...Z	81,4	22	30,1	10,8	10,8	12,7	67	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5
VUVX-L10-B52...Z													
VUVX-L10-P53...Z													


Dimenzije


Dimenzije – Mufni ventil velikosti ventila 10 mm z magnetno tuljavo, notranjenapajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com









[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L10-M52	67,2	22	29,7	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,3	17,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 10 mm z elektromagnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L10-M52...Z	10,3	3,2	2,2	22,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L10-M52...Z	67,2	22	30,1	10,8	10,8	12,7	47	7,2	10,4	18,7	17,2	9,5

Dimenzije

Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 10 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak


	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-T32	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2
VUVX-B10-B52						
VUVX-B10-P53						


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-T32	81,4	11,3	11,3	12,2	67	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8
VUVX-B10-B52											
VUVX-B10-P53											

Dimenzije

Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 10 mm z magnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak

	B1	B2	B3	B4	B5	D3 ø
VUVX-B10-M52	10,3	1,6	1,3	2,7	2,4	2,2

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14
VUVX-B10-M52	67,2	11,3	11,3	12,2	47	7,2	11,8	17,6	17,2	2,8

Dimenzije

Dimenzije – Baterija ventila z velikostjo ventila 10 mm s navojnimi ventili Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Vertikalna napajalna/izpušna plošča
[8] Pokrivna plošča za prazno mesto
[9] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-10	52,1	70,7	66,7	54,5	32,5	16,5	6,3	0,6	2,5	41	24,5	8

	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
VTIX-10	4,5	69,8	64,8	60,9	49,1	45,7	45,2	16,8	9,8	6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-10	5	10	10,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-10S-...-2	40,5	40,5	44,5
VABM-L1-10S-...-3	51	51	55
VABM-L1-10S-...-4	61,5	61,5	65,5
VABM-L1-10S-...-5	72	72	76
VABM-L1-10S-...-6	82,5	82,5	86,5
VABM-L1-10S-...-7	93	93	97
VABM-L1-10S-...-8	103,5	103,5	107,5
VABM-L1-10S-...-9	114	114	118
VABM-L1-10S-...-10	124,5	124,5	128,5
VABM-L1-10S-...-12	145,5	145,5	149,5
VABM-L1-10S-...-14	166,5	166,5	170,5
VABM-L1-10S-...-16	187,5	187,5	191,5
VABM-L1-10S-...-22	250,5	250,5	254,5

Dimenzije

Dimenzije – Ventilski otok v velikosti ventila 10 mm z ventilom na priključni plošči

Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak
[8] Preklop dovoda krmilnega zraka
[9] Pokrivna plošča za prazno mesto
[10] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-10	56,6	67,1	34,4	18,4	0,2	2,9	42,2	26,4	10,6	52	44,9

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-10	4,5	61,3	56,3	52,9	52,4	24	16,6	6,8	11,2	7,9	20	15	19,3	17,2	5,3


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-10	4,6	10,9	10,5	2,4	0,6	13,9	10,5	9,5	10,6	10,5


	L1	L2	L4
VABM-L3-10W-...-2	41,5	30,5	44,5
VABM-L3-10W-...-3	52	41	55
VABM-L3-10W-...-4	62,5	51,5	65,5
VABM-L3-10W-...-5	73	62	76
VABM-L3-10W-...-6	83,5	72,5	86,5
VABM-L3-10W-...-7	94	83	97
VABM-L3-10W-...-8	104,5	93,5	107,5
VABM-L3-10W-...-9	115	104	118
VABM-L3-10W-...-10	125,5	114,5	128,5
VABM-L3-10W-...-12	146,5	135,5	149,5
VABM-L3-10W-...-14	167,5	156,5	170,5
VABM-L3-10W-...-16	188,5	177,5	191,5

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 14 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, notranje napajanje krmilnega zrakam

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	D2 ø	D3 ø	H1	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-T32	14,4	4,2	2,8	23,8	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6
VUVX-L14-B52																
VUVX-L14-P53																

Dimenzije

Dimenzije – Muffni ventil v velikosti ventila 14 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[8] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L14-T32...Z	10,3	4,2	2,8	23,8
VUVX-L14-B52...Z				
VUVX-L14-P53...Z				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-T32...Z	101,6	30	35,8	14,5	14,5	18,8	87,2	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14
VUVX-L14-B52...Z													
VUVX-L14-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil velikosti ventila 14 mm z magnetno tuljavo, notranjenapajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52	14,4	4,2	2,8	23,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L14-M52	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 14 mm z elektromagnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L14-M52...Z	14,4	4,2	2,8	23,8

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L14-M52...Z	87,8	30	35,8	14,5	14,5	18,8	66,5	7,2	14,6	26	17,6	14

Dimenzije

Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 14 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-T32	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8
VUVX-B14-B52							
VUVX-B14-P53							


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-T32	101,6	14,4	14,4	18,9	87,2	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3
VUVX-B14-B52												
VUVX-B14-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 14 mm z magnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	D3 ø
VUVX-B14-M52	14,4	2,4	2,1	3,9	3,7	2,4	2,8

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B14-M52	87,8	14,4	14,4	18,9	66,5	7,2	14,2	26,2	17,6	6,3	1,3

Dimenzije

Dimenzije – Baterija ventila z velikostjo ventila 14 mm s navojnimi ventili Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Vertikalna napajalna/izpušna plošča
[8] Pokrivna plošča za prazno mesto
[9] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-14	72,9	92,1	87,3	74,6	46,5	26,5	9,2	0,9	3,2	56,6	36,5	16,4

	D2 ø	H1	H2	H3	H4	H7	H8	H9
VTIX-14	4,5	79,5	74,6	70,6	54,1	20	10,6	6,5


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-14	5	12	16	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L1-14S-...-2	50	40	54
VABM-L1-14S-...-3	66	56	70
VABM-L1-14S-...-4	82	72	86
VABM-L1-14S-...-5	98	88	102
VABM-L1-14S-...-6	114	104	118
VABM-L1-14S-...-7	130	120	134
VABM-L1-14S-...-8	146	136	150
VABM-L1-14S-...-9	162	152	166
VABM-L1-14S-...-10	178	168	182
VABM-L1-14S-...-12	210	200	214
VABM-L1-14S-...-14	242	232	246
VABM-L1-14S-...-16	274	264	278

Dimenzije

Dimenzije – Ventilski otok v velikosti ventila 14 mm z ventilom na priključni plošči

Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak
[8] Preklop dovoda krmilnega zraka
[9] Pokrivna plošča za prazno mesto
[10] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-14	74	87,7	45,5	25,5	0,4	3,7	55,2	35,8	15,7	69,2	62,4

	D2 Ø	H1	H2	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-14	4,5	68,9	63,9	52,9	60	29,8	17	6,8	14,6	10	24,7	13,5	23,7	22,8	7,5


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-14	7,5	12,6	16	0,5	1,3	22,5	16	12,4	14,3	16


	L1	L2	L4
VABM-L3-14W-...-2	55,8	40	54
VABM-L3-14W-...-3	71,8	56	70
VABM-L3-14W-...-4	87,8	72	86
VABM-L3-14W-...-5	103,8	88	102
VABM-L3-14W-...-6	119,8	104	118
VABM-L3-14W-...-7	135,8	120	134
VABM-L3-14W-...-8	151,8	136	150
VABM-L3-14W-...-9	167,8	152	166
VABM-L3-14W-...-10	183,8	168	182
VABM-L3-14W-...-12	215,8	200	214
VABM-L3-14W-...-14	247,8	232	246
VABM-L3-14W-...-16	279,8	264	278

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 18 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, notranje napajanje krmilnega zrakam

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	B7	B8	D2 Ø	D2 Ø	H1
VUVX-L18-T32	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52						
VUVX-L18-P53						


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-T32	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2
VUVX-L18-B52												
VUVX-L18-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Muffni ventil v velikosti ventila 18 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[8] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-T32...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8
VUVX-L18-B52...Z							
VUVX-L18-P53...Z							


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-T32...Z	122,8	40	41,4	20,2	20,2	23	108,4	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17
VUVX-L18-B52...Z													
VUVX-L18-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil velikosti ventila 18 mm z magnetno tuljavo, notranjenapajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	B7	B8	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52	18,6	0,5	0,5	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L18-M52	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 18 mm z elektromagnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	B7	B8	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L18-M52...Z	18,6	0,5	0,5	2	5,5	3,2	29,8


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L18-M52...Z	109,2	40	41,4	20,2	20,2	23	86,4	7,2	20	33,2	18,2	17


Dimenzije


Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 18 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com









[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-T32	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	3,2
VUVX-B18-B52									
VUVX-B18-P53									


	L1	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-T32	122,8	20,8	20,8	22,4	108,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4
VUVX-B18-B52												
VUVX-B18-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Ventil na priključni plošči v velikosti ventila 18 mm z magnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	D3 ø
VUVX-B18-M52	18,6	2,2	1,9	6,8	4,3	1,2	0,5	0,5	5,5

	L1	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L14	L15
VUVX-B18-M52	109,2	20,8	20,8	22,4	86,4	7,2	21,4	32,5	18,2	9,4	4

Dimenzije

Dimenzije – Baterija ventila z velikostjo ventila 18 mm s navojnimi ventili Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Pokrivna plošča za prazno mesto
[8] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-18	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8

	D2 Ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-18	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,6


	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-18	6	15,5	19	1	1

	L1	L2	L4
VABM-L1-18S-...-2	65	53	67
VABM-L1-18S-...-3	84	72	86
VABM-L1-18S-...-4	103	91	105
VABM-L1-18S-...-5	122	110	124
VABM-L1-18S-...-6	141	129	143
VABM-L1-18S-...-7	160	148	162
VABM-L1-18S-...-8	179	167	181
VABM-L1-18S-...-9	198	186	200
VABM-L1-18S-...-10	217	205	219
VABM-L1-18S-...-12	255	243	257
VABM-L1-18S-...-14	293	281	295
VABM-L1-18S-...-16	331	319	333

Dimenzije

Dimenzije – Ventilski otok v velikosti ventila 18 mm z ventilom na priključni plošči

Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za dovod krmilnega zraka
[7] Priključek 82/84 za krmilni izpušni zrak
[8] Preklop dovoda krmilnega zraka
[9] Pokrivna plošča za prazno mesto
[10] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14
VTIX-18	96,5	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	73,1	47,8	22,5	89,6	77,8

	D2 ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16
VTIX-18	4,5	83,8	78,7	75,3	38,5	22,5	6,8	18,7	13	32	23,5	30,7	29,3	10


	L3	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VTIX-18	6	16,4	19	1	2	21,4	19	12,4	18,6	19


	L1	L2	L4
VABM-L3-18W-...-2	61	49	60
VABM-L3-18W-...-3	80	68	79
VABM-L3-18W-...-4	99	87	98
VABM-L3-18W-...-5	118	106	117
VABM-L3-18W-...-6	137	125	136
VABM-L3-18W-...-7	156	144	155
VABM-L3-18W-...-8	175	163	174
VABM-L3-18W-...-9	194	182	193
VABM-L3-18W-...-10	213	201	212
VABM-L3-18W-...-12	251	239	250
VABM-L3-18W-...-14	289	277	288
VABM-L3-18W-...-16	327	315	326

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 24 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, notranje napajanje krmilnega zrakam

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-T32	23,7	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52				
VUVX-L24-P53				


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-T32	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2
VUVX-L24-B52												
VUVX-L24-P53												

Dimenzije

Dimenzije – Muffni ventil v velikosti ventila 24 mm z dvema elektromagnetnima tuljavama, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84
[8] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 82


	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-T32...Z	18,6	3,5	5,5	3,2	30,3
VUVX-L24-B52...Z					
VUVX-L24-P53...Z					


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-T32...Z	122,8	46	38,4	22,1	22,1	21,1	108,4	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1
VUVX-L24-B52...Z													
VUVX-L24-P53...Z													

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil velikosti ventila 24 mm z magnetno tuljavo, notranjenapajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com





[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84


	B1	D2 Ø	D3 Ø	H1
VUVX-L24-M52	23,7	5,5	3,2	30,3


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12
VUVX-L24-M52	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2

Dimenzije

Dimenzije – Mufni ventil v velikosti ventila 24 mm z elektromagnetno tuljavo, zunanje napajanje krmilnega zraka

Prenos podatkov CAD www.festo.com






[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Priključek za krmilni iztekajoči zrak 84

	B1	B9	D2 ø	D3 ø	H1
VUVX-L24-M52...Z	23,7	3,5	5,5	3,2	30,3

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L8	L9	L10	L11	L12	L13
VUVX-L24-M52...Z	109,5	46	38,4	22,1	22,1	21,1	86,4	7,2	22,3	32,1	18,2	14,1

Dimenzije

Dimenzije – Baterija ventila z velikostjo ventila 24 mm s navojnimi ventili Prenos podatkov CAD www.festo.com



[1] Priključek 1
[2] Priključek 2
[3] Priključek 3
[4] Priključek 4
[5] Priključek 5
[6] Priključek 12/14 za zunanji dovod krmilnega zraka
[7] Pokrivna plošča za prazno mesto
[8] Pritrditev na DIN letev

Dimenzije

	B1	B2	B5	B6	B8	B9	B10	B11	B12
VTIX-24	95,6	109,2	60,8	34,8	0,2	4,6	76,8	47,8	18,8


	D2 ø	H1	H2	H6	H7	H8	H9
VTIX-24	4,5	74,2	69,2	65,8	29	17,5	6,5

	L3	L5	L6	L7	L8
VTIX-24	5	18	24,5	2	2

	L1	L2	L4
VABM-L3-24S-...-2	70,5	60,5	74,5
VABM-L3-24S-...-3	95	85	99
VABM-L3-24S-...-4	119,5	109,5	123,5
VABM-L3-24S-...-5	144	134	148
VABM-L3-24S-...-6	168,5	158,5	172,5
VABM-L3-24S-...-7	193	183	197
VABM-L3-24S-...-8	217,5	207,5	221,5
VABM-L3-24S-...-9	242	232	246
VABM-L3-24S-...-10	266,5	256,5	270,5
VABM-L3-24S-...-12	315,5	305,5	319,5
VABM-L3-24S-...-14	364,5	354,5	368,5
VABM-L3-24S-...-16	413,5	403,5	417,5

Dimenzije

Dimenzije – Ročni pomožni vklop Prenos podatkov CAD www.festo.com



	H1			
	–	VAMC-L3-CD	VAMC-L3-CH	VAMC-L3-CS
VUVX-L10	32,3	33,6	33,6	37,6
VUVX-B10				
VUVX-L14	34,1	35,4	35,4	39,6
VUVX-B14				
VUVX-L18	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B18				
VUVX-L24	40,2	41,5	41,5	45,5
VUVX-B24				


Informacije za naročanje

Podatki za naročenje – modularni sistem za ventile VUVX

Velikost ventila	Ventilska funkcija	Način vračanja	Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778	Delovni tlak	Št. dela	Tip
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm	2x3/2 zaprt monostabilen 2x3/2 odprt monostabilen 2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen 5/2, bistabilen 5/2, monostabilen 5/3, prezračevan 5/3 odzračeno 5/3, zaprt	mehanska vzmet pnevmatična vzmet	190 ... 2200 l/min	–0,09 ... 0.8 MPa	**8000855**	**VUVX-**

Pregled perifernih naprav


Linijski ventil



Oprema			→ Stran/Internet
	Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil	s tesnilom, ki se lahko uporablja kot polpriključni ventil na priključni plošči	62
[2]	Električna priključna plošča	Vtič priključna shema H, kotni	70
[3]	Električna priključna plošča	Vtič M8x1, kotni	71
[4]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija skrita	65
[5]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija tipkalna (momentna)	65
[6]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija zaskočna	
[7]	Vtično-navojni priključki	za priključitev zunanje toleriranih cevi za stisnjen zrak	67
[8]	Tesnilo	za uporabo ventila kot polpriključnega ventila na priključni plošči	70
[9]	Glušnik	za izpušne priključke	66

Pregled perifernih naprav

Baterija ventilov s polpriključnimi ventili




Oprema			→ Stran/Internet
	Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Elektromagnetni ventil	s tesnilom, ki se lahko uporablja kot polpriključni ventil na priključni plošči	62
[2]	Električna priključna plošča	Priključna shema vtiča na izbiro	70
[3]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija skrita	65
[4]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija tipkalna (momentna)	65
[5]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija zaskočna	
[6]	Nosilec napisne ploščice	Velikost 10x20 mm	65
[7]	Vtično-navojni priključki	za priključitev zunanje toleriranih cevi za stisnjen zrak	67
[8]	Tesnilo	za uporabo ventila kot polpriključnega ventila na priključni plošči	70
[9]	Vertikalna napajalna plošča	Dovod tlaka v kanal 1	69

Pregled perifernih naprav

Oprema			→ Stran/Internet
	Tip/koda za naročilo	Opis	
[10]	Sestav ventilskega otoka	s polrokavnimi ventili	
[11]	Ločilni element	za ločevanje tlačnih con	69
[12]	Glušnik	za izpušne priključke	66
[13]	Zapirni čep	za zapiranje nepotrebnih priključkov	65
[14]	Pritrditev na H-letev	za pritrditev na H-letev po EN 60715	70
[15]	Elektromagnetni ventil	Ventil z vtičnim priključkom zadaj	69

Pregled perifernih naprav

Ventilski otok z ventili na priključni plošči




Oprema			→ Stran/Internet
	Tip/koda za naročilo	Opis	
[1]	Sestav ventilskega otoka	z ventili s priključnimi ploščami	
[2]	Elektromagnetni ventil	Ventil s priključno ploščo	56
[3]	Električna priključna plošča	Priključna shema vtiča na izbiro	70
[4]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija skrita	65
[5]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija tipkalna (momentna)	65
[6]	Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop	Funkcija zaskočna	
[7]	Nosilec napisne ploščice	Velikost 10x20 mm	65
[8]	Zapirni čep	za zapiranje nepotrebnih priključkov	65
[9]	Vtično-navojni priključki	za priključitev zunanje toleriranih cevi za stisnjen zrak	67

Pregled perifernih naprav

Oprema			→ Stran/Internet
	Tip/koda za naročilo	Opis	
[10]	Glušnik	za izpušne priključke	66
[11]	Ločilni element	za ločevanje tlačnih con	69
[12]	Pritrditev na H-letev	za pritrditev na H-letev po EN 60715	70


Oprema

Potni ventil 2x3/2 , mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243092	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1H2L
				8243103	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243060	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1P3
				8243071	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243124	VUVX-L10-T32C-MT-M5-1R8L
				8243135	VUVX-L10-T32C-MT-M7-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243244	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243231	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243257	VUVX-L14-T32C-MT-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243311	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243300	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243322	VUVX-L18-T32C-MT-G14-1R8L

Potni ventil 2x3/2, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243114	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243082	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243146	VUVX-B10-T32C-MZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243280	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243270	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243290	VUVX-B14-T32C-MZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243343	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243333	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243353	VUVX-B18-T32C-MZT-F-1R8L


Potni ventil 2x3/2, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, notranjenapajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8255990	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L-W1
				8243091	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1H2L
				8243102	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243059	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1P3
				8243070	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243123	VUVX-L10-T32C-AT-M5-1R8L
				8243134	VUVX-L10-T32C-AT-M7-1R8L


Oprema

Potni ventil 2x3/2, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, notranjenapajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	14 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243243	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L
				8255999	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1H2L-W1
			Brez električne priključne plošče	8243230	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243256	VUVX-L14-T32C-AT-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243310	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243299	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243321	VUVX-L18-T32C-AT-G14-1R8L

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Enojni vtič M8, 3-polni	8243145	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1R8L

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243113	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243081	VUVX-B10-T32C-AZT-F-1P3


2x3/2 potni ventil, mirovni položaj zaprt, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	14 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243279	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243269	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243289	VUVX-B14-T32C-AZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243342	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243332	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243352	VUVX-B18-T32C-AZT-F-1R8L


Oprema

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj odprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243105	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1H2L
				8243094	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243062	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1P3
				8243073	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243126	VUVX-L10-T32U-MT-M5-1R8L
				8243137	VUVX-L10-T32U-MT-M7-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243246	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243233	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243259	VUVX-L14-T32U-MT-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243313	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243302	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243324	VUVX-L18-T32U-MT-G14-1R8L

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj odprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243115	VUVX-B10-T32U-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243083	VUVX-B10-T32U-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243147	VUVX-B10-T32U-MZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243281	VUVX-B14-T32U-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243271	VUVX-B14-T32U-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243291	VUVX-B14-T32U-MZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243344	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243334	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243354	VUVX-B18-T32U-MZT-F-1R8L


2x3/2 potni ventil, mirovni položaj odprt/zaprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243106	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1H2L
				8243095	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243074	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1P3
				8243063	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243127	VUVX-L10-T32H-MT-M5-1R8L
				8243138	VUVX-L10-T32H-MT-M7-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243247	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1H2L


Oprema

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj odprt/zaprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	14 mm	negativno prekrivanje	Brez električne priključne plošče	8243234	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243260	VUVX-L14-T32H-MT-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243314	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243303	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243325	VUVX-L18-T32H-MT-G14-1R8L

2x3/2 potni ventil, mirovni položaj odprt/zaprt, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243116	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243084	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243148	VUVX-B10-T32H-MZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243282	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243272	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243292	VUVX-B14-T32H-MZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243345	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243335	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243355	VUVX-B18-T32H-MZT-F-1R8L


5/2 potni ventil, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8256005	VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1
				8243097	VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L
				8255991	VUVX-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1
				8243108	VUVX-L10-M52-MT-M7-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243076	VUVX-L10-M52-MT-M7-1P3
				8243065	VUVX-L10-M52-MT-M5-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243140	VUVX-L10-M52-MT-M7-1R8L
				8243129	VUVX-L10-M52-MT-M5-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8256001	VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L-W1
				8243251	VUVX-L14-M52-MT-G18-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243238	VUVX-L14-M52-MT-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243264	VUVX-L14-M52-MT-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8256010	VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L-W1
				8243316	VUVX-L18-M52-MT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243305	VUVX-L18-M52-MT-G14-1P3


Oprema

5/2 potni ventil, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	18 mm	negativno prekrivanje	Enojni vtič M8, 3-polni	**8243327**	**VUVX-L18-M52-MT-G14-1R8L**

5/2 smerni ventil, monostabilen, vračanje z mehansko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	**8243118**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243086**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243150**	**VUVX-B10-M52-MZT-F-1R8L**
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	**8243284**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243274**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243294**	**VUVX-B14-M52-MZT-F-1R8L**
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	**8243347**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243337**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243357**	**VUVX-B18-M52-MZT-F-1R8L**


5/2 smerni ventil, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	**8255992**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
				8255993	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L-W1**
				8243107	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1H2L**
				8243096	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243064**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1P3**
				8243075	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243128**	**VUVX-L10-M52-AT-M5-1R8L**
				8243139	**VUVX-L10-M52-AT-M7-1R8L**
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	**8256000**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L-W1**
				8243250	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243237**	**VUVX-L14-M52-AT-G18-1P3**
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	**8256009**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L-W1**
				8243315	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1H2L**
			Brez električne priključne plošče	**8243304**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243326**	**VUVX-L18-M52-AT-G14-1R8L**
Ventil s polobjemko	10 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	**8255994**	**VUVX-S10-M52-AT-M5-1H2L-W1**
	14 mm			**8256002**	**VUVX-S14-M52-AT-G18-1H2L-W1**


Oprema

5/2 potni ventil, monostabilen, vračanje s pnevmatsko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243117	VUVX-B10-M52-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243085	VUVX-B10-M52-AZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243149	VUVX-B10-M52-AZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243283	VUVX-B14-M52-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243273	VUVX-B14-M52-AZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243293	VUVX-B14-M52-AZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243346	VUVX-B18-M52-AZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243336	VUVX-B18-M52-AZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243356	VUVX-B18-M52-AZT-F-1R8L

Potni ventil 5/2, bistabilen, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243098	VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L
				8255995	VUVX-L10-B52-T-M5-1H2L-W1
				8256006	VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L-W1
				8243109	VUVX-L10-B52-T-M7-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243077	VUVX-L10-B52-T-M7-1P3
				8243066	VUVX-L10-B52-T-M5-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243141	VUVX-L10-B52-T-M7-1R8L
				8243130	VUVX-L10-B52-T-M5-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243252	VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L
				8256003	VUVX-L14-B52-T-G18-1H2L-W1
			Brez električne priključne plošče	8243239	VUVX-L14-B52-T-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243265	VUVX-L14-B52-T-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8256011	VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L-W1
				8243317	VUVX-L18-B52-T-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243306	VUVX-L18-B52-T-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243328	VUVX-L18-B52-T-G14-1R8L


5/2 potni ventil, bistabilen, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243119	VUVX-B10-B52-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243087	VUVX-B10-B52-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243151	VUVX-B10-B52-ZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243285	VUVX-B14-B52-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243275	VUVX-B14-B52-ZT-F-1P3


Oprema

5/2 potni ventil, bistabilen, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	14 mm	negativno prekrivanje	Enojni vtič M8, 3-polni	8243295	VUVX-B14-B52-ZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243348	VUVX-B18-B52-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243338	VUVX-B18-B52-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243358	VUVX-B18-B52-ZT-F-1R8L

Potni ventil 5/3, mirovni položaj odzračen, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243111	VUVX-L10-P53E-T-M7-1H2L
				8243100	VUVX-L10-P53E-T-M5-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243079	VUVX-L10-P53E-T-M7-1P3
				8243068	VUVX-L10-P53E-T-M5-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243143	VUVX-L10-P53E-T-M7-1R8L
				8243132	VUVX-L10-P53E-T-M5-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243254	VUVX-L14-P53E-T-G18-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243241	VUVX-L14-P53E-T-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243267	VUVX-L14-P53E-T-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243319	VUVX-L18-P53E-T-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243308	VUVX-L18-P53E-T-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243330	VUVX-L18-P53E-T-G14-1R8L


Potni ventil 5/3 , mirovni položaj odzračen, vračanje z mehansko vzmetjo, zunanje napajanje krmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	negativno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243121	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243089	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243153	VUVX-B10-P53E-ZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243287	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243277	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243297	VUVX-B14-P53E-ZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243350	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243340	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243360	VUVX-B18-P53E-ZT-F-1R8L


Oprema

5/3 potni ventil, mirovni položaj zaprt, vračanje z mehansko vzmetjo, notranje napajanje krmilnega zraka vuvx




Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	pozitivno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8255996	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L-W1
				8243099	VUVX-L10-P53C-T-M5-1H2L
				8243110	VUVX-L10-P53C-T-M7-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243067	VUVX-L10-P53C-T-M5-1P3
				8243078	VUVX-L10-P53C-T-M7-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243142	VUVX-L10-P53C-T-M7-1R8L
				8243131	VUVX-L10-P53C-T-M5-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243253	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L
				8256004	VUVX-L14-P53C-T-G18-1H2L-W1
			Brez električne priključne plošče	8243240	VUVX-L14-P53C-T-G18-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243266	VUVX-L14-P53C-T-G18-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243318	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L
				8256012	VUVX-L18-P53C-T-G14-1H2L-W1
			Brez električne priključne plošče	8243307	VUVX-L18-P53C-T-G14-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243329	VUVX-L18-P53C-T-G14-1R8L

5/3 potni ventil, mirovni položaj zaprt, vračanje zmehansko vzmetjo, zunanje napajanjekrmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil z objemko	10 mm	pozitivno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8255989	VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8255988	VUVX-L10-P53C-ZT-M5-1P3
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8255998	VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8255997	VUVX-L14-P53C-ZT-G18-1P3
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8256008	VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8256007	VUVX-L18-P53C-ZT-G14-1P3


5/3 potni ventil, mirovni položaj zaprt, vračanje zmehansko vzmetjo, zunanje napajanjekrmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	10 mm	pozitivno prekrivanje	Priključna shema H, vodoravni vtič	8243120	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243088	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243152	VUVX-B10-P53C-ZT-F-1R8L
	14 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243286	VUVX-B14-P53C-ZT-F-1H2L
			Brez električne priključne plošče	8243276	VUVX-B14-P53C-ZT-F-1P3
			Enojni vtič M8, 3-polni	8243296	VUVX-B14-P53C-ZT-F-1R8L
	18 mm		Priključna shema H, vodoravni vtič	8243349	VUVX-B18-P53C-ZT-F-1H2L

Oprema

5/3 potni ventil, mirovni položaj zaprt, vračanje zmehansko vzmetjo, zunanje napajanjekrmilnega zraka vuvx



Vrsta potnega ventila	Velikost ventila	Prekritje	Električni priključek	Št. dela	Tip
Ventil s priključno ploščo	18 mm	pozitivno prekrivanje	Brez električne priključne plošče	**8243339**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1P3**
			Enojni vtič M8, 3-polni	**8243359**	**VUVX-B18-P53C-ZT-F-1R8L**

Sponične letve za priklop ventilov, montiranih na bloku vabm-l3



Vrsta priključka	Velikost	Ventilska mesta	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Dovajani zrak/iztekajoči zrak/delovni priključki/krmilni dovajani zrak/krmilni odvajani zrak	Velikost 10	2 ventilski mesti	107 g	**8251679**	**VABM-L3-10W-G18-M7-2**
			113 g	**8251667**	**VABM-L3-10W-G18-M5-2**
		3 ventilska mesta	135 g	**8251680**	**VABM-L3-10W-G18-M7-3**
			141 g	**8251668**	**VABM-L3-10W-G18-M5-3**
		4 ventilska mesta	163 g	**8251681**	**VABM-L3-10W-G18-M7-4**
			170 g	**8251669**	**VABM-L3-10W-G18-M5-4**
		5 ventilskih mest	191 g	**8251682**	**VABM-L3-10W-G18-M7-5**
			199 g	**8251670**	**VABM-L3-10W-G18-M5-5**
		6 ventilskih mest	219 g	**8251683**	**VABM-L3-10W-G18-M7-6**
			228 g	**8251671**	**VABM-L3-10W-G18-M5-6**
		7 ventilskih mest	247 g	**8251684**	**VABM-L3-10W-G18-M7-7**
			257 g	**8251672**	**VABM-L3-10W-G18-M5-7**
		8 ventilskih mest	275 g	**8251685**	**VABM-L3-10W-G18-M7-8**
			286 g	**8251673**	**VABM-L3-10W-G18-M5-8**
		9 ventilskih mest	303 g	**8251686**	**VABM-L3-10W-G18-M7-9**
			315 g	**8251674**	**VABM-L3-10W-G18-M5-9**
		10 ventilskih mest	331 g	**8251687**	**VABM-L3-10W-G18-M7-10**
			344 g	**8251675**	**VABM-L3-10W-G18-M5-10**
		12 ventilskih mest	387 g	**8251688**	**VABM-L3-10W-G18-M7-12**
			402 g	**8251676**	**VABM-L3-10W-G18-M5-12**
		14 ventilskih mest	443 g	**8251689**	**VABM-L3-10W-G18-M7-14**
			550 g	**8251677**	**VABM-L3-10W-G18-M5-14**
		16 ventilskih mest	499 g	**8251690**	**VABM-L3-10W-G18-M7-16**
				8251678	**VABM-L3-10W-G18-M5-16**
	Velikost 14	2 ventilski mesti	242 g	**8251691**	**VABM-L3-14W-G14-2**
		3 ventilska mesta	310 g	**8251692**	**VABM-L3-14W-G14-3**
		4 ventilska mesta	377 g	**8251693**	**VABM-L3-14W-G14-4**
		5 ventilskih mest	445 g	**8251694**	**VABM-L3-14W-G14-5**
		6 ventilskih mest	513 g	**8251695**	**VABM-L3-14W-G14-6**
		7 ventilskih mest	581 g	**8251696**	**VABM-L3-14W-G14-7**
		8 ventilskih mest	649 g	**8251697**	**VABM-L3-14W-G14-8**
		9 ventilskih mest	717 g	**8251698**	**VABM-L3-14W-G14-9**
		10 ventilskih mest	785 g	**8251699**	**VABM-L3-14W-G14-10**
		12 ventilskih mest	921 g	**8251700**	**VABM-L3-14W-G14-12**
		14 ventilskih mest	1.060 g	**8251701**	**VABM-L3-14W-G14-14**
		16 ventilskih mest	1.193 g	**8251702**	**VABM-L3-14W-G14-16**
	Velikost 18	2 ventilski mesti	452 g	**8251703**	**VABM-L3-18W-G38-2**
		3 ventilska mesta	580 g	**8251704**	**VABM-L3-18W-G38-3**
		4 ventilska mesta	708 g	**8251705**	**VABM-L3-18W-G38-4**


Oprema

SponČne letve za priklop ventilov, montiranih na bloku vabm-l3



Vrsta priključka	Velikost	Ventilska mesta	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Dovajani zrak/iztekajoči zrak/delovni priključki/krmilni dovajani zrak/krmilni odvajani zrak	Velikost 18	5 ventilskih mest	836 g	**8251706**	**VABM-L3-18W-G38-5**
		6 ventilskih mest	964 g	**8251707**	**VABM-L3-18W-G38-6**
		7 ventilskih mest	1.092 g	**8251708**	**VABM-L3-18W-G38-7**
		8 ventilskih mest	1.220 g	**8251709**	**VABM-L3-18W-G38-8**
		9 ventilskih mest	1.348 g	**8251710**	**VABM-L3-18W-G38-9**
		10 ventilskih mest	1.476 g	**8251711**	**VABM-L3-18W-G38-10**
		12 ventilskih mest	1.732 g	**8251712**	**VABM-L3-18W-G38-12**
		14 ventilskih mest	1.988 g	**8251713**	**VABM-L3-18W-G38-14**
		16 ventilskih mest	2.244 g	**8251714**	**VABM-L3-18W-G38-16**

Priključne letve za priklop kot ventil s polovičnim navojnim priključkom vabm-l3




Vrsta priključka	Velikost	Ventilska mesta	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Dovod/odvod zraka	Velikost 10	2 ventilski mesti	66 g	**566558**	**VABM-L1-10S-G18-2**
		3 ventilska mesta	81 g	**566559**	**VABM-L1-10S-G18-3**
		4 ventilska mesta	96 g	**566560**	**VABM-L1-10S-G18-4**
		5 ventilskih mest	111 g	**566561**	**VABM-L1-10S-G18-5**
		6 ventilskih mest	126 g	**566562**	**VABM-L1-10S-G18-6**
		7 ventilskih mest	141 g	**566563**	**VABM-L1-10S-G18-7**
		8 ventilskih mest	156 g	**566564**	**VABM-L1-10S-G18-8**
		9 ventilskih mest	171 g	**566565**	**VABM-L1-10S-G18-9**
		10 ventilskih mest	186 g	**566566**	**VABM-L1-10S-G18-10**
		12 ventilskih mest	216 g	**566567**	**VABM-L1-10S-G18-12**
		14 ventilskih mest	246 g	**566568**	**VABM-L1-10S-G18-14**
		16 ventilskih mest	276 g	**566569**	**VABM-L1-10S-G18-16**
	Velikost 14	2 ventilski mesti	118 g	**566618**	**VABM-L1-14S-G14-2**
		3 ventilska mesta	159 g	**566619**	**VABM-L1-14S-G14-3**
		4 ventilska mesta	200 g	**566620**	**VABM-L1-14S-G14-4**
		5 ventilskih mest	241 g	**566621**	**VABM-L1-14S-G14-5**
		6 ventilskih mest	282 g	**566622**	**VABM-L1-14S-G14-6**
		7 ventilskih mest	323 g	**566623**	**VABM-L1-14S-G14-7**
		8 ventilskih mest	364 g	**566624**	**VABM-L1-14S-G14-8**
		9 ventilskih mest	405 g	**566625**	**VABM-L1-14S-G14-9**
		10 ventilskih mest	446 g	**566626**	**VABM-L1-14S-G14-10**
		12 ventilskih mest	528 g	**566627**	**VABM-L1-14S-G14-12**
		14 ventilskih mest	610 g	**566628**	**VABM-L1-14S-G14-14**
		16 ventilskih mest	692 g	**566629**	**VABM-L1-14S-G14-16**
	Velikost 18	2 ventilski mesti	226 g	**574455**	**VABM-L1-18S-G38-2**
		3 ventilska mesta	297 g	**574456**	**VABM-L1-18S-G38-3**
		4 ventilska mesta	368 g	**574457**	**VABM-L1-18S-G38-4**
		5 ventilskih mest	439 g	**574458**	**VABM-L1-18S-G38-5**
		6 ventilskih mest	510 g	**574459**	**VABM-L1-18S-G38-6**
		7 ventilskih mest	581 g	**574460**	**VABM-L1-18S-G38-7**
		8 ventilskih mest	652 g	**574461**	**VABM-L1-18S-G38-8**
		9 ventilskih mest	723 g	**574462**	**VABM-L1-18S-G38-9**
		10 ventilskih mest	794 g	**574463**	**VABM-L1-18S-G38-10**
		12 ventilskih mest	936 g	**574464**	**VABM-L1-18S-G38-12**

Oprema

Priključne letve za priklop kot ventil s polovičnim navojnim priključkom

vabm-l3



Vrsta priključka	Velikost	Ventilska mesta	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Dovod/odvod zraka	Velikost 18	14 ventilskih mest	1.078 g	**574465**	**VABM-L1-18S-G38-14**
		16 ventilskih mest	1.220 g	**574466**	**VABM-L1-18S-G38-16**
	Velikost 24	2 ventilski mesti	261 g	**8251715**	**VABM-L3-24S-G38-2**
		3 ventilska mesta	353 g	**8251716**	**VABM-L3-24S-G38-3**
		4 ventilska mesta	445 g	**8251717**	**VABM-L3-24S-G38-4**
		5 ventilskih mest	537 g	**8251718**	**VABM-L3-24S-G38-5**
		6 ventilskih mest	629 g	**8251719**	**VABM-L3-24S-G38-6**
		7 ventilskih mest	721 g	**8251720**	**VABM-L3-24S-G38-7**
		8 ventilskih mest	813 g	**8251721**	**VABM-L3-24S-G38-8**
		9 ventilskih mest	905 g	**8251722**	**VABM-L3-24S-G38-9**
		10 ventilskih mest	997 g	**8251723**	**VABM-L3-24S-G38-10**
		12 ventilskih mest	1.181 g	**8251724**	**VABM-L3-24S-G38-12**
		14 ventilskih mest	1.365 g	**8251725**	**VABM-L3-24S-G38-14**
		16 ventilskih mest	1.549 g	**8251726**	**VABM-L3-24S-G38-16**

Zaščitni pokrov za ročni pomožni vklop

vamc



Način pritrditve	Pomožno ročno upravljanje	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Spojka	Tipkalno	0,15 g	**8253129**	**VAMC-L3-CH**
	Skrito		**8253130**	**VAMC-L3-CS**

Nosilec napisne ploščice

aslr



Velikost	Velikost posode	Št. dela	Tip
10x20 mm		**570818**	**ASLR-D-L1**

Zapirni čep

b



Pnevmatični priključek 1	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M5	Notranji šestkotnik SW2,5	10	**174308**	**B-M5-B**
Zunanji navoj M7	Notranji šestkotnik SW3		**174309**	**B-M7**
Zunanji navoj G1/8	Notranji šestkotnik SW5	100	**534213**	**B-1/8-100**
Zunanji navoj G1/4	Notranji šestkotnik SW6	50	**534214**	**B-1/4-50**
Zunanji navoj G3/8	Notranji šestkotnik SW8	20	**534215**	**B-3/8-20**

Oprema

Zapirni čep, primeren za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a) b



Pnevmatični priključek 1	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M5	Notranji šestkotnik SW2,5	10	**8142288**	**B-M5-F1A**
Zunanji navoj M7	Notranji šestkotnik SW3		**8144525**	**B-M7-F1A**
Zunanji navoj G1/8	Notranji šestkotnik SW5		**8142289**	**B-1/8-F1A**
Zunanji navoj G1/4	Notranji šestkotnik SW6		**8142290**	**B-1/4-F1A**
Zunanji navoj G3/8	Notranji šestkotnik SW8	1	**8085675**	**NPQR-BK-G38**

Glušnik amte



Pnevmatični priključek	Pretok proti atmosferi	Material blažilnega vložka	Material čepa za privitje	Velikost posode	Št. dela	Tip
M5	255 l/min	Bron	Medenina	20	**1205858**	**AMTE-M-LH-M5**

Glušnik, primeren za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a) uc



Pnevmatični priključek	Pretok proti atmosferi	Material blažilnega vložka	Material čepa za privitje	Velikost posode	Št. dela	Tip
M5	350 l/min	PE	PE	50	**534217**	**UC-M5-50**
M7	800 l/min		Ojačan PA, PE	1	**161418**	**UC-M7**
			PE	50	**534218**	**UC-M7-50**
G1/8	1.700 l/min				**534219**	**UC-1/8-50**
G1/4	3.200 l/min			20	**534220**	**UC-1/4-20**
G3/8	5.000 l/min				**576759**	**UC-3/8-20**

vtično-navojni priključki ravni qsm



Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M5	za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm	Notranji šestkotnik SW2	100	**132916**	**QSM-M5-3-I-R-100**
	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32“	Notranji šestkotnik SW2,5	1	**130593**	**QSM-M5-5/32-I-U-M**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/8“	Notranji šestkotnik SW2	10	**183749**	**QSM-M5-1/8-I-U-M**
	za gibko cev z zunanjim Ø 3/16“	Notranji šestkotnik SW2,5	1	**183750**	**QSM-M5-3/16-I-U-M**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**130591**	**QSM-M5-1/4-I-U-M**
Zunanji navoj M7	za gibko cev z zunanjim Ø 3/16“	Notranji šestkotnik SW3		**183739**	**QSM-M7-3/16-I-U-M**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	Notranji šestkotnik SW4		**183740**	**QSM-M7-1/4-I-U-M**
Zunanji navoj G1/8	za zunanji Ø cevi 4 mm	Notranji šestkotnik SW3	10	**8112971**	**NPQE-DK-G18-Q4-P10**
Zunanji navoj G1/4	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Notranji šestkotnik SW4		**8112975**	**NPQE-DK-G14-Q6-P10**
zunanji navoj R1/8	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“		1	**183741**	**QS-1/8-1/4-I-U-M**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“	Notranji šestkotnik SW5		**183742**	**QS-1/8-5/16-I-U-M**
zunanji navoj R1/4	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“	Zunanji šestkotnik SW14, Notranji šestkotnik SW5	10	**533219**	**QB-1/4-1/4-U-M**

Oprema

vtično-navojni priključki ravni qsm



Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
zunanji navoj R1/4	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“	Notranji šestkotnik SW6	1	**183743**	**QS-1/4-5/16-I-U-M**
	za zunanji Ø cevi 3/8“	Notranji šestkotnik SW7		**183744**	**QS-1/4-3/8-I-U-M**
zunanji navoj R3/8	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm	Notranji šestkotnik SW6	10	**153019**	**QS-3/8-10-I**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm	Notranji šestkotnik SW8		**153020**	**QS-3/8-12-I**
	za zunanji Ø cevi 16 mm	Zunanji šestkotnik SW22	1	**164957**	**QS-3/8-16**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“	Zunanji šestkotnik SW17, Notranji šestkotnik SW6	10	**533223**	**QB-3/8-5/16-U-M**
	za zunanji Ø cevi 3/8“	Zunanji šestkotnik SW17, Notranji šestkotnik SW8	5	**533224**	**QB-3/8-3/8-U-M**
	za zunanji Ø cevi 1/2“	Zunanji šestkotnik SW21, notranji šestkotnik SW10		**533225**	**QB-3/8-1/2-U-M**

Vtično-navojni priključki kotni qsm



Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M5	za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm	Zunanji šestrob SW8	100	**130770**	**QSML-M5-3-100**
	za zunanji Ø cevi 4 mm			**130771**	**QSML-M5-4-100**
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm			**130772**	**QSML-M5-6-100**
Zunanji navoj G1/8	za zunanji Ø cevi 4 mm	Zunanji šestkotnik SW13		**132048**	**QSL-G1/8-4-100**
	za zunanji Ø cevi 8 mm		50	**132050**	**QSL-G1/8-8-50**
zunanji navoj R1/8	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Zunanji šestkotnik SW10	100	**130765**	**QSML-1/8-6-100**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm	Zunanji šestkotnik SW12	10	**190658**	**QSL-1/8-10**
	za zunanji Ø gibke cevi 1/4“			**533235**	**QBL-1/8-1/4-U-M**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“	Zunanji šestkotnik SW14		**533236**	**QBL-1/8-5/16-U-M**
	za zunanji Ø cevi 3/8“	Zunanji šestkotnik SW17	5	**562578**	**QBL-1/8-3/8-U-M**
zunanji navoj R1/4	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Zunanji šestkotnik SW14	100	**130731**	**QSL-1/4-6-100**
	za zunanji Ø cevi 8 mm		10	**153049**	**QSL-1/4-8**
			50	**130732**	**QSL-1/4-8-50**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm		10	**153051**	**QSL-1/4-10**
			50	**130733**	**QSL-1/4-10-50**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm		10	**164981**	**QSL-1/4-12**
			20	**130734**	**QSL-1/4-12-20**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“		10	**533239**	**QBL-1/4-5/16-U-M**
	za zunanji Ø cevi 3/8“	Zunanji šestkotnik SW17	5	**533240**	**QBL-1/4-3/8-U-M**
zunanji navoj R3/8	za zunanji Ø cevi 8 mm		10	**153050**	**QSL-3/8-8**
			50	**130735**	**QSL-3/8-8-50**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm		10	**153052**	**QSL-3/8-10**
			20	**130736**	**QSL-3/8-10-20**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm		10	**153053**	**QSL-3/8-12**
			20	**130737**	**QSL-3/8-12-20**
	za zunanji Ø cevi 16 mm	Zunanji šestkotnik SW22	1	**164958**	**QSL-3/8-16**
	za zunanji Ø gibke cevi 5/16“	Zunanji šestkotnik SW17	5	**533242**	**QBL-3/8-5/16-U-M**
	za zunanji Ø cevi 3/8“			**533243**	**QBL-3/8-3/8-U-M**
	za zunanji Ø cevi 1/2“	Zunanji šestkotnik SW19		**533244**	**QBL-3/8-1/2-U-M**

Oprema

vtično-navojni priključki kotni, dolga izvedba qsm



Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M5	za gibko cev z zunanjim Ø 3 mm	Zunanji šestrob SW8	100	**133012**	**QSMLL-M5-3-100**
	za zunanji Ø cevi 4 mm			**133013**	**QSMLL-M5-4-100**
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm		10	**153341**	**QSMLL-M5-6**
Zunanji navoj G1/8	za zunanji Ø cevi 4 mm	Zunanji šestkotnik SW13		**186127**	**QSLL-G1/8-4**
			100	**133015**	**QSLL-G1/8-4-100**
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm		10	**186128**	**QSLL-G1/8-6**
			100	**133016**	**QSLL-G1/8-6-100**
	za zunanji Ø cevi 8 mm			**133017**	**QSLL-G1/8-8-100**
Zunanji navoj G1/4	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Zunanji šestkotnik SW17	10	**186129**	**QSLL-G1/4-6**
zunanji navoj R1/4		Zunanji šestkotnik SW14		**153078**	**QSLL-1/4-6**
	za zunanji Ø cevi 8 mm			**153080**	**QSLL-1/4-8**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm			**153082**	**QSLL-1/4-10**
zunanji navoj R3/8	za zunanji Ø cevi 8 mm	Zunanji šestkotnik SW17		**153081**	**QSLL-3/8-8**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm			**153083**	**QSLL-3/8-10**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm			**153084**	**QSLL-3/8-12**

Vtično-navojni priključki, primerni za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a) npqe



Pnevmatični priključek 1	Pnevmatični priključek 2	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
Zunanji navoj M3	za zunanji Ø cevi 4 mm	Notranji šestkotnik SW1,5	10	**8158773**	**NPQE-DK-M3-Q4-F1A-P10**
Zunanji navoj M5		Notranji šestkotnik SW2,5		**8144595**	**NPQE-DK-M5-Q4-F1A-P10**
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm			**8144596**	**NPQE-DK-M5-Q6-F1A-P10**
Zunanji navoj M7	za zunanji Ø cevi 4 mm	Notranji šestkotnik SW3		**8144597**	**NPQE-DK-M7-Q4-F1A-P10**
	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Notranji šestkotnik SW4		**8144598**	**NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10**
Zunanji navoj G1/8				**8144600**	**NPQE-DK-G18-Q6-F1A-P10**
	za zunanji Ø cevi 8 mm	Notranji šestkotnik SW5		**8144601**	**NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm			**8144602**	**NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10**
Zunanji navoj G1/4	za zunanji Ø gibke cevi 6 mm	Notranji šestkotnik SW4		**8144603**	**NPQE-DK-G14-Q6-F1A-P10**
	za zunanji Ø cevi 8 mm	Notranji šestkotnik SW6		**8144604**	**NPQE-DK-G14-Q8-F1A-P10**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm	Notranji šestkotnik SW7		**8144605**	**NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm			**8144606**	**NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10**
Zunanji navoj G3/8	za zunanji Ø cevi 8 mm	Notranji šestkotnik SW6	1	**8086953**	**NPQR-DK-G38-Q8**
	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm	Notranji šestkotnik SW7		**8085667**	**NPQR-DK-G38-Q10**
	za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm	Notranji šestkotnik SW8		**8085668**	**NPQR-DK-G38-Q12**

Oprema

Ločilni element

vabd



Velikost	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Velikost 14		10 g	**8168590**	**VABD-14-B-F1A**

Ločilni element, primeren za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a)

vabd



Velikost	Velikost posode	Teža izdelka	Št. dela	Tip
Velikost 6		7 g	**8145478**	**VABD-6-B-F1A**
Velikost 8		8 g	**8145479**	**VABD-8-B-F1A**
Velikost 10		10 g	**8145480**	**VABD-10-B-F1A**
Velikost 12		13 g	**8145481**	**VABD-12-B-F1A**

Pokrivna plošča

vabb



Velikost ventila	Način pritrditve	Velikost posode	Št. dela	Tip
10 mm	s prehodno izvrtino za vijak M2	1	**8251747**	**VABB-L3-10**
14 mm	s prehodno izvrtino za vijak M2,5		**8251748**	**VABB-L3-14**
18 mm	s prehodno izvrtino za vijak M3		**8251749**	**VABB-L3-18-P14**
24 mm			**8251750**	**VABB-L3-24**

Vertikalna napajalna plošča

vabf



Velikost ventila	Dimenzija rasterja	Pnevmatični priključek 1	Št. dela	Tip
	10,5 mm	M7	**574592**	**VABF-L1-P3A3-M7**
	16 mm	G1/8	**574593**	**VABF-L1-P3A3-G18**

Vertikalna odzračevalna plošča

vabf



Velikost ventila	Dimenzija rasterja	Pnevmatični priključek 5	Pnevmatični priključek 3	Št. dela	Tip
	10,5 mm	M7	M7	**574594**	**VABF-L1-P7A13-M7**
	16 mm	G1/8	G1/8	**574595**	**VABF-L1-P7A13-G18**

Oprema

Tesnilo vabd



Izvedba	Velikost ventila	Pnevmatični priključek	Velikost posode	Št. dela	Tip
Za ventil s priključno ploščo	10 mm	M7	1	8254221	VABD-L3-10B-S-M7
	14 mm	G1/8		8254222	VABD-L3-14B-S-G18
	18 mm	G1/4		8254223	VABD-L3-18B-S-G14
Menjava ventila pod tlakom	10 mm	M5		8251804	VABD-L3-10X-S-M5
		M7		8251805	VABD-L3-10X-S-M7
	14 mm	G1/8		8251806	VABD-L3-14X-S-G18
	18 mm	G1/4		8251807	VABD-L3-18X-S-G14
	24 mm	G3/8		8251808	VABD-L3-24X-S-G38

Pritrditev na H-letev vame



Montažni element	Mehanski priključek	Št. dela	Tip
Streme klobučaste letve	M4	569998	VAME-T-M4
	M5	2636436	VAME-T-M5

Pritrditev na H-letev, primerna za proizvodnjo baterij z zmanjšanimi vrednostmi Cu/Zn/Ni (F1a) vame



Montažni element	Mehanski priključek	Št. dela	Tip
Streme klobučaste letve	M4	8142649	VAME-T-M4-F1A

Električna priključna plošča, vtič spriključno shemo H, kotni vave-l1



Električni priključek	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
2-polni, Doza	12 V; 24 V	566718	VAVE-L1-1VS2-LP
		566714	VAVE-L1-1VH2-LP
	24 V	566720	VAVE-L1-1S2-LR
		566716	VAVE-L1-1H2-LR

Električna priključna plošča, vtič priključna shema H, raven vave-l1



Električni priključek	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
2-polni, Doza	12 V; 24 V	566715	VAVE-L1-1VH3-LP
		566719	VAVE-L1-1VS3-LP
	24 V	566721	VAVE-L1-1S3-LR
		566717	VAVE-L1-1H3-LR

Oprema

Električna priključna plošča, vtič priključna shema S, kotni vave-l1



Električni priključek	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
2-polni, Doza	12 V; 24 V	**566718**	**VAVE-L1-1VS2-LP**
	24 V	**566720**	**VAVE-L1-1S2-LR**

električna priključna plošča, vtič priključna shema S, raven vave-l1



Električni priključek	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
2-polni, Doza	12 V; 24 V	**566719**	**VAVE-L1-1VS3-LP**
	24 V	**566721**	**VAVE-L1-1S3-LR**

Električna priključna plošča, vtič M8x1, kotni vave-l1



Električni priključek	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
3-polni / 2-polni, M8/-, Vtič/doza	12 V; 24 V	**573919**	**VAVE-L1-1VR8-LP**
	24 V	**573920**	**VAVE-L1-1R8-LR**
4-polni / 2-polni, M8/-, Vtič/doza	12 V; 24 V	**573921**	**VAVE-L1-1VR1-LP**
	24 V	**573922**	**VAVE-L1-1R1-LR**

električna priključna plošča, 2x pletenica z odprtim koncem vave-l1



Električni priključek	Dolžina kabla	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
Pletenica	0,5 m	12 V; 24 V	**566722**	**VAVE-L1-1VL1-LP**
		24 V	**566726**	**VAVE-L1-1L1-LR**
	1 m	12 V; 24 V	**566723**	**VAVE-L1-1VL2-LP**
		24 V	**566727**	**VAVE-L1-1L2-LR**
	2,5 m		**566728**	**VAVE-L1-1L3-LR**
		12 V; 24 V	**566724**	**VAVE-L1-1VL3-LP**
	5 m	24 V	**566729**	**VAVE-L1-1L4-LR**
		12 V; 24 V	**566725**	**VAVE-L1-1VL4-LP**

električna priključna plošča, kabel z odprtim koncem vave-l1



Električni priključek	Dolžina kabla	Nazivna delovna napetost DC	Št. dela	Tip
2-polni / 2-žilni, kotna doza/kabel, štirikotna oblika/odprt konec	0,5 m	24 V	**573945**	**VAVE-L1-1K6-LR**
		12 V; 24 V	**573941**	**VAVE-L1-1VK6-LP**
	1 m		**573942**	**VAVE-L1-1VK7-LP**
		24 V	**573946**	**VAVE-L1-1K7-LR**
	2,5 m		**573947**	**VAVE-L1-1K8-LR**
		12 V; 24 V	**573943**	**VAVE-L1-1VK8-LP**
	5 m	24 V	**573948**	**VAVE-L1-1K9-LR**
		12 V; 24 V	**573944**	**VAVE-L1-1VK9-LP**