

L 型快插式螺纹接头，加长型

QSSL-G1/4-12

订货号：132596

FESTO



General operating condition

数据表

特性	值
规格	标准
公称通径	8 mm
气管插入深度	23.4 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	任意
设计	L 型，加长
包规格	1
结构特点	推拉式 (Push-Pull) 原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 6 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 87 psi
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1.4 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 14 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 203 psi
气源压力注意事项	水：在最高温度 50°C 时，最大值为 0.6 MPa
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液体，无冰）
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作 水：G 型螺纹只能使用 OL 型密封圈作为额外附件
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性，根据 ISO 14644-14	4 级，符合 ISO 14644-1
环境温度	-10 °C ... 80 °C
标称扭矩	9 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20 %
产品重量	35 g
安装方式	外六角 SW17
气接口，气口 1	外螺纹 G1/4
气接口，气口 2	用于 12 mm 外径的气管
释放环颜色	蓝色
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	符合 RoHS 标准
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢