

L 型快插式螺纹接头，加长型

QSMLL-M3-3-100

订货号：133011

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	微型
公称通径	0.9 mm
气管插入深度	9.5 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	任意
设计	L 型，加长
包规格	100
结构特点	推拉式 (Push-Pull) 原理
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 6 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 87 psi
取决于温度的工作压力	-0.095 Mpa ... 1.4 Mpa
取决于温度的工作压力	-0.95 bar ... 14 bar
取决于温度的工作压力	-13.775 psi ... 203 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C ... 80 °C
标称扭矩	0.48 Nm
标称紧固扭矩公差	± 55 %
产品重量	2.8 g
安装方式	外六角 SW5.5
气接口，气口 1	外螺纹 M3
气接口，气口 2	用于 3 mm 外径的气管
释放环颜色	蓝色
旋入螺钉的材料	镀镍黄铜
材料说明	符合 RoHS 标准
外壳材料	PBT
释放环材料	POM
气管密封件材料	NBR
气管夹紧元件材料	高合金不锈钢