

螺纹堵头 NPQH-BK-G12-P10

订货号：578409

FESTO



 General operating condition

数据表

特性	值
规格	标准
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
安装位置	任意
设计	螺纹堵头
包规格	10
符号	00997424
工作压力时完整温度范围	-0.095 Mpa ... 2 Mpa
工作压力完整温度范围	-0.95 bar ... 20 bar
工作压力时完整温度范围	-13.775 psi ... 290 psi
气源压力注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 50 °C 时
证书签发机构	NSF C0523185
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] 水（液体，无冰）
工作和先导介质说明	可以采用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
洁净室适用性，根据 ISO 14644-14	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	参见一致性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	0 °C ... 150 °C
标称扭矩	9 Nm
标称紧固扭矩公差	± 20 %
产品重量	33 g
安装方式	内六角头螺丝 SW10
气接口，气口 1	外螺纹 G1/2
材料说明	符合 RoHS 标准
外壳材料	黄铜，化学镀镍
螺纹密封件材料	FPM