


# 气控阀

## VSPA-B-M52-A-D1

订货号：8033639

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## 数据表

特性	值
阀功能	二位五通，单稳态
驱动方式	气动
宽度	42 mm
标准化额定流量，符合 ISO 8778	1800 l/min
工作气口	底座规格 1，符合 ISO 5599-1 标准
工作压力	0.3 Mpa ... 1.6 Mpa
工作压力	3 bar ... 16 bar
结构特点	活塞闸阀
复位类型	气复位
公称通径	8 mm
排气功能	通过单个气路板
密封原理	软密封
安装位置	任意
先导类型	直接
先导气源	外先导
流向	可逆
符号	00991048
搭接	正重叠
先导压力 Mpa	0.3 Mpa ... 1.6 Mpa
先导压力	3 bar ... 16 bar
适用于真空	否
b 值	1.6
c 值	7706 l/sbar
阀流量	1700 l/min
单个底座上阀的流量	1400 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
抗振性	运输应用测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐冲击性	冲击测试，严重性等级 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C ... 60 °C
声压级	85 dB(A)
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
用于阀安装的最大紧固扭矩	1 Nm
产品重量	340 g

特性	值
安装方式	底座上
先导气口 12	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
先导气口 14	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
气接口, 气口 1	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
气接口, 气口 2	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
气接口, 气口 3	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
气接口, 气口 4	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
气接口, 气口 5	底座规格 1, 符合 ISO 5599-1 标准
材料说明	符合 RoHS 标准
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝
螺钉材料	钢 镀锌