

L 型快插式螺紋接頭，可旋轉型

QSRL-G1/2-12

訂貨編號：186293

FESTO



General operating condition

資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 7.4 mm |
| 氣管插入深度 | 23.4 mm |
| 旋入螺釘上的密封件類型 | 密封圈 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | L 型 |
| 套組規格 | 1 |
| 結構特點 | 推挽原理 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa ... 0.6 Mpa |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar ... 6 bar |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -13.775 psi ... 87 psi |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 Mpa ... 1.4 Mpa |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar ... 14 bar |
| 取決於溫度的工作壓力 | -13.775 psi ... 203 psi |
| 最大轉速 | 200 1/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | 0 °C ... 60 °C |
| 最大徑向扭矩 | 0.025 Nm |
| 標稱扭矩 | 26 Nm |
| 標稱鎖緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 81 g |
| 安裝方式 | 外六角 SW24 |
| 氣動介面，氣口 1 | 外螺紋 G1/2 |
| 氣動介面，氣口 2 | 用於 12 mm 外徑的氣管 |
| 釋放環顏色 | 藍色 |
| 旋入螺釘的材料 | 鍍鎳黃銅 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PBT |
| 釋放環材料 | POM |
| 氣管密封件材料 | NBR |
| 氣管夾緊元件材質 | 高合金不鏽鋼 |