

# Plastično crevo PUN-V0-8X1,25-WS

Broj dela: 525455

FESTO



 [Opšti uslovi poslovanja](#)

## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Spoljašni prečnik	8 mm
radijus skretanja od značaja za protok	37 mm
Unutrašnji prečnik	5.7 mm
Min. radijus skretanja	18 mm
Karakteristike creva	pogodno za energetske lance
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa ... 0.7 MPa
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.95 bar ... 7 bar
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-13.775 psi ... 101.5 psi
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa ... 1 MPa
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar ... 10 bar
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-13.775 psi ... 145 psi
Napomena o radnom pritisku	Voda. maks. 0,6 MPa na maks. 50 °C
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0527 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tečna, bez leda)
Protivpožarna provera materijala	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C ... 60 °C
Napomena o temperaturi okruženja	upotreba bez pritiska do 90 °C
Težina proizvoda prema dužini	0.031 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 8 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 6 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 6 mm
Boja	belo
Napomena o boji	zbog zaštite od paljenja odstupanje od standardne boje
Tvrdoća po Šoru	D 54 +/-3
Napomena o materijalu	U skladu sa RoHS
Materijal creva	TPE-U(PU)