


快插接頭

QS-G3/8-12

訂貨編號：186103

FESTO



 General operating condition

資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	11 mm
氣管插入深度	23.3 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	10
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa ... 0.6 Mpa
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar ... 6 bar
工作壓力時完整溫度範圍	-13.775 psi ... 87 psi
取決於溫度的工作壓力	-0.095 Mpa ... 1.4 Mpa
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar ... 14 bar
取決於溫度的工作壓力	-13.775 psi ... 203 psi
關於工作壓力的提示	水：在最高溫度 50°C 時，最大值为 0.6 MPa
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液態，無冰）
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 水：G 型螺紋只能使用 OL 型密封圈做為附加配件
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C ... 80 °C
標稱扭矩	15.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	33 g
安裝方式	外六角 SW21
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	鍍鎳黃銅
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼