


Válvula neumática

VL/O-3-1/4

Número de artículo: 9984

FESTO



[PDF General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	3/2 vías, abierta/cerrada monoestable
Tipo de accionamiento	Neumático
Anchura	30.5 mm
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	800 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	-0.095 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0.95 bar ... 10 bar
Forma constructiva	Asiento de placa
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Grado de protección	IP65
Diámetro nominal	7 mm
Patrón uniforme	32 mm
Función de escape	Estrangulable
Principio de sellado	Blanda
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de control	Directo
Alimentación del aire de pilotaje	externa
Sentido de flujo	Reversible
Símbolo	00991030
Superposición	Superposición negativa
Presión de control MPa	0.1 MPa ... 1 MPa
Presión de mando	1 bar ... 10 bar
Tiempo de conmutación OFF	26 ms
Tiempo de conmutación ON	7 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	230 g
Tipo de fijación	Sobre perfil distribuidor Con taladro pasante

Característica	Valor
Conexión aire de pilotaje 110	G1/8
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 11	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática, 33	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio