

盲板组件 EASC-E10

FESTO

Festo SE & Co. KG

Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
德国
+49 711 347-0
www.festo.com

1. 适用文件

 产品所有相关文档 → www.festo.com/pk

遵守适用文件：

→ 三角架式动态抓取系统  的说明书

2. 安全

- 开始安装作业之前，请切断电源和气源。
- 遵守拧紧力矩。
- 将螺帽  和螺钉  用粘合剂  固定。
- 遵守来自原始制造商的粘合剂  安全参数表。

3. 按规定使用


盖板组件 EASC-E10：

针对三角架式动态抓取系统  的三个轴的附加微粒防护

4. 详细信息


三角架式动态抓取系统  的附件 → www.festo.com/catalogue

5. 供货范围




 槽	(3x)	 端盖	(1x)
 螺帽	(6x)	 螺钉	(12x)
 锁紧螺钉	(6x)	 粘合剂 LOCTITE 243	(1x)
 沟槽螺母	(6x)	 标签 A1/A2/A3	(3x)

6. 不在供货范围内



 三角运动抓取系统
EXPT-95/120-E4-P8


7. 安装




- 将三角运动抓取系统  运行到下部末端位置中。
- 切断电源和气源。

7a. 安装槽


- 从槽  上清除保护膜。
- 标记槽 。将每个标签  均粘贴在槽  上的可见位置。
- 将槽  分配到相应的轴上。



- 将两个沟槽螺母  定位到三角运动抓取系统  轴的上部凹槽中。
 - 将每个锁紧螺钉  旋入沟槽螺母 。
 - 将锁紧螺钉  旋入至挡块处。
将锁紧螺钉  旋出半圈。
- 沟槽螺母  固定在凹槽中并可移动。



- 将相应的槽  放置到三角运动抓取系统  的轴上。
将锁紧螺钉  放置在槽  的安装孔内。
 - 将两个螺帽  旋到锁紧螺钉  上。
- 槽  在凹槽中可移动。




- 在槽  两侧放置螺钉 。将槽  用螺钉  固定到轴上。
- 按照上述安装步骤安装余下两个槽 。

7b. 安装端盖


信息

通过遮盖端盖  上的接片 (A)（例如：用胶带），可以避免造成三角运动抓取系统  底盖刮痕。


三角运动抓取系统  底盖上可能出现刮痕对功能没有影响。



- 将端盖  从下方放置在槽  上。
- 将端盖  牢牢压在槽  上。



- 将端盖  用六个螺钉  固定在槽  上。
- 将粘合剂  涂覆到螺钉  上。
- 拧紧螺钉 。



- 将粘合剂  涂覆到螺帽  上。
- 拧紧螺帽 。