


# Magnetventil VUVG-...-1T1L

## FESTO

Festo AG & Co. KG

Postfach  
73726 Esslingen  
Deutschland  
+49 711 347-0  
www.festo.com

### 1. Teileliste



- 1 Magnetventil  
VUVG-...-1T1L
- 2 Lippenring  
VUVG-B10-...
- 3 Dichtung  
VUVG-...-T1

Nicht im Lieferumfang:

- 4 Anschlussleiste  
VABM-L1-...G-...


(1x)

(2x)

(2x)

(1x)


### 2. Vormontage



Für Schutzart IP65 und IP67 notwendig:

- Auf die korrekte Ausrichtung der Lippenringe 2 achten.
- Lippenringe 2 und die Dichtungen 3 auf die Unterseite des Magnetventils 1 stecken.

### 3. Montage



- Magnetventil 1 auf die Anschlussleiste 4 platzieren.
- Schrauben (A) festdrehen. Kreuzschlitz-Schraubendreher Z1 verwenden. Anziehdrehmoment einhalten.
- Gegebenenfalls weitere Magnetventile 1 wie gewünscht platzieren.

| VABM-L1-                    | 10         | 14          | 18         |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| (A)  Z1 M <sub>A</sub> [Nm] | 0,3 ± 50 % | 0,55 ± 20 % | 0,7 ± 20 % |


Solenoid valve  
VUVG-...-1T1L

**FESTO**

Festo AG & Co. KG


Postfach  
73726 Esslingen  
Germany  
+49 711 347-0  
www.festo.com

1. Parts list




- 1** Solenoid valve  
VUVG-...-1T1L (1x)
- 2** Lip ring  
VUVG-B10-... (2x)
- 3** Sealing ring  
VUVG-...-T1 (2x)
- Not included in delivery:
- 4** Terminal strip  
VABM-L1-...G-... (1x)

2. Preassembly



- Necessary for IP65 and IP67 degree of protection:
- Pay attention to the correct alignment of the lip rings **2**.
  - Insert the lip rings **2** and sealing rings **3** onto the bottom of the solenoid valve **1**.

3. Mounting



- Place solenoid valve **1** onto the terminal strip **4**.
- Tighten screws (A). Use a Phillips head screwdriver Z1. Observe the tightening torque.
- If applicable, place additional solenoid valves **1** as desired.

| VABM-L1-                    | 10         | 14          | 18         |
|-----------------------------|------------|-------------|------------|
| (A)  Z1 M <sub>A</sub> [Nm] | 0.3 ± 50 % | 0.55 ± 20 % | 0.7 ± 20 % |