

Pneumatisch ventiel VSPA-B-M52-M-A1

Artikelnummer: 546717

FESTO



General operating condition

Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiefunctie	5/2 monostabiel
Bedieningswijze	Pneumatisch
Bouwbreedte	26 mm
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	1100 l/min
Pneumatische werkaansluiting	Aansluitplaat afmeting 26 mm volgens ISO 15407-1 Aansluitplaat grootte 01 volgens VDMA 24563 G1/4
Bedrijfsdruk	-0.9 bar ... 16 bar
Constructieve opbouw	Zuiger-schuif
Terugstelwijze	mechanische veer
Nominale doorlaat	9 mm
Ontluchtingsfunctie	Smoorbaar
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 15407-1 VDMA 24563
Besturingstype	direct
Stroomrichting	Reversibel
Symbol	00991029
Overlapping	Positieve overdekking
Stuurdruk	3 bar ... 10 bar
Debiet ventiel	1400 l/min
Debiet ventiel op individuele aansluitplaat	1100 l/min
Debiet ventiel pneumatisch verbonden	1100 l/min
Schakeltijd uit	35 ms
Schakeltijd aan	10 ms
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Max. aanhaalmoment ventielbevestiging	1.8 Nm ... 2.2 Nm

Functie	Waarde
Productgewicht	180 g
Aansluiting stuurlicht 12	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Aansluiting stuurlicht 14	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Pneumatische aansluiting 1	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Pneumatische aansluiting 2	Aansluitplaat afmeting 26 mm volgens ISO 15407-1
Pneumatische aansluiting 3	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Pneumatische aansluiting 4	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Pneumatische aansluiting 5	Aansluitplaat grootte 26 mm conform ISO 15407-1
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schroeven	Staal Verzinkt