

Zwenkaandrijving DAPS-1920-090-RS4-F16-T6

Artikelnummer: 553246

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte aandrijfmechanisme	1920
Flensgatenpatroon	F16
Zwenkhoek	90 graden
Verstelbereik eindpositie bij 0°	-5 graden ... 5 graden
Verstelbereik eindpositie bij nominale zwenkhoek	85 graden ... 95 graden
Asaansluiting diepte	49 mm
Norm aansluiting op armatuur	ISO 5211
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Enkelwerkend
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	zonder
Sluitrichting	Rechtssluitend
Symbol	00991266
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	Tot SIL 2 Low Demand mode
Aansluitdruk voor veersterkte	0.56 MPa
Aansluitdruk voor veersterkte	5.6 bar
Bedrijfsdruk	0.56 MPa ... 0.84 MPa
Bedrijfsdruk	5.6 bar ... 8.4 bar
Nominale bedrijfsdruk	0.56 MPa
Nominale bedrijfsdruk	5.6 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	1 Hz
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	TÜV Nord 212170801
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 2D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-omgevingstemperatuur	-50°C ≤ Ta ≤ +60°C

Functie	Waarde
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-50 °C ... 60 °C
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek	1920 Nm
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 50° zwenkhoek	960 Nm
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 90° zwenkhoek	1280 Nm
Aanwijzing bij het draaimoment	Het bedrijfsdraaimoment van de aandrijving mag niet hoger zijn dan het in de norm ISO 5211 vermelde maximaal toegestane draaimoment, gerelateerd aan de grootte van de bevestigingsflens en de koppeling.
Veerretourmoment bij zwenkhoek 0°	1280 Nm
Veerretourmoment bij zwenkhoek 50°	960 Nm
Veerretourmoment bij zwenkhoek 90°	1920 Nm
Veersterkte	4
Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-nominale zwenkhoek-0°	91.7 l
Productgewicht	67000 g
Asaansluiting	T46
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	FVMQ PTFE-versterkt
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal
Materiaal as	hooggelegeerd staal
Materiaalnummer as	1.4305