


Adapterkit DHAA-G-E19-32-B24-28

Artikelnummer: 8150924

FESTO



 [General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Productgewicht	210 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal centreerpennen	Staal