

Lineaire zwenkaandrijving DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B

Artikelnummer: 556634

FESTO



[General operating condition](#)

Gegevensblad

Functie	Waarde
Dempingshoek	12 graden
Instelbereik zwenkhoek	0 graden ... 246 graden
Slag	50 mm
Zuiger- \varnothing	20 mm
Zwenkhoek	0 graden ... 246 graden
Demping	Schokdemper aan beide zijden Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-3 graden
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenk vleugel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Symbool	00991269
Varianten	Doorlopende, holle zuigerstang
Borging tegen verdraaien/geleiding	kogelgeleid
Bedrijfsdruk	2.5 bar ... 8 bar
Max. impactsnelheid	0.5 m/s
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	1 Hz
Zwenkhoekspeling	0.05 graden
Herhaalnauwkeurigheid	0.1 graden
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C ... 60 °C
Dynamisch lastmoment	0.35 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	120.5 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	158 N
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	2.5 Nm
Toegegaan massa traagheidsmoment	0.0012 kgm ²
Productgewicht	1480 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	1220 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	52 g
Bevestigingstype	geklemd in T-groef met buitendraad
Pneumatische aansluiting	M5

Functie	Waarde
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Glijdend geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Veredeld staal