

# Manometr kołnierzowy FMA-50-2,5-1/4-EN

Numer produktu: 159598

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 bar ... 2.5 bar
Zakres wskazania	0 psi ... 36.25 psi
Symbol	00991463
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	50
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Medium robocze	Gazy obojętne płyny neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 0.25 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar ... 2.5 bar
Ciśnienie robocze	0 psi ... 36.25 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura medium	-20 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał wtyczka gwintowna	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	SAN
Materiał pierścienia mocującego	Stal

<b>Cechy</b>	<b>Wartość</b>
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	100 g
Skala	Skala podwójna bar (na zewnątrz) psi (wewnątrz)