

Sprzęgło EAMD-30-22-16-10X12

Numer produktu: 5030235

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1 | 16 mm |
| Średnica uchwyty 2 | 10 mm |
| Wielkość | 30 |
| Długość znamionowa | 22 mm |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. prędkość obrotowa | 8000 1/min |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 °C ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Temperatura otoczenia | -25 °C ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 4 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 9 Nm |
| Waga produktu | 44.8 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |