


Napęd liniowy DLGF-G-25-300-PPSA

Numer produktu: 5072354

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	300 mm
Ø tłoka	25 mm
Amortyzacja	samonastawna amortyzacja pneumatyczna w położeniu końcowym
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica podstawowa
Zasada zabierania	kształtowo (rowek)
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Symbol	00995280
Ciśnienie robocze	0.15 MPa ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	1.5 bar ... 8 bar
Sposób działania	Dwustronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 6 wg ISO 14644-1
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Długość amortyzacji	9 mm
Maks. siła Fy	0 N
Maks. siła Fz (w kierunku napędu)	164 N
Maks. siła +Fz (z dala od napędu)	95 N
Maks. moment Mx	1.1 Nm
Maks. moment My	4.5 Nm
Maks. moment Mz	1.4 Nm
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), wycofanie	295 N
Siła teoretyczna przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), przy wysuwie	295 N
Ruchoma masa własna	110 g
Waga produktu	2013 g
Przyłącza alternatywne	patrz rysunek produktu
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS nie zawiera miedzi

Cechy	Wartość
Materiał pokrywy	Odlew aluminium, powlekany
Materiał uszczelnień	Kauczuk nitylowy TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium, anodowane