


Przewód o dużej odporności PAN-R-8X1,5-SI

Numer produktu: 541676

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	8 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	29 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	5 mm
Min. promień gięcia	20 mm
Właściwości przewodu	Odpowiedni do przewodnic kabli
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa ... 3.5 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar ... 35 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi ... 507.5 psi
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0527 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-30 °C ... 80 °C
Waga produktu według długości	0.0316 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm
Kolor	srebrny
Twardość w skali Shore'a	D 62 +/-3
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	TPE-A