

Siłownik elektryczny EPCC-BS-32-175-8P-A

Numer produktu: 5428847

FESTO



 General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	32
Skok	175 mm
Rezerwa skoku	0 mm
Gwint na tłoczysku	M8
Luz cofania	100 µm
Średnica śruby	8 mm
Skok śruby	8 mm/obr.
Maks. kąt skręcania tłoczyska +/-	1 stopień
Pozycja montażu	dowolny
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Sygnalizacja położenia	do wyłącznika zbliżeniowego
Konstrukcja	z napędem śrubowo-kulkowym
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Symbol	00991941
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	prowadzenie na łożyskach ślizgowych
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. prędkość obrotowa	3750 1/min
Maks. prędkość	0.5 m/s
Maks. prędkość ruchu referencyjnego (homing)	0.01 m/s
Powtarzalność	±0,02 mm
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Klasa 9 wg ISO 14644-1
Temperatura przechowywania	-20 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	bez kondensacji
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C ... 60 °C
Energia uderzenia w pozycjach końcowych	0.0036 J
Maks. moment napędowy	0.3 Nm
Maks. moment Mx	0 Nm

Cechy	Wartość
Maks. moment My	1.5 Nm
Maks. moment Mz	1.5 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	75 N
Maks. siła posuwu Fx	150 N
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.095 Nm
Orientacyjna wartość efektywnego obciążenia, w poziomie	24 kg
Wartość odniesienia, obciążenie użytkowe, w pionie	12 kg
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.0311 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.0162 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	0.0055 kgcm ²
Interwał konserwacji	Smarowanie na cały okres użytkowania
Ruchoma masa przy skoku 0 mm	98 g
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	3.3 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	225 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	24 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego Przy pomocy osprzętu
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	gładko anodowane
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal łożyskowa