



Obrotowy stół podziałowy DHTG-65-12-A

Numer produktu: 548080

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	65
Równoległość tarczy	≤ 0.04 mm
Mimośradowość osiowa płyty	≤ 0.02 mm
Koncentryczność płytki	≤ 0.02 mm
Dokładność powtarzalności kąta obrotu	≤ 0.03 stopień
Amortyzacja	Amortyzator, charakterystyka twarda, regulowany
Pozycja montażu	dowolny
Sposób działania	dwustronnego działania
Konstrukcja	Złącze wieńca zębatego Zębatka/zębnik wymuszony przebieg ruchu
Symbol	00992251
Sygnalizacja położenia	do czujników indukcyjnych
Podział	12
Ciśnienie robocze	4 bar ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB(A)
Temperatura otoczenia	5 °C ... 60 °C
Maks. dopuszczalna siła osiowa statyczna	1000 N
Maks. moment pull-out, statyczny	100 Nm
Maks. siła promieniowa statyczna	2000 N
Maks. moment obrotowy styczny, statyczny	100 Nm
Teoretyczny moment obrotowy przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.1 Nm
Waga produktu	1900 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny M5
Materiał tarczy	Stal ocynkowana

Cechy	Wartość
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Stal ocynkowana
Materiał pokrywy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej