

Napęd wahadłowy DAPS-0360-090-RS3-F1012-T6

Numer produktu: 553219

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

| Cechy | Wartość |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Wielkość napędu zaworu | 0360 |
| Układ otworów w kołnierzu | F10 F12 |
| Kąt obrotu | 90 stopień |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy 0° | -1 stopień ... 9 stopień |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy znamionowym kącie obrotu | 81 stopień ... 91 stopień |
| Głębokość połączenia wałka | 29.5 mm |
| Informacja o zakresie ustawiania położenia końcowych | regulowane jedno położenie krańcowe (do wyboru) |
| Przyłącze zgodne z normą do zaworu procesowego | ISO 5211 |
| Amortyzacja | Brak amortyzacji |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Sposób działania | Jednostronnego działania |
| Konstrukcja | Mechanizm dźwigniowy |
| Sygnalizacja położenia | brak |
| Kierunek zamykania | zamykanie z prawej strony |
| Symbol | 00991266 |
| Przyłącze zaworu zgodne z normą | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | do SIL 2 Low Demand mode |
| Ciśnienie przyłączeniowe dla sprężyny | 0.42 MPa |
| Ciśnienie przyłączeniowe dla sprężyny | 4.2 bar |
| Ciśnienie robocze | 0.42 MPa ... 0.84 MPa |
| Ciśnienie robocze | 4.2 bar ... 8.4 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | 0.56 MPa |
| Nominalne ciśnienie robocze | 5.6 bar |
| Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 1 Hz |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX) |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK EX |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX) |
| Jednostka certyfikująca | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX-Kategoria: gaz | II 2G |
| ATEX-Kategoria: pył | II 2D |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |

| Cechy | Wartość |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex – temperatura otoczenia | -50°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | -50 °C ... 60 °C |
| Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0° | 420 Nm |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 50° | 225 Nm |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90° | 330 Nm |
| Informacja o momencie obrotowym | Roboczy moment obrotowy napędu nie może być wyższy niż podany w normie ISO 5211 maksymalny dopuszczalny moment obrotowy, w odniesieniu do wielkości kołnierza mocującego i sprzęgła. |
| Moment obrotowy od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0° | 180 Nm |
| Moment obrotowy od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 50° | 135 Nm |
| Moment od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 90° | 270 Nm |
| Siła sprężyny | 3 |
| Zużycie powietrza przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cykl 0°-znamionowy kąt obrotu-0° | 14 l |
| Waga produktu | 16500 g |
| Połączenie wałka | T27 |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał uszczelnień | FVMQ Wzmocniony PTFE |
| Materiał obudowy | Stop aluminium do przeróbki plastycznej |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa |
| Materiał wałka | Stal wysokostopowa |
| Numer materiału wałka | 1.4305 |