

# Sprzęgło EAMD-25-22-11-10X12

Numer produktu: 558000

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	11 mm
Średnica uchwyty 2	10 mm
Wielkość	25
Długość znamionowa	22 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	9 Nm
Waga produktu	43.5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS