

# Przewód z tworzywa sztucznego PLN-8X1,25-SI

Numer produktu: 558213

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	8 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	50 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	5.9 mm
Min. promień gięcia	23 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar ... 14 bar
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-13.775 psi ... 203 psi
Informacja o ciśnieniu roboczym	Woda: maks. 0,6 MPa przy temp. 0 - 50°C
Certyfikacja	TÜV
Jednostka certyfikująca	B 013277 0527 00
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Woda (w postaci płynnej, bez lodu)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do pomieszczeń czystych, mierzona zgodnie z ISO 14644-14	Element zamontowany statycznie, brak możliwości oceny zgodnie z normą ISO 14644-1
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Temperatura otoczenia	-30 °C ... 80 °C
Waga produktu według długości	0.0214 kg/m
Przyłącze pneumatyczne	Do złącza wtykowego-średnica zewn. 8 mm Do złącza wtykowego-średnica zewn. Ø 5/16" do końcówki nasadkowej-śred. wew. 6 mm, z nakrętką kołpakową Do końcówki nasadkowej-śred. wew. 6 mm
Kolor	srebrny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	PE