

# Jednostka elektryczna EGSK-33-500-10P

Numer produktu: 562782

FESTO



 [General operating condition](#)

## Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	500 mm
Wielkość	33
Luz cofania	$\leq 20 \mu\text{m}$
Średnica śruby	10 mm
Skok śruby	10 mm/obr.
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Elektromechaniczna oś liniowa z napędem śrubowo-kulkowym
Homing	Czujnik odniesienia
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Symbol	00991211
Maks. przyspieszenie	20 m/s <sup>2</sup>
Maks. prędkość	0.79 m/s
Powtarzalność	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP10
Temperatura otoczenia	0 °C ... 40 °C
Łożysko stałe, nośność podstawowa dynamiczna	1790 N
Nośność dynamiczna prowadnicy liniowej	9207 N
Nośność dynamiczna napędu z śrubą kulową	1760 N
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	62000 mm <sup>4</sup>
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	380000 mm <sup>4</sup>
Maks. moment napędowy	0.24 Nm
Maks. siła Fy	2083 N
Maks. siła Fz	2083 N
Maks. moment Mx	42.2 Nm
Maks. moment My	13.8 Nm
Maks. moment Mz	13.8 Nm
Maks. siła posuwu Fx	148 N
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.07 Nm
Statyczna nośność napędu z śrubą toczną	2840 N
Nośność statyczna prowadnicy liniowej	20200 N
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.0771 kgcm <sup>2</sup>

Cechy	Wartość
Masowy moment bezwładności JO	0.0166 kgcm <sup>2</sup>
Stała posuwu	10 mm/obr.
Nośność statyczna podpory stałej	2590 N
Referencyjna żywotność	5000 km
Ruchoma masa własna	310 g
Ciężar wózka	310 g
Waga produktu	4530 g
Ciężar dodatkowego wózka	310 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	1380 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	63 g
Typ mocowania	przy pomocy gwintu wew. i kołka pasowanego
Materiał pokrywy tylnej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy powlekany
Materiał profilu	powlekany Stal wysokostopowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy napędu	Aluminiowy odlew ciśnieniowy powlekany
Materiał wózka	Stal
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal