


Napęd ze śrubą ELGT-BS-160-450-10P

Numer produktu: 8124516

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Karta danych

Cechy	Wartość
Skok roboczy	450 mm
Wielkość	160
Rezerwa skoku	0 mm
Luz cofania	$\leq 150 \mu\text{m}$
Średnica śruby	20 mm
Skok śruby	10 mm/obr.
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Elektromechaniczna oś liniowa ze śrubą pociągową toczną
Typ silnika	Silnik skokowy Silnik serwo
Typ śruby	Śruba pociągowa toczna
Symbol	00991211
Warianty	Nie wolno stosować metali, których głównym składnikiem jest miedź, cynk lub nikiel. Wyjątkiem są niklowane stale, niklowane chemicznie powierzchnie, płytki drukowane, przewody, elektryczne łączniki wtykowe i cewki.
Maks. przyspieszenie	15 m/s ²
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Maks. prędkość	0.5 m/s
Powtarzalność	$\pm 0,02 \text{ mm}$
Czas pracy ciągłej	100%
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Klasa Cleanroom	Klasa 8 wg ISO 14644-1
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	0 °C ... 50 °C
Ciągła siła posuwu	1575 N
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iy	1411000 mm ⁴
Geometryczne momenty bezwładności powierzchni 2 stopnia Iz	1.5257E7 mm ⁴
Moment obrotowy bez obciążenia przy maksymalnej prędkości ruchu	0.4 Nm
Moment obrotowy bez obciążenia przy minimalnej prędkości ruchu	0.2 Nm
Maks. siła Fy	9550 N
Maks. siła Fz	11370 N

Cechy	Wartość
Fy o teoretycznej żywotności 100 km (tylko z perspektywy prowadnicy)	35183 N
Fz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy)	41887 N
Maks. moment Mx	600 Nm
Maks. moment My	560 Nm
Maks. moment Mz	560 Nm
Mx z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy)	2210 Nm
My z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy)	2063 Nm
Mz z teoretyczną żywotnością 100 km (tylko z perespektywy prowadnicy)	2063 Nm
Maks. siła promieniowa na wałku napędowym	340 N
Maks. siła posuwu Fx	1575 N
Skrętny moment bezwładności It	726000 mm ⁴
Masowy moment bezwładności JH na metr skoku	0.809 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JL na kg obciążenia efektywnego	0.0253 kgcm ²
Masowy moment bezwładności JO	0.3175 kgcm ²
Stała posuwu	10 mm/obr.
Ruchoma masa własna	3855 g
Waga produktu	18004 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	9564 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	188 g
Ugięcie dynamiczne (obciążenie w ruchu)	0,05% długości osi, maksymalnie 0,5 mm
Ugięcie statyczne (obciążenie podczas postoju)	0,1% długości osi
Kod interfejsu, element wykonawczy	T46
Materiał pokrywy tylnej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy, lakierowany
Materiał profilu	Stop aluminium, anodowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy napędu	Odlew ciśnieniowy aluminium, lakierowany
Materiał prowadnicy wózka	Stal
Materiał prowadnicy	Stal
Materiał wózka	Stop aluminium, anodowany
Materiał nakrętki pociągowej	Stal
Materiał wrzeciona	Stal