

# Zespół płyty adaptera EHAM-MA-E19-25-C11

Numer produktu: 8140774

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20 25 26 32
Pozycja montażu	pionowo
Konstrukcja	Zestaw montażowy
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C ... 80 °C
Waga produktu	71 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Kod interfejsu, Basis	E8-35
Kod interfejsu, układ	E8-35
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium, anodowane
Materiał śrub	Stal
Materiał elementów centrujących	Stal wysokostopowa