

# Zespół płyty adaptera EHAM-MA-E19-25-C11

Numer produktu: 8140774

FESTO



 General operating condition

## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                          |
|--|----------------------------------|
| Wielkość                                   | 20<br>25<br>26<br>32             |
| Pozycja montażu                            | pionowo                          |
| Konstrukcja                                | Zestaw montażowy                 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                   |
| Temperatura otoczenia                      | -20 °C ... 80 °C                 |
| Waga produktu                              | 71 g                             |
| Typ mocowania                              | z otworem przelotowym i śrubą    |
| Kod interfejsu, Basis                      | E8-35                            |
| Kod interfejsu, układ                      | E8-35                            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS        |
| Materiał płyty adaptera                    | Aluminium anodowane              |
| Materiał śrub                              | Stal                             |
| Materiał elementów centrujących            | Stal wysokostopowa               |