

Válvula solenoide CPE24-M1H-3GL-3/8

Número de referência: 163165

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Ficha de dados

| Característica | Valor |
|--|---|
| Função da válvula | 3/2 vias, fechadas, monoestáveis |
| Tipo de atuação | Elétrico |
| Largura | 24 mm |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 2500 l/min |
| Porta de trabalho pneumática | G3/8 |
| Tensão de funcionamento | 24 V DC |
| Pressão operacional | 0.25 MPa ... 1 MPa |
| Pressão operacional | 2.5 bar ... 10 bar |
| Construção | Bobina do pistão |
| Método de reposição | Mola pneumática |
| Certificado | c UL us - Recognized (OL) |
| Classificação marítima | Ver certificado |
| Autoridade emissora do certificado | DNV-TAA000032X UL MH19482 |
| Nível de proteção | IP65 Com conector fêmea De acordo com IEC 60529 |
| Largura nominal | 11 mm |
| Princípio de vedação | Suave |
| Posição de montagem | Qualquer um |
| Acionamento manual auxiliar | Retenção através do acessório Sem detenção |
| Tipo de controlo | Pilotado |
| Conexão da alimentação de ar de piloto | Interno |
| Direção de fluxo | Não reversível |
| Símbolo | 00991655 |
| Identificação da posição da válvula | Suporte para etiqueta de identificação |
| Sobreposição | Sobreposição positiva |
| Desligar tempo de comutação | 33 ms |
| Ligar o tempo de comutação | 50 ms |
| Ciclo de funcionamento | 100% |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0 | 3300 µs |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1 | 3100 µs |
| Características da bobina | 24V CC: 1,5W |
| Flutuações permissíveis da tensão | -15% / +10% |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |

| Característica | Valor |
|--|---|
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -5 oC ... 50 oC |
| Temperatura ambiente | -5 oC ... 50 oC |
| Peso do produto | 220 g |
| Ligação elétrica | Tipo C |
| Tipo de montagem | Pelo orifício de passagem |
| Conexão de escape de ar piloto 82 | M5 |
| Porta de ar de piloto 12 | M5 |
| Conexão pneumática 1 | G3/8 |
| Conexão pneumática 2 | G3/8 |
| Conexão pneumática 3 | G3/8 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material de vedações | NBR |
| Material da caixa | Alumínio fundido |