

Zespół adaptera EHAM-MA-L9-90-L2-80

Numer produktu: 8128229

FESTO



 [General operating condition](#)

Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	90
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Wersja standardowa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C ... 80 °C
Waga produktu	1215 g
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Kod interfejsu, Basis	L9-90
Kod interfejsu, układ	L2-80
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty adaptera	Aluminium, anodowane
Materiał śrub	Stal, niklowana
Materiał elementów centrujących	Stal wysokostopowa