

# União rápida de entrada em L NPQM-L-G14-Q8-P10

Número de referência: 558712

FESTO



 General operating condition

## Ficha de dados

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Largura nominal	6 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Desenho	Forma em L
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa ... 1.6 MPa
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar ... 16 bar
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-13.775 psi ... 232 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Torque de aperto nominal	7.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	25.3 g
Tipo de montagem	Sextavado exterior SW13
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado
Material do vedante do tubo	NBR