

Plochý valec DZF-63-40-A-P-A

Číslo dielu: 161310

FESTO



 General operating condition

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	40 s
Priemer piestu	63 mm ekvivalentný priemer
Max. uhol otočenia piestnej tyče +/-	0.4 stupeň
Tlmenie	elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	dvočinný
Konštrukcia	Piest Piestna tyč
Snímanie polohy	pre bezdotykové snímače
Schématická značka	00991217
Poistenie proti pretočeniu/vedenie	Oválny piest
Prevádzkový tlak	0.1 MPa ... 1 MPa
Prevádzkový tlak	1 bar ... 10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-20 °C ... 80 °C
Max. krútiaci moment poistenia proti pretočeniu	1.5 Nm
Teoretická sila pri 0,6MPa (6 bar, 87 psi), spätný chod	1682 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1870 N
Pohybovaná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	337 g
Nárast pohybovanej hmotnosti na 10 mm zdvihu	25 g
Nárast hmotnosti pri zdvihu 10 mm	91 g
Základná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1379 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: s vnútorným závitom s príslušenstvom
Pneumatický prípoj	G1/4
Materiál veka	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR TPE-U(PU)
Materiál telesa	Hliník hladko eloxovaný
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ