


Selenoid valf

VZWF-L-M22C-G114-400-E-1P4-10

Ürün numarası: 1492131

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Diyaframlı valf Cebri kumandalı
Çalıştırma türü	elektrikli
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	Dik mıknatıs
Montaj türü	Kablo döşeme
Bağlantı rakoru	G1 1/4
Elektrik bağlantısı	Soket EN 175301-803'e göre kare tasarım
Nominal genişlik	40 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Manuel kumanda	yok
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ortam	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar Mineral yağ Su nötr sıvılar Talep üzerine başka diğer akışkanlar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Basınç farkı	0 MPa
Basınç farkı	0 bar
Basınç farkı	0 psi
Bobin karakteristik değerleri	24 V DC: 30,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	+/- %10
Sembol	00992976
Akışkan basıncı	0 MPa ... 1 MPa
Akışkan basıncı	0 bar ... 10 bar
Akışkan basıncı	0 psi ... 145 psi
Maks. viskozite	22 mm ² /sn
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 80 °C

Özellik	Değer
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 35 °C
EN 12266-1'e göre kaçak oranı	A
Akış Kv	20 m ³ /sa
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normleştirilmiş)	21370 l/dak
Açma anahtarlama süresi	620 ms
Kapama anahtarlama süresi	1140 ms
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Bölge III
Gövde malzemesi	Dökme pirinç
Gövde malzeme numarası	CW617N
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	EPDM
Vida malzemesi	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzeme numarası	1.4301
Ürün ağırlığı	4500 g
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet