


Yağlayıcı LOE-1/2-D-MIDI-NPT

Ürün numarası: 173824

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. yağ dolm miktarı	110 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Sembol	00991532
Çalışma basıncı	1.6 MPa
Çalışma basıncı	16 bar
Çalışma basıncı	232 psi
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	8 l/dak
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	6100 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün değil
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava İnert gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C ... 60 °C
Montaj türü	Aksesuar kullanılarak
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	Makrolon®